

CPU用ウォールマウント

CPUWALLMNT



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/CPUWALLMNT をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品を組み立てて使用する前に、マニュアルのすべてをよく読んで指示をしっかりと理解するようにしてください。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: 10 kg。

この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。


壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁構造に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して壁に取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。


目次

警告文.....	i
外形寸法.....	1
製品図.....	2
パッケージの内容.....	3
動作環境および使用条件.....	4
CPU 用マウントを解体する.....	4
後部パーツを壁に取り付ける.....	5
CPU 用マウントを組み立てる.....	8
調整可能ストラップを設置する.....	9
CPU を設置する.....	10
技術サポート.....	12
保証に関する情報.....	12

外形寸法




製品図



パッケージの内容

1



CPU 用マウント

数量:1

2



調整可能ストラップ

数量:2

3



壁アンカー

数量:3

4



ネジ

数量:3

5



つまみネジ

数量:2

6



ユーザマニュアル

数量:1

動作環境および使用条件

- ・ レンチ


条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/CPUWALLMNT でご確認ください。

CPU 用マウントを解体する

1. レンチを使用して、CPU 用マウントの底面から M6 ナットを外します。(図1)

注記: M6 ナットは CPU 用マウントの組み立てには必要ないため破棄して構いません。


図1



2. 後部と前部のパーツを分けます。(図2)

注記:ワッシャーは後の組み立てで必要になります。

図2




後部パーツを壁に取り付ける

警告!壁の構造はさまざまです。使用する壁構造の種類と取付用ハードウェアが取り付けられる機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガおよび/または機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付けられる機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

警告!本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してCPU用ウォールマウントを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。


1. 後部パーツをCPU用ウォールマウントを取り付けたい位置に水平になるように設置します。
2. 後部パーツの取付穴をテンプレートとして壁に印を付けます。(図3)

図3




3. 調整可能ストラップをバックルが上を向くようにして置きます。(図4)

図4




4. 折り返し付いている方のストラップの先を後部パーツのストラップ スロットに通します。(図5)

図5



5. 手順3と4を繰り返してもう一つのストラップを取り付けます。
6. 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従って CPU 用ウォールマウントを壁に取り付けてください。(図6)


図6



CPU用マウントを組み立てる

1. CPU用ウォールマウントを解体したときに取り外したワッシャーを前部パーツのボルトにはめます。
2. 前部パーツのボルトを後部パーツのスロットにはめます。
3. 取り付けるCPUの厚さを測定します。
4. CPUの厚さに合わせて前部パーツをスライドさせます。
5. CPU用マウントの底面のボルトにつまみネジを設置してしっかりと締めます。(図7)


図7



調整可能ストラップを設置する

1. ストラップの先を後部パーツのストラップスロットに通します。
2. ストラップを折り返して固定具の最初のスロットに裏側から通して、二つ目のスロットに表側から裏側に向けて通します。
3. CPU の高さに合わせてストラップを調節します。
4. 手順1~3を繰り返して2つ目のストラップを取り付けます。(図8)

図8



CPU を設置する


警告!本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: 10 kg。

警告!本製品に装置を追加する前に、追加する装置の全重量を本製品が支持できるように正しく組み立てられ、また取り付けられていることを確認してください。

警告!この製品を取り付ける表面が、機器とすべてのハードウェアおよびコンポーネントの重量合計を十分支えられることを確認してください。


1. 何にも接続していない CPU をマウントに注意しながらストラップで包むようにスライドさせます。(図9)

図9



2. ストラップが CPU にぴったりとフィットするように調節します。
3. ストラップは、ストラップのバックルを開けてストラップの先を引っ張って調節します。
4. バックルを閉めます。(図10)

図10



技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。