

Adaptateur Lecteur Carte Mémoire Multi Media USB

FCREADMICRO

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com



PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Installation

1. Vérifiez que l'ordinateur hôte est sous tension. Insérez le connecteur USB type 'A' du FCREADMICRO dans un port USB disponible sur l'ordinateur hôte.
2. Le système d'exploitation de l'ordinateur reconnaîtra que le Lecteur de Carte a été connecté, et installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois que le lecteur a été connecté à l'ordinateur, la LED de Connexion rouge s'allume, jusqu'à ce que le lecteur soit retiré de l'ordinateur, ou que le système d'exploitation soit chargé d'éjecter le média connecté.

Pour s'assurer que FCREADMICRO a été correctement installé sur l'ordinateur hôte :

- A. Dans un **environnement d'exploitation Windows®**, accédez au Panneau de configuration et double-cliquez sur l'icône **Système** (Démarrer -> Panneau de configuration -> Système). Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Gestionnaire de périphériques**. Ici, vous trouverez Generic Storage Device USB énuméré sous Disques Durs, et Volume Générique énuméré sous Volumes de Stockage.
- B. Dans un **environnement d'exploitation Mac OS**, accédez à **Profil Système** (Aller dans -> Utilitaires -> Profil Système). Cliquez sur **Matériel**, puis sur **USB**. Dans le volet supérieur droit, cliquez sur **USB High Speed Bus**, ici, vous trouverez listé **Lecteur USB**.



*Le produit actuel peut varier de la photos

Retrait en toute Sécurité

Pour éviter d'endommager le contenu de la carte mémoire/média, veuillez vous assurer de suivre la procédure correcte pour retirer le périphérique de stockage du système d'exploitation que vous utilisez.

- Dans un **environnement d'exploitation Windows®**, lorsque la carte mémoire/média est connectée pour la première fois, l'icône Retirer le Périphérique en Toute Sécurité apparaît. Faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez Retirer le Périphérique en Toute Sécurité. Lorsque la fenêtre Retirer le Périphérique en Toute Sécurité apparaît, sélectionnez **USB Mass Storage Device (Périphérique de Stockage de Masse USB)**, puis cliquez sur **Arrêter**. Cela ouvrira la fenêtre **Retrait d'un Périphérique Matériel**. Sélectionnez de nouveau le périphérique de stockage USB, et cliquez sur OK, puis attendez que le système d'exploitation vous avertisse qu'il peut maintenant être retiré en toute sécurité.
- Dans un **environnement d'exploitation Mac OS**, les cartes mémoire ajoutés apparaîtront sur le bureau comme lecteurs de disque. Pour retirer le lecteur(s) indiqué(s), il suffit de cliquer et de faire glisser l'icône vers la corbeille.



AVERTISSEMENT: Veuillez noter que lors du retrait des cartes média connectées à FCREADMICRO, vous êtes tenu de retirer/éjecter le périphérique au sein du système d'exploitation (ex : dans Windows, utilisez la fonction Retirer le Périphérique en Toute Sécurité). Ne pas retirer correctement le périphérique peut entraîner une perte de données ou des dommages permanents sur la Carte ou le Lecteur de Carte. Voir **Retrait Sécurisé** pour plus de détails.

Spécifications

Interface Hôte	USB 2.0
Facteur de Forme	Externes
Formats de Carte Supportés	Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG, MS Micro (M2), Micro SD, Mini SD, RS MMC/MMC 4.0, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme II SD, T-Flash (Aucun adaptateur requis)
Type de Connecteur	1 x USB type A mâle
Taux Maximum de Transfert de Données	USB 2.0: 480 Mbps
Alimentation	Alimentation USB
Matière du Boîtier	plastique
Dimensions	193.0mm x 20.0mm x 10.0mm
Systèmes d'Exploitation	Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 R2/ 7 (32/64-bit), Mac OS 9 et supérieur

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.