

## フラットスクリーンTVウォールマウント - 32 ~ 70 インチLCD、LED、プラズマTV向け

FLATPNLWALL



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

UK: User guide - uk.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、  
[www.StarTech.com/FLATPNLWALL](http://www.StarTech.com/FLATPNLWALL) をご覧ください。

# 警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大75 kg。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

壁の構造はさまざまです。使用する壁構造の種類と取付用ハードウェアが取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。

本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁構造に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して壁に取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。


# 目次


警告文.....	i
はじめに .....	1
製品図.....	1
技術仕様.....	3
パッケージの内容.....	4
動作環境.....	6
インストール手順.....	6
壁面プレートを壁に取り付ける.....	6
適切な取付用金具の選択.....	7
取付用金具をTVに取り付ける.....	8
TVを壁面プレートに取り付ける.....	10
TVの傾き調整.....	11
技術サポート .....	12
保証に関する情報.....	12

# はじめに


FLATPNLWALLを使用すれば、32インチから70インチまでのフラットパネルTVを壁掛けすることができます。ウォールマウントは最大75kgのテレビまでに対応しています。

## 製品図






# 技術仕様

測定の種類	数値
VESA取付穴パターン 	200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 700x400
可搬重量 	最大75 kg
傾き 	+15° ~ -15°
スクリーンサイズ 	813 ~ 1778 mm

# パッケージの内容

1



壁面プレート  
数量:1

2



左側取付用金具  
数量:1

3



右側取付用金具  
数量:1

4



六角レンチ  
数量:1

5



M5x14 mmネジ  
数量:4

6



M6x14 mmネジ  
数量:4

7




M6x30 mmネジ  
数量:4

8




M8x30 mmネジ  
数量:4

9



M8x50 mmネジ  
数量:4

10



ワッシャ  
数量:4

11



スペーサー (短)  
数量:8

12



スペーサー (長)  
数量:8

13



6.3x55 mmネジ  
数量:6

14



コンクリートアンカー  
数量:6

15



フラットワッシャ  
数量:6

16



ユーザマニュアル  
数量:1

## 動作環境

- ・ VESAマウントと互換性のあるフラットパネルTV
- ・ プラスドライバー

システム要件は変更される場合があります。最新の要件は、[www.StarTech.com/FLTPNLWALL](http://www.StarTech.com/FLTPNLWALL) でご確認ください。

## インストール手順

- ⚠ **警告!**TVの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大75 kg。


### 壁面プレートを壁に取り付ける

- ⚠ **警告!**壁の構造はさまざまです。使用する構造の種類と取付用ハードウェアが取り付ける機器をしっかりと支持できるか確認することが重要です。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えられなくてはなりません。
- ⚠ **警告!**本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していません。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談してFLATPNLWALLを取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

1. ウォールマウントを取り付ける壁の位置に鉛筆で印を付けます。

**注意:**ウォールマウントの穴またはスロットを使用して壁に取り付けることができます。

2. 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従って壁面プレート(1)を壁に取り付けてください。



## 適切な取付用金具の選択

異なるデザインのTVを取り付けるために、FLATPNLWALLには長さや直径の異なるネジが3セットと2サイズのスペーサーのセットが付属しています。

取付用金具をTVに取り付けるために必要な金具の組み合わせを選択するには、次の手順を実行します。

- TVの背面は平坦かはめ込み型かを確認します。
- TVの取付穴の深さを確認します。
- TVの取付穴の直径を確認します。
- 使用可能な取付用金具の組み合わせを確認するには、下の画像を参照し、TVに対し最も適合するものを選択してください。

**注意:**取付面が平面のTVを使用している場合は、スペーサーを使用する必要はありません。

以下のサイズネジは、**取付面が平面**である場合に使用します。

M5x14 mm



M6x14 mm



以下の取付用金具の組み合わせは、**取付面がはめ込み型**の場合に使用します。

M6x30 mm




または


M8x30 mm



または




または



次ページへ続く

(前ページからの続き)


以下の取付用金具の組み合わせは、**取付面がはめ込み型の場合**に使用します。



## 取付用金具をTVに取り付ける

テレビに取付用金具を取り付けるときは、金具のつまみが外側に向くようにしてください。(図1)


図1



**警告!**ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。これを怠ると、TVが損傷する恐れがあります。

1. はめ込み型の取付面にTVを取り付ける場合は、スペーサーをテレビ背面の取り付け穴の上に配置します。
  2. つまみを外側に向けて、取付用金具の穴がテレビの背面にある取付穴またはスペーサーと並ぶように、左側(2)と右側(3)の取付用金具の位置を合わせます。
  3. ワッシャ(10)4個を左側と右側の取付用金具の穴の上に配置します。(図2)
- 注意:**異なるサイズのネジに対応するために、ワッシャには小さな穴と大きい穴があいています。
4. ワッシャ、左側と右側の取付用金具、スペーサー(必要な場合)、およびTVの背面にネジを差し込みます。
  5. プラスドライバーでネジを締めます。(図2)

図2



## TVを壁面プレートに取り付ける

**警告!**TVを取り付けるには2人必要です。TVを1人で取り付けないでください。



TVを持ち上げて、左側(2)と右側(3)の取付金具を壁プレート(1)に掛けます。(図3)

1. 六角レンチ(4)を使用し、両方の取付用金具の底にあるネジを締めます。(図4)

図3






図4



## TVの傾き調整

1. TVの傾きを調整するには、各取付用金具の側面にある傾き調整つまみを緩めます。  
(図5)
2. TVを希望の角度に調整し、背面の傾き調整つまみを締めます。

図5



# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は [www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

### 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は [www.startech.com](http://www.startech.com) までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。