

1ポートUSB-RS232Cシリアル変換ケーブル (オス / オス)

ICUSB232DB25



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

目次

はじめに	1
付属品.....	1
システム要件	1
インストール手順	2
ドライバインストール手順.....	2
ハードウェアインストール手順	2
インストールの確認	2
仕様	3
技術サポート	4
保証に関する情報.....	4

はじめに

StarTech.comのUSB - RS232C (DB9またはDB25) シリアルアダプタケーブルを使うことにより、USBとのプラグ・アンド・プレイ接続でRS232Cシリアルポートをデスクトップ、またはノートパソコンに追加できます。この90 cmのUSB - RS232Cシリアルアダプタケーブルを使うことにより、9ピンまたは25ピン(この場合、同梱のアダプタを使用)用RS232Cシリアルデバイスを接続し、シリアルポートのない最新型コンピュータでレガシーのシリアルポート対応周辺機器を使うことができます。StarTech.comでは2年間保証を提供しており、費用対効果の高いソリューションです。

付属品

- ・ ICUSB232DB25アダプタケーブル
- ・ DB9 - DB25変換アダプタ
- ・ ドライバインストール用CD
- ・ 取扱説明書

システム要件

- ・ 利用可能なUSBポートを搭載したコンピュータシステム
- ・ Microsoft® Windows® XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64ビット)、またはWindows XP Embedded/CE 4.2/5.2、またはWindows Mobile 5/6、またはPocketPC 2003、または Apple® Mac OS® 10.1またはそれ以降、またはLinux®



インストール手順

ドライバインストール手順

Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7

1. コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動します。コンピュータにUSBアダプタは、まだ差し込まないでください。
2. ドライバCDをCD/DVDドライブに挿入します。オートプレイが実行される場合は、「CDを参照する」を選択してください。そうでなければ、「マイコンピュータ」からCDのコンテンツにアクセスして下さい。
3. 「Prolific/PL2303X」で、お使いのオペレーティングシステムにあった適切なフォルダを開き、「setup.exe」ファイルを実行します。これにより、ドライバのインストールウィザードが起動します。
4. インストールウィザードが完了すると、ドライバがインストールされ、使用できるようになります。

ハードウェアインストール手順



1. まず、ドライバのインストールが完了していることを確認してください。
2. USBアダプタをコンピュータシステムの空いているUSBポートに接続します。
3. Windowsが自動的にUSBアダプタを検出し、ドライバをインストールします。
4. ドライバをインストールしたら、シリアルポートを使用することができます。
5. シリアルポートをDB25インターフェースに接続する場合は、同梱のDB9 - DB25 (オス) 変換アダプタを使用してください。

インストールの確認

Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7

メインデスクトップから、「マイコンピュータ」(Vista/7をお使いの場合は「コンピュータ」)を右クリックし、「管理」を選択します。新しく開いた「コンピュータ管理」画面左側の「デバイスマネージャ」を選択します。

「ポート (COM & LPT) オプションをダブルクリックします。新しく追加されたCOMポートが一覧表示されているはずですが。



仕様

バスのインターフェース	USB 2.0
チップセットID	Prolific PL2302HXD
コネクタ	1 x 9ピンDB9 (オス) 1 x USB Aタイプ (オス)
対応プロトコル	RS232C
最大データ転送速度	230Kbps
FIFOバッファ	512B
内蔵ケーブル長	90cm
動作温度	0°C ~ 60°C
保管温度	-20°C ~ 80°C
湿度	0~90% RH
対応オペレーティングシステム	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64ビット)、Windows XP Embedded/CE 4.2/5.2、Windows Mobile 5/6、PocketPC 2003、Mac OS 10.1またはそれ以降、Linux

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。