

Tarjeta de Sonido Externa Virtual 7.1 USB

ICUSBAUDIO7

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1 x Adaptador de sonido USB
- 1 x CD de instalación de controladores
- 1 x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Un equipo compatible con USB 2.0
- Windows 2000/ XP(32 o 64 bits)/ Vista(32 o 64 bits)/ 7(32 o 64 bits)/ Server 2008 R2, Linux, Mac OS X
- Software de 7.1 canales de sonido virtuales Xear 3D para Windows XP/Vista
- Set de parlantes o auriculares
- Micrófono mono (opcional)

Instalación

1. Conecte la Tarjeta de sonido virtual USB a un puerto USB disponible en su ordenador
2. Su sistema operativo debería detectar el nuevo dispositivo automáticamente e instalar el controlador de audio USB.
3. Conecte un set de parlantes/auriculares, y un micrófono, a la tarjeta de sonido USB.
4. Si su sistema operativo es Windows XP o Vista, instale el software Xear 3D del CD incluido con el producto. Ejecute el archivo setup.exe, y siga las instrucciones.



*El producto real podría variar de la fotografía

Verificación de la instalación en Windows 2000/XP/Vista

Abra el Administrador de dispositivos haciendo clic con el botón derecho en Mi PC, y seleccionando Administrar. Luego seleccione Administrador de dispositivos de las opciones del panel de la izquierda.



Especificaciones

Interfaz	USB tipo A (USB 2.0 velocidad Full- 12Mbps)
Conectores	1 x Salida de sonido estéreo (3.5mm) 1 x Entrada de micrófono Mono/Entrada de línea estéreo (3.5mm)
Botones	Microphone Mute (Silenciar micrófono) Speaker Mute (Silenciar parlantes) Volume Up (Subir volumen) Volume Down (Bajar volumen)
LED	Microphone Mute (Micrófono silenciado), Activity (Actividad)
Soporte para sistemas operativos	Windows 2000/ XP(32 o 64 bits)/ Vista(32 o 64 bits)/ 7(32 o 64 bits)/ Server 2008 R2, Linux, Mac OS X

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegar a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.