

## Extensor de Señal HDMI® con Audio por IP

IUSB2HD2

- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
- FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
- ES: Guía del usuario - es.startech.com
- IT: Guida per l'uso - it.startech.com
- NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
- PT: Guia do usuário - pt.startech.com



\*El producto real podría variar de la fotografía

### Contenido de la Caja

- 1 x Extensor HDMI por IP
- 1 x Fuente de Alimentación Universal (NA/UK/EU)
- 1 x CD de Controladores
- 1 x Manual de Instrucciones

### Requisitos del Sistema



- 1 dispositivo de visualización compatible con HDMI, con cable HDMI
- 1 conexión disponible a la red eléctrica
- CPU: Intel®/AMD® 2.4 GHz single core o superior
- Memoria RAM Mínima: 1GB
- Microsoft® Windows® XP (32-bit), Vista/7 (32/64-bit)
- **Modo USB:** Un cable USB mini-B a USB tipo A macho/macho
- **Modo Ethernet:** Cable Ethernet UTP Cat5/Cat6 con conectores RJ45

### Instalación

Asegúrese de completar la instalación de los controladores (drivers) previo a conectar el Extensor de Video HDMI.

#### Instalación de los Controladores (Drivers)

1. Inserte el CD con controladores (Drivers) en la unidad de CD/DVD-ROM.
2. En caso de que el programa de instalación no comenzara automáticamente, ubique el archivo Autorun.exe. Encontrará este archivo en la carpeta principal del CD (p. ej., D:\ o E:\).



3. Seleccione "NetDockHD" de la lista de productos disponibles, y luego seleccione "Device Driver" en la siguiente pantalla. Los Asistentes de Instalación de los Controladores y de la aplicación Servidor USB comenzarán el proceso de instalación.



4. Una vez que ambas instalaciones se hayan completado, reinicie la computadora. Una vez que Windows haya cargado completamente, el sistema estará listo para conectar el Extensor de vídeo tanto a través de USB como de Ethernet.

## Especificaciones

<b>Señal de Video</b>	HDMI™ de Alta Velocidad (HDMI 1.3)
<b>Interfaz del Host</b>	TCP/IP USB 2.0
<b>Conectores Externos</b>	1 x HDMI hembra tipo A 2 x mini-jack de audio hembra de 3.5mm 2 x USB hembra tipo A 1 x USB mini-B hembra 1 x RJ45 Ethernet hembra 1 x Alimentación DC
<b>LEDS</b>	1 x Encendido 1 x Conexión Ethernet 1 x Conexión Ethernet En Actividad
<b>Resolución máxima de Video</b>	1920 x 1080 / 1080p
<b>Tasa Máxima de Transferencia de Datos</b>	USB 2.0: 480 Mbps Ethernet: 1000 Mbps
<b>Fuente de Alimentación</b>	5VDC, 2000mA, positivo al centro
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
<b>Humedad</b>	10% ~ 80% RH
<b>Dimensiones (LxAnxAI)</b>	133.0mm x 71.0mm x 27.0mm
<b>Peso</b>	142g
<b>Sistemas Operativos Compatibles</b>	Windows XP (32-bit), Vista/7 (32/64-bit)

### Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

### Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

### Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

### Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.