

双方向SATA/IDEアダプタ コンバータ

PATA2SATA3

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x SATA/IDE変換アダプタ
- 1 x SATAケーブル
- 1 x SP4 - デュアルLP4/パワーYアダプタケーブル
- 1 x ユーザマニュアル


動作環境

- 40ピンIDE/EIDEまたは7ピンSATA対応コンピュータシステム
- 3.5インチIDE/EIDEまたはSATA HDD


インストール手順

IDEコントローラからSATA HDDへ

1. アダプタのDIPスイッチをMasterモードまたはSlaveモードにします (DIPスイッチ設定図を参照してください)。
2. アダプタの40ピンIDEコネクタ (メス) をマザーボードまたはIDE/EIDEコントローラカードの40ピンIDEコネクタ (オス) に直接差し込みます。
3. 7ピンSATAケーブルで黒色の「ドライブへ」コネクタとSATA HDDのコネクタを接続します。
4. コンピュータ電源のSATA電源とSATA HDDを接続します。
5. SP4フロッピー電源コネクタをコンピュータ電源からアダプタのSP4コネクタへ接続します。コネクタが利用できない場合は、付属のLP4-SATAアダプタケーブルでLP4 Molexコネクタと電源を接続します。



*実際の製品は写真と異なる場合があります



SW2	SW1	IDEホストモード
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	マスター/シングル
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スレーブ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケーブル選択

SATAコントローラからIDE HDDへ

1. このモードではDIPスイッチは重要ではありません。
2. アダプタの40ピンIDEコネクタ (メス) をIDE/EIDE HDDの40ピンコネクタ (オス) に直接差し込みます。
3. 7ピンSATAケーブルでオレンジ色の「コンピューターへ」コネクタとマザーボードまたはSATAコントローラカードの7ピンSATA HDDのコネクタを接続します。
4. コンピュータ電源のLP4 Molex電源コネクタとHDDを接続します。
5. SP4フロッピー電源コネクタをコンピュータ電源からアダプタのSP4コネクタへ接続します。SP4コネクタが利用できない場合は、付属のLP4-SATAアダプタケーブルでLP4 Molexコネクタと電源を接続します。

技術仕様

コネクタ	1 x 40ピンIDE (メス) 1 x 7ピンSATA (オス) (オレンジ色) 1 x 7ピンSATA (オス) (黒色) 1 x 4ピンSP4フロッピー電源 (オス)
チップセット	Sunplus SPIF223A
動作温度	0°C ~ 70°C
保管温度	-40°C ~ 150°C
湿度	90% RH
外形寸法	61.0mm x 50.0mm x 11.0mm
最大データ転送速度	SATA:1.5Gb/秒 IDE:133 Mb/秒

販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。