

Filtro de Privacidad Magnético para MacBook Pro | MacBook Air de 15"

Diagrama del Producto (PRIVSCNMAC15)



Componente	Función
1 Banda Magnética	<ul style="list-style-type: none"> Se usa para fijar el Filtro de Privacidad al Marco en la parte superior de la Pantalla de la Laptop.
2 Filtro de Privacidad	<ul style="list-style-type: none"> Limita la visibilidad de la Pantalla de la Laptop cuando supera un ángulo de 30°. Reduce la luz azul en un 25 %. Es reversible, con opciones mate y brillante.

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/PRIVSCNMAC15

- 1x MacBook Pro o MacBook Air de 15"

Instalación del Filtro de Privacidad

1. Use el **Paño de Limpieza** (incluido) para limpiar la **Pantalla de la Laptop** y la **Parte Superior del Marco**.
2. Alinee la **Banda Magnética** del **Filtro de Privacidad** con la **Parte Superior del Marco** sobre la **Pantalla de la Laptop**.

***Nota:** El Filtro de Privacidad es reversible. Asegúrese de dejar el lado que desea hacia afuera.*
3. Coloque el **Filtro de Privacidad** en la **Parte Superior del Marco** y realice todos los ajustes necesarios para garantizar que el **Filtro de Privacidad** cubra toda la **Pantalla de la Laptop**.
4. Use el **Paño de Limpieza** para limpiar las huellas dactilares que hayan quedado en el **Filtro de Privacidad**.

Especificaciones

Opciones de Montaje	Montaje Frontal
Se Adapta a Pantallas Curvas	No
Se Adapta a Pantallas Ultra Anchas	No
Tamaño máximo de la pantalla	15"
Tamaño mínimo de la pantalla	15"
Altura del Producto	0.1 cm
Ancho del Producto	34.2 cm
Color	Transparente
Longitud del Producto	22.2 cm
Peso del Producto	48 g
Tipo de Gabinete	Plástico

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

StarTech.com Ltd. 45 Artisans Cres London, Ontario N5V 5E9 Canadá	StarTech.com LLP 2500 Creekside Parkway Lockbourne, Ohio 43137 EE.UU.	StarTech.com Ltd. Unit B, Pinnacle 15 Gowerton Rd, Brackmills Northampton NN4 7BW Reino Unido	FR: fr.startech.com DE: startech.com/de ES: startech.com/es NL: startech.com/nl IT: startech.com/it JP: startech.com/jp
--	---	--	--