

ハンドル付きポータブルサーバーラック - 9Uサイズ / 奥行き23インチ

RK960CP



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、製品サポートについては、
www.startech.com/RK960CP でご確認ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

パッケージ内容.....	2
インストール手順	
動作環境.....	2
技術仕様.....	3
技術サポート.....	4
保証に関する情報.....	4

パッケージ内容

ID	アイテム	数量
ラックコンポーネント		
1	ハンドル付きサイドパネル	2
2	上部パネル	1
3	グロメット付き底部パネル	1
4	プラスチック製コーナーキャップ	8
ラック組立工具		
5	M5 (10 mm) 平頭プラスネジ	32
6	M3 (8 mm) 平頭プラスネジ	24
ラック組立ツール		
7	プラスドライバー	1
8	プラスビット	1

ID	アイテム	数量
キャスト		
9	キャスト (6 cm)	2
10	ブレーキキャスト (6 cm)	2
11	M5 (15 mm) 取付金具用ネジ	16
取付用工具		
12	M5 (12 mm) パネルネジ	30
13	M5 ケージナット	30
14	ケージナットツール	1


インストール手順

サーバラックの組み立て


サーバラックの組み立て前にパッケージ付属品がすべて揃っていることを確認してください。

1. M5 (10 mm) 平頭プラスネジ (#5) とプラスドライバを使用して、サイドパネル (#1) のひとつを底部パネル (#3) の長辺側に取り付けます。
2. 手順1を繰り返して、2枚目のサイドパネル (#1) を取付けます。


注意: サイドパネルを底部パネルの側面に取り付ける際、ハンドルが正しい方向を向いていることを確認してください。



3. パネルのコーナーにある穴に沿ってプラスチック製コーナーキャップ (#4) を並べます。M3 (8 mm) 平頭プラスネジ (#6) を使ってコーナーキャップ (#4) をラックの8つのコーナーに取り付けます。



4. ラックの側面を向け、取付金具用ネジ(#11)を使ってキャスタ(#9)(#10)をラックに取り付けます。



警告!怪我をしないよう、機器を設置する前に、床が安定した場所でラックを取り付け、すべてのパーツが確実に組み立てられており、安全であることを確認してください。機器をラックに設置する際は、ラックの下の部分から始めて、上向きに作業を進め、ラックの上部に重いものが来ないように、最も重い機器をラックの下に置くようにします。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。