

## VESA LCDモニタ取付用金具 (19インチラック/キャビネット用)

RKLCDBK

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### 付属品


- 1 x RKLCDBK LCD用ブラケット
- 4 x M4トラス頭ネジ
- 4 x M4平頭ネジ
- 4 x M4平頭ネジ
- 8 x M5ネジ (キャビネット用)
- 1 x インストールガイド

## インストール手順

1. VESA MIS-D取り付け側が上向きとなるよう、LCDモニタを下向きに置きます。
2. RKLCDBKのいずれかの側からラック取り付け用ブラケットを取り外し、LCDモニタの上に置きます。
3. モニタのネジ取り付け位置とRKLCDBKの調節可能な取り付け位置を合わせます。M4ワッシャとネジを使ってモニタをRKLCDBKに固定していきます。



4. RKLCDBKのいずれかの側にラック取り付け用ブラケットを取り付けます。




\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

5. 同梱のキャビネット用M5ネジを使って、RKLCDBKを19インチ幅のラックに取り付けます。\*ラックがM5ネジと合わない場合は、別のキャビネット用ネジを入手する必要があります。



## その他取り付け具

ドアの開閉の邪魔にならない場所で、オープンラックやキャビネットにRKLcdbkを取り付ける場合、モニターやディスプレイがラックやキャビネットのフレームの外側にくるように取り付けることもできます。VESA MIS-D 75/100マウントを使用する場合、あらゆるサイズのモニターやディスプレイを取り付けることができます。



## 技術仕様

説明	LCDモニターユニバーサルVESA用取り付けブラケット (19インチ用) ラック/キャビネット
高さ	4U
マテリアル	SPCC/HC
色	黒
外形寸法 (幅x高さx奥行き)	482.0 mm x 177.0 mm x 107.5 mm
正味重量	1.7 kg
業界標準	EIA-310D、MIS-D 75、MIS-D 100

\*19インチ以下のモニターでお使いいただけます。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads)でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。