

6U/8U/12Uサイズ 奥行き22インチヒンジ式オープンフレームウォールマウントサーバ

RK619WALLOH / RK819WALLOH / RK1219WALLOH

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x ヒンジ式ウォールマウント型ラックウォール
- 1 x #10~32 UNF パネル用ネジセット
- 1 x #10~32 UNF ケージナット

動作環境

- 壁またはその他の表面に取り付ける場合: 表面の種類に合わせて最適な取り付け工具

取り付け手順

キャビネットを壁に取り付けるために、キャビネットのリアパネルの側面に4つのアンカーポイントがあります。重い機器を特定の壁(コンクリートやドライウォールなど)に取り付ける際は、適切なネジまたはボルトを使用してください。

注意: 締め具取り付け位置は木製標準スタッドを取り付けられるよう、中心と中心の間の直線距離が16インチ間隔となっています。壁や取付金具がそれに取り付けられるキャビネットや機器の重量を支えられることを確認します。必ず、正しい安全手順に従い、適切な



*図はRK1219WALLOH

ツールを使用してください。ラックマウント型機器をキャビネットに格納する際は、同梱のスクエアケージナットをラックポストに(ポストの背面側から)取り付け、同梱のキャビネット用ネジを使って、機器とケージナットを(ポストの正面側から)固定します。

警告怪我をしないよう、機器を設置する前に、床が安定した場所でラックを取り付け、すべての工具が確実に組み立てられており、安全であることを確認してください。機器をラックに設置する際は、ラックの下の部分から始めて、上向きに作業を進め、ラックの上部に重いものが来ないように、最も重い機器をラックの下に置くようにします。

技術仕様

	RK619WALLOH	RK819WALLOH	RK1219WALLOH
説明	6Uサイズ 奥行き22インチヒンジ式オープンフレームウォールマウントサーバラック	8Uサイズ 奥行き22インチヒンジ式オープンフレームウォールマウントサーバラック	12Uサイズ 奥行き22インチヒンジ式オープンフレームウォールマウントサーバラック
内部高さ	6Uサイズ	8Uサイズ	12Uサイズ
最大取り付け奥行き		559.0mm	
最大耐荷重	49.8 kg	63.4 kg	63.4 kg
マテリアル		SPCC	
色		ブラック	
機器の締め具取り付け穴の種類		スクエア	
外形寸法 (幅x高さx奥行き)	604mm x 408mm x 555mm	604mm x 488mm x 555mm	604mm x 647mm x 555mm
正味重量	13.94 kg	15.06 kg	17.48 kg
業界標準		EIA RS310-D	
認証		CE規格、RoHS指令	

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。