

USB 3.0 SATA HDD/SSD Dock- 1:1 Duplikator

SATDOCK2REU3

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Verpackungsinhalt

- 1x 2 HDD Dock Duplizierer/Löcher
- 1x USB 3.0 Kabel
- 1x Netzadapter
- 3x Netzadapter-Clips (NA/UK/EU)
- 1x Gebrauchsanweisung

Systemanforderungen

Für die Laufwerksduplizierung

- Quelle und Ziel 2,5"- oder 3,5"-Festplatten

Zur Kopplung mit dem PC

- USB-fähiges Computersystem mit freiem USB-Anschluss


Warnung! Festplatten und Speicherdocks erfordern einen sorgfältigen Umgang, insbesondere beim Transport. Wenn Sie nicht vorsichtig mit Ihrer Festplatte umgehen, kann es zu Datenverlusten kommen. Behandeln Sie Ihre Festplatte und Ihr Speichergerät immer mit Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass Sie ordnungsgemäß geerdet werden, indem Sie ein Antistatikband tragen, wenn Sie mit Computerkomponenten hantieren, oder entladen Sie sich selbst von jeglicher statischer Elektrizität, indem Sie eine große geerdete Metalloberfläche berühren (wie z. B. den Computer Fall) für einige Sekunden.

Hardware-Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der Position "Aus" steht. Schließen Sie den Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) an eine verfügbare Netzsteckdose und den Netzadapteranschluss auf der Rückseite des SATDOCK2REU3 an.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-3.0-Kabel vom USB-3.0-Anschluss des SATDOCK2REU3 mit dem USB-Anschluss Ihres Computersystems.

Hinweis: Wenn Sie die Duplizier- oder Löschfunktionen verwenden möchten, müssen Sie die Dockingstation vom Host trennen und die Dockingstation einschalten (schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie das USB-Kabel ab und schalten Sie den Netzschalter ein).

3. Schließen Sie die 2,5"- oder 3,5"-Festplatte, von der Sie ein Duplikat erstellen möchten, in den Anschluss HDD 1 Dock an.
4. Schließen Sie die 2,5"- oder 3,5"-Festplatte, die Sie überschreiben lassen möchten, an den HDD 2 Dock-Anschluss an.
5. Drücken Sie den Netzschalter in die Position "Ein", das



*das tatsächliche Produkt kann von den Fotos abweichen

SATDOCK2REU3 ist nun betriebsbereit.

Hardware-Betrieb

Duplizieren einer Festplatte

Warnung! Alle Daten, die auf dem Ziellaufwerk verbleiben, werden überschrieben.

Hinweis: Das Ziellaufwerk muss gleich groß oder größer als das Quelllaufwerk sein.

1. Trennen Sie das Dock vom PC und schalten Sie das Dock aus.
2. Halten Sie die Klontaste auf der Vorderseite des SATDOCK2REU3 mehrere Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs des Fortschrittsbalkens bernsteinfarben blinken.
3. Der Prozess der Festplattenvervielfältigung beginnt. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die LED-Anzeige 100 % erreicht.
4. Das Ziellaufwerk enthält nun die gleichen Daten wie das Quelllaufwerk.
5. Um das Laufwerk zu überprüfen, muss die Dockingstation aus- und wieder eingeschaltet werden, um in den PC-Modus zu gelangen.

Warnung! Alle Daten, die auf einer der beiden angeschlossenen Festplatten verbleiben, werden gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie die Löschfunktion verwenden, ist der Quellport auch ein Löschport.

1. Trennen Sie die Dockingstation vom PC.
2. Halten Sie die Taste "Erase" auf der Rückseite des SATDOCK2REU3 für 3 Sekunden gedrückt, bis die LEDs des Fortschrittsbalkens rot blinken.
3. Die Dockingstation prüft das Laufwerk und startet dann den Festplatten-Löschvorgang. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die LED-Anzeige 100 % erreicht.
4. Beide angeschlossenen Festplatten sind nun leer.

Hinweis: Um das Laufwerk zu überprüfen, muss die Dockingstation aus- und wieder eingeschaltet werden, um in den PC-Modus zurückzukehren.

Docking-Station für externe Datenspeicherung

Sobald die Docking-Station an einen Computer angeschlossen ist, wird die erforderliche Software automatisch installiert und der Zugriff auf die angedockten Festplatten ist möglich, als wäre sie im das System.

LED-Anzeigen

Festplattenvervielfältigungsmodus

Anzeige	LED-Status			
	Link 25%	DWR 50%	HDD1 75%	HDD2 100%
Vervielfältigung in Arbeit	Bernstein (Hin- und Herlaufen)			
Vervielfältigung abgeschlossen	Blinkt Bernstein	Blinkt Bernstein	Blinkt Bernstein	Blinkt Bernstein
Vervielfältigung kann nicht starten	Aus	Aus	Aus	Rot blinkend
Duplizierung fehlgeschlagen	Aus	Aus	Aus	Rot

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

In diesem Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verwiesen werden, die in keiner Weise mit StarTech.com verbunden sind. Wo sie vorkommen, dienen diese Verweise nur der Veranschaulichung und stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch StarTech.com noch eine Befürwortung des Produkts/der Produkte, für das/die dieses Handbuch gilt, durch das betreffende Drittunternehmen dar. Unabhängig von einer direkten Erwähnung an anderer Stelle in diesem Dokument erkennt StarTech.com hiermit an, dass alle Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.

Technische Unterstützung

Der lebenslange technische Support von StarTech.com ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Verpflichtung, branchenführende Lösungen anzubieten. Sollten Sie jemals Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen, besuchen Sie www.startech.com/support oder greifen Sie auf unsere umfassende Auswahl an Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu. Für die neuesten Treiber/Software besuchen Sie bitte www.startech.com/downloads.

Informationen zur Garantie

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie.

Darüber hinaus gewährt StarTech.com für seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Während dieses Zeitraums können die Produkte zur Reparatur oder zum Austausch gegen gleichwertige Produkte nach unserem Ermessen zurückgegeben werden. Die Garantie deckt nur Teile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für seine Produkte gegen Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder normalen Verschleiß entstehen.

Begrenzung der Haftung

In keinem Fall übersteigt die Haftung der StarTech.com Ltd. und der StarTech.com USA LLP (oder ihrer leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter) für Schäden (ob direkt oder indirekt, spezielle, strafende, zufällige oder Folgeschäden oder andere), entgangene Gewinne, Geschäftsverluste oder sonstige Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, den tatsächlich für das Produkt bezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

LED-Anzeigen

Festplatten-Löschmodus

Anzeige	LED-Status			
	Link 25%	DWR 50%	HDD1 75%	HDD2 100%
Löschen im Gange	Rot (Laufen hin und her)			
Löschen Beendet	Rot blinkend	Rot blinkend	Rot blinkend	Rot blinkend
Löschvorgang kann nicht starten	Aus	Aus	Aus	Rot blinkend
Löschvorgang fehlgeschlagen	Aus	Aus	Aus	Rot

LED-Anzeigen

Externer Datenspeicher Dockingstation-Modus

Anzeige	LED-Status			
	Link 25%	DWR 50%	HDD1 75%	HDD2 100%
USB-Kabel nicht angeschlossen oder PC ausgeschaltet	Aus	Rot	Aus	Aus
Nur HDD 1 Aktivität	Blau	Blau	Blinkt blau	Aus
Nur HDD 2-Aktivität	Blau	Blau	Aus	Blinkt blau