

SPDIFデジタル同軸/Toslink - ステレオRCAオーディオコンバータ

SPDIF2AA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x デジタルオーディオコンバータ
- 1 x ユニバーサル電源アダプタ
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- S/PDIF出力オーディオソース (例: ゲームコンソール、DVDプレーヤーなど)
- 同軸または光 (Toslink) デジタルオーディオケーブル
- アナログステレオオーディオレシーバー (例: ホームシアターレシーバー、TVオーディオ入力など)
- RCAステレオオーディオケーブル
- 利用可能なAC電源コンセント

インストール手順

1. すべてのデバイスの電源が切れていることを確認してください。
2. 適当な同軸/光 (Toslink) ケーブルでデジタルオーディオソースをコンバータに接続します。

注意: 1度に1つの入力しか有効になりません。同軸とToslinkの両方が接続されると、Toslinkが優先されます。

3. ステレオRCAオーディオケーブルでアナログオーディオレシーバーデバイスをコンバータに接続します。
4. 電源アダプタをコンバータと電源コンセントに接続します。
5. オーディオソース、オーディオレシーバーの順に電源を入れます。

サイド1ビュー「入力」



*実際の製品は写真と異なる場合があります

サイド2ビュー「出力」



技術仕様

オーディオ入力	2チャンネル非圧縮PCMオーディオ (S/PDIF)
オーディオ出力	2チャンネルアナログステレオオーディオ
コネクタ	1 x Toslink (メス) 1 x RCAデジタル同軸 (メス) 2 x RCAステレオオーディオ (メス) 1 x DC電源
対応サンプリングレート	32 / 44.1 / 48 / 96 KHz
電源アダプタ	5V DC、2000mA、センターポジティブ
電力消費(最大)	0.5W
エンクロージャ材質	メタル
動作温度	0°C ~ 70°C
保管温度	-10°C ~ 80°C
湿度	10% ~ 85 % RH
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	52.0mm x 42.0mm x 27.0mm
重量	78g

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。