

オーディオ&リモートスイッチ付き2ポートUSB HDMI®/ DisplayPort®ケーブルKVMスイッチ - USB給電

SV211HDUA / SV211DPUA



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	2
パッケージの内容	2
動作環境	2
インストール手順	2
操作方法	4
ホットキー クリックリファレンスガイド	5
技術仕様	7
技術サポート	8
保証に関する情報	8

はじめに

パッケージの内容

- 1 x KVMスイッチ
- 1 x ソフトウェアCD
- 1 x ユーザマニュアル


動作環境

- 利用可能なビデオ出力 - HDMI (SV211HDUA) またはDisplayPort (SV211DPUA)、USBと3.5mm オーディオ/マイクロフォン接続 (HDMI/DisplayPortオーディオを使用していない場合)
- モニタ、スピーカー/マイクロフォンおよびUSBキーボード/マウスなどの周辺機器セット



インストール手順

1. KVMスイッチを接続する前に、付属のインストールCDを各コンピューターのCD/DVDドライブに挿入します。
2. AutoPlayを実行する場合は、オプションを選択してフォルダをブラウズし開いてください。または、[My Computer (マイコンピューター)] のCD/DVDドライブをダブルクリックし、Autorun.exeを実行すれば、CDのファイルにアクセスできます。
3. お使いのシステムに合ったソフトウェアインストール方法と空きポート ([2ポート KVM]- MacまたはWindows) をクリックします。インストールを完了するまでに数回 [Next (次へ)] をクリックする必要があります。
4. インストールが完了すると、システムトレイに新しいアイコン (Windows) またはアプリケーション (Mac OS) がインジケータと共に表示されます。
5. HDMI / DisplayPortモニタ、キーボード、マウス、スピーカーをKVMスイッチの空きポートに接続します。
6. 付属のKVM&オーディオケーブルをコンピューター1に接続します。
7. コンピューター2にも同様に付属のKVMケーブルとオーディオケーブルを接続します。

SV211HDUA



SV211DPUA



操作方法

コンピューターとオーディオ / マイクポートを選択するためにKVMスイッチを制御するには3つの方法があります。

1. **QuickSwitch (クイックスイッチ) ボタン** - 直接スイッチングができる有線のリモートコントロールです。ボタンを押すだけで2台のコンピューターを切り替えられます。
2. **KVMスイッチソフトウェア** (Windows & Macプラットフォーム) - 詳細は「クイックリファレンスシート」をご覧ください。
3. **キーボードホットキー** - Windowsのコンピューター切替キーは「Scroll Lock + Scroll Lock」です。Macの切替キーは「クイックリファレンスシート」の「ホットキーシーケンスの定義」をご覧ください。

注意: ホットキーシーケンスキーは2秒以内で押してください。そうしなければホットキーシーケンスが有効になりません。

ホットキー クリックリファレンスガイド

コマンド	スイッチソフトウェア	説明
Select PC Port (ポートを選択する)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、切り替え可能なコンピューターを選択します。	アクティブPCポートを選択します
Previous PC port (前のPCポート)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、切り替え可能なコンピューターを選択します。	前の接続PCポートを選択します
Next PC port (次のPCポート)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、切り替え可能なコンピューターを選択します。	次の接続PCポートを選択します
Define Hotkey Preceding Sequence (ホットキーシーケンスの定義)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、Settings (設定) (Windows) / Dialog Box (ダイアログボックス) (Mac OS) を選択します。	コンピューター選択用のユーザー定義ホットキーシーケンスは、「Ctrl + Alt + [コマンドキー]」です。 Macでは [Scroll Lock] キーの代わりにユーザー定義の切替ホットキーシーケンスを使用することができます。
AutoScan (オートスキャン)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、[Start Auto-Scan (オートスキャン開始)] を選択してオートスキャンを開始します。	接続ポートすべてで Autoscan を実行し、各ポートのクイックスクリーンブラウジングを行います (デフォルトのスキャン遅延時間 = 10秒)。
Autoscan with Programmable Delay Time (プログラム可能遅延オートスキャン)	KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、オートスキャン時間の範囲を選択します。	オートスキャンのユーザー定義遅延時間は10 ~ 60秒です。

<p>Stop Autoscan (オートスキャンの停止)</p>	<p>オートスキャン中にKVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、[Stop Auto-Scan (オートスキャンの停止)]を選択してオートスキャンを停止します。</p>	<p>オートスキャンが停止します。</p>
<p>Beeper (ブザー)</p>	<p>KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、「Turn on Buzzer (ブザーをオンにする)」ボックスをチェックします。</p>	<p>ブザーはKVMスイッチの操作中に鳴ります。</p>
<p>Keep in Dock (ドックに収納) (Macのみ)</p>	<p>オートスキャン中にKVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、[Keep in Dock (ドックに収納)]を選択します。</p>	<p>デスクトップのシステムトレイにKVM Switching (KVMスイッチ) アイコンが表示されます。</p>
<p>Open at Login (ログインと同時に起動) (Macのみ)</p>	<p>KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、[Open at login (ログインと同時に起動)]を選択します。</p>	<p>スイッチソフトウェアを操作してログインします。</p>
<p>Fix Audio Port (オーディオポートの固定)</p>	<p>KVM Switching (KVMスイッチ) アイコンを右クリックすると、操作メニューが開きますので、「Fix Audio Port at PC (PCのオーディオポートを固定)」ボックスをチェックして、希望するPCポートを選択します。</p>	<p>このオプションを選択してから、オーディオ/マイクポートを固定するコンピュータを選択します。このオプションをチェックすると、オーディオ/マイクポートが固定され代替できなくなります。</p>

技術仕様

	SV211DPUA	SV211HDUA
コンソールコネクタ	1 x DisplayPort (20ピン)メス 2 x USB A (4ピン) 2 x 3.5mmミニジャック (3ポジション)メス	1 x HDMI (19ピン)メス 2 x USB A (4ピン) 2 x 3.5mmミニジャック (3ポジション)メス
コンピュータコネクタ (ポートあたり)	1 x DisplayPort (20ピン)オス 1 x USB 2.0 A (4ピン)オス 2 x 3.5mmミニジャック (3ポジション)オス	1 x HDMI (19ピン)オス 1 x USB 2.0 A (4ピン)オス 2 x 3.5mmミニジャック (3ポジション)オス
LED	2 x 電源選択インジケータ	
切り替えモード	プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア	
最大解像度	2560 x 1600	1080p (1920x1200)
オーディオサポート	3.5mm & HDMIオーディオ	3.5mm & DisplayPortオーディオ
オンスクリーン表示		いいえ
カスケード可否		いいえ
ラック取り付け可否		いいえ
エンクロージャの材質		プラスチック
動作温度		0°C ~ 40°C
保管温度		-20°C ~ 60°C
湿度		0~90% RH (結露なし)
ケーブル長	0.85m (付属のKVM ケーブル)/1.4m (リモートスイッチ)	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	88 x 60 x 25mm	
重量	400g	

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。