

1U/2U/3U固定式19インチ ユニバーサルサーバラックレール(奥行調節可能)

UNIRAILS1U / UNIRAILS2U / UNIRAILS3U

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x ユニバーサルサーバラックレール
- 8/16/14 x M5 パネルネジ (1U/2U/3U)
- 8/16/14 x M5 ケージナット (1U/2U/3U)
- 1 x M5 レンチ

インストール手順

1. ラック/キャビネットの取付穴の深さを確認します。
2. 2つのサイドレールの部品をまとめます。各サイドレールは、ラック取付金具の付いたエンドレールが2つ、調節可能なスライド用カットアウトの付いた平らな中間セクションの3つのパーツから構成されています。

注意: エンドレールには2つのタイプがあります。縁の高さが異なりますので注意して確認してください。サイドレールではこれらのタイプの違うレールをそれぞれ1つずつ使用します。

エンドレール #1



スライド式レール



エンドレール #2



*設置例の写真は参考用です



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

動作環境および使用条件


- 業界標準 幅19 インチ ラック
- 1U/2U/3U分のラックスペース

必要な工具


- プラスドライバー

3. 2つのタイプのエンドレールを(それぞれラック取付金具が反対側の端になるようにします)置きます。スライド式レールを小さい方のエンドレールの内側にはめます(「内側の図」を参照)。もう一方のエンドレールをスライド式レールの上からはめます。エンドレールでスライド式レールを挟む形になります。
4. レールの長さをラック取付金具がラックの奥行よりも若干長くなるように調節します。
5. プラスドライバーと付属品のレンチを使用して、4つのネジとナットでスライド式レールを各エンドレールに固定します(スライド式レールの上部に2つ、下部に2つ)。ネジはレールの内側から挿入してレールの外側でナットで締めます(縁の下側)。


内側の図



外側の図



8. クロスブレースをレール側面に平頭ネジを使用して固定します。ブレースはサイドレールの底の下に設定して、ネジはサイドレール底部分の上部から差し込みます。



注意: ネジはできるだけ3つのレールを貫通させないようにします。3つのレールを貫通させて固定するとレールがスライドしなくなります。ネジはスライド式レールと1つのエンドレールのみに通します。

6. 片方のレールの組み立てが完了したら、もう片方のレールを組み立てます。両方のレールの長さが同じになるようにします。
7. 両方のレールの組み立てが完了したら、ラック取付金具が外側を向くように並べます。クロスブレースを1つのレールの間に置きます。ブレースはレールの間に同間隔で固定するようにします。ラック内でレールが支える機器によってはそれに合わせた間隔で固定することもできます。

9. クロスブレースをしっかりと固定したら、完成したユニットをキャビネット/ラックに取り付けます。この時にキャビネットマネージャをラック取付金具の上から取り付けて、ラックの両方のポストに固定します。

注意: ラックにレールを取り付ける際にネジやナットを緩める必要があった場合は、ユニットをラックに取り付けたレールのネジとナットがしっかりと締まっているか確認します。

技術仕様

	UNIRAILS1U	UNIRAILS2U	UNIRAILS3U
説明	1U固定式19インチ ユニバーサルサーバラックレール (奥行調節可能)	2U固定式19インチ ユニバーサルサーバラックレール (奥行調節可能)	3U固定式19インチ ユニバーサルサーバラックレール (奥行調節可能)
取付高さ	1U	2U	3U
材質		SPCC	
色		ブラック	
可搬重量	25kg	45.25 kg	97.28kg
最小/最大取付奥行		420mm / 1054mm	
外形寸法	465.0mm x 44.0mm	465.0mm x 88.0mm	465.0mm x 132.0mm
重量	2600g	3680g	3760g
認証		RoHS指令、CEマーキング	

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は無期限保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。