

## Convertidor con Escalador de Video Compuesto y S-Video a DVI-D

VID2DVIDTV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



\*El producto real podría variar de la fotografía

### Contenido de la Caja

- 1x Unidad Escaladora de Video
- 1x Cable de Video RCA
- 1x Convertidor YCbCr RCA a DIN de 8 Pines
- 1x Cable VGA HD15 Macho a Macho
- 1x Cable HD15 Macho a YPbPr RCA de 3 Terminales
- 1x Cable DVI-D Macho a Macho
- 1x Manual de Usuario

### Preparación del Sitio

Asegúrese de tener los cables necesarios para conectar su fuente de video al escalador. Note que si usted ha utilizado el dispositivo con un TV estándar, usted puede utilizar esos cables para conectar el dispositivo al escalador. El escalador debe estar en cercanía a la fuente de imagen y además debe estar conectado con cables de alta calidad para poder obtener los mejores resultados

### Conexión de Dispositivos al Escalador

1. Desconecte la pantalla de alta resolución de su conexión de video existente.
2. Desconecte la fuente de video (por ejemplo, reproductor de DVD) de su conexión de video existente.
3. Coloque el escalador de video cerca de la fuente y conecte el adaptador de alimentación a un tomacorriente adecuado. Conecte el extremo opuesto al conector DC 5V en la parte posterior del escalador de video.
4. Conecte el cable que utilizó para conectar la fuente de video a su pantalla video previamente (usualmente marcado como VIDEO OUT, o similar) que quitó en el paso 2 para el conector de entrada YCbCr, SV o CV en la parte posterior del escalador según corresponda. El conector que se utiliza dependerá del tipo de cable que utiliza la fuente. Si su dispositivo utiliza un cable YCbCr, usted necesitará utilizar el adaptador suministrado para convertir los conectores en el conector DIN de 8 pines en el puerto de entrada YCbCr en el escalador.
5. Utilizando el cable suministrado DVI-D macho/macho, conecte un extremo al puerto DVI OUT del panel frontal de video del escalador.
6. Conecte el extremo opuesto del cable DVI al conector VIDEO IN (o similar) que quitó en el paso 1.

**Especificaciones**

<b>Niveles de la señal de entrada (input)</b>	Video @ 1V p-p, 75 ohm, Y @ 1V p-p, 75ohm Color @ 0.7V p-p, 75 ohm, YCbCr, RGBH
<b>Formato de salida (output)</b>	RGBHV
<b>Conector de salida (output)</b>	D-Shell 29-pines
<b>Senal de salida (output)</b>	Digital
<b>Peso</b>	9.5oz (270g)
<b>Dimensiones</b>	6.3 x 3.0 x 1.2 in 161 x 77 x 30 mm
<b>Fuente de alimentación de energía</b>	5VDC, 2A

**Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones**

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

**Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos**

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

**Soporte Técnico**

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

**Información Acerca de la Garantía**

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

**Limitación de Responsabilidad**

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.