

## Adaptateur DVI vers DisplayPort avec Audio

DVI2DPA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage

- 1 x Adaptateur DVI vers DisplayPort
- 1 x Câble DisplayPort
- 1 x Câble Audio 3.5mm
- 1 x Câble USB type mini-B vers USB type A
- 1 x Manuel d'Instruction

### Configuration Requisite

- Périphérique source vidéo compatible DVI-D (ex : ordinateur)
- Deux ports USB adjacents sur le périphérique source vidéo
- Périphérique d'affichage compatible DisplayPort (ex : moniteur)

### Installation

Pour profiter de résultats optimaux, assurez-vous que tous les périphériques soient hors tension avant de commencer l'installation.

1. Branchez le connecteur DVI du convertisseur vidéo directement sur une source vidéo DVI-D compatible (ex : ordinateur).
2. Branchez le câble USB depuis le convertisseur vidéo jusqu'à deux ports USB adjacents sur le périphérique source vidéo. NOTE : Certains ports USB "high powered" peuvent alimenter l'adaptateur avec un seul port USB, mais le fait de brancher deux connecteurs est recommandé.
3. OPTION : Si vous utilisez audio, branchez un câble audio de 3,5 mm à partir de la carte son jusqu'au convertisseur vidéo.
4. Branchez un câble DisplayPort (vendu séparément) depuis le connecteur DisplayPort sur le convertisseur vidéo jusqu'à l'affichage externe (ex : moniteur).
5. Mettez sous tension le périphérique d'affichage.
6. Mettez sous tension la source vidéo.



\*Le produit actuel peut varier de la photos



## Spécifications

<b>Signal Vidéo</b>	DisplayPort 1.1a DVI-D (DDWG 1.0)
<b>Connecteurs Externes</b>	1 x DVI-D (25-broches) mâle 1 x DisplayPort femelle 1 x USB mini-B femelle 1 x 3.5mm Audio femelle
<b>LED</b>	1 x Alimentation
<b>Résolution Vidéo Maximum</b>	1920x1200
<b>Support Audio</b>	Oui (2-canaux)
<b>Support EDID</b>	Oui
<b>Adaptateur Secteur</b>	Alimentation USB
<b>Température de Fonctionnement</b>	0°C ~ 70°C
<b>Température de Stockage</b>	-10°C ~ 80°C
<b>Humidité</b>	10% ~ 85% HR
<b>Longueur de Câble Intégré</b>	61cm
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	76.2mm x 63.5mm x 6.6mm
<b>Poids</b>	200g

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.