

Carte Adaptateur Série ExpressCard RS232 1 Port - Basée USB

EC1S232U



*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Introduction	1
Caractéristiques	1
Contenu de l'Emballage	1
Installation	2
Spécifications	2
Support Technique	3
Informations sur la Garantie	3

Introduction

Merci pour l'achat de cet Adaptateur ExpressCard vers 1 Port Série EC1S232U StarTech.com. Cette carte compatible 'Hot Swap' (permutation à chaud) permet à un ordinateur portable de se connecter à une large gamme de périphériques série pour une utilisation dans n'importe quelle situation, ce qui en fait un accessoire idéal pour tout utilisateur d'ordinateur portable souhaitant utiliser des périphériques anciens.

Caractéristiques

- FIFO transmission & réception 128-Bits
- Compatible avec le Débit USB 2.0 Pleine Vitesse
- S'adapte sur votre ordinateur portable dans les emplacements ExpressCard 34mm
- 16C950 UART Haute Performance avec un taux de transfert de données maximum allant jusqu'à 921,6 kbps

Contenu de l'Emballage

- CD Pilote
- ExpressCard EC1S232U
- Câble adaptateur DB9 Mâle
- Manuel d'Instruction

Installation

1. Insérez l'Adaptateur ExpressCard vers 1 Port Série dans un emplacement ExpressCard disponible sur l'ordinateur portable. Le EC1S232U est compatible 'Hot Swap' (permutation à chaud), de sorte que le EC1S232U peut être inséré que le portable soit éteint ou allumé.
2. Le système d'exploitation de l'ordinateur portable détecte le EC1S232U et demandera à commencer l'installation du pilote.

a) Si vous utilisez Windows 2000/ME/XP, cliquez sur Annuler, puis insérez le CD de pilote inclus. Accédez au répertoire lecteur du CD dans l'Explorateur Windows, (représenté ici par D:\), puis sur D:\Prolific\PL2303X\Win. Ouvrez le fichier pour commencer l'installation du pilote. Une fois l'installation terminée, retirez puis réinsérez le EC1S232U.

b) Si vous utilisez Windows Vista™, il existe deux options pour l'installation du pilote:

- Si le portable est équipé d'une connexion Internet active, sélectionnez "Localiser et installer le pilote". L'installateur va automatiquement localiser et télécharger les pilotes depuis Internet.

- Si le portable ne dispose pas d'une connexion Internet active, insérez le CD pilote et sélectionnez "Je n'ai pas le disque. Montrez-moi d'autres options", puis "Parcourir mon ordinateur pour le logiciel pilote". Accédez à D:\Prolific\PL2303X\Vista_32bit, cliquez sur OK, et sélectionnez "Inclure les sous-dossiers", puis cliquez sur Suivant. Windows Security va ouvrir une fenêtre pop-up, sélectionnez "Installer ce pilote quand même". Le EC1S232U est maintenant prêt à fonctionner.

Spécifications

Type de Bus	ExpressCard 34mm
ID Chipset	Prolific PL2303X
Types de Connecteur	1 x DB9 Mâle
Systèmes d'Exploitation Supportés	Windows /XP/Vista/Linux/Mac OSX 10.5.1

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie à vie.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.