

Commutateur Réseau PoE (Power over Ethernet) Industriel 10/100Mbps 8 Ports

IES8100POE / IES8100POEGB / IES8100POEEU

- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
- FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
- ES: Guía del usuario - es.startech.com
- IT: Guida per l'uso - it.startech.com
- NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
- PT: Guia do usuário - pt.startech.com


Contenu de l'Emballage

- 1 x Commutateur Réseau PoE 8 Ports
- 1 x Cordon d'Alimentation
- 1 x Manuel d'Instruction


Configuration Requisite

- Câblage Ethernet terminé RJ45
- Prise électrique AC disponible


LED



Vue Avant



Vue Arrière



*Le produit actuel peut varier des photos

LED	Statut	Description
Alimentation	On	Le commutateur est sous tension
	Off	Le commutateur est hors tension
PoE	On	Lié à un périphérique PoE
	Off	Non lié à un périphérique PoE
Liaison/ACT	On	Lien détecté sur le port
	Off	Pas de lien détecté sur le port
	Clignote	Les données sont transmises sur le port

Spécifications

Nombre de Ports	8
Vitesse de Liaison	10/100Mbps
Standards	IEEE 802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3x
Sortie PoE	48V DC, 15.4W (par port)
LED	1 x Alimentation 8 x Act/Statut PoE 8 x Liaison/Act
Contrôle du Flux	Half-duplex back-pressure IEEE802.3x full-duplex flow control
Architecture de Commutation	Mode Différé (Store-and-Forward)
Auto MDIX	Oui
Mémoire Intégré	512Kb
Matériau du Boîtier	Acier
Consommation d'énergie	132W Max
Adaptateur Secteur	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Température de Fonctionnement	0°C ~ 45°C
Température de Stockage	-10°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 95% HR
Dimensions (LxPxH)	160.0mm x 266.0mm x 44.0mm
Poids	1400g

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.