

PCMACLINK2

Manual de Instrucciones

Cable de Transferencia USB

**Cable de transferencia de datos
de USB a USB compatible con
Windows y Mac**

StarTech.com
Hard-to-find made easy

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de Contenido

Introducción	1
Contenido de la Caja	1
Requisitos del Sistema	1
Instalación	2
Instalación del Hardware	2
Instalación de los controladores	3
Forma de Uso	3
Especificaciones	5
Soporte Técnico	6
Información Acerca de la Garantía	6

Introducción

El cable USB a USB para transferencia de datos, PCMACLINK2, de StarTech.com permite transferir archivos dos ordenadores fácilmente por medio de una conexión USB 2.0 (PC y Mac). El cable cuenta con una suite de software incorporada que permite transferir archivos entre dos ordenadores PC o dos Mac, e incluso entre un PC y un Mac. No es preciso instalar una complicada red, ni contar con dispositivos de almacenamiento externo para mover archivos entre ordenadores. Simplemente conecte el cable PCMACLINK2 a ambos ordenadores y ejecute el programa para comenzar a transferir archivos de manera directa. Además, la suite de software también permite sincronizar mensajes de correo electrónico desde Microsoft Outlook[®], sincronizar el contenido completo de dos carpetas de archivos, e incluso compartir una unidad de CD/DVD ROM o una conexión de Internet entre dos ordenadores Windows PC.

Contenido de la Caja

- 1 x Cable de transferencia PCMACLINK2
- 1 x Manual de instrucciones

Requisitos del Sistema

- Procesador Intel[®] Pentium[®]II o PowerPC[®] G4 o superior
- RAM: mínimo 512 MB
- 100 MB o más de espacio de disco disponible
- Un puerto USB 2.0 disponible en cada ordenador
- Microsoft[®] Windows[®] XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64-bit) o Apple[®] Mac OS[®] X



*El producto real puede variar respecto del de la fotografía


Instalación

Instalación del Hardware

1. Conecte cualquiera de los extremos del cable adaptador PCMACLINK2 a un puerto USB de uno de los ordenadores entre los cuales transferirá archivos.
2. El ordenador intentará instalar al PCMACLINK2 automáticamente y luego montará una imagen de disco.



CD Drive (M:) GO! Suite
0 bytes free of 26.3 MB
CDFS


3. Ejecute el programa Go!Suite desde dicha imagen de disco.
4. Conecte el extremo restante del cable adaptador PCMACLINK2 a un puerto USB del segundo ordenador.
5. El segundo ordenador intentará instalar al PCMACLINK2 automáticamente y luego montará una imagen de disco.
6. Ejecute el programa Go!Suite desde la imagen de disco.



*Go!Suite en Windows

7. Corra en ambos ordenadores la aplicación apropiada para la acción que desea realizar.

NOTA: El sistema Mac OS únicamente cuenta con la opción Go!Bridge.



Instalación de los controladores

No es necesario instalar ningún controlador para utilizar este cable adaptador.

Forma de Uso

Al correr el programa **Go!Suite** se habilitan una serie de aplicaciones

- La aplicación **Go!Bridge** permite transferir archivos de manera bidireccional entre dos ordenadores (PC/Mac). La ventana del buscador muestra los archivos y carpetas del otro ordenador, así como el sitio desde donde y a donde pueden copiarse archivos.




- La aplicación **Remote Share** permite a dos ordenadores Windows PC compartir una única conexión a Internet y/o unidad de CD/DVD ROM. La PC donde Remote Share fue iniciado intentará utilizar los recursos de la otra PC para hacer uso de ellos tal como si existiesen localmente.



- La aplicación **Folder Sync** permite sincronizar carpetas ubicadas en dos ordenadores Windows PC distintos basándose en la fecha de modificación. Es posible realizar múltiples tareas desde esta aplicación, así como especificar la dirección de la sincronización.



- La aplicación **Outlook Sync** permite sincronizar los mensajes de correo electrónico, contactos, calendario, etc de Microsoft Outlook® entre dos ordenadores Windows PC; además de especificar la dirección de la sincronización.



Especificaciones

Interfaz	USB 2.0
Identificación del Chipset	OTI-2208
Conectores	2 x USB macho tipo A
LEDS	2 x Conectado/Actividad
Tasa máxima de transferencia de datos	USB 2.0: 480Mbps
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)
Humedad	0 ~ 80% RH
Largo del cable	5 pies
Compatible con los Sistemas Operativos	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64-bit), Mac OS X

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza sus productos contra defectos en materiales o fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

StarTech.com

Hard-to-find **made easy**

StarTech.com viene desarrollando productos de manera que "lo difícil de la tecnología resulte fácil" desde 1985, brindando soluciones de gran calidad a una variada base de clientes dentro de los cuales se incluyen organismos gubernamentales, establecimientos educativos y de la industria. Ofrecemos una selección incomparable de piezas de ordenadores, cables, abasteciendo a mercados de todo el mundo a través de nuestras oficinas en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Taiwán.

Visite nuestro sitio www.startech.com para obtener información detallada sobre los productos y acceder a herramientas interactivas exclusivas como el Buscador de Cables, el Buscador de Piezas y la Guía de Referencia KVM. StarTech.com le facilita los medios para concretar prácticamente cualquier solución de IT o A/V. Compruebe por usted mismo porqué nuestros productos son líderes en rendimiento, soporte y valor.