

Fond de Panier Rack Mobile 5 Disques SATA/SAS Amovibles 3.5"

SBAY5BK



*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

| | |
|---|----------|
| Introduction | 1 |
| Contenu de l'Emballage | 1 |
| Configuration Requise..... | 1 |
| Vue Avant | 2 |
| Vue Arrière..... | 2 |
| Installation | 3 |
| Installation du Matériel | 3 |
| Installation du Logiciel | 3 |
| Comment l'Utiliser | 4 |
| Spécifications | 5 |
| Support Technique | 6 |
| Informations sur la Garantie | 6 |

Introduction

Le Fond de Panier Disque Dur Sans plateau SBAY5BK offre une solution simple et rapide de stockage interne compatible commutation à chaud pour jusqu'à cinq disques durs 3,5" SAS et/ou SATA. Le fond de panier SAS/SATA compatible RAID comporte deux ventilateurs de 60mm montés à l'arrière et est construit en aluminium et en acier pour une dissipation thermique maximale.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Fond de panier disque dur SBAY5BK
- 12 x Vis de Montage
- 5 x Câbles SATA 18" 7-broches
- 2 x Alimentations SATA pour adaptateur molex LP4
- 1 x Clé
- 1 x Manuel d'Instruction


Configuration Requisite

- Disque(s) Dur(s) 3.5" SATA 1.5/3.0/6.0 Gbps ou SAS 3.0/6.0 Gbps
- Système informatique compatible SATA ou SAS
- 3 baies 5.25" externes adjacentes dans le boîtier d'ordinateur.

Vue Avant



Vue Arrière



Installation



ATTENTION ! Les disques durs nécessitent une manipulation minutieuse, en particulier lorsqu'ils sont transportés. Si vous n'êtes pas prudent, une perte de données peut survenir. Manipulez toujours les disques durs et tout périphérique de stockage avec prudence. Assurez-vous d'être correctement mis à la terre en portant un bracelet anti-statique lorsque vous manipulez des composants informatiques ou déchargez-vous de toute accumulation d'électricité statique en touchant une surface métallique de grande dimension mise à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes.

Installation du Matériel

1. Assurez-vous que le système de l'ordinateur est éteint et débranché de la source d'alimentation avant de tenter toute installation du matériel.
2. Préparez 3 baies 5,25" externes adjacentes dans le système informatique pour le Rack Mobile SBAY5BK et insérez-le dans le système informatique. Installez-le selon la documentation de votre système informatique. Des vis de montage sont incluses, si nécessaire.
3. Connectez deux connecteurs d'alimentation Molex LP4 de l'alimentation de l'ordinateur aux connecteurs situés à l'arrière du Rack Mobile. S'il n'y a que les connecteurs d'alimentation SATA disponibles sur l'alimentation, utilisez les adaptateurs molex LP4 inclus.
4. Pour chaque baie de disque, branchez un connecteur SATA 7-broches soit au connecteur SAS (jaune) soit au connecteur SATA (noir) depuis la carte contrôleur SAS ou SATA dans le système informatique.

NOTE: Un contrôleur SAS peut exiger un câble de dérivation spécial pour connecter le Rack Mobile (vendu séparément). (ex : ID: SAS84S450 de StarTech.com)

5. Ouvrez les baies de disque en tirant sur le loquet articulé et en abaissant la porte. Insérez le(s) disque(s) dur(s) dans les baies de disque (étiquette vers la droite) et fermez la porte, en s'assurant qu'il s'enclenche correctement.

OPTIONNEL : En utilisant les clés fournies, les loquets de portes peuvent être verrouillés pour empêcher l'accès accidentel/non autorisé aux disques.

6. Allumez l'ordinateur et utilisez le(s) disque(s) dur(s) comme s'ils étaient directement connectés au contrôleur SATA/SAS.

Installation du Logiciel

Aucune installation de pilote n'est nécessaire pour tout les systèmes d'exploitation, étant donné que ce Rack Mobile est un périphérique d'intercommunication, seul les disques durs sont vus par le système informatique.

Comment l'Utiliser

Si le contrôleur SATA l'extraction à chaud des lecteurs, alors les disques durs peuvent être enlevés et installés dans le Rack Mobile sans avoir à mettre l'ordinateur hors tension. Reportez-vous à la documentation du contrôleur SATA pour plus de détails sur la façon d'utiliser le remplacement à chaud. Si ce n'est pas pris en charge, l'ordinateur doit être d'abord arrêté pour pouvoir installer ou retirer des disques durs.

Pour retirer les disques durs du Rack Mobile, déverrouillez la porte du disque devant la baie (si nécessaire) avec les clés fournies et ouvrez la porte en tirant sur le loquet articulé. Abaissez la porte et le disque dur sera éjecté, il peut alors être retiré de la baie de disque avec la main.

Spécifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Couleur | Noir |
| Matériel | Acier |
| Connecteurs Externes | 5 x SATA 7-broches (noir) 5 x SAS 7-broches (jaune) 2 x Molex LP4 4-broches |
| LED | 1 x Statut Ventilateur 5 x Tension/Activité Disque |
| Ventilateurs | 2 x 60mm |
| Support Disque Dur | Disques durs 3.5" SATA 1.5/3.0/6.0 Gbps* Disques durs 3.5" SAS 3.0/6.0 Gbps* |
| Température de Fonctionnement | 5°C ~ 80°C (41°F ~ 176°F) |
| Température de Stockage | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Humidité | 190.0mm x 146.0mm x 126.0mm |
| Dimensions | 1480g |

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.