

Extensor de Escritorio DisplayPort de 3 Puertos a DVI

SP123DP2DVI

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com


IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1 x Módulo de expansión de gráficos SP123DP2DVI
- 1 x Manual de Instrucciones



*El producto real podría variar de la fotografías

Requisitos del Sistema

- Un ordenador con una placa madre/de vídeo compatible con DisplayPort
- Un puerto USB disponible en el ordenador
- Un monitor/dispositivo de visualización DVI

Installation

1. Asegúrese de que el ordenador y los monitores/dispositivos de visualización se encuentren apagados.
2. Conecte el cable DisplayPort y USB integrado al módulo de expansión a los puertos DisplayPort y USB de su ordenador.
3. Conecte el/los monitor/es o dispositivos de visualización DVI a los conectores correspondientes del módulo de expansión. Asegúrese de conectar los dispositivos en el orden correcto, del 1 al 3.
4. Encienda los monitores/dispositivos de visualización.
5. Encienda el ordenador.
6. El sistema operativo detectará el módulo de expansión automáticamente y clonará o duplicará en espejo una de las imágenes a los otros dispositivos, o extenderá una misma imagen a lo largo de todos los monitores/dispositivos de visualización.
7. Para modificar la configuración/modo de visualización, modifique la resolución a través de las Propiedades de Pantalla del sistema operativo. Para utilizar el Modo Clonación (Clone Mode), configure las resoluciones de manera tal que igualen o sean menores a la resolución máxima del dispositivo conectado más pequeño. Para utilizar el Modo de Extensión (Span Mode), configure el monitor a una resolución mayor.

Resoluciones de vídeo soportadas

Dos Monitores		Tres Monitores	
Adjustes de la computadora	Cada Monitor	Adjustes de la computadora	Cada Monitor
3840 x 1200	1920 x 1200	3840 x 800	1280 x 800
2560 x 1024	1280 x 1024	3849 x 1024	1280 x 1024
2048 x 768	1024 x 768	3072 x 768	1024 x 768
3360 x 1050	1680 x 1050	2400 x 600	800 x 600
2880 x 900	1440 x 900	4080 x 768	1360 x 768
1600 x 600	800 x 600	3840 x 720	1280 x 720
1280 x 480	640 x 480	2160 x 480	720 x 480
2800 x 1050	1400 x 1050	3840 x 960	1280 x 960

Especificaciones

Interfaz de la Salida	DVI (digital)
Interfaz de Entrada	DisplayPort
Conectores	3 x DVI hembras 1 x DisplayPort macho 1 x USB macho
Largo del cable incorporado	4 pies
Resolución Máxima de visualización	Un Monitor: 1920x1200 Dos Monitores: 3840x1200 Tres Monitores: 3840x1024
Dimensiones	170.6mm x 108.5mm x 37.5mm
Peso	225g

*Este producto es para utilizarse con los ordenadores listados o equipamiento ITE.

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de Por Vida.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.