

## Extension Bureau DisplayPort 3-Ports à DVI

SP123DP2DVI

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com


PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage

- 1 x module d'extension graphique
- 1 x Manuel d'Instruction

### Configuration Requisite

- Carte vidéo/ordinateurs compatible DisplayPort
- Port USB disponible sur l'ordinateur
- périphérique d'affichage/moniteur compatible DVI



\*Le produit actuel peut varier de la photos

### Installation

1. Assurez-vous que le système et les moniteurs/ dispositifs d'affichage sont hors tension.
2. Connectez le DisplayPort intégré et le câble USB sur le module d'extension dans le connecteur DisplayPort et le port USB sur le système.
3. Connectez le moniteur/dispositif(s) d'affichage DVI dans les connecteurs du module d'extension. Assurez-vous de connecter le moniteur/dispositif d'affichage dans l'ordre de 1 à 3.
4. Mettez sous tension le moniteur/dispositif(s) d'affichage.
5. Mettez l'ordinateur sous tension.
6. Le système d'exploitation détecte automatiquement le module d'extension et clone/reflète une image unique sur tous les écrans, ou étend une image à travers tous les écrans.
7. Pour modifier le mode/paramètre de l'affichage, changer la résolution d'affichage via les propriétés d'affichage du système d'exploitation. Pour utiliser le mode Clone, définissez une résolution d'affichage inférieure ou égale à la résolution maximale du plus petit affichage connecté. Réglez la résolution d'affichage plus élevée, pour utiliser le mode étendu.

## Résolutions Vidéo Supportées

Deux Moniteurs		Trois Moniteurs	
Arrangement d'Ordinateur	Chaque Moniteur	Arrangement d'Ordinateur	Chaque Moniteur
3840 x 1200	1920 x 1200	3840 x 800	1280 x 800
2560 x 1024	1280 x 1024	3849 x 1024	1280 x 1024
2048 x 768	1024 x 768	3072 x 768	1024 x 768
3360 x 1050	1680 x 1050	2400 x 600	800 x 600
2880 x 900	1440 x 900	4080 x 768	1360 x 768
1600 x 600	800 x 600	3840 x 720	1280 x 720
1280 x 480	640 x 480	2160 x 480	720 x 480
2800 x 1050	1400 x 1050	3840 x 960	1280 x 960

## Spécifications

<b>Interface d'Entrée</b>	DisplayPort
<b>Interface de Sortie</b>	DVI (numérique)
<b>Connecteurs</b>	3 x DVI femelle 1 x DisplayPort mâle 1 x USB mâle
<b>Longueur de Câble Intégré</b>	4 ft.
<b>Résolution d'affichage maximale</b>	Un Affichage : 1920x1200 Deux Affichages : 3840x1200 Trois Affichages : 3840x1024
<b>Dimensions</b>	170.6mm x 108.5mm x 37.5mm
<b>Poids</b>	225g

\*Ce produit est à utiliser avec des ordinateurs ou équipements ITE.

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.