

Conmutador de vídeo HDMI® de 2 puertos de alta velocidad

VS122HDMIU

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1 x Conmutador de vídeo VS122HDMIU
- 1 x Cable HDMI
- 1 x Manual de instrucciones

Requisitos del Sistema

- Al menos un dispositivo de visualización HDMI (p. ej., un HDTV, un monitor, un proyector, etc.)
- Fuentes de vídeo HDMI (p. ej., un ordenador, una consola de videojuegos, etc.)

Instalación


1. Conecte un extremo de un cable HDMI (no incluido) a cada uno de los dispositivos de reproducción de vídeo que desea conectar (p. ej., un ordenador, una consola de videojuegos, DVR, etc.) y el extremo restante a los puertos de entrada "IN" del Conmutador de vídeo. El Puerto1 es el puerto principal, por lo que se seleccionará por defecto.
2. Conecte un cable HDMI a un dispositivo de visualización (p. ej., un HDTV, un monitor, etc.) y al puerto de salida "OUT" del Conmutador de vídeo.
3. Encienda el dispositivo de visualización y a continuación las fuentes de vídeo conectadas al Conmutador de vídeo.

Si la señal de vídeo del Puerto 1 se interrumpiera (p. ej., si ésta se apagara, se desconectara un cable, etc.) el Conmutador de vídeo seleccionará automáticamente el Puerto 2. Si la señal del Puerto 1 se restableciera, el Conmutador seleccionará automáticamente el Puerto 1.

El Conmutador de vídeo permite alternar manualmente de un puerto a otro, presionando el botón "Select" (Seleccionar) ubicado en la parte superior de la unidad. La selección se mantendrá activa hasta que la señal de vídeo del Puerto 1 cambie, regresando el Conmutador a modo automático.



*El producto real podría variar de la fotografía



Especificaciones

Señal de vídeo	HDMI (1.3)
Cantidad de puertos	2
Conectores	3 x HDMI hembra tipo A
LEDs	1 x Encendido 2 x Indicador de puerto seleccionado
Ancho de banda del vídeo	2.5Gbps
Resolución máxima de vídeo	1080p
Distancia máxima del cable	10 m
Soporte de audio	Sí
Compatible con HDCP	Sí (HDCP 1.1)
Fuente de alimentación	Autoalimentado
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-65°C ~ 150°C (-85°F ~ 302°F)
Humedad	10% ~ 85% RH
Dimensiones	63.0mm x 59.0mm x 15.0mm
Peso	35g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.