

Commutateur Audio/Video HDMI Haute Vitesse Automatique à 2 Ports

VS122HDMIU

- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

*Le produit actuel peut varier de la photos

Contenu de l'Emballage

- 1 x Commutateur HDMI
- 1 x Câble HDMI
- 1 x Manuel d'Instruction


Configuration Requisite

- Périphérique d'affichage compatible HDMI (i.e. HDTV, moniteur, projecteur, etc.)
- Sources vidéo compatibles HDMI (i.e. ordinateur, console de jeu, etc.)
- Câble HDMI du commutateur aux sources vidéo



Installation

1. Connectez un câble HDMI (non fourni) depuis chacun des périphériques de source vidéo (exemple : ordinateur, console de jeux, magnéto-scope numérique, etc) jusqu'aux connecteurs 'IN' sur le commutateur vidéo. Le Port 1 correspond à l'entrée principale, il sera donc affiché par défaut.
 2. Connectez un câble HDMI depuis le périphérique d'affichage (ex : TV HD, moniteur, etc) jusqu'au connecteur 'OUT' du commutateur vidéo.
 3. Allumez le périphérique d'affichage, puis les sources vidéo.
- Si le signal vidéo sur le Port 1 est désactivé (ex : éteint, câble débranché, etc), alors le commutateur vidéo sélectionne automatiquement le port 2. Une fois que le signal vidéo est rétabli sur le port 1, le commutateur vidéo reviendra automatiquement au Port 1.
 - Le commutateur vidéo peut basculer entre les ports de façon manuelle en appuyant sur le bouton "Sélectionner" sur le dessus de l'appareil. Ce réglage restera actif jusqu'à ce que le signal vidéo sur le port 1 change, le rebasculant en mode automatique.



Spécifications

Signal Vidéo	High Speed HDMI (1.3)
Nombre de Ports	2
Connecteurs	3 x HDMI type A femelle
LED	1 x Alimentation 2 x Indicateur de Sélection de Port
Bande Passante Vidéo	2.5 Gbps
Résolution Vidéo Maximum	1080p
Distance de Câble Maximum	10 m
Prise en Charge Audio	Oui
Compatible HDCP	Oui (HDCP 1.1)
Adaptateur Secteur	Auto-alimenté
Température de Fonctionnement	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Température de Stockage	-65°C ~ 150°C (-85°F ~ 302°F)
Humidité	10% ~ 85% HR
Dimensions	63.0mm x 59.0mm x 15.0mm
Poids	35g

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.