



Grille de recherche *rapide* Transceivers à fibre optique SFP

Établissez des connexions réseaux rentables et fiables.

Les modules de transceivers SFP sont conçus selon des spécifications précises, testés de façon exhaustive pour assurer des performances optimales et couverts par une garantie et une assistance technique à vie. Aucune crainte à avoir: l'utilisation des produits SFP de StarTech.com n'invalidera pas la garantie de votre équipement de réseau.

Tous les transceivers SFP StarTech.com sont conformes aux normes MSA.

SFP compatibles Cisco®

SFP+ à fibre optique 10 Gigabit

| N° de pièce SFP Cisco | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils Cisco compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|
| SFP-10G-SR | SFP10GSRST | Unité individuelle | 10GBase-SR | Multimode | 300 m | Oui | Routeurs : CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000, IES 5000 ; commutateurs : Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X, 5700 WLC | PEX20000SFP PEX10000SFP |
| SFP-10G-LR | SFP10GLRST | Unité individuelle | 10GBase-LR | Monomode | 10 km | Oui | Routeurs : CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000, IES 5000 ; commutateurs : Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X, 5700 WLC | PEX20000SFP PEX10000SFP |
| SFP-10G-LRM | SFP10GLRMST | Unité individuelle | 10GBase-LRM | Multimode | 220 m | Oui | Routeurs : CRS 40x10GE, ASR 901, IES 5000 ; commutateurs : Nexus 7000, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X, 5700 WLC | PEX20000SFP PEX10000SFP |



PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

TÉLÉPHONE
0805 540 901

CHAT EN DIRECT
www.startech.com/fr/chat

En savoir plus sur les transceivers à fibre optique SFP de StarTech.com :
www.startech.com/be/fr/SFPs

SFP compatibles Cisco® (suite)

SFP à fibre optique Gigabit

| N° de pièce SFP Cisco | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils Cisco compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---|---|
| SFP-GE-S | SFPGESST | Unité individuelle | 1000Base-SX | Multimode | 550 m | Oui | Commutateurs : ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, Catalyst 3750 Metro, gamme 3500, WS-C3560 , WS-C3560G, WS-C3560V2, WS-C3560E, WS-C3560X, gamme 3650, Nexus 5000, 7000, Unified Computing System N10 ; routeurs : gamme 7200, uBR7200, 7300-NSE-150, 7600, 10000 (ESR-HH-1GE), uBR1000 (ESR-HH), 10700, SPA (SPA-xX), CRS 20-1GE-FLEX, gamme ASR 901, gamme ASR-1000, AR 9000/9000v, MWR 2941, WLAN 5700 | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| GLC-SX-MM | SFPGLCXMMST | Unité individuelle | 1000Base-SX | Multimode | 550 m | Non | Commutateurs : Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, Catalyst 3750 Metro, 2900 WS-C2948G, 2940, 2950 WS-C2950ST, 2960, 2970, 2975, 3560, 3650, 3750, 3850, IE5000, 4500, 4500X, 4900, 6500, 6800, 2350, 2360, 3000, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, CSS 11500, Unified Computing System ; routeurs : 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7200, 7300, 7600, 12000, gamme ASR 901, gamme NAM 2200, 5700 WLC | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| | GLCSXM-M10PST | Pack de 10 | | | | | | |
| GLC-LH-SM | SFPGLCCLHSMST | Unité individuelle | 1000Base-LX/LH | Multimode / Monomode | 550 m / 10 km | Non | Commutateurs : Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS, C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500 ; routeurs : 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7301, 7304-NSE-G100, 7300-NSE-150, 7600, CRS-16, Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, NAM 2200, 5700 WLC | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| | GLCLHSM10PST | Pack de 10 | | | | | | |
| GLC-LH-SMD | GLCLHSMDDST | Unité individuelle | 1000Base-LX/LH | Multimode / Monomode | 550 m / 10 km | Oui | WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS, C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500 ; routeurs : 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7201, uBR-7200, NPE-G2, 7301, 7300-NSE-150, 7600, 12000, uBR10000, SPAs, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, CRS-20-1GE, ASR901, ASR903, ASR 1001, 1002, 9000, 9001, 9922, 9000v, ASA 5500, MWR 2941, 5700 WLC | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| | GLCLHSMD10ST | Pack de 10 | | | | | | |



PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

TÉLÉPHONE
0805 540 901

CHAT EN DIRECT
www.startech.com/fr/chat

En savoir plus sur les transceivers à fibre optique SFP de StarTech.com :

www.startech.com/be/fr/SFPs

SFP compatibles Cisco® (suite)

SFP Gigabit en cuivre

| N° de pièce SFP Cisco | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils Cisco compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|
| SFP-GE-T | SFPC1110 | Unité individuelle | 1000Base-T | Cuivre (CAT 5/6) | 100 m | Oui | Commutateurs : ME3400, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME3600X, ME3800x, Catalyst 3750 Metro, 3650, 3850, Nexus 3000, 5000, 7000, 9000 ; routeurs : 7201, 7600 (WS-X6724, WS-X6748, RSP720, 7600-ES20, ES+20G, ES+40G, modèles 76-ES), 10000 ESR-HH-1GE, uBR10000 ESR-HH-1GFE, RF Gateway RFGW-DS48, 10700, SPA (adaptateurs de ports partagés), CRS 42-1GE, ASR 901, 903, 1000, 9000, 9000v, MWR 2941, 5700 WLC | MCM1110SFP IES101002SFP |
| GLC-T | GLCTST | Unité individuelle | 1000Base-T | Cuivre (CAT 5/6) | 100 m | Non | Commutateurs : ME2400, ME3400, 3400G, 3400E, ME3600X, ME3800X, ME4900, ME6500, Catalyst 3750 Metro, C2948G-GE-TX, C2940-8TF-S, C2950ST, C2960, 2960+, 2960S, 2960X, 2960XR, 2970, 2975, 3560, 3560G, 3560V2, 3560E, 3560X, 3650, 3750, 3750G, 3750V2, 3750E, 3750X, 3850-NM, 3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, gamme 4500, X4448, X4516-10GE, X45-SUP6, X4606, X4624, X4612, X4610, X4640, X4712, X45-SUP7, X45-SUP8, X4748, X4724, X4712, C4500X, gamme 4900, C4948, 4928, C4948E, X4908, gamme 6500, SUP720, SUP32, VS-S720, X6724, X6748, VS-S2T, X6904, 6800, 2350, CBS3030, 3040, 3120G, 3130G, 3110X, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 11500, Unified Computing System N10, UCS ; routeurs : CGR 2010, GRWIC, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7300, 7600, ASR 901, SR9000v, NAM 2200 | MCM1110SFP IES101002SFP |
| | GLCT10PKST | Pack de 10 | | | | | | |

SFP à fibre optique 100Base (Fast Ethernet)

| N° de pièce SFP Cisco | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils Cisco compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|
| GLC-FE-100FX | SFPF1302C | Unité individuelle | 100Base-FX | Multimode | 2 km | Non | Commutateurs : Catalyst 6500, ME6500, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME2400, ME3600X, ME3800X, 4500 WS-X4248-FE-SFP, IE2000, IE2000U, IE3010, IE4000, IE5000, 2500 CGS-2520, 3750 (WS-C3750-24FS-S, C3750V2-24FS-S), 3560 (WS-C3560-8PC, WS-C3560-12PC-S), 3560-C (WS-C3560CG-8TC-S, 8PC-S), 2960, 2960 Plus, 2960-S, 2960-SF, 2960-C, Catalyst Express 500, 520 ; routeurs : 1921, 1941, 2900, 3900, EHWIC-1GE-SFP-CU, 7600 WS-X6148-FE-SFP | PEX100SFP |



PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

TÉLÉPHONE
0805 540 901

CHAT EN DIRECT
www.startech.com/fr/chat

En savoir plus sur les transceivers à fibre optique SFP de StarTech.com :

www.startech.com/be/fr/SFPs

SFP compatibles HP®

SFP+ à fibre optique 10 Gigabit

| N° de pièce SFP HP | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils HP compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|
| J9150A | J9150AST | Unité individuelle | 10GBase-SR | Multimode | 300 m | Oui | Gamme de commutateurs réseau : 2530, 2910a1, 2920, 3500yl, 3800, 3810M, 5400zl, 5400R, 6120, 6200yl, 6600, 8200zl | PEX20000SFP1 PEX10000SFP |
| JD092B | JD092BST | Unité individuelle | 10GBase-SR | Multimode | 300 m | Oui | Commutateurs : A5830AF-48G, 5210-48G-PoE+EI, 5500 (24G-PoE+-4SFP HI, 24G-SFP HI, 48G-4SFP HI), 5810-48G, 5900 (AF-48G-2QSFP+, AF-48XG-4QSFP+, AF-48XGT-4QSFP+), 5920 AF-24XG, Châssis : HPE 12504, 11908-V ; Module : HPE FlexFabric 1,92 Tbit/s Fabric | |
| J9151A | J9151AST | Unité individuelle | 10GBase-LR | Monomode | 10 km | Oui | Gamme de commutateurs réseau : 2530, 2910a1, 2920, 3500yl, 3800, 3810M, 5400zl, 5400R, 6120, 6200yl, 6600, 8200zl | |

SFP à fibre optique Gigabit

| N° de pièce SFP HP | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils HP compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--|---|
| J4859C | J4859CST | Unité individuelle | 1000Base-LX | Multimode / Monomode | 550 m / 10 km | Oui | Gamme de commutateurs réseau : 1400, 1410, 1700, 1800, 1810, 1820, 2510, 2520, 2530, 2600, 2610, 2615, 2620, 2800, 2900, 2910a1, 2915, 2920, 3400cl, 3500, 3500yl, 3800, 3810M, 4100gl, 4200vl, 5300xl, 5400zl, 5400R, 6108, 6120, 6200yl, 6600, 8100fl, 8200zl, 9300m, 9408sl | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| | J4859C10PKST | Pack de 10 | | | | | | |
| J4858C | J4858CST | Unité individuelle | 1000Base-SX | Multimode | 550 m | Oui | Gamme de commutateurs réseau : 1400, 1410, 1700, 1800, 1810, 1820, 2510, 2520, 2530, 2600, 2610, 2615, 2620, 2800, 2900, 2910a1, 2915, 2920, 3400cl, 3500, 3500yl, 3800, 3810M, 4100gl, 4200vl, 5300xl, 5400zl, 5400R, 6108, 6120, 6200yl, 6600, 8100fl, 8200zl, 9300m, 9408sl | ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP |
| | J4858C10PKST | Pack de 10 | | | | | | |

SFP Gigabit en cuivre

| N° de pièce SFP HP | N° de produit StarTech.com | Conditionnement | Couche réseau prise en charge | Type de câble | Distance | DDM (DOM) | Appareils HP compatibles | Produits StarTech.com compatibles |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|
| J8177C | J8177CST | Unité individuelle | 1000Base-LX | Cuivre (CAT 5/6) | 100 m | Non | Gamme de commutateurs réseau : 1810 (J9660A, J9801A, J9803A, J9834A uniquement), 1820, 2510 (J9020A uniquement), 2530 (à l'exception des modèles J9783A, J9777A, J9780A, J9774A), 2610, 2620, 2920 (J9731A uniquement), 3800, 3810M, 4100gl, 4200vl, 5300xl, 5400zl (à l'exception des modèles HP J9538A, J9548A, J9536A), 5400R, 8100fl, 6120, 6200yl, 8100fl, 8200zl (à l'exception des modèles J9538A, J9548A, J9536A) | MCM1110SFP IES101002SFP |
| | J8177C10PKST | Pack de 10 | | | | | | |



PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

TÉLÉPHONE
0805 540 901

CHAT EN DIRECT
www.startech.com/fr/chat

En savoir plus sur les transceivers à fibre optique SFP de StarTech.com :
www.startech.com/be/fr/SFPs