



Griglia di consultazione *rapida*

Ricetrasmittitori per fibra SFP

Assicurano connessioni di rete affidabili ed economiche.

I nostri moduli ricetrasmittitori SFP sono realizzati secondo severe specifiche, pienamente testati per assicurare le massime prestazioni e dotati di garanzia e supporto tecnico a vita. L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Tutti i ricetrasmittitori SFP sono conformi agli standard MSA.

SFP compatibili Cisco®

SFP+ fibra 10G

N. articolo SFP Cisco	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi Cisco compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
SFP-10G-SR	SFP10GSRST	Unità singola	10GBase-SR	Multimodale	300 m	Sì	Router: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switch: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFP PEX10000SFP
SFP-10G-LR	SFP10GLRST	Unità singola	10GBase-LR	Monomodale	10 km	Sì	Router: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switch: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFP PEX10000SFP
SFP-10G-LRM	SFP10GLRMST	Unità singola	10GBase-LRM	Multimodale	220 m	Sì	Router: CRS 40x10GE; ASR 901, IES 5000; Switch: Nexus 7000, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFP PEX10000SFP



CONTATTA UN CONSULENTE TECNICO

Numero Verde
800 917 993

LIVE CHAT
www.startech.com/it/chat

Maggiori informazioni sui ricetrasmittitori per fibra SFP di StarTech.com:
www.startech.com/it/SFPs

N. articolo SFP Cisco	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi Cisco compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
SFP-GE-S	SFPGESST	Unità singola	1000Base-SX	Multimodale	550 m	Si	Switch: ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X; Catalyst 3750 Metro, 3500 Series WS-C3560, WS-C3560G, WS-C3560V2, WS-C3560E, WS-C3560X, 3650 Series; Nexus 5000, 7000, Unified Computing System N10; Router: 7200 Series uBR7200, 7300-NSE-150, 7600, 10000 (ESR-HH-1GE), uBR1000 (ESR-HH), 10700, SPA (SPA-xx); CRS 20-1GE-FLEX, ASR 901 Series, ASR-1000 Series, AR 9000/9000v, MWR 2941; WLAN 5700	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
GLC-SX-MM	SFPGLCXMMST	Unità singola	1000Base-SX	Multimodale	550 m	No	Switch: Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, Catalyst 3750 Metro, 2900 WS-C2948G; 2940, 2950 WS-C2950ST; 2960, 2970, 2975, 3560, 3650, 3750, 3850, IE5000, 4500, 4500X, 4900, 6500, 6800, 2350, 2360, 3000, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, CSS 11500, Unified Computing System; Router: 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7200, 7300, 7600, 12000, ASR 901 Series, NAM 2200 Series, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCSXMM10PST	Confezione da 10						
GLC-LH-SM	SFPGLCGLHSMST	Unità singola	1000Base-LX/LH	Multimodale/ Monomodale	550 m / 10 km	No	Switch: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Router: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7301, 7304-NSE-G100, 7300-NSE-150, 7600, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, ASR901, ASR-9000v, 12000, NAM 2200; 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSM10PST	Confezione da 10						
GLC-LH-SMD	GLCLHSMDDST	Unità singola	1000Base-LX/LH	Multimodale/ Monomodale	550 m / 10 km	Si	Switch: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Router: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7201, uBR-7200, NPE-G2, 7301, 7300-NSE-150, 7600, 12000, uBR10000, SPAs, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, CRS-20-1GE, ASR901, ASR903, ASR 1001, 1002, 9000, 9001, 9922, 9000v, ASA 5500, MWR 2941, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSMDD10ST	Confezione da 10						



CONTATTA UN CONSULENTE TECNICO

Numero Verde
800 917 993

LIVE CHAT
www.startech.com/it/chat

Maggiori informazioni sui ricetrasmittitori per fibra SFP di StarTech.com:

www.startech.com/it/SFPs

SFP rame Gigabit

N. articolo SFP Cisco	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi Cisco compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
SFP-GE-T	SFPC1110	Unità singola	1000Base-T	Rame (CAT 5/6)	100 m	Si	Switch: ME3400, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME3600X, ME3800x; Catalyst 3750 Metro, 3650, 3850, Nexus 3000, 5000, 7000, 9000; Router - 7201, 7600 (Modelli WS-X6724, WS-X6748, RSP720, 7600-ES20, ES+20G, ES+40G, 76-ES), 10000 ESR-HH-1GE, uBR10000 ESR-HH-1GFE, Gateway RF RFGW-DS48, 10700; Adattatori a porte condivise (SPA), CRS 42-1GE, ASR 901, 903, 1000, 9000, 9000v; MWR 2941; 5700 WLC	MCM1110SFP IES101002SFP
GLC-T	GLCTST	Unità singola	1000Base-T	Rame (CAT 5/6)	100 m	No	Switch: ME2400, ME3400, 3400G, 3400E, ME3600X, ME3800X, ME4900, ME6500; Catalyst 3750 Metro, C2948G-GE-TX, C2940-8TF-S, C2950ST, C2960, 2960+, 2960S, 2960X, 2960XR, 2970, 2975, 3560, 3560G, 3560V2, 3560E, 3560X; 3650, 3750, 3750G, 3750V2, 3750E, 3750X, 3850-NM, 3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, 4500 Series X4448, X4516-10GE, X45-SUP6, X4606, X4624, X4612, X4610, X4640, X4712, X45-SUP7, X45-SUP8, X4748, X4724, X4712; C4500X, 4900 Series C4948, 4928, C4948E, X4908; 6500 Series SUP720, SUP32, VS-S720, X6724, X6748, VS-S2T, X6904, 6800, 2350, CBS3030, 3040, 3120G, 3130G, 3110X; Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 11500; Unified Computing System N10, UCS, Router: CGR 2010, GRWIC, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7300, 7600, ASR 901, SR9000v; NAM 2200	MCM1110SFP IES101002SFP
	GLCT10PKST	Confezione da 10						

SFP fibra 100Base (Fast Ethernet)

N. articolo SFP Cisco	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi Cisco compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
GLC-FE-100FX	SFPF1302C	Unità singola	100Base-FX	Multimodale	2 km	No	Switch: Catalyst 6500, ME6500, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME2400, ME3600X, ME3800X; 4500 WS-X4248-FE-SFP; IE2000, IE2000U, IE3010, IE4000, IE5000, 2500 CGS-2520; 3750 (WS-C3750-24FS-S, C3750V2-24FS-S), 3560 (WS-C3560-8PC, WS-C3560-12PC-S), 3560-C (WS-C3560CG-8TC-S, 8PC-S); 2960, 2960 Plus, 2960-S, 2960-SF, 2960-C, Catalyst Express 500, 520, Router: 1921, 1941, 2900, 3900, EHWIC-1GE-SFP-CU, 7600 WS-X6148-FE-SFP	PEX100SFP



CONTATTA UN CONSULENTE TECNICO

Numero Verde
800 917 993LIVE CHAT
www.startech.com/it/chat

Maggiori informazioni sui ricetrasmittitori per fibra SFP di StarTech.com:

www.startech.com/it/SFPs

SFP compatibili HP®

SFP+ fibra 10G

N. articolo SFP HP	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi HP compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
J9150A	J9150AST	Unità singola	10GBase-SR	Multimodale	300 m	Sì	Serie di switch di rete: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	PEX20000SFP PEX10000SFP
JD092B	JD092BST	Unità singola	10GBase-SR	Multimodale	300 m	Sì	Switch: A5830AF-48G; 5210-48G-PoE+EI; 5500 (24G-PoE+-4SFP HI, 24G-SFP HI; 48G-4SFP HI); 5810-48G; 5900 (AF-48G-2QSFP+, AF-48XG-4QSFP+; AF-48XGT-4QSFP+); 5920 AF-24XG; Chassis: HPE 12504; 11908-V; Modulo: Fabric HPE FlexFabric 1,92 Tbps	
J9151A	J9151AST	Unità singola	10GBase-LR	Monomodale	10 km	Sì	Serie di switch di rete: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	

SFP fibra Gigabit

N. articolo SFP HP	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi HP compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
J4859C	J4859CST	Unità singola	1000Base-LX	Multimodale/monomodale	550 m 10 km	Sì	Serie di switch di rete: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4859C10PKST	Confezione da 10						
J4858C	J4858CST	Unità singola	1000Base-SX	Multimodale	550 m	Sì	Serie di switch di rete: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	MCM1110SFP IES101002SFP
	J4858C10PKST	Confezione da 10						

SFP rame Gigabit

N. articolo SFP HP	N. SKU StarTech.com	Imballaggio	Livello di rete supportato	Tipo di cavo	Distanza	DDM (DOM)	Dispositivi HP compatibili	Prodotti StarTech.com compatibili
J8177C	J8177CST	Unità singola	1000Base-LX	Rame (CAT 5/6)	100 m	No	Serie di switch di rete: 1810 (J9660A, J9801A, J9803A, J9834A only), 1820, 2510 (solo J9020A), 2530 (escl. J9783A, J9777A, J9780A, J9774A), 2610, 2620, 2920 (solo J9731A), 3800, 3810M, 4100gl, 4200vl, 5300xl, 5400zl (escl. HP J9538A, J9548A, J9536A), 5400R, 8100fl, 6120, 6200yl, 8100fl, 8200zl (escl. J9538A, J9548A, J9536A)	MCM1110SFP IES101002SFP
	J8177C10PKST	Confezione da 10						



CONTATTA UN CONSULENTE TECNICO

Numero Verde
800 917 993

LIVE CHAT
www.startech.com/it/chat

Maggiori informazioni sui ricetrasmittitori per fibra SFP di StarTech.com:
www.startech.com/it/SFPs