



Tabla de búsqueda *rápida* Transceptores SFP de fibra óptica

Garantice conexiones de red confiables y que resultan económicas.

Fabricamos módulos de transceptor SFP que siguen con precisión las especificaciones estándar y están sometidos a pruebas exhaustivas a fin de garantizar el máximo rendimiento, además de ofrecer soporte técnico y garantía de por vida. StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.

Todos los transceptores SFP de StarTech.com son compatibles con las normas MSA.

Módulos SFP compatibles con Cisco®

SFP+ 10G por fibra óptica

Cisco SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos Cisco compatibles	Productos StarTech.com compatibles
SFP-10G-SR	SFP10GSRST	Una unidad	10GBase-SR	Multimodo	300m	Sí	Enrutadores: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Conmutadores: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
SFP-10G-LR	SFP10GLRST	Una unidad	10GBase-LR	Monomodo	10km	Sí	Enrutadores: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Conmutadores: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
SFP-10G-LRM	SFP10GLRMST	Una unidad	10GBase-LRM	Multimodo	220m	Sí	Enrutadores: CRS 40x10GE; ASR 901, IES 5000; Conmutadores: Nexus 7000, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP



CONSULTE A UN ASESOR TÉCNICO

TELÉFONO
01800-0835517

CHAT EN LÍNEA
www.startech.com/mx/chat

Más información sobre transceptores SFP de fibra óptica de StarTech.com:
www.startech.com/mx/SFPs

Módulos SFP compatibles con Cisco® (continuación)

Módulos SFP Gigabit por fibra óptica

Cisco SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos Cisco compatibles	Productos StarTech.com compatibles
SFP-GE-S	SFPGESST	Una unidad	1000Base-SX	Multimodo	550m	Sí	Conmutadores: ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X; Catalyst 3750 Metro, 3500 Series WS-C3560, WS-C3560G, WS-C3560V2, WS-C3560E, WS-C3560X, 3650 Series; Nexus 5000, 7000, Unified Computing System N10; Enrutadores: 7200 Series uBR7200, 7300-NSE-150, 7600, 10000 (ESR-HH-1GE), uBR1000 (ESR-HH), 10700, SPAs (SPA-xX); CRS 20-1GE-FLEX, ASR 901 Series, ASR-1000 Series, AR 9000/9000v, MWR 2941; WLAN 5700	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
GLC-SX-MM	SFPGLCXMMST	Una unidad	1000Base-SX	Multimodo	550m	No	Conmutadores: Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, Catalyst 3750 Metro, 2900 WS-C2948G; 2940, 2950 WS-C2950ST; 2960, 2970, 2975, 3560, 3650, 3750, 3850, IE5000, 4500, 4500X, 4900, 6500, 6800, 2350, 2360, 3000, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, CSS 11500, Unified Computing System; Enrutadores: 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7200, 7300, 7600, 12000, ASR 901 Series, NAM 2200 Series, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCSXMM10PST	10 unidades						
GLC-LH-SM	SFPGLCCLHSMST	Una unidad	1000Base-LX/LH	Multimodo/ Monomodo	550m / 10km	No	Conmutadores: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Enrutadores: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7301, 7304-NSE-G100, 7300-NSE-150, 7600, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, ASR901, ASR-9000v, 12000, NAM 2200; 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSM10PST	10 unidades						
GLC-LH-SMD	GLCLHSMST	Una unidad	1000Base-LX/LH	Multimodo/ Monomodo	550m / 10km	Sí	Conmutadores: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Enrutadores: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7201, uBR-7200, NPE-G2, 7301, 7300-NSE-150, 7600, 12000, uBR10000, SPAs, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, CRS-20-1GE, ASR901, ASR903, ASR 1001, 1002, 9000, 9001, 9922, 9000v, ASA 5500, MWR 2941, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSM10ST	10 unidades						



CONSULTE A UN ASESOR TÉCNICO

TELÉFONO
01800-0835517

CHAT EN LÍNEA
www.startech.com/mx/chat

Más información sobre transceptores SFP de fibra óptica de StarTech.com:

www.startech.com/mx/SFPs

Módulos SFP Gigabit por cobre

Cisco SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos Cisco compatibles	Productos StarTech.com compatibles
SFP-GE-T	SFPC1110	Una unidad	1000Base-T	Cobre (CAT 5/6)	100m	Sí	Conmutadores: ME3400, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME3600X, ME3800x; Catalyst 3750 Metro, 3650, 3850, Nexus 3000, 5000, 7000, 9000; Enrutadores - 7201, 7600 (Modelos WS-X6724, WS-X6748, RSP720, 7600-ES20, ES+20G, ES+40G, 76-ES), 10000 ESR-HH-1GE, uBR10000 ESR-HH-1GFE, RF Gateway RFGW-DS48, 10700; Adaptadores SPA (adaptador de puerto compartido), CRS 42-1GE, ASR 901, 903, 1000, 9000, 9000v; MWR 2941; 5700 WLC	MCM1110SFP IES101002SFP
GLC-T	GLCTST	Una unidad	1000Base-T	Cobre (CAT 5/6)	100m	No	Conmutadores: ME2400, ME3400, 3400G, 3400E, ME3600X, ME3800X, ME4900, ME6500; Catalyst 3750 Metro, C2948G-GE-TX, C2940-8TF-S, C2950ST, C2960, 2960+, 2960S, 2960X, 2960XR, 2970, 2975, 3560, 3560G, 3560V2, 3560E, 3560X; 3650, 3750, 3750G, 3750V2, 3750E, 3750X, 3850-NM, 3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, 4500 Series X4448, X4516-10GE, X45-SUP6, X4606, X4624, X4612, X4610, X4640, X4712, X45-SUP7, X45-SUP8, X4748, X4724, X4712; C4500X, 4900 Series C4948, 4928, C4948E, X4908; 6500 Series SUP720, SUP32, VS-S720, X6724, X6748, VS-S2T, X6904, 6800, 2350, CBS3030, 3040, 3120G, 3130G, 3110X; Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 11500; Unified Computing System N10, UCS, Enrutadores: CGR 2010, GRWIC, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7300, 7600, ASR 901, SR9000v; NAM 2200	MCM1110SFP IES101002SFP
	GLCT10PKST	10 unidades						

Módulos SFP 100Base (Fast Ethernet) por fibra óptica

Cisco SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos Cisco compatibles	Productos StarTech.com compatibles
GLC-FE-100FX	SFPF1302C	Una unidad	100Base-FX	Multimodo	2km	No	Conmutadores: Catalyst 6500, ME6500, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME2400, ME3600X, ME3800X; 4500 WS-X4248-FE-SFP; IE2000, IE2000U, IE3010, IE4000, IE5000, 2500 CGS-2520; 3750 (WS-C3750-24FS-S, C3750V2-24FS-S), 3560 (WS-C3560-8PC, WS-C3560-12PC-S), 3560-C (WS-C3560CG-8TC-S, 8PC-S); 2960, 2960 Plus, 2960-S, 2960-SF, 2960-C, Catalyst Express 500, 520, Enrutadores: 1921, 1941, 2900, 3900, EHWIC-1GE-SFP-CU, 7600 WS-X6148-FE-SFP	PEX100SFP



CONSULTE A UN ASESOR TÉCNICO

TELÉFONO
01800-0835517

CHAT EN LÍNEA
www.startech.com/mx/chat

Más información sobre transceptores SFP de fibra óptica de StarTech.com:

www.startech.com/mx/SFPs

Módulos SFP compatibles con HP®

SFP+ 10G por fibra óptica

HP SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos HP compatibles	Productos StarTech.com compatibles
J9150A	J9150AST	Una unidad	10GBase-SR	Multimodo	300m	Sí	Serie de conmutadores de red: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	PEX20000SFP PEX10000SFP
JD092B	JD092BST	Una unidad	10GBase-SR	Multimodo	300m	Sí	Conmutadores: A5830AF-48G; 5210-48G-PoE+EI; 5500 (24G-PoE+-4SFP HI, 24G-SFP HI; 48G-4SFP HI); 5810-48G; 5900 (AF-48G-2QSFP+, AF-48XG-4QSFP+; AF-48XGT-4QSFP+); 5920 AF-24XG; Chasis: HPE 12504; 11908-V; Módulo: Tejido HPE FlexFabric 1,92Tbps	
J9151A	J9151AST	Una unidad	10GBase-LR	Monomodo	10km	Sí	Serie de conmutadores de red: 2530; 2910a; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	

Módulos SFP Gigabit por fibra óptica

HP SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos HP compatibles	Productos StarTech.com compatibles
J4859C	J4859CST	Una unidad	1000Base-LX	Multimodo / Monomodo	550m 10km	Sí	Serie de conmutadores de red: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4859C10PKST	10 unidades						
J4858C	J4858CST	Una unidad	1000Base-SX	Multimodo	550m	Sí	Serie de conmutadores de red: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910a; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4858C10PKST	10 unidades						

Módulos SFP Gigabit por cobre

HP SFP (Nº de parte)	StarTech.com (Ref. SKU)	Cont. del paquete	Soporta nivel de red	Tipo de cable	Distancia	DDM (DOM)	Dispositivos HP compatibles	Productos StarTech.com compatibles
J8177C	J8177CST	Una unidad	1000Base-LX	Cobre (CAT 5/6)	100m	No	Serie de conmutadores de red: 1810 (J9660A, J9801A, J9803A, J9834A solamente); 1820; 2510 (J9020A solamente); 2530 (No incluye J9783A, J9777A, J9780A, J9774A); 2610; 2620; 2920 (J9731A solamente); 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl (No incluye HP J9538A, J9548A, J9536A); 5400R; 8100fl; 6120; 6200yl; 8100fl; 8200zl (No incluye J9538A, J9548A, J9536A)	MCM1110SFP IES101002SFP
	J8177C10PKST	10 unidades						



CONSULTE A UN ASESOR TÉCNICO

TELÉFONO
01800-0835517

CHAT EN LÍNEA
www.startech.com/mx/chat

Más información sobre transceptores SFP de fibra óptica de StarTech.com:
www.startech.com/mx/SFPs