



## Quick Find Grid

### SFP glasvezeltransceivers

Zorg voor betrouwbare en voordelige netwerkverbindingen.

Wij vervaardigen onze SFP transceivermodules volgens nauwkeurige specificaties, testen deze grondig om maximale prestaties te garanderen en bieden een levenslange garantie en ondersteuning. U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen nadelige gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Alle StarTech.com SFP transceivers voldoen aan MSA-normen.

## Cisco Compatibel SFPs

### 10G Fiber SFP+

Cisco SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele Cisco-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>SFP-10G-SR</b>	SFP10GSRST	Single unit	10GBase-SR	Multi-mode	300 m	Ja	Routers: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switches: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
<b>SFP-10G-LR</b>	SFP10GLRST	Single unit	10GBase-LR	Single-mode	10 km	Ja	Routers: CRS 40x10GE, AR 9000 A9K, ASR 9000v, ASR 901, NCS 6000; IES 5000; Switches: Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, Unified Computing System, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP
<b>SFP-10G-LRM</b>	SFP10GLRMST	Single unit	10GBase-LRM	Multi-mode	220 m	Ja	Routers: CRS 40x10GE; ASR 901, IES 5000; Switches: Nexus 7000, Catalyst 2360, 3100, 2960-S, 2960-X, 2960-XR, 3560-E, 3560-X, 3560-CX, 3650, 3750-E, 3750-X, 3850, 4500, 4500-X, 4900, ME 4900, 6500, 6800, ME 3600X, ME 3800X; 5700 WLC	PEX20000SFPI PEX10000SFP



PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

TELEFOON  
0800 0230 168

LIVE CHAT  
[www.startech.com/nl/chat](http://www.startech.com/nl/chat)

Meer informatie over SFP glasvezeltransceivers van StarTech.com vindt u op:  
[www.startech.com/nl/SFPs](http://www.startech.com/nl/SFPs)

Cisco SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele Cisco-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>SFP-GE-S</b>	SFPGESST	Single unit	1000Base-SX	Multi-mode	550 m	Ja	Switches: ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X; Catalyst 3750 Metro, 3500 serie WS-C3560, WS-C3560G, WS-C3560V2, WS-C3560E, WS-C3560X, 3650 serie; Nexus 5000, 7000, Unified Computing System N10; Routers: 7200 serie uBR7200, 7300-NSE-150, 7600, 10000 (ESR-HH-1GE), uBR1000 (ESR-HH), 10700, SPAs (SPA-xX); CRS 20-1GE-FLEX, ASR 901 serie, ASR-1000 serie, AR 9000/9000v, MWR 2941; WLAN 5700	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
<b>GLC-SX-MM</b>	SFPGLCSXMMST	Single unit	1000Base-SX	Multi-mode	550 m	Nee	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME 2400, ME 3400, ME 3400G, 3400E, 3400EG, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500, Catalyst 3750 Metro, 2900 WS-C2948G; 2940, 2950 WS-C2950ST; 2960, 2970, 2975, 3560, 3650, 3750, 3850, IE5000, 4500, 4500X, 4900, 6500, 6800, 2350, 2360, 3000, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, CSS 11500, Unified Computing System; Routers: 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7200, 7300, 7600, 12000, ASR 901 serie, NAM 2200 serie, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCSXMM10PST	Set van 10						
<b>GLC-LH-SM</b>	SFPGCLLHSMST	Single unit	1000Base-LX/LH	Multi-mode/ single-mode	550 m / 10 km	Nee	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Routers: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7301, 7304-NSE-G100, 7300-NSE-150, 7600, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, ASR901, ASR-9000v, 12000, NAM 2200; 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSM10PST	Set van 10						
<b>GLC-LH-SMD</b>	GLCLHSMDDST	Single unit	1000Base-LX/LH	Multi-mode/ single-mode	550 m / 10 km	Ja	Switches: Catalyst Express 500, 520, ME2400, ME 3400, Catalyst 3750 Metro, ME 3600X, ME 3800X, ME 4900, ME 6500; WS-C2948G-GE-TX, C2940, C2950ST, C2960, C2960G, C2960+, C2960S, C2960S-F, C2960C, C2960X, C2960XR, C2960 CX, C2970G, C2975GS; C3560, C3560G, C3560V2, C3560E, C3560X, C3560CX, C3560C, C3650, C3750, C3750G, C3750V2, C3750E, C3750X, C3850; IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000; CGS-2520, Cisco 2000 (CGR 2010, GRWIC), 4500 WS-X4013+TS, X4013+10GE, X4448, X4506, X4516, X45, X4606, X4624, X4612, X4640, X4712, X4724, X4748, C4500X, 4900 C4948, C4948E, 4928, X4908, 6500, C6800IA, C6880, 2360, 3000, 3020, CBS3120, CBS3130, 3032, 3110, Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, N10, N20, UCS, 7000, 9000, 11500; Routers: 892F, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7201, uBR-7200, NPE-G2, 7301, 7300-NSE-150, 7600, 12000, uBR10000, SPAs, CRS-16, CRS-FCC, CRS-8, CRS-20-1GE, ASR901, ASR903, ASR 1001, 1002, 9000, 9001, 9922, 9000v, ASA 5500, MWR 2941, 5700 WLC	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	GLCLHSMDD10ST	Set van 10						



**PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR**

**TELEFOON**  
0800 0230 168

**LIVE CHAT**  
[www.startech.com/nl/chat](http://www.startech.com/nl/chat)

Meer informatie over SFP glasvezeltransceivers van StarTech.com vindt u op:

[www.startech.com/nl/SFPs](http://www.startech.com/nl/SFPs)

## Gigabit koperen SFP's

Cisco SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele Cisco-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>SFP-GE-T</b>	SFPC1110	Single unit	1000Base-T	Koper (CAT 5/6)	100 m	Ja	Switches: ME3400, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME3600X, ME3800x; Catalyst 3750 Metro, 3650, 3850, Nexus 3000, 5000, 7000, 9000; Routers - 7201, 7600 (WS-X6724, WS-X6748, RSP720, 7600-ES20, ES+20G, ES+40G, 76-ES modellen), 10000 ESR-HH-1GE, uBR10000 ESR-HH-1GFE, RF Gateway RFGW-DS48, 10700; Gedeelde poortadapters (SPA's), CRS 42-1GE, ASR 901, 903, 1000, 9000, 9000v; MWR 2941; 5700 WLC	MCM1110SFP IES101002SFP
<b>GLC-T</b>	GLCTST	Single unit	1000Base-T	Koper (CAT 5/6)	100 m	Nee	Switches: ME2400, ME3400, 3400G, 3400E, ME3600X, ME3800X, ME4900, ME6500; Catalyst 3750 Metro, C2948G-GE-TX, C2940-8TF-S, C2950ST, C2960, 2960+, 2960S, 2960X, 2960XR, 2970, 2975, 3560, 3560G, 3560V2, 3560E, 3560X; 3650, 3750, 3750G, 3750V2, 3750E, 3750X, 3850-NM, 3850, IE2000, IE2000U, IE3000, IE3010, IE4000, IE5000, 4500 Series X4448, X4516-10GE, X45-SUP6, X4606, X4624, X4612, X4610, X4640, X4712, X45-SUP7, X45-SUP8, X4748, X4724, X4712; C4500X, 4900 Series C4948, 4928, C4948E, X4908; 6500 Series SUP720, SUP32, VS-S720, X6724, X6748, VS-S2T, X6904, 6800, 2350, CBS3030, 3040, 3120G, 3130G, 3110X; Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 11500; Unified Computing System N10, UCS, Routers: CGR 2010, GRWIC, 1921, 1941, 2600, 2800, 2900, 3700, 3800, 3900, 7300, 7600, ASR 901, SR9000v; NAM 2200	MCM1110SFP IES101002SFP
	GLCT10PKST	Set van 10						

## 100Base (Fast Ethernet) glasvezel SFP's

Cisco SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele Cisco-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>GLC-FE-100FX</b>	SFPF1302C	Single unit	100Base-FX	Multi-mode	2 km	Nee	Switches: Catalyst 6500, ME6500, ME3400G, ME3400E, ME3400EG, ME2400, ME3600X, ME3800X; 4500 WS-X4248-FE-SFP; IE2000, IE2000U, IE3010, IE4000, IE5000, 2500 CGS-2520; 3750 (WS-C3750-24FS-S, C3750V2-24FS-S), 3560 (WS-C3560-8PC, WS-C3560-12PC-S), 3560-C (WS-C3560CG-8TC-S, 8PC-S); 2960, 2960 Plus, 2960-S, 2960-SF, 2960-C, Catalyst Express 500, 520, Routers: 1921, 1941, 2900, 3900, EHWIC-1GE-SFP-CU, 7600 WS-X6148-FE-SFP	PEX100SFP



PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

TELEFOON  
0800 0230 168

LIVE CHAT  
[www.startech.com/nl/chat](http://www.startech.com/nl/chat)

Meer informatie over SFP glasvezeltransceivers van StarTech.com vindt u op:

[www.startech.com/nl/SFPs](http://www.startech.com/nl/SFPs)

## HP Compatibel SFPs

### 10G Fiber SFP+

HP SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele HP-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>J9150A</b>	J9150AST	Single unit	10GBase-SR	Multi-mode	300 m	Ja	Serie netwerkswitches: 2530; 2910al; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	PEX20000SFP1 PEX10000SFP
<b>JD092B</b>	JD092BST	Single unit	10GBase-SR	Multi-mode	300 m	Ja	Switches: A5830AF-48G; 5210-48G-PoE+EI; 5500 (24G-PoE+-4SFP HI, 24G-SFP HI; 48G-4SFP HI); 5810-48G; 5900 (AF-48G-2QSFP+, AF-48XG-4QSFP+, AF-48XGT-4QSFP+); 5920 AF-24XG; Chassis: HPE 12504; 11908-V; Module: HPE FlexFabric 1.92 Tbps Fabric	
<b>J9151A</b>	J9151AST	Single unit	10GBase-LR	Single-mode	10 km	Ja	Serie netwerkswitches: 2530; 2910al; 2920; 3500yl; 3800; 3810M; 5400zl; 5400R; 6120; 6200yl; 6600; 8200zl	

### Gigabit glasvezel SFP's

HP SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele HP-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>J4859C</b>	J4859CST	Single unit	1000Base-LX	Multi-mode/ single-mode	550 m 10 km	Ja	Serie netwerkswitches: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910al; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4859C10PKST	Set van 10						
<b>J4858C</b>	J4858CST	Single unit	1000Base-SX	Multi-mode	550 m	Ja	Serie netwerkswitches: 1400; 1410; 1700; 1800; 1810; 1820; 2510; 2520; 2530; 2600; 2610; 2615; 2620; 2800; 2900; 2910al; 2915; 2920; 3400cl; 3500; 3500yl; 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl; 5400R; 6108; 6120; 6200yl; 6600; 8100fl; 8200zl; 9300m: 9408sl	ET91000SFP2 ET91000SFP2C MCM1110SFP ET1110PSE PEX1000SFP2 IES101002SFP
	J4858C10PKST	Set van 10						

### Gigabit koperen SFP's

HP SFP onderdeelnr.	StarTech.com SKU-nr.	Verpakking	Ondersteunde netwerklaag	Kabeltype	Afstand	DDM (DOM)	Compatibele HP-apparaten	Compatibele StarTech.com producten
<b>J8177C</b>	J8177CST	Single unit	1000Base-LX	Koper (CAT 5/6)	100 m	Nee	Serie netwerkswitches: 1810 (alleen J9660A, J9801A, J9803A, J9834A); 1820; 2510 (alleen J9020A); 2530 (excl. J9783A, J9777A, J9780A, J9774A); 2610; 2620; 2920 (alleen J9731A); 3800; 3810M; 4100gl; 4200vl; 5300xl; 5400zl (excl. HP J9538A, J9548A, J9536A); 5400R; 8100fl; 6120; 6200yl; 8100fl; 8200zl (excl. J9538A, J9548A, J9536A)	MCM1110SFP IES101002SFP
	J8177C10PKST	Set van 10						



PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

TELEFOON  
0800 0230 168

LIVE CHAT  
[www.startech.com/nl/chat](http://www.startech.com/nl/chat)

Meer informatie over SFP glasvezeltransceivers van StarTech.com vindt u op:  
[www.startech.com/nl/SFPs](http://www.startech.com/nl/SFPs)