

2018

CONNECTIVITEITS GIDS

INSIDERSKENNIS VOOR HET AANSLUITEN
VAN TECHNOLOGIEOPLOSSINGEN



Bevat 3 handige
Product Finders

ERVAAR DE PRESTATIES
VAN USB-C

SLUIT ELK APPARAAT AAN
OP ELK SCHERM

THUNDERBOLT 3: KRACHTIG,
DRAAGBAAR, PRAKTISCH

EEN FLEXIBEL WERKSTATION
ONTWORPEN VOOR COMFORT

BEHEREN EN UITBREIDEN
VAN JE NETWERK

MUST-HAVE TOOLS VOOR MENSEN
DIE VAAK ONDERWEG ZIJN

DE MODERNE WERKPLEK

MODERNE VERGADERRUIMTES

HET PERFECTE DOCK

Bericht van Paul



Welkom in onze nieuwste Connectiviteitsgids, een publicatie die gemaakt is om je op de hoogte te brengen van de nieuwste connectiviteitstechnologieën, trends en producten die belangrijk zijn voor IT-professionals.

Het momentum wat betreft het gebruik van USB-C blijft groeien. Deze nieuwe connector is nu een standaard geworden bij apparaten van verschillende merken, zoals HP, Dell, Lenovo en Apple, die de oudere aansluitingen vervangen hebben door de nieuwe USB Type-C poort in sommige van hun modellen.

Er wordt verwacht dat meer dan 50% van nieuwe laptops aan het begin van 2018 voorzien zullen zijn van de USB Type-C aansluitingen. Aangezien gebruikers van deze technologie hun USB-C laptops zullen moeten verbinden met apparaten met oudere aansluitingen zal de vraag naar adapters, kabels en converters om deze nieuwe en oudere standaarden te overbruggen stijgen.

Om er zeker van te zijn dat je altijd je USB-C aansluiting zult kunnen gebruiken hebben onze Market Research en Product Development teams hard gewerkt om producten te ontwikkelen en te identificeren zodat ze beschikbaar zijn voordat je ze echt nodig heeft. Wij hebben nu meer dan 100 USB-C producten ter beschikking, en elke week komen er nieuwe bij.

In deze gids kom je te weten welke unieke oplossingen bestaan om je productiviteit en efficiëntie te maximaliseren, in omgevingen zoals de vergaderruimte en in het kantoor. Wij stellen ook de exclusieve "Presentatie-adapter" voor, een nieuw StarTech.com-product dat ervoor zorgt dat je presentaties nooit meer onderbroken worden.

Met vriendelijke groet,

Paul

Paul Seed
CEO/medeoprichter
StarTech.com

StarTech.com maakt van jou een IT-held door het gemakkelijker te maken om de connectiviteitsonderdelen die je nodig hebt te identificeren, vinden, verkrijgen en gebruiken. **Hier zie je hoe:**

★ **Meer dan 3.000 producten die 200 technologieën ondersteunen**

Van oudere technologieën tot de laatste nieuwe producten, bij StarTech.com vind je de betrouwbaarste oplossingen

🔧 **Tijdsbesparende tools en bronnen**

De ConXit-verbindingswizard, handige overzichten en andere exclusieve tools maken je job eenvoudiger

💬 **24 uur ondersteuning**

Toegang tot GRATIS ondersteuning voor en na aankoop om ervoor te zorgen dat je de informatie en producten verkrijgt die je nodig hebt



Heb je hulp nodig bij het maken van connecties?



www.startech.com/be/nl/support

Inhoud

- 4 De moderne werkplek
- 6 Een flexibel werkstation ontworpen voor comfort
- 8 Sluit elk apparaat aan op elk scherm
- 10 Het perfecte dock
- 12 Beheren en uitbreiden van je netwerk
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Ervaar de prestaties van USB-C **HOOFDARTIKEL**
- 18 Moderne Vergaderruimtes
- 20 Must-Have tools voor mensen die vaak onderweg zijn
- 22 **Handige overzichten** 🔍
USB-C en Thunderbolt 3
Monitorarmen
Docking stations



De moderne werkplek: Connectiviteit én comfort

Ons brede assortiment dockingstations, monitorarmen en oplaad hubs zorgt ervoor dat je verbonden blijft en comfortabel kunt werken in elke werkplekconfiguratie.



Verbinding maken met een werkstation

Gebruik één USB-C kabel om je laptop op een dual-monitor werkplek aan te sluiten, samen met andere apparaten.



USB-C Dual-Monitor Docking Station met Power Delivery.
MST30C2DPPD

Gebruik de **dual monitor arm** om meer werkruimte te creëren met twee schermen.



1

ARMDUAL

Zoek je een configuratie met één of drie schermen?



Verander uw laptop in een **compact werkstation** waar u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van video, gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C (5 Gbps).

DKT30CHV

Gebruik onze ruimtebesparende **in een cubicle op te hangen monitor arm** voor één scherm.

ARMCBCL



Creëer een high-performance, ultra HD werkplek met ons **Triple monitor dockingstation**, die vier schermen kan ondersteunen, inclusief één 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP

Probeer onze **Triple monitorarm** voor maximale bureau ruimte en productiviteit.

ARMTRIO



Voeding

Gebruik deze **7-poorts USB hub** met 2 snellaadpoorten om de USB apparaten op je bureau aan te sluiten en je telefoon of tablet snel op te laden.

ST93007U2C



3

2 snellaadpoorten

Werk comfortabel

Verander je werkhouding eenvoudig van zittend naar staand en omgekeerd en werk ergonomischer met ons **zit-sta-bureau**.

ARMSTS



Voeg een scherm toe

Houd je werkplek netjes en verlaag de kosten door je kabels en adapters te combineren. Gebruik onze video adapterkabels om je apparaat of docking station direct op een scherm aan te sluiten.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT NAAR DVI

HDDVIMM2M

HDMI NAAR DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT NAAR USB-C




Een flexibele werkplek ontworpen voor comfort

Combineer onze ruimtebesparende monitor armen met onze eenvoudig te verstellen zit-sta-bureaus om comfortabele en productieve werkplekken te creëren.

Deze zit-sta bureau converter kan twee monitor armen ondersteunen, waardoor de algehele productiviteit, het comfort en het welzijn van medewerkers worden verhoogd.

Dit grote formaat **bureau converter** biedt een voordelige, verstelbare en ergonomische oplossing om een comfortabele zit-sta werkplek te creëren.

ARMSTSLG

 Eenvoudig te plaatsen op een bestaande werkplek




Eenvoudige toegang tot meerdere schermen, zodat je complexe documenten kunt analyseren, killer code kunt schrijven of content snel kunt bewerken.


Maak bureauruimte vrij, zet je scherm precies in de gewenste stand en creëer een indrukwekkende werkplek met onze **steunen voor meerdere monitoren**.

ARMQUAD 
 ARMTRIO 
 ARMDUAL30 



Waarom ergonomische oplossingen belangrijk zijn

 33% van letsel- en ziekteverzuim wordt veroorzaakt door gewrichtspijn en spieraandoeningen¹

 Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijfsinitiatieven ter verbetering van de werkomgeving het ziekteverzuim met 27% en de ziektekosten met 26% kunnen verlagen.²



Vermindert de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug

Zorg voor nog meer comfort en ergonomische ondersteuning met onze nieuwe **anti-vermoeidheidsmat**. Hoogwaardig polyurethaan biedt een duurzaam kussen om op te staan.

STSMAT





Met deze stevige monitor arm maak je ruimte op je bureau vrij.

Zet je monitor in de gewenste positie met deze **bureaumonteerbare monitor arm**

ARMPIVOTHD

 Eenvoudig in hoogte verstelbaar

 Sterke aluminium constructie



Zet je scherm op ooghoogte met onze nieuwe **in hoogte verstelbare monitorstandaard**.

MONSTADJDL

Sluit elk apparaat aan op elk scherm

Van oudere technologie tot geavanceerde connectiviteit, StarTech.com biedt je het breedste assortiment videoadapters. Maak eenvoudig verbinding met meerdere schermen om je productiviteit te verhogen of maak makkelijk verbinding met elke projector zodat je volgende presentatie gegarandeerd soepel verloopt.

NIEUW! Wij introduceren onze nieuwe presentatieadapter.

Wij zorgen dat je computer wakker blijft. Voor het publiek moet je zelf zorgen.

Onze presentatieadapter heeft een unieke presentatiemodus switch die ervoor zorgt dat je laptop wakker blijft als je deze op een projector hebt aangesloten. Deze adapter is de perfecte accessoire voor vergaderruimtes, waar laptops tijdens lange vergaderingen automatisch naar de energiebesparingsmodus kunnen overschakelen.

Wanneer de switch is ingeschakeld, zal de aangesloten laptop niet in de slaapstand gaan.

HDMI	CDP2HD4K60SA
VGA	CDP2VGASA



Gebruik adapterkabels om je laptop of docking station op een voordelige en orderlijke manier op je scherm aan te sluiten.

Mini DisplayPort naar HDMI	MDP2HDMM2MB
DisplayPort naar DVI	DP2DVIMM10
USB-C naar DisplayPort	CDP2DPMM6B



1 Geef je met DisplayPort uitgevoerde apparaat weer op een VGA-projector of -scherm.
DP2VGA2

2 Sluit je laptop aan op een HDMI-projector of -scherm via de Mini DisplayPort poort van je laptop.
MDP2HDMI

3 Verleng het scherm van je USB-C laptop naar een VGA-projector of -scherm.
CDP2VGA



Met deze slanke, **4-in-1 adapter** sluit je je USB-C computer comfortabel aan op een VGA-, DVI-, HDMI®- of MiniDisplayPort-scherm.
CDPVGDVHDMDP

Meerdere schermen verhogen je productiviteit.



Sluit je Thunderbolt 3 MacBook of Windows laptop aan op twee 4K60 DisplayPort schermen met hoge resolutie met onze **Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter**.
TB32DP2T



Maximaliseer je productiviteit met onze **USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter**, waarmee je je laptop op twee schermen kunt aansluiten.
MSTCDP122DP



Sluit je computer aan op vier schermen en maak multitasking gemakkelijker met deze **DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter**.
MSTDP124DP

Het perfecte dock

Wat je ook wilt aansluiten, wij hebben een docking station voor jou.

Jouw unieke wensen voor je werkplek vereisen veelzijdigheid. Ons brede assortiment universele docking stations maakt het makkelijk om de meest ideale oplossing voor je werkplek te vinden.



Comfortabele, compatibele connectiviteit



Creëer je ultieme high-performance werkplek én laad je Thunderbolt 3 laptop op. Dit **Thunderbolt™ 3 Dual-4K Docking Station** maximaliseert connectiviteit voor je MacBook of Windows laptop.

TB3DK2DPPDUE

Twee 4K schermen USB-C Power Delivery 85W



Verhoog je productiviteit met ons unieke **USB-C Triple Monitor Docking Station**, waarmee je drie schermen kunt aansluiten en tegelijkertijd je laptop kunt voeden.

DK30CH2DPPDU

Drie schermen USB-C Power Delivery 60W



Breid je met Thunderbolt 2 uitgevoerde MacBook uit naar twee schermen en maak verbinding met extra apparaten met ons **Thunderbolt 2 4K Docking Station**.

TB2DOCK4KDHC

Twee schermen



Met dit **WiGig Docking Station** kun je je laptop draadloos docken met behulp van WiGig® technologie of via een USB-C kabelaanluiting.

DKWG30DPHPDU

WiGig technologie Twee schermen

Multiport adapters zijn de perfecte laptop accessoire voor onderweg



Voed en laad je laptop op én creëer direct een werkplek met onze nieuwe **USB-C multiport adapter met Power Delivery**.

DKT30CHPD

GbE

4K HDMI USB-C Power Delivery

USB hubs

Wij hebben de juiste USB hub voor jou, ongeacht je configuratie en behoeften.



4-poorts USB 3.0 hub met Power Delivery - USB-C

HB30C4AFPD

4 USB TYPE-A POORTEN



3-poorts USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet - USB-C

HB30C3A1GE

3 USB TYPE-A POORTEN

10-poorts USB 3.0 hub met laad- en synchronisatiepoorten

ST103008U2C

10-poorts USB 3.0 industriële hub

ST1030USBM



Meer informatie: www.startech.com/be/nl/usb-hubs

Beheren en uitbreiden van je netwerk

Wij bieden een ruim assortiment netwerkoplossingen aan die het eenvoudig maken om verbinding te maken met je netwerk of de reikwijdte ervan uit te breiden.

Van het upgraden van de draadloze verbinding op je laptop tot het uitbreiden van vaste signalen tussen gebouwen, StarTech.com houdt je verbonden.

Voeg prestatie en betrouwbaarheid toe aan je netwerk.

Onze SFP's zijn niet alleen voorzien van een levenslange garantie en voldoen niet alleen volledig aan de MSA-normen. Veel belangrijker is het feit dat ze overeenstemmen met OEM-merken wat betreft prestaties en betrouwbaarheid.



Met onze SFP's krijgt u:

- Exacte OEM-specificaties
- MSA- en industriestandaarden
- Volledig geteste producten voor een verzekerde prestatie
- Levenslange garantie met technische ondersteuning
- Kostenbesparing vergeleken met OEM SFP's
- Een merk dat je kunt vertrouwen

Cisco-compatibele 40G QSFP+	QSFP40GLR4ST
HP-compatibele 10G SFP+	J9150AST
Juniper-compatibele 10G SFP+	EXSFP10GESRS

Bekijk onze complete lijn van SFP's:
www.startech.com/be/nl/sfps

Maak met vertrouwen verbinding met je netwerk.

Maak met vertrouwen verbinding met je netwerk met ons brede assortiment aan netwerkkabels.



Onze **glasvezelkabels** leveren snelle en betrouwbare data-overdracht via je netwerk.

A50FBLCLC2	10Gb Multimode Duplex Patchvezelkabel
SMFIBLCLC1	1m Single Mode Duplex Patchvezelkabel
FIBLCST3	3m Multimode Duplex Patchvezelkabel



Gebruik ons uitgebreid gamma **CAT6 patchkabels** om Gigabit netwerkverbindingen geschikt te maken voor PoE.

N6PATC3MBL	3m blauw
N6PATC50CMGR	50cm grijs
N6PATC2MGR	2m grijs

Onze netwerkkabels bieden:

- Een breed assortiment verbindingstypes en kleuren
- Verschillende lengtes
- Volledig geteste producten voor een verzekerde prestatie
- Een levenslange garantie

Bekijk het volledige assortiment van CAT6- en glasvezelkabels:
www.startech.com/be/nl/kabels/netwerkkabels/

Vervang, upgrade of voeg een vaste netwerkverbinding toe.

Krijg toegang tot betrouwbare vaste of draadloze netwerken van waar dan ook met ons ruim aanbod aan netwerkadapters voor laptops.



1 USB433ACD1X1	USB-A naar WiFi
2 US1GC30B	USB-C naar Gigabit Ethernet
3 USB31000S	USB-C naar Gigabit Ethernet

Onze USB-netwerkadapters bieden:

- Eenvoudige netwerktoegang voor apparaten met USB
- Snelle bestandsoverdracht met echte gigabit bandbreedteondersteuning voor Gigabit Ethernet (GbE) of Fast Ethernet (10/100) netwerken
- Zeer mobiele designs voor onderweg

Bekijk onze complete lijn van netwerkadapters voor laptops:
www.startech.com/be/nl/industriële-verbindingen/usb-netwerkadapters/

Ontwikkel, beheer of upgrade je netwerk.

Gebruik onze selectie van switches, extenders en NIC's om je netwerkapparatuur op efficiënte wijze te beheren.



Breng netwerken tot stand door acht Gigabit Ethernetpoorten en twee vezel SFP-slots toe te voegen met deze **Beheerde Switch**.
IES101G2SFPW



Gebruik onze **Gigabit Ethernet Koper-naar-Glasvezel Mediaconverter** om netwerkverbindingen tot op 20 km te converteren en uit te breiden.
ET91000SM20




Upgrade je server of workstation naar 10G netwerken via koperen kabels met deze **netwerkaart** die de krachtige Intel X550-AT Chip bevat.
ST10000SPEXI

Bekijk de complete lijn van netwerkbeheeroplossingen:
www.startech.com/be/nl/industriële-verbindingen

Thunderbolt 3: Krachtig, Mobiel, Praktisch

Thunderbolt™3 is de I/O-technologie die van je laptop een krachtig werkstation kan maken, via één enkele kabel. Deze biedt viermaal de data- en tweemaal de videobandbreedte van elke andere technologie, tot 100W systeempladen en verandert de beperkingen van poorten in verbindingsmogelijkheden.

Thunderbolt 3 is een alles-in-één verbinding die alle essentiële technologie in een enkele poort samenbrengt. Het is de meest veelzijdige verbinding tot nu toe, en met de juiste adapters en accessoires is het mogelijk ook de handigste.



Thunderbolt 3 is de USB-C die alles kan

Ongeëvenaarde prestaties

-  2 x 4 K @60Hz (of een enkel 5K-scherm)
-  40 Gbps bandbreedte
-  10 GbE netwerkverbinding tussen twee Thunderbolt 3 computers
-  Viermaal de data- en tweemaal de videobandbreedte van elke andere kabel
-  Laptop opladen tot 100W
-  Voeg elke PCIe-kaart toe aan een laptop
* via Thunderbolt 3 PCIe chassis


Universele compatibiliteit

Een enkele poort die verbinding kan maken met Thunderbolt-apparaten, elk scherm (via adapters) en miljarden USB-apparaten.

USB-C-connector

Gebruikt de compacte en omkeerbare USB-C-connector om een laptop op te laden en van stroom te voorzien. Voor meer informatie over USB-C.

Bandbreedte



Thunderbolt 3 producten van StarTech.com



Dockingstations

Dit **Thunderbolt 3 dual 4K dockingstation met 85W Power Delivery** maximaliseert connectiviteit voor je MacBook of Windows laptop.

TB3DK2DPPDUE

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-dockingstations

Met Thunderbolt 3 kan je:

- Grote en niet-gecomprimeerde bestanden openen en bewerken, zoals video's en afbeeldingen, voor dynamische productie ter plekke
- Een 4k-film overdragen in minder dan 30 seconden, of een 4K GoPro® video van 3 uur in minder dan een minuut
- 4K video bewerken** op één scherm met een video preview op volledige grootte op het tweede 4K-scherm
- Snel docken en undocken, met een enkele kabel voor randapparatuur, dubbele 4K-schermen en opladen van een laptop
- Tot zes apparaten doorlussen

Beeldschermadapters

Verbind een MacBook Pro of Windows Thunderbolt 3 laptop naar dual 4K-schermen bij 60Hz met onze **Thunderbolt 3 naar dual DisplayPort adapter**.

TB32DP2T

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-adapters

Kabels en adapters

Met onze **Legacy adapter** kan je een Thunderbolt 3 laptop verbinden met Thunderbolt 1 en 2 apparaten.

TBT3TBTADAP

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-kabels



Ervaar de prestaties van USB-C

Een nieuwe connector is nu beschikbaar voor computers, randapparatuur en mobiele apparatuur: de USB-C-connector. Dit wordt ook wel USB Type-C genoemd en is veel meer dan alleen maar USB. **In tegenstelling tot zijn voorgangers biedt de USB-C connector enorm veel voordelen:**

Ondersteunt meerdere technologieën.
USB-C kan gebruikt worden voor Alternate Modes, wat waarschijnlijk de belangrijkste vernieuwing is. Deze Alt Mode staat toe dat DisplayPort-, HDMI- en Thunderbolt 3- protocols over een USB-verbinding overgedragen kunnen worden.

Laadt je laptop op.
USB-C kan tot 100W aan stroom leveren aan compatibele laptopsystemen. Dit maakt het perfect geschikt voor tablets en laptops.

Meer bandbreedte.
De connector ondersteunt bandbreedtes van 10Gbps bij gebruik van USB 3.1, en 40Gbps door gebruik te maken van Thunderbolt 3.

Compact ontwerp en omkeerbaar.
De USB-C-connector biedt een uniek compact ontwerp dat perfect geschikt is voor elk toestel (inclusief mobiele apparaten). Bovendien is het omkeerbaar, wat leidt tot gemakkelijkere verbindingen.



Met dit **USB-C triple monitor dockingstation** kan je verbinding maken met maximaal drie 4K-schermen terwijl je je laptop oplaadt.

DK30CH2DPPDU

Drie schermen

USB-C Power Delivery



USB-C Multiport-adapter met native video-ondersteuning, GbE en USB 3.0-poorten.
DKT30CHPDW



Onze unieke **Presentatie-adapters** voorkomen dat uw laptop in de slaapmodus springt tijdens een presentatie.

HDMI CDP2HD4K60SA
VGA CDP2VGASA



USB-C ondersteunt USB 2.0 en USB 3.0 door het gebruik van deze **USB-C naar USB-A adapter**.
USB31CAADP



Haal voordeel uit USB 3.1 10 Gbps snelheden met deze **USB-C naar 2,5" SATA adapter**.
USB31CSAT3CB

Al deze mogelijkheden zullen ertoe leiden dat USB-C de volgende jaren de meest gebruikte connector ter wereld zal worden. Vele populaire laptops en telefoons zijn reeds overgeschakeld naar USB-C-poorten of hebben deze toegevoegd.

Met het meest uitgebreide productassortiment voor USB-C-connectiviteit, en de wereldwijde vertrouwde ondersteuning, maakt StarTech.com het gemakkelijk om elk USB-C-apparaat aan te sluiten.

Moderne Vergaderruimtes

Met handige connectiviteit

Richt een vergaderruimte in die jou en je medewerkers zal helpen met vlotte vergaderingen en naadloze presentaties.

Een laptop verbinden

De nieuwe **Presentatie-adapter** is een uniek accessoire dat ontwikkeld is met de vergaderruimte in gedachten.



- 1 Deze **USB-C beeldschermadapter** is voorzien van een "Presentatie-Modus" knop die je computer wakker houdt tijdens lange presentaties.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA

Verbind op een handige manier elke laptop met een HDMI-display of projector.



Gezien de overstap naar USB-C laptops, zorg ervoor dat oudere en nieuwe modellen gemakkelijk verbinding kunnen maken dankzij onze **HDMI adapterkabel voor vergaderruimtes** CMDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Verminder kabelwarboel met deze all-in-one oplossing.

- 2 De **Vergadertafel box** maakt verschillende AV connectiviteitsopties mogelijk, zoals VGA, HDMI, en Mini DisplayPort. BOX4HDECP



Hang een scherm op

NIEUWE PRODUCTLIJN

Houd alles opgeladen

Hang met het volste vertrouwen grote en waardevolle schermen op met onze nieuwe **TV muurbeugels**.



- 3 **32" tot 70" TV muurbeugel** FLATPNLWALL
Volledig beweegbare TV muurbeugel FPWARTB2
Tv-plafondbeugel FLATPNLCEIL

- 4 **7-poorts USB-laadstation.** ST7CU35122



Een vergaderruimte zonder connectiviteit is niet compleet

Onze HDMI- of DisplayPort-kabels van hoge kwaliteit verbinden elk soort apparaat, kunnen door de muren geleid worden en kunnen kabelwarboel in de vergaderruimte verminderen.



- HDMM15M 15 m HDMI-kabel
 HDMM30MA 30m Actieve HDMI-kabel
 DISPL15MA 15m Actieve DisplayPort-kabel

Must-Have-Tools voor de zakenreiziger

Eenvoudige connectiviteitsoplossingen vergemakkelijken het reizen. Bekijk onze must-have accessoires die ontworpen zijn voor mobiliteit, en het maken van verbindingen vereenvoudigen als je vaak onderweg bent.

Productiviteit onderweg

Installeer een functioneel werkstation, waar je ook bent, en maak verbinding met HDMI of VGA, GbE en USB-A met een **USB-C Multiport-adapter**.



1



2



3

 USB-C Power Delivery

- 1 USB-C naar HDMI of VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV
- 2 USB 3.0 naar HDMI of VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV
- 3 USB-C naar HDMI, USB-A, USB-C
CDP2HDUACP

Handige connectiviteit voor probleemloze presentaties

Met onze **A/V-reisadapters** kan je met vrijwel elke projector of monitor verbinding maken vanaf je laptop.



USB-C naar VGA, DVI of HDMI
CDPVGDVHDB



HDMI naar DisplayPort, VGA, of DVI
HD2DPVGADVI



Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI
MDPVGDVHD4K




DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI
DP2VGDVHD

Apparaten van stroom voorzien, opladen en gebruiken

Laad en synchroniseer je telefoon, tablet en andere apparaten met ons ruime assortiment laadkabels.



- USBLT1MWS LIGHTNING
- USB2AC2M USB-C
- LTUB1MBK LIGHTNING / MICRO USB
- USB31C5C1M USB-C | POWER DELIVERY



Productoverzicht voor USB-C

Van eenvoudige oplossingen tot krachtige, hoogwaardige eisen voor verbindingen: onze oplossingen maken het gemakkelijk om het maximale uit apparaten met USB-C te halen.



Wist je dat...?

USB-C-randapparatuur werkt ook via de Thunderbolt 3-poort van je laptop.

Beeldschermadapters en kabels					
Productnummer	Soort connector	Max. resolutie	Type	Kleur	Power Delivery
CDP2DP	USB-C naar DP	4K 60Hz	Adapter	●	
CDP2DPW			Adapter	○	
CDP2DPMM1MB			Kabel - 1m	●	
CDP2DPMM6B			Kabel - 2m	●	
CDP2DVI	USB-C naar DVI	1920x1200	Adapter	●	
CDP2DVIW			Adapter	○	
CDP2DVIMM1MB			Kabel - 1m	●	
CDP2DVIMM2MB			Kabel - 1,8m	●	
CDP2HD4K60	USB-C naar HDMI	4K 60Hz	Adapter	●	✓
CDP2HD4K60SA ★			Adapter	●	
CDP2HD4K60W			Adapter	○	
CDP2HDUCP			Adapter	●	
CDP2HDUCPW		Adapter	○		
CDP2HD		4K 30Hz	Adapter	●	
CDP2HDMM1MB			Kabel - 1m	●	
CDP2HDMM2MB			Kabel - 2m	●	
CDP2HDW		1920x1200	Adapter	○	
CMDPHD2H		USB-C/HDMI/mDP naar HDMI	4K 30Hz	Kabel - 2m	
CDP2VGA	USB-C naar VGA	1920x1200	Adapter	●	✓
CDP2VGAMM1MB			Kabel - 1m	●	
CDP2VGAMM2MB			Kabel - 2m	●	
CDP2VGASA ★			Adapter	●	
CDP2VGAUCP			Adapter	●	
CDP2VGAUCPW			Adapter	○	
CDP2VGAW	Adapter	○			

★ Presentatiemodus

A/V-multipoort- en reisadapter								
Productnummer	HDMI	VGA	DVI	mDP	USB-hubpoorten	Gigabit ethernet	Power Delivery	Kleur
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HDUACP	✓				✓		✓	●
CDP2HDUACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

Dockingstations									
Productnummer	Schermen	Video-uitgangen	4K ondersteuning	Power Delivery	Aantal USB-poorten	Gigabit ethernet	USB-poort(en) voor snel opladen	OS ondersteuning	Kleur
DKWG30DPHPDU	2	Display-Port HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz), indien aangesloten via USB-C	Ja (60W; alleen USB-C)	2x USB-A (3.0)/ 2x USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPDU	2	2x Display-Port, HDMI	Dual DP 4K 60Hz + HDMI 4K 30Hz	Ja (60W)	4xUSB-A / 1xUSB-C	✓	✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	Display-Port HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz)	Ja (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C			Windows®	●
USB3SDOCKDD	2	DVI HDMI VGA	✗		5x USB-A			Windows® Chrome OS™	●



Productoverzicht voor USB-C

Van eenvoudige oplossingen tot krachtige, hoogwaardige eisen voor verbindingen: onze oplossingen maken het gemakkelijk om het maximale uit apparaten met USB-C te halen.

Hubs						
Productnummer	USB-poorten	Snellaadpoort(en)	Gigabit ethernet	Power Delivery	Kleur	Voedingsbron
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Inclusief optionele AC-adapter
HB30C4AFS	4x USB-A	4x Oplaad- en synchroniseerpoorten			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x Oplaad- en synchroniseerpoorten			●	
HB30C1A1CPD	1x USB-A 1x USB-C			✓	●●	Met USB-voeding
HB30C3A1CFBW	3x USB-A 1x USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	
HB30C3AGEPD	3x USB-A		✓	✓	●	
HB30C3APD				✓	●	
HB30C3APDW				✓	○	
HB30C3A1GEA				✓	○	
HB30C4AFPD	4x USB-A			✓	●	
HB30C4AB					●	
HB30C4ABW					○	

Gigabit ethernet-adapter					
Productnummer	Gigabit ethernet	USB-poorten	Power Delivery	Kleur	
US1GC30PD	1		✓	●	
US1GC303APD		3	✓	●	
US1GC301AU		1		●	
US1GC30A				●	
US1GC30B				○	
US1GC30W				○	
US1GC301AU2R		2	1		●

N.B.: Alle USB-C gigabit ethernetadapters van StarTech.com zijn compatibel met Thunderbolt 3-poorten.

Schijfbehuizingen					
Productnummer	Bustype	Schijftype	Aantal schijven	Max. schijfhoogte	Speciale functies
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	mSATA	2		RAID
S252BU313R				12,5 mm	RAID en ventilator
S251BPU31C3		2,5 inch SATA	1	9,5 mm	
S251BU31315				15 mm	
S251BU31C3CB				9,5 mm	
SM21BMU31C3		M.2 (NGFF; B-toets)			

Kaartlezer/-schrijver					
Productnummer	Bustype	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	Dubbele sleuf			
CFASTRWU3C	USB 3.0 (5 Gbps)			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		

Thunderbolt 3-kabels						
Productnummer	Overdrachtssnelheid van Thunderbolt 3	Lengte	Kleur	USB-versie	Ondersteuning van DisplayPort Alt-modus	Mogelijkheden voor Power Delivery
TBLT34MM50CM	40 Gbps	0,5 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✓	100 W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	20 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM1MW			○			100 W
TBLT3MM2M	20 Gbps	2 m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✗	100 W
TBLT3MM2MA		2 m	●			60 W

Thunderbolt 3-kabels kunnen als USB-C-kabels met USB-snelheid worden gebruikt.



Overzicht van monitorarmen

Bekijk ons brede assortiment monitorsteunen en vind het juiste exemplaar voor jouw werkplek.



Overzicht van dockingstation

Vind je perfecte exemplaar uit onze brede selectie universele dockingstations.

Productnummer	Schermen	Type	Scharnierende arm	Hoogte verstelling	Max. monitor-grootte	Kleur
ARMSLIM		Bureauhouder	✓	Met veer	26 inch	●
ARMPIVOTB			✓	Via stang	27 inch	●
ARMPIVOTE			✓	Met veer	24 inch	●
ARMPIVOTHD			✓		32 inch	●
ARMPIVOT			✗	Via stang	30 inch	●
ARMPIVOTV2			✗		32 inch	●
ARMPIVSTND		Bureaustandaard	✗	Via stang	30 inch	●
ARMPIVWALL		Wandmontagesteun	✓	Met veer	30 inch	●
ARMWALLDS			✓	✗	27 inch	●
ARMWALLS			✓		27 inch	●
ARMWALL			✗	27 inch	●	
ARMCBCL		Kantoorwandbeugel	✗	Via stang	30 inch	●
MONSTADJD		Monitorstandaard	✗	Modulair	32 inch	●
MONSTADJDL			✗		32 inch	●
ARMUNONB			Bureauhouder	✓	Met veer	27 inch
ARMDUAL		Bureauhouder	✓	Via stang	24 inch	●
ARMSLIMDUO			✓	Met veer	30 inch	●
ARMBARDUO		Bureaustandaard	✗	Via stang	24 inch	●
ARMDUAL30	 naast elkaar of gestapeld	Bureauhouder	✓	Met veer	30 inch	●●
ARMDUALV	 gestapeld	Bureauhouder	✗	Via stang	27 inch	●
ARMBARDUOV		Bureaustandaard	✗		27 inch	●
ARMTRIO		Bureauhouder	✓	Via stang	24 inch	●
ARMBARTRIO2		Bureaustandaard	✓		27 inch	●
ARMQUAD		Bureauhouder	✓	Via stang	27 inch	●
ARMBARQUAD		Bureaustandaard	✓		27 inch	●

Thunderbolt 3								
Productnummer	Schermen	Video-uitgangen	4K	Power Delivery	Aantal USB- en andere poorten	USB-poort(en) voor snel opladen	Stijl	
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Dual 4K 60Hz	15 W (alleen MacBook Pro)	2xUSB-A / 1xUSB-C	✓	Horizontaal Grijs en zwart	
TB3DK2DPWUE				✗				
TB3DK2DPPDUE				Ja (85W)				
USB-C (5 Gbps)								
USB3SDOCKDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A		Verticaal of horizontaal Zwart en zilver	
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Enkele monitor (4K 60Hz)	Ja (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C	✓	Horizontaal Zwart	
DK30CH2DPPDU		2x DisplayPort, HDMI	Dual DP 4K 60Hz + HDMI 4K 30Hz		4xUSB-A / 1xUSB-C		Horizontaal Zwart en zilver	
WiGig of USB-C								
DKWG30DPPDU		DisplayPort, HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz), indien aangesloten via USB-C	Ja (60W; alleen USB-C)	2xUSB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)	✓	Verticaal Zwart en zilver	
USB 3.0 - A (5 Gbps)								
USB3VDOCKD		DVI	✗	✗	3xUSB-A		Horizontaal Zwart en zilver	
DK30A2DH		2x DisplayPort 2x HDMI	Dual Monitor (4K 60Hz)		6xUSB-A	✓	Horizontaal Zwart en zilver	
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz)		4xUSB-A		Horizontaal Zwart	
USB3SDOCKDD		2x DVI, HDMI, VGA	✗		5x USB-A		Verticaal of horizontaal Zwart en zilver	
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2x USB-A (3.0) / 4x USB-A (2.0)	✗	Verticaal Zwart	
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3xUSB-A		Horizontaal Zwart	
USB3DOCKH2DP		2x DisplayPort, HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz)		5x USB-A	✓	Horizontaal Zwart en zilver	
USB 3.0 - A (5 Gbps) - 2x laptops								
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Enkele monitor (4K 30Hz)	✗	5x USB-A	✓	Horizontaal Zwart en zilver	
Thunderbolt 2								
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Enkele monitor (4K 60Hz)	✗	4xUSB-A	✓	Horizontaal Zilver	
TB2DOCK4K2DP		2x DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4xUSB-A		Horizontaal Zilver	

3000+ producten die meer dan 200
verschillende technologieën ondersteunen

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

Kabels

A/V
Netwerken
USB-C & Thunderbolt 3
Opladen



Video adapters

USB-C & Thunderbolt 3
USB-A
DisplayPort & Mini DisplayPort
HDMI & DVI



Netwerken

SFP transceivers
Laptopnetwerkadapters
Desktop & server netwerkkaarten
Ethernet mediaconverters



Monitor armen en ergonomische producten

Monitor armen voor werkplekken
Monitor armen voor vergaderruimtes
Ergonomisch meubilair



Dataopslag

Dataherstel, Imaging, Sanitizing
Interne & externe opslag
Converters & Adapters



AV connectiviteit

Extenders
Converters & Scalars
Splitters & Switches
Video-opname



Universele docking stations

USB-A universele docking stations
USB-C & Thunderbolt
Multiport adapters



KVM switches & kabels

Desktop & Enterprise KVM Switches
KVM extenders
KVM kabels



Server racks & kasten

Rack schappen & accessoires
Wandgemonteerde racks & kasten
Open frame racks & kasten



Kaarten & randapparaten

Seriële kaarten, adapters, extenders
Desktopconnectiviteit
USB kaarten & extenders
USB-A hubs
USB-C & Thunderbolt hubs

