

2018

# GUÍA DE



## CONECTIVIDAD

INFORMACIÓN EXCLUSIVA ACERCA DE SOLUCIONES  
TECNOLÓGICAS DE CONECTIVIDAD



Incluye 3  
buscadores de  
productos

DISFRUTE DEL RENDIMIENTO  
DE LA TECNOLOGÍA USB-C

CONECTE CUALQUIER DISPOSITIVO  
A CUALQUIER MONITOR

THUNDERBOLT 3: POTENTE,  
PORTÁTIL, PRÁCTICO

UNA ESTACIÓN DE TRABAJO FLEXIBLE  
DISEÑADA PARA EL CONFORT

ADMINISTRE Y EXPANDA  
SU RED

HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA  
LOS GUERREROS DE LA MOVILIDAD

LA ESTACIÓN DE TRABAJO  
MODERNA

MODERNAS SALAS  
DE REUNIONES

EL DOCKING STATION  
PERFECTO

## Mensaje de Paul



Bienvenido a nuestra última versión de la Guía de Conectividad, una publicación creada para mantenerlo al día sobre lo último en tecnologías, tendencias y productos relacionados con la conectividad, algo de suma importancia para profesionales de TI.

Sigue en aumento el impulso por adoptar la tecnología USB-C. Este nuevo tipo de conector es actualmente la norma en muchas marcas de dispositivos, como HP, Dell, Lenovo y Apple, las cuales han cambiado, en algunos de sus modelos, de puertos de generación anterior a los nuevos puertos USB Type-C.

Se estima que, para comienzos del 2018, más del 50% de los modelos nuevos de notebook tendrán puertos USB Type-C integrados. A medida que los usuarios de tecnología necesiten conectar sus notebooks equipados con USB-C a dispositivos con conectores de generación anterior, aumentará la necesidad de adaptadores, cables y conversores que sirvan de puente entre las tecnologías nuevas y las de legado.

Para garantizar que siempre pueda establecer su conexión USB-C, nuestros equipos de los departamentos de investigación de mercado y de desarrollo de productos han estado trabajando muy duro para identificar y crear los productos que busca antes de que los necesite. Actualmente contamos con más de 100 productos USB-C disponibles y cada semana lanzamos nuevos productos relacionados.

En esta guía encontrará información sobre nuestras soluciones únicas en el mercado, que le ayudarán a aprovechar al máximo la productividad y eficiencia en entornos que van desde salas de juntas a oficinas del área de operaciones. También le presentamos nuestro exclusivo "Adaptador para presentaciones", un nuevo producto de StarTech.com que le garantiza que sus presentaciones jamás volverán a interrumpirse mientras las lleva a cabo.

Con nuestros mejores deseos,

*Paul*

**Paul Seed**  
Presidente Ejecutivo/Cofundador  
StarTech.com

StarTech.com le ayuda a convertirse en un héroe de TI, al facilitarle la identificación, búsqueda, obtención y uso de las partes de conectividad que necesita. **Así lo hacemos:**

### ★ Más de 3000 productos compatibles con 200 tecnologías

Desde productos de generación anterior a lo último en tecnología, tenemos todos los productos que necesita para implementar sus soluciones, a través de una sola fuente

### 🔧 Herramientas y recursos que le ahorran tiempo

El Asistente de Conexión ConXit, las tablas de compatibilidad con marcas y otras herramientas exclusivas facilitan su trabajo

### 💬 Soporte técnico las 24 horas

Disfrute de soporte GRATUITO, preventiva y posventa que le garantizan la información y los productos que necesita



¿Necesita ayuda con su conexión?



Chat en línea



Correo electrónico




Teléfono

[www.startech.com/cl/es/soporte](http://www.startech.com/cl/es/soporte)

## Tabla de contenido

- 4 La estación de trabajo moderna
- 6 Una estación de trabajo flexible diseñada para el confort
- 8 Conecte cualquier dispositivo a cualquier monitor
- 10 El docking station perfecto
- 12 Administre y expanda su red
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Disfrute del rendimiento de la tecnología USB-C **EN PORTADA**
- 18 Modernas salas de reuniones
- 20 Herramientas imprescindibles para los guerreros de la movilidad
- 22 **Tablas de búsqueda rápida**  
USB-C y Thunderbolt 3  
Montaje de monitores  
Docking stations 



# La estación de trabajo moderna: armonía entre conectividad y confort

Nuestra amplia selección de docking stations, soportes para monitor y concentradores de carga le ayudan a mantener sus conexiones y trabajar cómodamente en cualquier configuración de su espacio de trabajo.



## Conecte con una estación de trabajo

Utilice un solo cable **USB** para conectar su notebook a una estación de trabajo con doble monitor, junto con otros dispositivos.



**Docking Station USB 3.0 con DisplayPort 4K y HDMI**  
USB3DOCKHDPC

Utilice el **Soporte para Doble Monitor** a fin de crear más espacio de trabajo con dos monitores.

ARMDUAL



## ¿Busca una solución para uno o tres monitores?



Convierta su notebook en una estación de **trabajo compacta** en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps).

DKT30CHV

Utilice nuestro **Soporte Colgante de Cubículo** para un monitor.

ARMCBCL



Configure una estación de trabajo de alto rendimiento con alta resolución, gracias a nuestro **Docking Station para Tres Monitores**, para un total de hasta cuatro monitores, incluyendo una pantalla DisplayPort con una resolución de 4K.

USB3DOCKH2DP

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo.

ARMBARDUO



## Alimentación a su alcance

Utilice este **Concentrador de 7 Puertos USB** con 2 puertos de carga rápida para la conexión con dispositivos USB en su escritorio y la carga rápida de su smartphone o tablet.

ST93007U2C



2 puertos de carga rápida

## Trabaje confortablemente

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie.

ARMSTSLG



## Agregue un monitor

Mantenga su estación de trabajo ordenada y ahorre en gastos al combinar cables y adaptadores. Utilice nuestros cables adaptadores de video para la conexión de su dispositivo o docking station directamente a su monitor.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT A DVI

HDDVIMM2M

HDMI A DVI

CDP2DPMM1MW

DISPLAYPORT A USB-C



# Una estación de trabajo flexible diseñada para el confort

Nuestros soportes para monitor que ahorran espacio, en adición a nuestros escritorios de pie y sentado de fácil ajuste, crean estaciones de trabajo más confortables y productivas.

Este escritorio tiene capacidad para dos soportes o brazos para monitor, que permiten aumentar la productividad, el confort y la salud en general de los usuarios.

Esta **Plataforma de Trabajo de Pie y Sentado** es una solución ergonómica, ajustable y que resulta económica para crear un entorno de trabajo confortable.

ARMSTSLG

 Fácil de adaptar a cualquier cubículo convencional



El fácil acceso a varias pantallas le permite analizar documentos complejos, crear códigos de programación impresionantes o editar contenidos rápidamente.

Libere espacio en el escritorio, ajuste la posición del monitor y cree un extraordinario espacio de trabajo mediante nuestros **Soportes Multimonitor.**

ARMQUAD 

ARMDUAL30 



## Por qué son importantes las soluciones ergonómicas

-  Las enfermedades osteomusculares constituyen un 33% de todos los casos de lesiones y enfermedades laborales.<sup>1</sup>
-  El coste directo estimado debido al ausentismo laboral en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido fue de \$16,6 miles de millones en el año 2012.<sup>2</sup>
-  Investigaciones han demostrado que las iniciativas de salud ocupacional pueden ayudar a reducir el ausentismo laboral por enfermedad en un 27%, y los gastos corporativos de salud en un 26%.



Eleve su notebook y su monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

Haga una réplica de configuración con dos monitores mediante el uso de la pantalla de su notebook como pantalla secundaria.

ARMUNONB



Este resistente soporte le permite instalar su monitor fuera del escritorio.

Personalice la posición de su pantalla con el **Brazo de Montaje en Escritorio para Monitor.** ARMPIVOTHD

 Fáciles ajustes de altura  Fabricación en aluminio resistente

Cajón integrado



Eleve su monitor a la altura de los ojos mediante nuestro nuevo **Soporte de Altura Ajustable para Monitor.** MONSTADJDL

## Conecte cualquier dispositivo a cualquier monitor

Desde la tecnología de generación anterior hasta la tecnología de punta, StarTech.com le ofrece la más amplia selección de adaptadores de pantalla. Conecte con facilidad varios monitores para incrementar su productividad, o conecte de modo plug-and-play cualquier proyector para asegurar que su presentación transcurra de forma fluida.

**¡NOVEDAD!** Le presentamos nuestro nuevo adaptador para presentaciones.

### Mantenemos despierto a su computador. La audiencia es cosa suya.

Nuestro Adaptador para Presentaciones incluye un exclusivo interruptor de Modo de Presentación que mantiene su notebook despierto mientras esté conectado a un proyector. Este adaptador es el accesorio perfecto para salas de juntas, en donde las reuniones largas pueden causar que los computadores cambien al modo de ahorro de energía.

⏸ Cuando el interruptor se enciende, se impide que la pantalla del notebook entre en modo de suspensión.

HDMI CDP2HD4K60SA  
VGA CDP2VGASA



1 Transmite la señal DisplayPort de su dispositivo a un proyector o monitor VGA.  
**DP2VGA2**

2 Conecte su notebook a un proyector o monitor HDMI a través del puerto Mini DisplayPort de su notebook.  
**MDP2HDMI**

3 Extienda la imagen de la pantalla de su notebook equipado con USB-C a un proyector o monitor VGA.  
**CDP2VGA**



Este elegante adaptador **4 en 1** permite una práctica conexión de su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort.  
**CDPVGDVHMDP**

## Usar varios monitores aumenta la productividad.



Conecte su MacBook o notebook Windows equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores DisplayPort 4K60, mediante nuestro **Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble**.

**TB32DP2T**



Maximice su productividad con nuestro **Divisor Multimonitor USB-C a DisplayPort**, el cual le permite conectar su notebook a dos monitores.

**MSTCDP122DP**



Conecte su computador a cuatro pantallas, para facilitar el trabajo multitarea, gracias a este **Divisor Multimonitor DisplayPort a DisplayPort**.

**MSTDP124DP**



Interruptor



Utilice cables adaptadores como una solución económica y ordenada para conectar su notebook o docking station directamente a su monitor.

Mini DisplayPort a HDMI MDP2HDMM2MB  
DisplayPort a DVI DP2DVIMM10  
USB-C a DisplayPort CDP2DPMM1MW



# El docking station perfecto

Cualquiera que sean sus necesidades, tenemos el docking station adaptado para usted.

Los requisitos únicos de su estación de trabajo demandan versatilidad. Nuestra amplia selección de docking stations universales, le facilitan encontrar la mejor forma de convertir cualquier notebook en la solución de estación de trabajo ideal.



## Conectividad práctica y compatible



Cree una estación de trabajo con lo último en alto rendimiento, que le permite a la vez cargar su notebook equipado con Thunderbolt 3. Este **Docking Station Thunderbolt™ 3 con Doble Salida 4K** ofrece la máxima conectividad para su notebook MacBook o Windows.

TB3DK2DPPDUE

Doble monitor 4K Entrega de alimentación USB-C



Expanda el alcance visual de su MacBook equipado con Thunderbolt 2 a dos monitores y conecte con dispositivos adicionales, mediante nuestro **Docking Station Thunderbolt 2 4K**.

TB2DOCK4KDHC

Doble monitor

Agregue dos monitores (2x 4K Ultra HD), varios puertos USB, GbE y de audio a su notebook, mediante este replicador de puertos universal USB-C y USB 3.0.

DK30A2DH

Doble monitor 4K



Los adaptadores multipuertos son el accesorio OTG perfecto para notebooks



Convierta su notebook en una estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps).

DKT30CHV



Cree una estación de trabajo al instante, con carga y alimentación de su notebook, gracias a nuestro nuevo modelo de **Adaptador Multipuertos USB-C con Entrega de Alimentación**.

DKT30CHPD

HDMI de 4K Entrega de alimentación USB-C

## Hubs USB

Tenemos el concentrador USB que busca, cualquiera sean sus requisitos y su configuración.



Hub USB 3.0 de 4 Puertos con Entrega de Alimentación - USB-C.

HB30C4AFPD



Hub de 3 puertos USB 3.0 con Ethernet Gigabit - USB-C.

HB30C3A1GE



Agregue siete puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este hub plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud.

ST73007UA

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un PC o Mac mediante este hub compacto y resistente.

ST7300U3M



Más información: [www.startech.com/cl/es/hubs-usb](http://www.startech.com/cl/es/hubs-usb)

# Administre y expanda su red

## Agregue más rendimiento y confiabilidad a su red.

Nuestros módulos SFP están avalados por garantía de por vida y son totalmente compatibles con las normas MSA, pero aún más importante, se adaptan a los sistemas OEM de marcas conocidas en rendimiento y confiabilidad.



### Nuestros módulos SFP le ofrecen:

- Compatibilidad con las especificaciones OEM correspondientes
- Normas industriales y MSA
- Productos sometidos a todas las pruebas necesarias para garantizar el mejor rendimiento
- Garantía de por vida con soporte técnico
- Ahorro en gastos en comparación con módulos SFP de marcas OEM
- Una marca confiable

Compatible con Cisco	GLCSXMDST
Compatible con HP	J4859CST
Compatible con Cisco	SFPGLCXMMST

Consulte nuestra gama completa de módulos SFP en: [www.startech.com/cl/es/SFPs](http://www.startech.com/cl/es/SFPs)

## Conecte a su red con total confiabilidad.

Conecte con total confiabilidad a su red, gracias a nuestra amplia gama de cables de red.



Nuestros **cables de fibra óptica** le garantizan transferencias rápidas y confiables de datos a través de su red.

A50FBLCLC2	Cable de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo de 10Gb
SMFIBLCLC1	Cable de 1m de Red de Fibra Óptica Dúplex Monomodo
50FIBLCLC3	Cable de 3m de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo



Utilice nuestra amplia gama de **cables de red CAT6** para establecer conexiones de red Gigabit con capacidad de alimentación PoE.

N6PATC3MBL	Azul, 3m
N6PATC50CMGR	Gris, 50cm
N6PATC2MGR	Gris, 2m

### Características de los cables de red:

- Amplia gama de colores y tipos de conectores
- Varias longitudes
- Sometidos a diversas pruebas
- Avalados por garantía de por vida

Consulte la gama completa de cables CAT6 y fibra óptica: [www.startech.com/cl/es/Cables-Adaptadores/Red](http://www.startech.com/cl/es/Cables-Adaptadores/Red)

## Ofrecemos una amplia gama de soluciones de redes que facilitan la conexión o la expansión de su red.

Ya sea actualizar la conexión inalámbrica de su notebook o extender una señal a través de cable entre edificios, StarTech.com le mantiene en conexión.

## Reemplace, actualice o agregue una conexión de red por cable.

Acceda a redes confiables con cable o inalámbricas desde cualquier lugar, gracias a nuestra amplia gama de adaptadores de red para notebook.



1	US16C30B	USB-C a Ethernet Gigabit
2	USB31000S	USB-A a Ethernet Gigabit

### Características de los adaptadores USB de red:

- Sencillo acceso a red para dispositivos equipados con USB
- Rápidas transferencias de archivos mediante la compatibilidad con el ancho de banda gigabit para redes ethernet gigabit (GbE) o fast ethernet (10/100)
- Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al desplazarse/viajar

Consulte nuestra gama completa de adaptadores de red para notebook: [www.startech.com/cl/es/Industriales-es/adaptadores-de-red-usb](http://www.startech.com/cl/es/Industriales-es/adaptadores-de-red-usb)

## Amplíe, escale, administre o actualice su red.

Utilice nuestra selección de conmutadores, extensores y tarjetas de red para administrar su equipo de red.



Comparta una impresora USB estándar con varios usuarios a través de una red Ethernet.

PM1115U2



Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, en hasta 550m.

MCM1110MMLC



Permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express.

ST10000SPEX

Consulte nuestra gama completa de soluciones de administración de redes:

[www.startech.com/cl/es/Industriales-ES](http://www.startech.com/cl/es/Industriales-ES)

# Thunderbolt 3: potente, portátil, práctico

Thunderbolt™ 3 es la tecnología de E/S mediante un solo cable que puede convertir su notebook en una potente estación de trabajo. Proporciona cuatro veces el ancho de banda para datos y el doble de ancho de banda de video de cualquier otro cable, hasta 100W de carga del sistema, lo cual convierte las limitaciones de puertos en capacidades de conexión.

Thunderbolt 3 es una conexión todo en uno que combina cada una de las tecnologías esenciales en un solo puerto. En la actualidad es la conexión con mayor capacidad y, con los adaptadores y accesorios adecuados, es probablemente la más práctica.

Thunderbolt™ 3 es la tecnología USB-C que lo hace todo

## Rendimiento sin precedentes

-  2 x 4K a 60Hz (o una sola pantalla 5K)
-  Ancho de banda de 40Gbps
-  Conexión de red 10GbE entre dos computadores equipados con Thunderbolt 3
-  4x veces (datos) y 2x veces (video) el ancho de banda de cualquier otro cable
-  Hasta 100W de alimentación de carga para un notebook
-  Agregue cualquier tarjeta PCIe a un notebook

\* a través de un gabinete Thunderbolt 3 PCIe


## Compatibilidad universal

Un solo puerto que se puede conectar a dispositivos Thunderbolt, a cualquier pantalla (a través de adaptadores) y miles de millones de dispositivos USB.

## Conector USB-C

Utiliza el compacto y reversible conector USB-C para la alimentación y carga de un notebook.

## Ancho de banda



Productos Thunderbolt 3 de StarTech.com

## Con Thunderbolt 3 es posible:

- Acceder y editar archivos grandes no comprimidos, como videos e imágenes tomadas sobre la marcha, lo cual resulta ideal para entornos dinámicos de producción in-situ.
- Transferir una película 4K en menos de 30 segundos, o 3 horas de video 4K GoPro® en menos de un minuto.
- Editar video 4K en una pantalla y previsualizar el video en tamaño completo en la segunda pantalla 4K.
- Conectar y desconectar rápidamente, con un solo cable para periféricos, dos monitores 4K y cargar un notebook.
- Conectar en serie hasta seis dispositivos.

## Adaptadores de Video

Conecte un notebook MacBook Pro o Windows con Thunderbolt 3 a dos pantallas 4K a 60Hz mediante nuestro **Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble.**

TB32DP2T

[www.startech.com/cl/es/adaptadores-tb3](http://www.startech.com/cl/es/adaptadores-tb3)

## Cables y Adaptadores

Nuestro **Adaptador de Generación Anterior** permite conexiones desde un notebook con Thunderbolt 3 a dispositivos Thunderbolt 1 y 2.

TBT3TBTADAP

[www.startech.com/cl/es/cables-tb3](http://www.startech.com/cl/es/cables-tb3)



## Docking Stations

Esta **Docking Station Thunderbolt 3 4K Dual con Entrega de Alimentación** ofrece la máxima conectividad para su notebook MacBook o Windows.

TB3DK2DPPDUE

[www.startech.com/cl/es/dockings-tb3](http://www.startech.com/cl/es/dockings-tb3)

# Disfrute del rendimiento de la tecnología USB-C

Ya está aquí una nueva tecnología para conectar computadores, periféricos y dispositivos móviles: USB-C. También conocida como USB Type-C, ¡ofrece mucho más que USB convencional! **A diferencia de sus predecesores, el conector USB-C ofrece toda una gama de ventajas:**



## Compatible con varias tecnologías.

Tal vez su ventaja más importante es la capacidad de USB-C de ajustarse a modos alternativos ("Alt Mode"). La especificación Alt Mode permite la transferencia de los protocolos DisplayPort, HDMI y Thunderbolt 3 a través de una conexión USB.



## Mayor ancho de banda.

El conector es compatible con anchos de banda de 10Gbps mediante el uso de USB 3.1 y 40Gbps a través de Thunderbolt 3.



## Alimenta y carga su notebook.

USB-C ofrece hasta 100W de alimentación a notebooks compatibles. Esto lo hace perfecto para tablets y notebooks.



## Diseño compacto y reversible.

El conector USB-C tiene un diseño compacto único que resulta perfecto para cualquier dispositivo (incluso dispositivos móviles) y además es reversible, lo cual facilita las conexiones.



Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C (5Gbps), y cree además una estación de trabajo basada en MST, para instalar dos monitores.

MST30C2DPPD



Doble monitor



Entrega de alimentación por USB-C



**Adaptador USB-C Multipuertos** con compatibilidad nativa de video, GbE y puertos USB 3.0.

DKT30CHPDW



Nuestros **Adaptadores para Presentaciones** evitan que su notebook entre en modo de suspensión durante una presentación.

HDMI CDP2HD4K60SA

VGA CDP2VGASA



USB-C es compatible con USB 2.0 y USB 3.0 cuando se utiliza este **Adaptador USB-C a USB-A.**

USB31CAADP



Aproveche las ventajas que ofrecen las velocidades USB 3.1 10Gbps, gracias a este **Adaptador USB-C a SATA de 2,5"**.

USB31CSAT3CB

Dadas las capacidades que ofrece, USB-C será el conector predominante en los próximos años. De hecho, la mayoría de los modelos de notebooks y smartphones ya han agregado o cambiado a la tecnología de puerto USB-C.

Con la más amplia oferta de productos para conectividad USB-C, así como una confiable red de apoyo a nivel mundial, StarTech.com le hace fácil la conexión con cualquier dispositivo equipado con USB-C.

Más información: [www.startech.com/cl/es/usb-c](http://www.startech.com/cl/es/usb-c)



## ¿Sabía usted que...?

Los periféricos USB-C también funcionan con el puerto Thunderbolt 3 de su notebook.

# Modernas salas de reuniones

equipadas con prácticas herramientas de conectividad

Configure un espacio de reuniones que le ayudará a usted y a sus colegas a celebrar reuniones y presentaciones sin contratiempos.

## Conecte un notebook

El nuevo **Adaptador para Presentaciones** es un accesorio único diseñado con las salas de juntas en mente.

- 1 Equipado con un interruptor para cambiar al "modo de presentación", este **Adaptador de Video USB-C** mantiene activa la pantalla de su computador cuando las presentaciones se alargan.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA



Conecte de forma práctica cualquier notebook a una pantalla o un proyector HDMI.

Conecte un computador equipado con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a una pantalla o un proyector HDMI.

DPMDPHD2HD

HDMI, MINIDP, DP



Elimine el desorden de cables gracias a esta solución todo en uno.

- 2 La **Caja de Conectividad para Mesas de Conferencias** permite varias opciones de conectividad A/V, como VGA, HDMI y Mini DisplayPort.

BOX4HDECP



## NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

## Instale una pantalla

Instale sus valiosas pantallas de gran tamaño con toda seguridad, gracias a nuestros **Soportes de TV para Montaje en Pared**.



- 3 **Soporte de TV (37" a 70") para Montaje en Pared**  
FPWTLBAT  
**Soporte de TV para Montaje en Pared, con Movimiento Total**  
FPWARTB2  
**Soporte de TV para Techo**  
FLATPNLCEIL

## Manténgalo cargado

Cargue varios dispositivos móviles a la vez.

- 4 **Concentrador USB 3.0/2.0 de 6 Puertos con Puerto de Carga**  
ST7320USBC



## Ninguna sala de juntas está completa si no tiene total capacidad de conectividad.

Nuestros cables HDMI o DisplayPort de alta calidad permiten la conectividad con cualquier dispositivo, se pueden encaminar a través de una pared y evitan el desorden de cables en una sala de juntas.



HDMM15M Cable HDMI de 15m  
HDMM30MA Cable HDMI Activo de 30m  
DISPL15MA Cable DisplayPort Activo de 15m

# Herramientas imprescindibles para los guerreros de la movilidad

Sencillas soluciones de conectividad que facilitan sus viajes/desplazamientos. Consulte nuestros accesorios imprescindibles diseñados para movilidad y para facilitar la conectividad de guerreros de la movilidad de todo el mundo.

## Productividad al viajar/desplazarse

Configure, donde quiera que vaya, una funcional estación de trabajo y conecte con una pantalla HDMI o VGA, GbE y USB-A mediante un **Adaptador Multipuertos USB**.



1

1 USB-C a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE DKT30CHV



2

2 USB 3.0 a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE USB3SMDOCKHV



3

3 USB-C a HDMI, USB-A, USB-C CDP2HDUACP

Entrega de alimentación por USB-C

Práctica conectividad para facilitar las presentaciones. Nuestros **Adaptadores A/V de Viaje** le permiten conectar su notebook a casi cualquier proyector o monitor.



USB-C a VGA, DVI o HDMI  
CDPVGDVHDB



HDMI a DisplayPort, VGA o DVI  
HD2DPVGDVI



Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI  
MDPVGDVHD4K



DisplayPort a VGA, DVI o HDMI  
DP2VGDVHD

### Alimente, cargue y acceda a sus dispositivos

Cargue y sincronice su smartphone, tablet y demás dispositivos mediante nuestra amplia gama de cables de carga.



USBLT1MWS  
USB2AC2M  
USBUBLTW  
USB31C5C1M

LIGHTNING  
USB-C  
LIGHTNING / MICRO USB  
USB-C | ENTREGA DE ALIMENTACIÓN



## Buscador de productos USB-C

Ya sea soluciones sencillas o conectividad de alto rendimiento, nuestras soluciones facilitan el total aprovechamiento de sus dispositivos equipados con USB-C.



### ¿Sabía usted que...?

Los periféricos USB-C también funcionan con el puerto Thunderbolt 3 de su notebook

### Cables y adaptadores de video USB-C

N.º de producto	Tipo de conector	Resolución máx.	Formato	Color	Entrega de alimentación
CDP2DP	USB-C a DP	4K 60Hz	Adaptador	●	
CDP2DPW	USB-C a DP	4K 60Hz	Adaptador	○	
CDP2DPMM1MB	USB-C a DP	4K 60Hz	Cable - 1m	●	
CDP2DVI	USB-C a DVI	1920x1200	Adaptador	●	
CDP2DVIW	USB-C a DVI	1920x1200	Adaptador	○	
CDP2DVIMM1MB	USB-C a DVI	1920x1200	Cable - 1m	●	
CDP2DVIMM2MB	USB-C a DVI	1920x1200	Cable - 1,8m	●	
CDP2HD4K60	USB-C a HDMI	4K 60Hz	Adaptador	●	
CDP2HD4K60SA ★	USB-C a HDMI	4K 60Hz	Adaptador	●	
CDP2HD4K60W	USB-C a HDMI	4K 60Hz	Adaptador	○	
CDP2HDUCP	USB-C a HDMI	4K 60Hz	Adaptador	●	✓
CDP2HD	USB-C a HDMI	4K 30Hz	Adaptador	●	
CDP2HDMM1MB	USB-C a HDMI	4K 30Hz	Cable - 1m	●	
CDP2HDMM2MB	USB-C a HDMI	4K 30Hz	Cable - 2m	●	
CDP2HDW	USB-C a HDMI	1920x1200	Adaptador	○	
CDP2VGA	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	●	
CDP2VGAMM1MB	USB-C a VGA	1920x1200	Cable - 1m	●	
CDP2VGAMM2MB	USB-C a VGA	1920x1200	Cable - 2m	●	
CDP2VGASA ★	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	●	
CDP2VGAUCP	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	●	✓
CDP2VGAUCPW	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	○	✓
CDP2VGAW	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	○	

★ Modo de presentaciones

### Adaptadores A/V de viaje y multipuertos USB-C

N.º de producto	HDMI	VGA	DVI	mDP	Puertos de concentrador USB	Ethernet Gigabit	Entrega de alimentación	Color
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HDUACP	✓				✓		✓	●
CDP2HDUACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

### Docking stations USB-C

N.º de producto	Pantallas	Salidas de video	Compatibilidad con 4K	Entrega de alimentación	Número de puertos USB	Ethernet Gigabit	Puertos USB de carga rápida	Sistema Operativo compatible	Color
TB3DK2DPPDUE	2	DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Dual 4K 60Hz	Sí (85W)	2xUSB-A / 1xUSB-C	✓	✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	DisplayPort HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)	Sí (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C	✓	✓	Windows®	●
DK30A2DH	2	HDMI, DP	Dual 4K 60Hz		6xUSB-A	✓	✗	Windows® macOS	●



## Buscador de productos USB-C

Ya sea soluciones sencillas o conectividad de alto rendimiento, nuestras soluciones facilitan el total aprovechamiento de sus dispositivos equipados con USB-C.

Hubs						
N.º de producto	Puertos USB	Puerto(s) de carga rápida	Ethernet Gigabit	Entrega de alimentación	Color	Fuente de alimentación
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Adaptador opcional de alimentación de CA incluido
HB30C4AFS	4x USB-A	4x puertos de carga y sincronización			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x puertos de carga y sincronización			●	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	Alimentación por USB
HB30C3AGEPD	3x USB-A		✓	✓	●	
HB30C3A1GEA	3x USB-A		✓		○	
HB30C4AFPD	4x USB-A			✓	●	
HB30C4AB	4x USB-A				●	
HB30C4ABW	4x USB-A				○	

Adaptadores de red ethernet gigabit				
N.º de producto	Ethernet Gigabit	Puertos USB	Entrega de alimentación	Color
US1GC30PD	1		●	●
US1GC303APD		3	●	●
US1GC301AU		1		●
US1GC30A				●
US1GC30B				●
US1GC30W				○

Nota: Todos los adaptadores Ethernet Gigabit USB-C de StarTech.com son compatibles con puertos Thunderbolt 3.

Cofres de unidad de disco					
N.º de producto	Tipo de bus	Tipo de unidad	Nº de unidades	Máxima altura de la unidad	Características especiales
S251BPU31C3	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	SATA de 2,5"	1	9,5mm	
S251BU31315	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	SATA de 2,5"		15mm	
S251BU31C3CB	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	SATA de 2,5"		9,5mm	
SM21BMU31C3	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	M.2 (NGFF; toma B)			

Lectores / grabadores de tarjetas					
N.º de producto	Tipo de bus	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 - 5Gbps	Doble ranura			
CFASTRWU3C	USB 3.0 - 5Gbps			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 - 5Gbps	✓	✓		✓

Cables Thunderbolt 3						
N.º de producto	Velocidad de transferencia de Thunderbolt 3	Longitud	Color	Versión USB	Compatible con el Modo Alt (alternativo) de DisplayPort	Capacidad de entrega de alimentación
TBLT34MM50CM	40Gbps	0,5m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✓	100W
TBLT3MM1M	20Gbps	1m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✓	60W
TBLT3MM1MW			○			100W
TBLT3MM2M	20Gbps	2m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps	✓	60W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40Gbps	1m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✗	100W
TBLT3MM2MA		2m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps		60W

Los cables Thunderbolt 3 se pueden utilizar como cables USB-C a velocidades USB.



## Buscador de soportes para pantalla

Consulte nuestra amplia gama de soportes para pantalla y encuentre el adecuado para su zona de trabajo.



## Buscador de docking stations

Encuentre el modelo ideal en nuestra amplia selección de docking stations universales.

N.º de producto	Pantallas	Tipo	Brazo articulado	Ajuste de la altura	Tamaño máximo de monitor	Color
ARMPIVOTB		Soporte para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●
ARMPIVOTE			✓	Con muelle	24" (61cm)	●
ARMPIVOTHD			✓		32" (81,3cm)	●
ARMPIVOT			✗		Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)
ARMPIVOTV2			✗		32" (81,3cm)	●
ARMPIVSTND		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)	●
ARMPIVWALL		Montaje en pared	✓	Con muelle	30" (76,2cm)	●
ARMWALLDS			✓	✗	27" (68,6cm)	●
ARMWALLS			✓		27" (68,6cm)	●
ARMWALL			✗		27" (68,6cm)	●
ARMCBCL			Colgador de pared de cubículo	✗	Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)
MONSTADJD		Soporte elevador para monitor	✗	Modular	32" (81,3cm)	●
MONSTADJDL			✗		32" (81,3cm)	●
ARMUNONB		Soporte para escritorio/mesa	✓	Con muelle	27" (68,6cm)	●
ARMDUAL		Soporte para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	24" (61cm)	●
ARMBARDUO		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	24" (61cm)	●
ARMDUAL30	 lado a lado o apilado	Soporte para escritorio/mesa	✓	Con muelle	30" (76,2cm)	●●
ARMDUALV	 apilado	Soporte para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●
ARMBARDUOV	 apilado	Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗		27" (68,6cm)	●
ARMBARQUAD		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●

Thunderbolt 3								
N.º de producto	Bus Type	Pantallas	Salidas de video	4K	Entrega de alimentación	Número de puertos USB y otros puertos	Puerto(s) USB de carga rápida	Estilo
TB3DK2DPPDUE	Thunderbolt 3		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Monitor doble 4K 60Hz	✓ (85W)	2x USB-A / 1x USB-C	✓	Horizontal ●●
TB2DOCK4KDHC	Thunderbolt 2		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Un solo monitor (4K 60Hz)	✗	4x USB-A	✓	Horizontal ●
USB-C								
DK30A2DH	USB-C u USB 3.0		HDMI, DP	Monitor doble 4K 60Hz	✗	6x USB-A	✗	Horizontal ●●
MST30C2DPPD	USB-C		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)	✓ (60W)	3x USB-A / 1x USB-C	✓	Horizontal ●
USB 3.0								
DK30A2DH	USB 3.0 u USB-C		HDMI, DP	Monitor doble 4K 60Hz	✗	6x USB-A	✗	Horizontal ●●
DK30ADD	USB 3.0		HDMI, DVI, VGA	✗	✗	6x USB-A	✓	Horizontal ●●
USB3DOCKH2DP	USB 3.0		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)	✗	5x USB-A	✓	Horizontal ●●
USB3DOCKHDPC	USB 3.0		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)	✗	4x USB-A	✓	Horizontal ●
USB3SDOCKDD	USB 3.0		2x DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A	✓	Vertical u Horizontal ●●
USB3SDOCKHD	USB 3.0		HDMI, DVI, VGA	✗	✗	2x USB-A(3.0) / 4x USB-A (2.0)	✗	Horizontal ●
USB3SDOCKHDV	USB 3.0		HDMI, DVI, VGA	✗	✗	3x USB-A	✗	Horizontal ●●
USB3SMDOCKHV	USB 3.0		HDMI, VGA	✗	✗	1x USB-A	✗	Horizontal ●

Más de 3000 productos que soportan más de 200 tecnologías

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

## Cables

A/V (audio y video)  
Redes  
USB-C y Thunderbolt 3  
Carga



## Adaptadores de monitor

USB-C y Thunderbolt 3  
USB-A  
DisplayPort y Mini DisplayPort  
HDMI y DVI



## Redes

Transceptores SFP  
Adaptadores de red para notebooks  
Tarjetas de red para servidores  
y computadores de escritorio  
Convertidores de Medios Ethernet



## Montaje de monitores y Ergonomía

Soportes para estación de trabajo  
Soportes para sala de juntas  
Mobiliario ergonómico



## Almacenamiento de Datos

Recuperación, Clonado y Limpieza de Datos  
Almacenamiento interno y externo  
Convertidores y adaptadores



## Conectividad de A/V

Extensores  
Convertidores y escaladores  
Splitters y conmutadores  
Captura de video



## Docking Stations Universales

Docking Stations Universales USB-A  
USB-C y Thunderbolt  
Adaptadores multipuertos



## Conmutadores KVM y Cables

Conmutadores KVM  
empresariales y de escritorio  
Extensores KVM  
Cables KVM



## Racks y gabinetes de servidores

Accesorios y bandejas para racks de servidores  
Racks y gabinetes para montaje en pared  
Racks y gabinetes de marco abierto



## Tarjetas y periféricos

Tarjetas seriales, adaptadores, extensores  
Conectividad para computadores de escritorio  
Extensores y tarjetas USB  
Hubs USB-A  
Hubs USB-C y Thunderbolt

