

2018

# CONNECTIVITY GUIDE

VERBINDUNGSTECHNISCHE  
LÖSUNGEN FÜR INSIDER



Beinhaltet 3  
Schnell-Finder

ERLEBEN SIE DIE LEISTUNG  
VON USB-C

VERBINDEN SIE JEDES BELIEBIGE GERÄT  
MIT JEDEM BELIEBIGEN BILDSCHIRM

THUNDERBOLT 3: LEISTUNGSSTARK,  
MOBIL, PRAKTISCH

ARBEITEN MIT FLEXIBILITÄT  
UND KOMFORT

VERWALTEN UND ERWEITERN  
SIE IHR NETZWERK

MUST-HAVE-TOOLS  
FÜR DEN AUSSENEINSATZ

DER MODERNE ARBEITSPLATZ

MODERNE KONFERENZRÄUME

DIE PERFEKTE DOCKINGSTATION

## Nachricht von Paul



Herzlich willkommen zu unserem neuesten Connectivity Guide. Diese Veröffentlichung ist dafür gedacht, Sie über die neuesten konnektivitätsbezogenen Technologien, Trends und Produkte zu informieren, die wichtig für IT-Profis sind.

Die Verbreitung von USB-C schreitet unaufhaltsam voran. Dieser neue Steckertyp ist bereits standardmäßig Teil vieler Markengeräte, darunter von HP, Dell, Lenovo und Apple, die in einigen Ihrer Modelle ältere Ports durch die neuen USB-Type-C-Ports ersetzt haben.

Es wird geschätzt, dass bis Anfang 2018 über 50 % der neuen Notebooks über integrierte USB-Type-C-Ports verfügen werden. Benutzer müssen ihre USB-C-Laptops aber natürlich an Geräte mit älteren Steckertypen anschließen können, und daher wird der Bedarf für Adapter, Kabel und Wandler zur Überbrückung neuer und älterer Normen steigen.

Damit Sie immer über eine USB-C-Verbindung verfügen, haben unsere Marktforschungs- und Produktentwicklungs-Teams fleißig daran gearbeitet, die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln und herzustellen, bevor Sie sie benötigen. Wir haben nun über 100 USB-C-Produkte im Angebot, und es kommen jede Woche mehr hinzu.

In diesem Handbuch erhalten Sie Informationen über einzigartige Lösungen zur Maximierung der Produktivität und Effizienz in Umgebungen vom Konferenzraum bis zum Back Office. Wir bieten zudem den exklusiven „Präsentationsadapter“, ein neues Produkt von StarTech.com, mit dem Sie sicherstellen, dass Ihre Präsentationen nie wieder unterbrochen werden.

Beste Grüße

Paul Seed

Mitbegründer und CEO  
StarTech.com

Mit StarTech.com werden Sie zum IT-Helden, indem Sie einfach die Konnektivitäts-Ersatzteile ermitteln, suchen, beziehen und verwenden können, die sie benötigen. **So funktioniert's:**

### ★ Über 3.000 Produkte zur Unterstützung von 200 Technologien

Alle Produkte von älteren zu den aktuellsten, die Sie für Ihre Lösungen benötigen, praktisch aus einer Hand

### 🔧 Zeitsparende Tools und Ressourcen

Der ConXit-Verbindungsassistent, Markenkompatibilitätstabellen und weitere exklusive Tools erleichtern Ihre Arbeit

### 💬 24-Stunden-Support

Zugriff auf KOSTENLOSEN Pre- und Post-Sales-Support, damit Sie die Informationen und Produkte erhalten, die Sie benötigen



Brauchen Sie Hilfe für eine Verbindung?




[www.startech.com/de/support](http://www.startech.com/de/support)

# Inhalt

- 4 Der moderne Arbeitsplatz
- 6 Arbeiten mit Flexibilität und Komfort
- 8 Verbinden Sie jedes beliebige Gerät mit jedem beliebigen Bildschirm
- 10 Die perfekte Dockingstation
- 12 Verwalten und erweitern Sie Ihr Netzwerk
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Erleben Sie die Leistung von USB-C
- 18 Moderne Konferenzräume
- 20 Must-have-Tools für den Außeneinsatz
- 22 **Schnell-Finder**  
USB-C und Thunderbolt 3  
Display-Montage  
Dockingstationen

TITELSTORY



# Der moderne Arbeitsplatz: Konnektivität trifft auf Komfort

Mit unserer großen Auswahl an Dockingstationen, Monitorhalterungen und Lade-Hubs bleiben Sie unabhängig von Ihrer Arbeitsplatzkonfiguration jederzeit verbunden und profitieren von dauerhaftem Komfort.



## Workstation-Anschluss

Verwenden Sie ein einziges USB-C-Kabel, um Ihren Laptop zusammen mit weiteren Geräten an einen Arbeitsplatz mit zwei Monitoren anzuschließen.



**USB-C Dual-Monitor Dockingstation mit Stromversorgung.**  
MST30C2DPPD

Verwenden Sie die **Doppelmonitorhalterung**, um mit zwei Monitoren mehr Arbeitsfläche zu schaffen.



ARMDUAL

Sie suchen nach einer Lösung mit einem oder drei Monitoren?



Wandeln Sie Ihren Laptop in eine **kompakte Workstation**, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen.

DKT30CHV

Nutzen Sie unsere platzsparende **Trennwandhalterung zur Monitoraufhängung** für einen Einzelmonitor.

ARMCBCL



Schaffen Sie einen Ultra-HD-Hochleistungsarbeitsplatz mit unserer **Dreifachmonitor-Dockingstation**, die bis zu vier Bildschirme, darunter einen 4K-DisplayPort-Bildschirm, unterstützt.

USB3DOCKH2DP

Probieren Sie unsere **Dreifachmonitor-Tischhalterung** aus und sorgen Sie für mehr Platz und Produktivität am Schreibtisch.

ARMTRIO



## Mehr Leistung

Verwenden Sie diesen **7-Port-USB-Hub** mit 2 Schnelllade-Ports, um eine Verbindung zu den USB-Geräten an Ihrem Schreibtisch herzustellen und Ihr Smartphone oder Tablet per Schnellladefunktion aufzuladen.

ST93007U2C



**2 Schnelllade-Ports**

## Bequemes Arbeiten

Wechseln Sie ganz einfach zwischen Sitzen und Stehen, und arbeiten Sie ergonomischer – mit unserem **Sitz-Steh-Arbeitsplatz**.

ARMSTS



## Fügen Sie einen Monitor hinzu

Sorgen Sie für einen übersichtlichen Arbeitsplatz und senken Sie Kosten durch die Kombination Ihrer Kabel und Adapter. Nutzen Sie unsere Video-Adapter-Kabel, um Ihr Gerät oder Ihre Dockingstation direkt an einen Monitor anzuschließen.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT ZU DVI

HDDVIMM2M

HDMI ZU DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT ZU USB-C

# Arbeiten mit Flexibilität und Komfort

Unsere platzsparenden Monitorhalterungen sorgen zusammen mit unseren leicht verstellbaren Sitz-Steh-Schreibtischen für bequeme und produktive Arbeitsplätze

Dieser Schreibtisch ist ausgelegt für zwei Monitorhalter bzw. -arme – für höhere Gesamtproduktivität, mehr Komfort und eine bessere Mitarbeitergesundheit.

Große **Sitz-Steh-Arbeitsplätze** sind eine kostengünstige, flexible und ergonomische Lösung, die den Arbeitskomfort erhöhen.

**ARMSTSLG**

 Einfache Integration in herkömmliche Bürozellen



Die einfache Bedienung mehrerer Bildschirme unterstützt Sie bei der Analyse komplexer Dokumente, der Code-Programmierung oder schnellen Bearbeitung von Inhalten.

Sorgen Sie für mehr Platz auf dem Schreibtisch, passen Sie Ihren Monitor Ihren Vorlieben an und schaffen Sie einen perfekt abgestimmten Arbeitsbereich mit unseren **Mehrfachmonitorhalterungen**.

- ARMQUAD 
- ARMTRIO 
- ARMDUAL30 



## Warum ergonomische Lösungen wichtig sind

-  Störungen und Verletzungen des Bewegungsapparats machen bereits **33 %** aller arbeitsbezogenen Krankheiten aus.<sup>1</sup>
-  Forschungsergebnisse haben erwiesen, dass Initiativen, die die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern, Krankenfehltag um 27% und Gesundheitskosten für Unternehmen um 26% reduzieren können.<sup>2</sup>



Hochwertiges Polyurethan

## Reduziert die Belastung für Füße, Knie, Hüfte und Rücken

Für zusätzlichen Komfort und als ergonomische Unterlage bietet sich unsere neue **Anti-Ermüdungsmatte** an. Robustes Stehpolster aus hochwertigem Polyurethan

**STSMAT**




Durch diese stabile Monitorhalterung nimmt Ihr Monitor keinen unnötigen Platz auf Ihrem Schreibtisch ein.

Passen Sie die Position Ihres Monitors mit dem **Monitor-Arm zur Befestigung am Schreibtisch** Ihren Vorlieben an.

**ARMPIVOTHD**

-  Einfache Höhenverstellung
-  Konstruktion aus massivem Aluminium



Integrierte Schublade

Justieren Sie Ihren Monitor auf Augenhöhe – mit unserem neuen **höhenverstellbaren Monitorständer**.

**MONSTADJDL**

<sup>1</sup> Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace. Accessed June 07, 2016 <https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html>  
<sup>2</sup> Absenteeism Trends in Canadian Organizations. Accessed June 07, 2016 <http://www.sunlife.ca/static/canada>  
<sup>3</sup> The Work Foundation. Accessed June 07, 2016 <http://www.theworkfoundation.com>

# Verbinden Sie jedes beliebige Gerät mit jedem beliebigen Bildschirm

Von altbewährter Technologie bis hin zu hochmoderner Konnektivität – StarTech.com bietet die größte Auswahl an Displayadaptern. Schließen Sie ganz einfach mehrere Monitore an, um Ihre Produktivität zu steigern, oder verbinden Sie einen beliebigen Projektor per Plug-and-Play, um sicherzustellen, dass Ihre nächste Präsentation ohne Zwischenfälle verläuft.

**NEU!** Wir präsentieren: der neue Präsentationsadapter.

**Wir halten Ihren Computer auf Trab. Ob Ihr Publikum wach bleibt, liegt bei Ihnen.**

Dieser Präsentationsadapter bietet einen einzigartigen Präsentationsmodus schalter, durch den Ihr Notebook im Normalbetrieb läuft, während es an einen Projektor angeschlossen ist. Dieser Adapter ist das perfekte Zubehör für Konferenzräume, in denen Notebooks bei langen Besprechungen häufiger in den Energiesparmodus wechseln.

Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wechselt der angeschlossene Laptop nicht in den Ruhemodus.

HDMI CDP2HD4K60SA  
VGA CDP2VGASA



1 Stellen Sie Ihr DisplayPort-fähiges Gerät so ein, dass es für einen VGA-Projektor oder Monitor sichtbar ist.  
**DP2VGA2**

2 Verbinden Sie Ihr Notebook über den Mini DisplayPort-Anschluss an Ihrem Notebook mit einem HDMI-Projektor oder Monitor.  
**MDP2HDMI**

3 Vergrößern Sie den Bildschirm Ihres USB-C-Laptops, indem Sie ihn an einen VGA-Monitor oder Projektor anschließen.  
**CDP2VGA**



Switch



Verwenden Sie Adapterkabel als kostengünstige Lösung ohne störendes Kabelgewirr, um Ihren Laptop oder Ihre Dockingstation direkt mit Ihrem Bildschirm zu verbinden.

Mini DisplayPort zu HDMI MDP2HDMM2MB  
DisplayPort zu DVI DP2DVIMM10  
USB-C an DisplayPort CDP2DPMM6B



Dieser schlanke **4-in-1-Adapter** verbindet ganz einfach Ihren Computer mit USB-C-Anschluss mit einem Bildschirm mit VGA, DVI, HDMI® oder Mini DisplayPort.  
**CDPVGDVHMDP**

Mehrere Monitore steigern umgehend die Produktivität.



Schließen Sie über unsere **Thunderbolt 3-zu-Dual-Displayport-Adapter** Ihr Thunderbolt 3-MacBook oder Windows-Notebook an zwei 4K Monitore mit hoher Auflösung an.  
**TB32DP2T**



Sorgen Sie für höchste Produktivität mit unserem **USB-C-zu-DisplayPort-Mehrfachmonitor-Splitter**, mit dem Sie Ihr Notebook an zwei Monitore anschließen können.  
**MSTCDP122DP**



Schließen Sie Ihren Computer an vier Monitore an, und sorgen Sie für einfaches Multitasking mit diesem **DisplayPort-zu-DisplayPort-Mehrfachmonitor-Splitter**.  
**MSTDP124DP**

# Die perfekte Dockingstation

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben:  
Wir haben die richtige Dockingstation für Sie.

Ihre spezifischen Arbeitsplatzanforderungen verlangen nach Vielseitigkeit. Dank unserer umfassenden Auswahl an universellen Dockingstationen verwandeln Sie ganz einfach jedes Notebook in die ideale Arbeitsplatzlösung.



## Praktische, kompatible Konnektivität



Schaffen Sie den ultimativen Hochleistungsarbeitsplatz, während Sie Ihren Thunderbolt 3-Laptop laden. Diese **Thunderbolt™ 3 Dual-4K-Dockingstation** bietet höchste Konnektivität für Ihr MacBook oder Windows-Notebook.  
**TB3DK2DPPDUE**

Zwei 4K-Monitore USB-C-Energieversorgung



Sorgen Sie für ungeahnte Produktivität – mit unserer einzigartigen **USB-C-Dreifachmonitor-Dockingstation**, mit der Sie eine Verbindung zu drei Monitoren herstellen können, während Sie Ihr Notebook mit Strom versorgen.  
**DK30CH2DPPDU**

Drei Monitore USB-C-Energieversorgung



Erweitern Sie Ihr Thunderbolt 2-MacBook auf zwei Monitore, und schließen Sie zusätzliche Geräte mit unserer **Thunderbolt 2-4K-Dockingstation** an.  
**TB2DOCK4KDHC**

Zwei Monitore



Diese **WiGig-Dockingstation** ermöglicht Ihnen den drahtlosen Anschluss Ihres Laptops per WiGig®-Technologie oder USB-C-Kabelverbindung.

**DKWG30DPPDU**

WiGig-Technologie Zwei Monitore

## Multiport-Adapter sind das perfekte Notebook-Zubehör für unterwegs.



Laden Sie Ihren Laptop, und schaffen Sie gleichzeitig im Handumdrehen einen Arbeitsplatz – mit unserem neuen **USB-C-Multiport-Adapter mit Energieversorgung**.

**DKT30CHPD**

**4K** 4K HDMI USB-C-Energieversorgung

## USB-Hubs

Wir haben den richtigen USB-Hub für Sie – ganz egal, wie Ihre Infrastruktur und Ihre Anforderungen aussehen.



**USB 3.0-Hub mit 4 Ports und Stromversorgung – USB-C**

**HB30C4AFPD**

**4 USB-PORTS TYP A**



**Mobiler USB 3.0-Hub mit 3 Ports und Gigabit-Ethernet – USB-C**

**HB30C3A1GE**

**3 USB-PORTS TYP A**

**10-Port-USB 3.0-Hub mit Ports zum Laden und Synchronisieren.**

**ST103008U2C**

**Industrieller USB 3.0-Hub mit 10 Ports**

**ST1030USBM**

Erfahren Sie mehr:  
[www.startech.com/de/usb-hubs](http://www.startech.com/de/usb-hubs)

# Verwalten und erweitern Sie Ihr Netzwerk

Wir bieten eine breite Palette an Netzwerklösungen, mit denen Sie Ihre Netzwerkverbindungen ganz einfach herstellen oder erweitern.

Mit StarTech.com bleiben Sie immer verbunden, vom Upgrade Ihrer drahtlosen Laptop-Verbindung bis zur Verlängerung eines kabelgebundenen Signals von einem Gebäude zu einem anderen.

Steigern Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks.

Unsere SFPs werden nicht nur mit einer lebenslangen Garantie angeboten und entsprechen vollständig den MSA-Standards, sondern – was am wichtigsten ist – bieten dieselbe Leistung und Zuverlässigkeit wie OEM-Marken.



## Unsere SFPs bieten:

- genaue OEM-Spezifikationen
- Verarbeitung nach MSA- und Industriestandards
- vollständig geprüfte Produkte mit garantierter Leistung
- lebenslange Garantie mit technischem Support
- Kosteneinsparungen gegenüber OEM-SFPs
- Eine Marke, der Sie vertrauen können

Cisco-kompatibles 40Gbit-QSFP+	<b>QSFP40GLR4ST</b>
HP kompatibles 10Gbit-SFP+	<b>J9150AST</b>
Juniper-kompatibles 10Gbit-SFP+	<b>EXSFP10GESRS</b>

Hier finden Sie unsere vollständige Produktreihe an SFPs:  
[www.startech.com/de/SFPs](http://www.startech.com/de/SFPs)

Stellen Sie zuverlässige Verbindungen zu Ihrem Netzwerk her.

Verbinden Sie Ihr Netzwerk zuverlässig mit unserem umfassenden Angebot an Netzkabeln.



Unsere **Glasfaserkabel** bieten schnelle und zuverlässige Datenübertragung in Ihrem Netzwerk.

<b>A50FBLCLC2</b>	10 Gbit Multimode Duplex-Glasfaser-Patchkabel
<b>SMFIBLCLC1</b>	1 m Single-Mode Duplex-Glasfaser-Patchkabel
<b>FIBLCST3</b>	3 m Multimode Duplex-Glasfaser-Patchkabel



Nutzen Sie unsere breite Palette an **CAT6-Patchkabeln** für PoE-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen.

<b>N6PATC3MBL</b>	3 m, blau
<b>N6PATC50CMGR</b>	50 cm, grau
<b>N6PATC2MGR</b>	2 m, grau

## Merkmale unserer Netzkabel:

- Breite Palette an Steckertypen und -farben
- Verschiedene Längen
- Vollständig getestet
- Werden mit einer Garantie für ihre gesamte Produktlebensdauer angeboten

Sehen Sie sich die gesamte Palette an CAT6- und Glasfaserkabel an:  
[www.startech.com/de/Kabel/Netzwerk](http://www.startech.com/de/Kabel/Netzwerk)

Ersetzen, aktualisieren oder schaffen Sie eine neue kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Greifen Sie mit unserer breiten Auswahl an Laptop-Netzwerkadaptern von überall zuverlässig auf kabelgebundene oder drahtlose Netzwerke zu.



1 <b>USB433ACD1X1</b>	USB-A-zu-WLAN
2 <b>US1GC30B</b>	USB-C-zu-Gigabit-Ethernet
3 <b>USB31000S</b>	USB-C-zu-Gigabit-Ethernet

## Funktionen des USB-Netzwerkadapters:

- Einfacher Netzwerkzugriff für USB-fähige-Geräte
- Schnelle Dateiübertragung mit echter Unterstützung der Gigabit-Bandbreite für Gigabit-Ethernet-(GbE)- oder Fast Ethernet-(10/100)-Netzwerke
- Sehr handliche Konstruktion für unterwegs

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Laptop-Netzwerkadaptern:  
[www.startech.com/de/Netzwerk-IO/USB-Netzwerkadapter](http://www.startech.com/de/Netzwerk-IO/USB-Netzwerkadapter)

Skalieren, verwalten oder aktualisieren Sie Ihr Netzwerk.

Nutzen Sie unsere Auswahl an Switches, Extendern und NICs zur effizienten Verwaltung Ihres Netzwerks.



Implementieren oder skalieren Sie Netzwerke durch Hinzufügen von acht Gigabit-Ethernet-Ports und zwei SFP-Steckplätzen über diesen **Managed Switch**.  
**IES101G2SFPW**



Verwenden Sie unseren **Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter**, um Netzwerkverbindungen zu konvertieren und auf bis zu 20 km auszudehnen.  
**ET91000SM20**




Aktualisieren Sie Ihren Server oder Ihre Workstation auf 10-Gbit-Verbindung über Kupfer mit dieser **Netzwerkkarte** mit dem leistungsstarken Intel-Chip X550-AT.  
**ST10000SPEXI**

Sehen Sie sich die vollständige Palette an Netzwerk-Management-Lösungen an:  
[www.startech.com/de/Netzwerk-IO](http://www.startech.com/de/Netzwerk-IO)

# Thunderbolt 3: Leistungsstark, mobil, praktisch

Thunderbolt™3 ist die E/A-Technologie über ein einziges Kabel, die aus Ihrem Notebook eine leistungsstarke Workstation macht. Es bietet die vierfache Daten- und doppelte Video-Bandbreite jedes anderen Kabels und bis zu 100 W Ladestrom für das System. So verleihen Sie eingeschränkten Ports Konnektivitätsfunktionen.

Thunderbolt 3 ist eine All-in-One-Verbindung, die alle essenziellen Techniken in einem einzigen Port zusammenfasst. Es ist die derzeit leistungsstärkste Verbindung und mit den richtigen Adaptern und Zubehörteilen auch möglicherweise die praktischste.



Thunderbolt 3 ist das USB-C für alle Bedürfnisse

## Unschlagbare Leistung

- 2 x 4K bei 60 Hz (oder ein 5K-Display)
- 40 Gbit/s Bandbreite
- 10 GbE-Netzwerkverbindung zwischen zwei Thunderbolt 3-Computern
- 4-fache Daten- und 2-fache- Video-Bandbreite jedes anderen Kabels
- Aufladen von Laptop-Systemen mit bis zu 100 W
- Fügen Sie eine beliebige PCIe-Karte zu einem Laptop hinzu  
\* über Thunderbolt 3-PCIe-Gehäuse


## Universelle Kompatibilität

Ein einziger Port für den Anschluss von Thunderbolt-Geräten, jedes Displays (über Adapter) und Milliarden von USB-Geräten.

## USB-C-Anschluss

Verwendet den kompakten und umkehrbaren USB-C-Anschluss zum Laden und Betreiben von Laptops.

## Bandbreite



Thunderbolt 3-Produkte von StarTech.com



## Dockingstationen

Diese **Thunderbolt 3 Dual4K-Dockingstation mit Power Delivery** bietet höchste Konnektivität für Ihr MacBook oder Windows-Notebook.

**TB3DK2DPPDUE**

Weitere anzeigen: [www.startech.com/de/TB3-Docks](http://www.startech.com/de/TB3-Docks)

## Mit Thunderbolt 3 können Sie:

- große, nicht komprimierte Dateien wie Videos und Bilder einfach öffnen und bearbeiten – ideal für die dynamische Produktion vor Ort.
- einen 4K-Film in weniger als 30 Sekunden oder 3 Stunden GoPro®-4K-Videomaterial in weniger als einer Minute übertragen
- 4K-Video auf einem Display bearbeiten und auf dem zweiten 4K-Display eine Videovorschau in voller Größe darstellen
- Geräte schnell mit einem einzelnen Kabel für Peripheriegeräte, zwei 4K-Monitore und Laptop-Ladefunktion an- und abdocken
- bis zu sechs Geräte verketteten

## Displayadapter

Schließen Sie mit unserem **Thunderbolt-3-zu-Dual-DisplayPort-Adapter** ein MacBook Pro oder Windows Thunderbolt 3-Notebook an zwei 4K-Bildschirme bei 60Hz an.

**TB32DP2T**

Weitere anzeigen: [www.startech.com/de/TB3-Displayadapter](http://www.startech.com/de/TB3-Displayadapter)



## Kabel und Adapter

Unsere **älteren Adapter** ermöglichen Verbindungen von einem Thunderbolt 3-Laptop zu Thunderbolt 1- und -2-Geräten.

**TBT3TBTADAP**

Weitere anzeigen: [www.startech.com/de/TB3-Kabel](http://www.startech.com/de/TB3-Kabel)



# Erleben Sie die Leistung von USB-C

Es gibt einen neuen Anschluss für Computer, Peripheriegeräte und mobile Geräte, den USB-C-Anschluss. Er wird auch als USB-Type-C bezeichnet, kann aber viel mehr als nur USB. **Im Gegensatz zu seinen Vorgängern bietet der USB-C-Anschluss eine Fülle von Vorteilen:**

-  **Unterstützt mehrere Technologien.**  
Die vielleicht wichtigste Neuerung bei USB-C ist die Möglichkeit zum Betrieb in alternativen Modi. Die Alt-Modus-Spezifikation ermöglicht die Übertragung der DisplayPort-, HDMI- und Thunderbolt 3-Protokolle über eine USB-Verbindung.
-  **Laden und Betreiben Ihres Notebooks.**  
USB-C kann bis zu 100 W Leistung für kompatible Laptop-Systeme bereitstellen. Dadurch ist es ideal für Tablets und Notebooks.
-  **Höhere Bandbreite.**  
Der Anschluss unterstützt Bandbreiten von 10 Gbit/s über USB 3.1 und 40 Gbit/s über Thunderbolt 3.
-  **Kompaktes Design und umkehrbar.**  
Mit seinem einzigartig kompakten und umkehrbaren Design eignet sich der USB-C-Anschluss perfekt für jedes Gerät (einschließlich mobiler Geräte) und ermöglicht einfacheres Anschließen.



Mit dieser **USB-C-Dreifach-Video-Dockingstation** können Sie drei 4K-Monitore anschließen und gleichzeitig Ihren Laptop laden.

**DK30CH2DPPDU**



Drei Monitore



USB-C-Energieversorgung



**USB-C-Multiport-Adapter** mit nativer Videounterstützung, GbE und USB-3.0-Ports.  
**DKT30CHPDW**



Unsere einzigartigen **Präsentationsadapter** verhindern, dass Ihr Notebook während einer Präsentation in den Energiesparmodus wechselt.

**HDMI** CDP2HD4K60SA  
**VGA** CDP2VGASA



USB-C unterstützt USB-2.0 und USB 3.0 mithilfe dieses **USB-C-zu-USB-A-Adapters**.  
**USB31CAADP**



Nutzen Sie die Vorteile von 10 Gbit/s-Übertragungsraten von USB 3.1 mit diesem **USB-C-zu-2,5"-SATA Adapter**.  
**USB31CSAT3CB**

In Anbetracht seiner Möglichkeiten wird USB-C in den kommenden Jahren der weltweit am weitesten verbreitete Anschluss sein. In der Tat wurden viele gängige Notebooks und Telefone bereits mit USB-C-Ports ausgestattet oder aufgerüstet.

StarTech.com macht es mit dem umfassendsten Produktangebot für USB-C Konnektivität sowie dem bewährten weltweiten Support leicht, jedes beliebige USB-C-Gerät zu verbinden.



## Wussten Sie schon ... ?

USB-C-Peripheriegeräte können auch an den Thunderbolt 3-Port Ihres Notebooks angeschlossen werden.

# Moderne Konferenzräume erhalten praktische Konnektivität

Richten Sie einen Konferenzraum ein, in dem Sie und Ihre Kollegen unterbrechungsfreie Meetings und Präsentationen durchführen können.

## Schließen Sie einen Laptop an

Der neue **Präsentationsadapter** ist ein einzigartiges Zubehörteil, das speziell für Konferenzräume design wurde.

- 1 **Dieser USB-C-Displayadapter** besitzt einen „Präsentationsmodus“-Schalter, der den Ruhezustand Ihres Computers bei langen Präsentationen unterdrückt.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA



Schließen Sie einen beliebigen Laptop einfach an einen HDMI-Bildschirm oder Projektor an

Mit unserem **HDMI-Konverter Kabel für Konferenzräume** stellen Sie sicher, dass sowohl neue USB-C-Notebooks als auch alte Modelle leicht angeschlossen werden können.

CMDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT



Reduzieren Sie das Durcheinander mit dieser All-in-one-Lösung.

- 2 Die **Konferenz Tisch-Box** bietet eine Reihe von AV-Verbindungsoptionen wie VGA, HDMI und Mini DisplayPort.

BOX4HDECP



## Montieren Sie ein Display NEUE PRODUKTREIHE

Montieren Sie hochwertige große Displays sicher mit unseren neuen **TV-Wandhalterungen**.



- 3 **32"-zu-70"-TV-Wandhalterung FLATPNLWALL**  
**Voll bewegliche TV-Wandhalterung FPWARTB2**  
**decken-tv-halter FLATPNLCEIL**

## Immer aufgeladen

Laden Sie mehrere mobile Geräte gleichzeitig.

- 4 **7-Port-USB-Ladestation. ST7CU35122**



## Kein Konferenzraum ist komplett ohne moderne Verbindungsoptionen.

Unsere hochwertigen HDMI- oder DisplayPort-Kabel können jedes Gerät verbinden, durch die Wand verlegt werden und reduzieren so den Kabelsalat im Konferenzraum.



- HDMM15M 15-m-HDMI-Kabel  
 HDMM30MA Aktives 30-m-HDMI-Kabel  
 DISPL15MA Aktives 15-m-DisplayPort-Kabel

# Must-have-Tools für den Außeneinsatz

Einfache Konnektivätslösungen machen Geschäftsreisen einfach.  
Entdecken Sie unser Must-have-Zubehör, das speziell für Mobilität und einfache Verbindungen für Mitarbeiter im Außeneinsatz entwickelt wurde.

## Mehr Produktivität unterwegs

Richten Sie einen funktionalen Arbeitsplatz ein, ganz egal wo Sie sind, und stellen Sie mit einem **USB-Multi-Port-Adapter** eine Verbindung zu HDMI- oder VGA-Display, GbE und USB-A her.



1



2



3

- 1 USB-C zu HDMI oder VGA, USB 3.0, GbE  
DKT30CHV
- 2 USB 3.0 zu HDMI oder VGA, USB 3.0, GbE  
USB3SMDOCKHV
- 3 USB-C, HDMI, USB-A, USB-C  
CDP2HDUACP

USB-C-Energieversorgung

## Praktische Konnektivität für mühelose Präsentationen

Mit unseren **A/V-Reiseadaptern** können Sie Ihr Notebook an nahezu jeden Projektor oder Monitor anschließen.



USB-C zu VGA, DVI oder HDMI  
CDPVGDVHDB



HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI  
HD2DPVGADVI



Mini DisplayPort zu VGA, DVI oder HDMI  
MDPVGDVHD4K



DisplayPort zu VGA, DVI oder HDMI  
DP2VGDVHD

## Laden, Betreiben und Benutzen von Geräten

Laden und synchronisieren Sie Ihr Telefon, Tablet und andere Geräte mit unserer breiten Palette an Ladekabeln.



- USBL1MWS LIGHTNING
- USB2AC2M USB-C
- LTUB1MBK LIGHTNING/MICRO USB
- USB31C5C1M USB-C | POWER DELIVERY



## USB-C Schnell-Finder

Von einfachen bis zu Hochleistungs-Anforderungen an die Konnektivität – mit unseren Lösungen holen Sie ganz einfach das Meiste aus Ihren mit USB-C ausgestatteten Geräten heraus.



### Wussten Sie schon ...?

USB-C-Peripheriegeräte können auch an den Thunderbolt 3-Port Ihres Notebooks angeschlossen werden

Displayadapter und Kabel					
Teilenummer	Anschlussstyp	Max. Auflösung	Format	Farbe	Stromversorgung
CDP2DP	USB-C an DP	4K 60 Hz	Adapter	●	
CDP2DPW			Adapter	○	
CDP2DPMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2DPMM6B			Kabel – 2 m	●	
CDP2DVI	USB-C an DVI	1920 x 1200	Adapter	●	
CDP2DVIW			Adapter	○	
CDP2DVIMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2DVIMM2MB			Kabel – 1,8 m	●	
CDP2HD4K60	USB-C an HDMI	4K 60 Hz	Adapter	●	✓
CDP2HD4K60SA ★			Adapter	●	
CDP2HD4K60W			Adapter	○	
CDP2HDUCP			Adapter	●	
CDP2HDUCPW		Adapter	○		
CDP2HD		4K 30 Hz	Adapter	●	
CDP2HDMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2HDMM2MB			Kabel – 2 m	●	
CDP2HDW		1920 x 1200	Adapter	○	
CMDPHD2H		USB-C/HDMI/mDP an HDMI	4K 30 Hz	Kabel – 2 m	
CDP2VGA	USB-C an VGA	1920 x 1200	Adapter	●	✓
CDP2VGAMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2VGAMM2MB			Kabel – 2 m	●	
CDP2VGASA ★			Adapter	●	
CDP2VGAUCP			Adapter	●	
CDP2VGAUCPW			Adapter	○	
CDP2VGAW			Adapter	○	

★ Präsentationsmodus

Multiport- und Reise-AV-Adapter								
Teilenummer	HDMI	VGA	DVI	mDP	USB-Ports des Hubs	Gigabit-Ethernet	Stromversorgung	Farbe
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HDUACP	✓				✓		✓	●
CDP2HDUACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

Dockingstationen									
Teilenummer	Displays	Videoausgänge	4K Unterstützung	Stromversorgung	Anzahl der USB-Anschlüsse	Gigabit-Ethernet	Schnelllade-USB-Anschluss/Anschlüsse	OS-Unterstützung	Farbe
DKWG30DPHPDU	2	Display-Port HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz) wenn verbunden über USB-C	Ja (60W; nur USB-C)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPDU	2	2x Display Port HDMI	Dual-DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz	Ja (60W)	4x USB-A / 1x USB-C	✓	✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	Display-Port HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz)	Ja (60W)	3x USB-A / 1x USB-C			Windows®	●
USB3SDOCKDD	2	DVI HDMI VGA	✗		5x USB-A			Windows® Chrome OS™	●



## USB-C Schnell-Finder

Von einfachen bis zu Hochleistungs-Anforderungen an die Konnektivität – mit unseren Lösungen holen Sie ganz einfach das Meiste aus Ihren mit USB-C ausgestatteten Geräten heraus.

Hubs						
Teilenummer	USB-Anschlüsse	Schnelllade-Anschluss/ Anschlüsse	Gigabit-Ethernet	Stromver- sorgung	Farbe	Stromversorgung
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Optionaler AC-Adapter im Lieferumfang enthalten
HB30C4AFS	4x USB-A	4x Ports zum Laden und Synchronisieren			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x Ports zum Laden und Synchronisieren			●	
HB30C1A1CPD	1x USB-A 1x USB-C			✓	●●	USB- Stromversorgung
HB30C3A1CFBW	3x USB-A 1x USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	
HB30C3AGEPD			✓	✓	●	
HB30C3APD				✓	●	
HB30C3APDW	3x USB-A			✓	○	
HB30C3A1GEA			✓		○	
HB30C4AFPD				✓	●	
HB30C4AB	4x USB-A				●	
HB30C4ABW					○	

Gigabit Ethernet-Adapter				
Teilenummer	Gigabit-Ethernet	USB-Anschlüsse	Stromversorgung	Farbe
US1GC30PD			✓	●
US1GC303APD		3	✓	●
US1GC301AU	1	1		●
US1GC30A				●
US1GC30B				●
US1GC30W				○
US1GC301AU2R		2	1	

Hinweis: Alle USB-C-Gigabit-Ethernet-Adapter von StarTech.com sind kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Port.

Laufwerksgehäuse					
Teilenummer	Bustyp	Laufwerkstyp	Anzahl der Laufwerke	Maximale Laufwerkshöhe	Besondere Funktionen
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 -10 Gbit/s	mSATA	2		RAID
S252BU313R				12,5 mm	RAID und Lüfter
S251BPU31C3		2,5-Zoll SATA	1	9,5 mm	
S251BU31315				15 mm	
S251BU31C3CB				9,5 mm	
SM21BMU31C3		M.2 (NGFF; Key B)			

Kartenleser/-schreiber					
Teilenummer	Bustyp	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 (5 Gbit/s)	Dual-Steckplatz			
CFASTRWU3C	USB 3.0 (5 Gbit/s)			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 (5 Gbit/s)	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 (5 Gbit/s)	✓	✓		

Thunderbolt 3-Kabel						
Teilenummer	Thunderbolt 3 Daten- übertragungsrate	Länge	Farbe	USB -Version	Unterstützung DisplayPort Alt-Modus	Fähigkeit zur Stromversorgung
TBLT34MM50CM	40 Gbit/s	0,5 m	●	USB 3.1 Gen 2 -10 Gbit/s	✓	100 W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	20Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 -10 Gbit/s	✓	60 W
TBLT3MM1MW			○			100 W
TBLT3MM2M	20Gbps	2 m	●	USB 3.1 Gen 1 -5 Gbit/s	✓	60 W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40 Gbit/s	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 -10 Gbit/s	✗	100 W
TBLT3MM2MA		2 m	●			USB 3.1 Gen 1 -5 Gbit/s

Thunderbolt-3-Kabel können zu USB-Geschwindigkeit als USB-Kabel verwendet werden.



## Displayhalterungen Schnell-Finder

Entdecken Sie unser breites Angebot an Displayhalterungen und finden Sie genau die richtige für Ihren Arbeitsbereich.



## Laptop-Dockingstationen Schnell-Finder

Finden Sie Ihre perfekte Kombination in unserer breiten Auswahl an universellen Dockingstationen.

Teilenummer	Displays	Typ	Gelenkarm	Höhenverstellung	Maximale Größe des Monitors	Farbe	
ARMSLIM		Schreibtisch-Halterung	✓	Druckfedergestützt	26in	●	
ARMPIVOTB			✓	Entlang des Pfostens einstellen	27in	●	
ARMPIVOTE			✓	Druckfedergestützt	24in	●	
ARMPIVOTH			✓		32in	●	
ARMPIVOT			✗	Entlang des Pfostens einstellen	30in	●	
ARMPIVOTV2			✗	32in	●		
ARMPIVSTND		Schreibtisch-Ständer	✗	Entlang des Pfostens einstellen	30in	●	
ARMPIVWALL		Wandmontage	✓	✗	Druckfedergestützt	30in	●
ARMWALLDS			✓		27in	●	
ARMWALLS			✓		27in	●	
ARMWALL			✗		27in	●	
ARMCBCL		Zellen-Wandhalter	✗	Entlang des Pfostens einstellen	30in	●	
MONSTADJD		Monitorständer	✗	Modular	32in	●	
MONSTADJDL			✗		32in	●	
ARMUNONB			Schreibtisch-Halterung	✓	Druckfedergestützt	27in	●
ARMDUAL		Schreibtisch-Halterung	✓	Entlang des Pfostens einstellen	24in	●	
ARMSLIMDUO			✓	Druckfedergestützt	30in	●	
ARMBARDUO		Schreibtisch-Ständer	✗	Entlang des Pfostens einstellen	24in	●	
ARMDUAL30		Schreibtisch-Halterung	✓	Druckfedergestützt	30in	●●	
ARMDUALV		Schreibtisch-Halterung	✗	Entlang des Pfostens einstellen	27in	●	
ARMBARDUOV		Schreibtisch-Ständer	✗		27in	●	
ARMTRIO		Schreibtisch-Halterung	✓	Entlang des Pfostens einstellen	24in	●	
ARMBARTRIO2		Schreibtisch-Ständer	✓		27in	●	
ARMQUAD		Schreibtisch-Halterung	✓	Entlang des Pfostens einstellen	27in	●	
ARMBARQUAD		Schreibtisch-Ständer	✓		27in	●	

Thunderbolt 3							
Teilenummer	Displays	Videoausgänge	4K	Stromversorgung	Anzahl der USB- und anderen Anschlüsse	Schnelllade-USB-Anschluss/Anschlüsse	Stil
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Dual-4K 60 Hz	15 W (Nur MacBook Pro)	2x USB-A / 1x USB-C	✓	Horizontal Grau und Schwarz
TB3DK2DPWUE				✗			
TB3DK2DPPDUE				Ja (85 W)			
USB-C (5 Gbit/s)							
USB3SDOCKDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A	✓	Vertikal oder Horizontal Schwarz & Silber
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Einzel-Monitor (4K 60 Hz)	Ja (60 W)	3x USB-A / 1x USB-C		Horizontal Schwarz
DK30CH2DPPDU		2x DisplayPort, HDMI	Dual-DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz		4x USB-A / 1x USB-C		Horizontal Schwarz & Silber
WiGig oder USB-C							
DKWG30DPPDU		DisplayPort, HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz) – wenn über USB-C verbunden	Ja (60W; nur USB-C)	2x USB-A(3.0) / 2x USB-A (2.0)	✓	Vertikal Schwarz & Silber
USB 3.0 – A (5 Gbit/s)							
USB3VDOCKD		DVI	✗	✗	3x USB	✓	Horizontal Schwarz & Silber
DK30A2DH		2x DisplayPort, 2x HDMI	Doppelter Monitor (4K 60Hz)		6x USB		Horizontal Schwarz & Silber
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz)		4x USB-A		Horizontal Schwarz
USB3SDOCKDD		2x DVI, HDMI, VGA	✗		5x USB-A	Vertikal oder Horizontal Schwarz & Silber	
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2x USB-A (3.0) / 4x USB-A (2.0)	✗	Vertikal Schwarz
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3x USB	✗	Horizontal Schwarz
USB3DOCKH2DP		2x DisplayPort, HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz)		5x USB-A	✓	Horizontal Schwarz & Silber
USB 3.0 – A (5 Gbit/s) – 2x Laptops							
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Einzel-Monitor (4K 30 Hz)	✗	5x USB-A	✓	Horizontal Schwarz & Silber
Thunderbolt 2							
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Einzel-Monitor (4K 60 Hz)	✗	4x USB-A	✓	Horizontal Silber
TB2DOCK4K2DP		2x DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4x USB-A	✗	Horizontal Silber

Mehr als 1700 Produkte, die über 200 verschiedene Technologien unterstützen

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

## Kabel

A/V  
Netzwerk  
USB-C und Thunderbolt 3  
Laden



## Displayadapter

USB-C und Thunderbolt 3  
USB-A  
DisplayPort und Mini DisplayPort  
HDMI und DVI



## Netzwerk

SFP-Transceiver  
Laptop-Netzwerkadapter  
Desktop- und  
Server-Netzwerkarten  
Ethernet-Medienkonverter



## Display-Montage und Ergonomie

Halterungen für Arbeitsplätze  
Halterungen für Konferenzräume  
Ergonomisches Mobilar



## Datensicherung

Datenwiederherstellung  
Image-Erstellung, Bereinigung  
Interner und externer Speicher  
Konverter und Adapter



## A/V-Konnektivität

Extender  
Konverter und Scaler  
Splitter und Switches  
Videoaufnahme



## Universal Dockingstationen

Universal Dockingstationen mit USB-A  
USB-C und Thunderbolt  
Multiport-Adapter



## KVM-Switches & Kabel

Desktop- und Enterprise-KVM-Switches  
KVM-Extender  
KVM-Kabel



## Server-Racks & Gehäuse

Rack-Regale und Zubehör  
Wandmontage-Racks und Gehäuse  
Racks mit offenem Rahmen und Gehäuse



## Zusatzkarten & Peripheriegeräte

Serielle Karten, Adapter, Extender  
Desktop-Konnektivität  
USB-Karten und Extender  
USB-A-Hubs  
USB-C- und Thunderbolt-Hubs

