

2018

GUÍA DE CONECTIVIDAD

INFORMACIÓN EXCLUSIVA ACERCA DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS DE CONECTIVIDAD



Incluye 3
buscadores de
productos

DISFRUTE DEL RENDIMIENTO
DE LA TECNOLOGÍA USB-C

CONECTE CUALQUIER DISPOSITIVO
A CUALQUIER PANTALLA

THUNDERBOLT 3: POTENTE,
PORTÁTIL, PRÁCTICO

UNA ESTACIÓN DE TRABAJO FLEXIBLE
DISEÑADA PARA EL CONFORT

GESTIONE Y EXPANDA
SU RED

HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA
LOS GUERREROS DE LA MOVILIDAD

LA ESTACIÓN DE TRABAJO
MODERNA

MODERNAS SALAS
DE REUNIONES

EL DOCKING STATION
PERFECTO

Mensaje de Paul



Bienvenido a nuestra última versión de la Guía de Conectividad, una publicación creada para mantenerlo al día sobre lo último en tecnologías, tendencias y productos relacionados con la conectividad, algo de suma importancia para profesionales de la informática.

Sigue en aumento el impulso por adoptar la tecnología USB-C. Este nuevo tipo de conector es actualmente la norma en muchas marcas de dispositivos, como HP, Dell, Lenovo y Apple, las cuales han cambiado, en algunos de sus modelos, de puertos de generación anterior a los nuevos puertos USB Type-C.

Se estima que, para comienzos del 2018, más del 50% de los nuevos modelos de ordenador portátil tendrán puertos USB Type C integrados. A medida que los usuarios de tecnología necesiten conectar sus ordenadores portátiles equipados con USB-C a dispositivos con conectores de generación anterior, aumentará la necesidad de adaptadores, cables y conversores que sirvan de puente entre las tecnologías nuevas y las de legado.

Para garantizar que siempre pueda establecer su conexión USB-C, nuestros equipos de los departamentos de investigación de mercado y de desarrollo de productos han estado trabajando muy duro para identificar y crear los productos que busca antes de que los necesite. Actualmente contamos con más de 100 productos USB-C disponibles y cada semana lanzamos nuevos productos relacionados.

En esta guía encontrará información sobre nuestras soluciones únicas en el mercado, que le ayudarán a aprovechar al máximo la productividad y eficiencia en entornos que van desde salas de juntas a oficinas del área de operaciones. También le presentamos nuestro exclusivo "Adaptador para presentaciones", un nuevo producto de StarTech.com que le garantiza que sus presentaciones jamás volverán a interrumpirse mientras las lleva a cabo.

Con nuestros mejores deseos,

Paul Seed

Consejero Delegado/Cofundador
StarTech.com

StarTech.com le ayuda a convertirse en un héroe de la informática, al facilitarle la identificación, búsqueda, obtención y uso de los componentes de conectividad que necesita. **Así lo hacemos:**

-  **Más de 3000 productos compatibles con 200 tecnologías**
Desde productos de generación anterior a lo último en tecnología, tenemos todos los productos que necesita para implementar sus soluciones, a través de una sola fuente
-  **Herramientas y recursos que le ahorran tiempo**
El Asistente de Conexión ConXit, las tablas de compatibilidad con marcas y otras herramientas exclusivas facilitan su trabajo
-  **Soporte técnico las 24 horas**
Disfrute de soporte GRATUITO, preventiva y posventa que le garantizan la información y los productos que necesita




¿Necesita ayuda con su conexión?

-  Chat en línea
-  Correo electrónico
-  Teléfono

www.startech.com/es/soporte

Tabla de contenido

- 4 La estación de trabajo moderna
- 6 Una estación de trabajo flexible diseñada para el confort
- 8 Conecte cualquier dispositivo a cualquier pantalla
- 10 El docking station perfecto
- 12 Gestione y expanda su red
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Disfrute del rendimiento de la tecnología USB-C **EN PORTADA**
- 18 Modernas salas de reuniones
- 20 Herramientas imprescindibles para los guerreros de la movilidad
- 22 **Tablas de búsqueda rápida**
USB-C y Thunderbolt 3
Montaje de pantallas
Docking stations 



La estación de trabajo moderna: armonía entre conectividad y confort

Nuestra amplia selección de docking stations, soportes para monitor y concentradores de carga le ayudan a mantener sus conexiones y trabajar cómodamente en cualquier configuración de su espacio de trabajo.



Conecte con una estación de trabajo

Utilice un solo cable USB-C para conectar su ordenador portátil a una estación de trabajo con doble monitor, junto con otros dispositivos.



Docking Station USB-C para Doble Monitor con Entrega de Alimentación
MST30C2DPPD

Utilice el **Soporte para Doble Monitor** a fin de crear más espacio de trabajo con dos monitores.



ARMDUAL

¿Busca una solución para uno o tres monitores?



Configure un espacio de trabajo compacto, que no se quede corto en conexiones, mediante nuestro **Docking Station DisplayPort 4K**.
USB3VDOCK4DP

Utilice nuestro **Soporte Colgante de Cubículo** para un monitor.
ARMCBCL



Configure una estación de trabajo de alto rendimiento con alta resolución, gracias a nuestro **Docking Station para Tres Pantallas**, para un total de hasta cuatro monitores, incluyendo una pantalla DisplayPort con una resolución de 4K.
USB3DOCKH2DP

Pruebe nuestro **Soporte de Escritorio para Triple Monitor**, que le permite más productividad y espacio en su escritorio.
ARMTRIO



Alimentación a su alcance

Utilice este **Concentrador de 7 Puertos USB** con 2 puertos de carga rápida para la conexión con dispositivos USB en su escritorio y la carga rápida de su smartphone o tablet.

ST93007U2C



2 puertos de carga rápida

Trabaje confortablemente

Nuestra **Plataforma para Trabajo de Pie y Sentado** le permite cambiar fácilmente entre el trabajo sentado o de pie, de manera más ergonómica.

ARMSTS



Agregue un monitor

Mantenga su estación de trabajo ordenada y ahorre en gastos al combinar cables y adaptadores. Utilice nuestros cables adaptadores de vídeo para la conexión de su dispositivo o docking station directamente a su monitor.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT A DVI

HDDVIMM2M

HDMI A DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT A USB-C



Una estación de trabajo flexible diseñada para el confort

Nuestros soportes para monitor que ahorran espacio, en adición a nuestros escritorios de pie y sentado de fácil ajuste, crean estaciones de trabajo más confortables y productivas.

Este escritorio tiene capacidad para dos soportes o brazos para monitor, que permiten aumentar la productividad, el confort y la salud en general de los usuarios.

Esta **Plataforma de Trabajo de Pie y Sentado** es una solución ergonómica, ajustable y que resulta económica para crear un entorno de trabajo confortable.

ARMSTSL

 Fácil de adaptar a cualquier cubículo convencional



El fácil acceso a varias pantallas le permite analizar documentos complejos, crear códigos de programación impresionantes o editar contenidos rápidamente.

Libere espacio en el escritorio, ajuste la posición del monitor y cree un extraordinario espacio de trabajo mediante nuestros **Soportes Multimonitor.**

ARMQUAD 
 ARMTRIO 
 ARMDUAL30 



Por qué son importantes las soluciones ergonómicas

-  Las enfermedades osteomusculares constituyen un 33% de todos los casos de lesiones y enfermedades laborales.
-  El coste directo estimado debido al absentismo laboral en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido fue de \$16,6 miles de millones en el año 2012².
-  Investigaciones han demostrado que las iniciativas de salud ocupacional pueden ayudar a reducir el absentismo laboral por enfermedad en un 27%, y los gastos corporativos de salud en un 26%.



Poliuretano de gran calidad (Premium)

Reduzca la tensión en pies, rodillas, cadera y espalda.

Para más confort y calidad ergonómica, agregue nuestra nueva **Alfombra Antifatiga**. El poliuretano premium ofrece una calidad duradera de acolchamiento sobre la cual se puede estar de pie.

STSMAT



Este resistente soporte le permite instalar su monitor fuera del escritorio.

Personalice la posición de su pantalla con el **Brazo de Montaje en Escritorio para Monitor.**

ARMPIVOTHD

 Fáciles ajustes de altura  Fabricación en aluminio resistente

Cajón integrado



Eleve su monitor a la altura de los ojos mediante nuestro nuevo **Soporte de Altura Ajustable para Monitor.**

MONSTADJDL

Conecte cualquier dispositivo a cualquier pantalla

Desde la tecnología de generación anterior hasta la tecnología punta, StarTech.com le ofrece la más amplia selección de adaptadores de pantalla. Conecte con facilidad varios monitores para incrementar su productividad, o conecte de modo plug-and-play cualquier proyector para asegurar que su presentación transcurra de forma fluida.

¡NOVEDAD!

Le presentamos nuestro nuevo adaptador para presentaciones.

Mantenemos despierto a su ordenador. La audiencia es cosa suya.

Nuestro Adaptador para Presentaciones incluye un exclusivo interruptor de Modo de Presentación que mantiene su portátil despierto mientras esté conectado a un proyector. Este adaptador es el accesorio perfecto para salas de juntas, en donde las reuniones largas pueden causar que los ordenadores cambien al modo de ahorro de energía.

Cuando el interruptor se enciende, se impide que la pantalla del ordenador portátil entre en modo de suspensión.

HDMI CDP2HD4K60SA
VGA CDP2VGASA



- 1 Transmite la señal DisplayPort de su dispositivo a un proyector o monitor VGA.
DP2VGA2
- 2 Conecte su ordenador portátil a un proyector o monitor HDMI a través del puerto Mini DisplayPort de su ordenador portátil.
MDP2HDMI
- 3 Extienda la imagen de la pantalla de su ordenador portátil equipado con USB-C a un proyector o monitor VGA.
CDP2VGA



Interruptor



Utilice cables adaptadores como una solución económica y ordenada para conectar su ordenador portátil o docking station directamente a su monitor.

Mini DisplayPort a HDMI MDP2HDMM2MB
DisplayPort a DVI DP2DVIMM10
USB-C a DisplayPort CDP2DPMM6B



Este elegante adaptador **4 en 1** permite una práctica conexión de su ordenador equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort.

CDPVGDVHMDP

Usar varios monitores aumenta la productividad.



Conecte su MacBook u ordenador portátil Windows equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores DisplayPort 4K60, mediante nuestro **Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble**.

TB32DP2T



Maximice su productividad con nuestro **Divisor Multimonitor USB-C a DisplayPort**, el cual le permite conectar su ordenador portátil a dos monitores.

MSTCDP122DP



Conecte su ordenador a cuatro pantallas, para facilitar el trabajo multitarea, gracias a este **Divisor Multimonitor DisplayPort a DisplayPort**.

MSTDP124DP

El docking station perfecto

Cualquiera que sean sus necesidades, tenemos el docking station adaptado para usted.

Los requisitos únicos de su estación de trabajo demandan versatilidad. Nuestra amplia selección de docking stations universales, le facilitan encontrar la mejor forma de convertir cualquier portátil en la solución de estación de trabajo ideal.



Conectividad práctica y compatible



Cree una estación de trabajo con lo último en alto rendimiento, que le permite a la vez cargar su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3. Este **Docking Station Thunderbolt™ 3 con Doble Salida 4K** ofrece la máxima conectividad para su ordenador portátil MacBook o Windows.

TB3DK2DPPDU

4K 4K Doble monitor 4K **Entrega de alimentación USB-C**



Lleve la productividad a otro nivel, gracias a este único **Docking Station USB-C para Triple Monitor** el cual permite conectar tres pantallas y al mismo tiempo alimentar su ordenador portátil.

DK30CH2DPPDU

Triple monitor **Entrega de alimentación USB-C**



Expanda el alcance visual de su MacBook equipado con Thunderbolt 2 a dos monitores y conecte con dispositivos adicionales, mediante nuestro **Docking Station Thunderbolt 2 4K**.

TB2DOCK4KDHC

Doble monitor



Este **Docking Station WiGig** le permite la conexión inalámbrica con su ordenador portátil, gracias a la tecnología WiGig® o a través de una conexión USB-C por cable.

DKWG30DPHPDU

Tecnología WiGig **Doble monitor**

Los adaptadores multipuertos son el accesorio OTG perfecto para ordenadores portátiles



Cree una estación de trabajo al instante, con carga y alimentación de su ordenador portátil, gracias a nuestro nuevo modelo de **Adaptador Multipuertos USB-C con Entrega de Alimentación**.

DKT30CHPD

GbE

4K HDMI de 4K **Entrega de alimentación USB-C**

Concentradores USB

Tenemos el concentrador USB que busca, cualquiera sean sus requisitos y su configuración.



Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con Entrega de Alimentación - USB-C

HB30C4AFPD

4 PUERTOS USB TYPE-A



Concentrador de 3 puertos USB 3.0 con Ethernet Gigabit - USB-C

HB30C3A1GE

3 PUERTOS USB TYPE-A

Concentrador de 10 Puertos USB 3.0 con Puertos de Carga y Sincronización

ST103008U2C

Concentrador Industrial de 10 Puertos USB 3.0

ST1030USBM

Más información: www.startech.com/es/hubs-usb

Gestione y expanda su red

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de redes que facilitan la conexión o la expansión de su red.

Ya sea actualizar la conexión inalámbrica de su ordenador portátil o extender una señal a través de cable entre edificios, StarTech.com le mantiene en conexión.

Agregue más rendimiento y fiabilidad a su red.

Nuestros módulos SFP están avalados por garantía de por vida y son totalmente compatibles con las normas MSA, pero aún más importante, se adaptan a los sistemas OEM de marcas conocidas en rendimiento y fiabilidad.



Nuestros módulos SFP le ofrecen:

- Compatibilidad con las especificaciones OEM correspondientes
- Normas industriales y MSA
- Productos sometidos a todas las pruebas necesarias para garantizar el mejor rendimiento
- Garantía de por vida con soporte técnico
- Ahorro en gastos en comparación con módulos SFP de marcas OEM
- Una marca fiable

Compatible con Cisco 40G QSFP+	QSFP40GLR4ST
Compatible con HP 10G SFP+	J9150AST
Compatible con Juniper 10G SFP+	EXSFP10GESRS

Consulte nuestra gama completa de módulos SFP en: www.startech.com/es/SFPs

Conecte a su red con total fiabilidad.

Conecte con total fiabilidad a su red, gracias a nuestra amplia gama de cables de red.



Nuestros **cables de fibra óptica** le garantizan transferencias rápidas y fiables de datos a través de su red.

A50FBLCLC2	Cable de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo de 10Gb
SMFIBLCLC1	Cable de 1m de Red de Fibra Óptica Dúplex Monomodo
FIBLCST3	Cable de 3m de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo



Utilice nuestra amplia gama de **cables de red CAT6** para establecer conexiones de red Gigabit con capacidad de alimentación PoE.

N6PATC3MBL	Azul, 3m
N6PATC50CMGR	Gris, 50cm
N6PATC2MGR	Gris, 2m

Características de los cables de red:

- Amplia gama de colores y tipos de conectores
- Varias longitudes
- Sometidos a diversas pruebas
- Avalados por garantía de por vida

Consulte la gama completa de cables CAT6 y fibra óptica: www.startech.com/es/Cables-Adaptadores/Red/

Reemplace, actualice o agregue una conexión de red por cable.

Acceda a redes fiables con cable o inalámbricas desde cualquier lugar, gracias a nuestra amplia gama de adaptadores de red para ordenador portátil.



1 USB433ACD1X1	USB-A a WiFi
2 US1GC30B	USB-C a Ethernet Gigabit
3 USB31000S	USB-A a Ethernet Gigabit

Características de los adaptadores USB de red:

- Sencillo acceso a red para dispositivos equipados con USB
- Rápidas transferencias de ficheros mediante la compatibilidad con el ancho de banda gigabit para redes ethernet gigabit (GbE) o fast ethernet (10/100)
- Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al desplazarse/viajar

Consulte nuestra gama completa de adaptadores de red para ordenador portátil:

www.startech.com/es/Industriales-ES/adaptadores-de-red-usb/

Amplíe, escale, gestione o actualice su red.

Utilice nuestra selección de conmutadores, extensores y tarjetas de red para gestionar su equipo de red.



Implemente o escale sus redes, agregando ocho puertos Ethernet Gigabit y dos ranuras para módulos SFP por fibra óptica, mediante este **Conmutador Gestionado**.

IES101G2SFPW



Utilice nuestro **Convertor de Medios Ethernet Gigabit de Cobre a Fibra Óptica** para convertir y extender sus conexiones de red en hasta 20km.

ET91000SM20



Actualice su servidor o estación de trabajo para que sea compatible con redes 10G a través de cobre, mediante esta **Tarjeta de Red** que incluye un potente chip Intel X550-AT.

ST10000SPEXI

Consulte nuestra gama completa de soluciones de gestión de redes:

www.startech.com/es/Industriales-ES/

Thunderbolt 3: potente, portátil, práctico



Thunderbolt™ 3 es la tecnología de E/S mediante un solo cable que puede convertir su ordenador portátil en una potente estación de trabajo. Proporciona cuatro veces el ancho de banda para datos y el doble de ancho de banda de vídeo de cualquier otro cable, hasta 100W de carga del sistema, lo cual convierte las limitaciones de puertos en capacidades de conexión.

Thunderbolt 3 es una conexión todo en uno que combina cada una de las tecnologías esenciales en un solo puerto. En la actualidad es la conexión con mayor capacidad y, con los adaptadores y accesorios adecuados, es probablemente la más práctica.

Thunderbolt™ 3 es la tecnología USB-C que lo hace todo

Rendimiento sin precedentes

-  2 x 4K a 60Hz (o una sola pantalla 5K)
-  Ancho de banda de 40Gbps
-  10 GbE Conexión de red 10GbE entre dos ordenadores equipados con Thunderbolt 3
-  4x 4x veces (datos) y 2x veces (vídeo) el ancho de banda de cualquier otro cable
-  Hasta 100W de alimentación de carga para un ordenador portátil
-  Agregue cualquier tarjeta PCIe a un ordenador portátil
* a través de una caja Thunderbolt 3 PCIe


Compatibilidad universal

Un solo puerto que se puede conectar a dispositivos Thunderbolt, a cualquier pantalla (a través de adaptadores) y miles de millones de dispositivos USB.

Conector USB-C

Utiliza el compacto y reversible conector USB-C para la alimentación y carga de un ordenador portátil.

Ancho de banda



Productos Thunderbolt 3 de StarTech.com

Con Thunderbolt 3 es posible:

- Acceder y editar ficheros grandes no comprimidos, como vídeos e imágenes tomadas sobre la marcha, lo cual resulta ideal para entornos dinámicos de producción in-situ.
- Transferir una película 4K en menos de 30 segundos, o 3 horas de vídeo 4K GoPro® en menos de un minuto.
- Editar vídeo 4K en una pantalla y previsualizar el vídeo en tamaño completo en la segunda pantalla 4K.
- Conectar y desconectar rápidamente, con un solo cable para periféricos, dos monitores 4K y cargar un ordenador portátil.
- Conectar en serie hasta seis dispositivos.



Docking Stations

Esta **Docking Station Thunderbolt 3 4K Dual con Entrega de Alimentación** ofrece la máxima conectividad para su ordenador portátil MacBook o Windows.

TB3DK2DPPDUE

Más información: www.startech.com/es/dockings-tb3

Adaptadores de Vídeo

Conecte un ordenador portátil MacBook Pro o Windows con Thunderbolt 3 a dos pantallas 4K a 60Hz mediante nuestro **Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble**.

TB32DP2T

Más información: www.startech.com/es/adaptadores-tb3

Cables y Adaptadores

Nuestro **Adaptador de Generación Anterior** permite conexiones desde un ordenador portátil con Thunderbolt 3 a dispositivos Thunderbolt 1 y 2.

TBT3TBTADAP

Más información: www.startech.com/es/cables-tb3

Disfrute del rendimiento de la tecnología USB-C

Ya está aquí una nueva tecnología para conectar ordenadores, periféricos y dispositivos móviles: USB-C. También conocida como USB Type-C, ¡ofrece mucho más que USB convencional! **A diferencia de sus predecesores, el conector USB-C ofrece toda una gama de ventajas:**



Compatible con varias tecnologías.

Tal vez su ventaja más importante es la capacidad de USB-C de ajustarse a modos alternativos ("Alt Mode"). La especificación Alt Mode permite la transferencia de los protocolos DisplayPort, HDMI y Thunderbolt 3 a través de una conexión USB.



Mayor ancho de banda.

El conector es compatible con anchos de banda de 10Gbps mediante el uso de USB 3.1 y 40Gbps a través de Thunderbolt 3.



Alimenta y carga su ordenador portátil.

USB-C ofrece hasta 100W de alimentación a ordenadores portátiles compatibles. Esto lo hace perfecto para tablets y ordenadores portátiles.



Diseño compacto y reversible.

El conector USB-C tiene un diseño compacto único que resulta perfecto para cualquier dispositivo (incluso dispositivos móviles) y además es reversible, lo cual facilita las conexiones.



Esta **Docking Station USB-C para Vídeo Triple** le permite la conexión con tres monitores 4K y, al mismo tiempo, la carga de su ordenador portátil.

DK30CH2DPPDU



Triple monitor



Entrega de alimentación por USB-C



Adaptador USB-C Multipuertos con compatibilidad nativa de vídeo, GbE y puertos USB 3.0.

DKT30CHPDW



Nuestros **Adaptadores para Presentaciones** evitan que su ordenador portátil entre en modo de suspensión durante una presentación.

HDMI CDP2HD4K60SA
VGA CDP2VGASA



USB-C es compatible con USB 2.0 y USB 3.0 cuando se utiliza este **Adaptador USB-C a USB-A.**

USB31CAADP



Aproveche las ventajas que ofrecen las velocidades USB 3.1 10Gbps, gracias a este **Adaptador USB-C a SATA de 2,5"**.
USB31CSAT3CB

Dadas las capacidades que ofrece, USB-C será el conector predominante en los próximos años. De hecho, la mayoría de los modelos de ordenadores portátiles y smartphones ya han agregado o cambiado a la tecnología de puerto USB-C.

Con la más amplia oferta de productos para conectividad USB-C, así como una fiable red de apoyo a nivel mundial, StarTech.com le hace fácil la conexión con cualquier dispositivo equipado con USB-C.



¿Sabía usted que...?

Los periféricos USB-C también funcionan con el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil.

Modernas salas de reuniones

equipadas con prácticas herramientas de conectividad

Configure un espacio de reuniones que le ayudará a usted y a sus colegas a celebrar reuniones y presentaciones sin contratiempos.

Conecte un ordenador portátil

El nuevo **Adaptador para Presentaciones** es un accesorio único diseñado con las salas de juntas en mente.

- 1 Equipado con un interruptor para cambiar al "modo de presentación", este **Adaptador de Vídeo USB-C** mantiene activa la pantalla de su ordenador cuando las presentaciones se alargan.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA



Conecte de forma práctica cualquier ordenador portátil a una pantalla o un proyector HDMI.

Con la transición actual a ordenadores portátiles equipados con USB-C, asegúrese de que los modelos nuevos y de generación anterior se puedan conectar fácilmente, gracias a nuestro **Cable Conversor HDMI para Salas de Juntas**.

CMDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT



Elimine el desorden de cables gracias a esta solución todo en uno.

- 2 La **Caja de Conectividad para Mesas de Conferencias** permite diversas opciones de conectividad A/V, como VGA, HDMI y Mini DisplayPort.

BOX4HDECP



Instale una pantalla

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

Manténgalo cargado

Instale sus valiosas pantallas de gran tamaño con toda seguridad, gracias a nuestros **Soportes de TV para Montaje en Pared**.

Cargue varios dispositivos móviles a la vez.



- 3 **Soporte de TV (32" a 70") para Montaje en Pared**
FLATPNLWALL

Soporte de TV para Montaje en Pared, con Movimiento Total
FPWARTB2

Soporte de TV para Techo
FLATPNLCEIL

- 4 **Estación de Carga USB de 7 Puertos**
ST7CU35122



Ninguna sala de juntas está completa si no tiene total capacidad de conectividad.

Nuestros cables HDMI o DisplayPort de alta calidad permiten la conectividad con cualquier dispositivo, se pueden encaminar a través de una pared y evitan el desorden de cables en una sala de juntas.



HDMM15M Cable HDMI de 15m
HDMM30MA Cable HDMI Activo de 30m
DISPL15MA Cable DisplayPort Activo de 15m

Herramientas imprescindibles para los guerreros de la movilidad

Sencillas soluciones de conectividad que facilitan sus viajes/desplazamientos. Consulte nuestros accesorios imprescindibles diseñados para movilidad y para facilitar la conectividad de guerreros de la movilidad de todo el mundo.

Productividad al viajar/desplazarse

Configure, donde quiera que vaya, una funcional estación de trabajo y conecte con una pantalla HDMI o VGA, GbE y USB-A mediante un **Adaptador Multipuertos USB**.



1



2



3

Entrega de alimentación por USB-C

- 1 USB-C a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV
- 2 USB 3.0 a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV
- 3 USB-C a HDMI, USB-A, USB-C
CDP2HDUACP

Práctica conectividad para facilitar las presentaciones. Nuestros **Adaptadores A/V de Viaje** le permiten conectar su ordenador portátil a casi cualquier proyector o monitor.



USB-C a VGA, DVI o HDMI
CDPVGDVHDB



HDMI a DisplayPort, VGA o DVI
HD2DPVGADVI



Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
MDPVGDVHD4K



DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
DP2VGDVHD

Alimente, cargue y acceda a sus dispositivos

Cargue y sincronice su smartphone, tablet y demás dispositivos mediante nuestra amplia gama de cables de carga.



- USBLT1MWS
- USB2AC2M
- LTUB1MBK
- USB31C5C1M

- LIGHTNING
- USB-C
- LIGHTNING / MICRO USB
- USB-C | ENTREGA DE ALIMENTACIÓN



Buscador de productos USB-C

Ya sea soluciones sencillas o conectividad de alto rendimiento, nuestras soluciones facilitan el total aprovechamiento de sus dispositivos equipados con USB-C.



¿Sabía usted que...?

Los periféricos USB-C también funcionan con el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil

Cables y adaptadores de vídeo					
N.º de producto	Tipo de conector	Resolución máx.	Formato	Color	Entrega de alimentación
CDP2DP	USB-C a DP	4K 60Hz	Adaptador	●	
CDP2DPW			Adaptador	○	
CDP2DPMM1MB			Cable - 1m	●	
CDP2DPMM6B			Cable - 2m	●	
CDP2DVI	USB-C a DVI	1920x1200	Adaptador	●	
CDP2DVIW			Adaptador	○	
CDP2DVIMM1MB			Cable - 1m	●	
CDP2DVIMM2MB			Cable - 1,8m	●	
CDP2HD4K60	USB-C a HDMI	4K 60Hz	Adaptador	●	
CDP2HD4K60SA ★			Adaptador	●	
CDP2HD4K60W			Adaptador	○	
CDP2HDUCP			Adaptador	●	
CDP2HDUCPW			Adaptador	○	
CDP2HD		4K 30Hz	Adaptador	●	✓
CDP2HDMM1MB			Cable - 1m	●	
CDP2HDMM2MB			Cable - 2m	●	
CDP2HDW			Adaptador	○	
CMDPHD2H			1920x1200	Adaptador	
CMDPHD2H	USB-C/HDMI/mDP a HDMI	4K 30Hz	Cable - 2m	●	
CDP2VGA	USB-C a VGA	1920x1200	Adaptador	●	
CDP2VGAMM1MB			Cable - 1m	●	
CDP2VGAMM2MB			Cable - 2m	●	
CDP2VGASA ★			Adaptador	●	
CDP2VGAUCP			Adaptador	●	
CDP2VGAUCPW			Adaptador	○	
CDP2VGAW			Adaptador	○	

★ Modo de presentaciones

Adaptadores A/V de viaje y multipuertos								
N.º de producto	HDMI	VGA	DVI	mDP	Puertos de concentrador USB	Ethernet Gigabit	Entrega de alimentación	Color
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HUAACP	✓				✓		✓	●
CDP2HUAACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

Docking stations									
N.º de producto	Pantallas	Salidas de vídeo	Compatibilidad con 4K	Entrega de alimentación	Número de puertos USB	Ethernet Gigabit	Puertos USB de carga rápida	Sistema Operativo compatible	Color
DKWG30DPPDU	2	DisplayPort HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz) al conectar mediante USB-C	Sí (60W; USB-C solamente)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPD	2	2x DisplayPort HDMI	Doble vídeo DP 4K a 60 Hz + HDMI 4K a 30 Hz	Sí (60W)	4xUSB-A / 1xUSB-C		✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	DisplayPort HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)	Sí (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C	✓	✓	Windows®	●
DK30BACDD	2	DVI HDMI VGA	✗		5xUSB-A			Windows® Chrome OS™	●



Buscador de productos USB-C

Ya sea soluciones sencillas o conectividad de alto rendimiento, nuestras soluciones facilitan el total aprovechamiento de sus dispositivos equipados con USB-C.

Concentradores						
N.º de producto	Puertos USB	Puerto(s) de carga rápida	Ethernet Gigabit	Entrega de alimentación	Color	Fuente de alimentación
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Adaptador opcional de alimentación de CA incluido
HB30C4AFS	4x USB-A	4x puertos de carga y sincronización			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x puertos de carga y sincronización			●	
HB30C1A1CPD	1x USB-A 1x USB-C			●	●●	Alimentación por USB
HB30C3A1CFBW	3x USB-A 1x USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	
HB30C3AGEPD	3x USB-A		✓	✓	●	
HB30C3APD				✓	●	
HB30C3APDW				✓	○	
HB30C3A1GEA			✓		○	
HB30C4AFPD	4x USB-A			✓	●	
HB30C4AB					●	
HB30C4ABW					○	

Adaptadores de red ethernet gigabit					
N.º de producto	Ethernet Gigabit	Puertos USB	Entrega de alimentación	Color	
US1GC30PD	1		●	●	
US1GC303APD		3	●	●	
US1GC301AU		1		●	
US1GC30A				●	
US1GC30B				●	
US1GC30W				○	
US1GC301AU2R		2	1		●

Nota: Todos los adaptadores Ethernet Gigabit USB-C de StarTech.com son compatibles con puertos Thunderbolt 3.

Cajas de unidad de disco					
N.º de producto	Tipo de bus	Tipo de unidad	Nº de unidades	Máxima altura de la unidad	Características especiales
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	mSATA	2		RAID
S252BU313R		SATA de 2,5"		12,5mm	RAID y ventilador
S251BPU31C3			1	9,5mm	
S251BU31315				15mm	
S251BU31C3CB				9,5mm	
SM21BMU31C3			M.2 (NGFF; toma B)		

Lectores / grabadores de tarjetas					
N.º de producto	Tipo de bus	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 - 5Gbps	Doble ranura			
CFASTRWU3C	USB 3.0 - 5Gbps			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 - 5Gbps	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 - 5Gbps	✓	✓		

Cables Thunderbolt 3						
N.º de producto	Velocidad de transferencia de Thunderbolt 3	Longitud	Color	Versión USB	Compatible con el Modo Alt (alternativo) de DisplayPort	Capacidad de entrega de alimentación
TBLT34MM50CM	40Gbps	0,5m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✓	100W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	20Gbps	1m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✓	60W
TBLT3MM1MW			○			100W
TBLT3MM2M	20Gbps	2m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps	✓	60W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40Gbps	1m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps	✗	100W
TBLT3MM2MA		2m	●			60W

Los cables Thunderbolt 3 se pueden utilizar como cables USB-C a velocidades USB.



Buscador de soportes para pantalla

Consulte nuestra amplia gama de soportes para pantalla y encuentre el adecuado para su zona de trabajo.



Buscador de docking stations

Encuentre el modelo ideal en nuestra amplia selección de docking stations universales.

N.º de producto	Pantallas	Tipo	Brazo articulado	Ajuste de la altura	Tamaño máximo de monitor	Color
ARMSLIM		Soporte para escritorio/mesa	✓	Con muelle	26" (66cm)	●
ARMPIVOTB			✓	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●
ARMPIVOTE			✓	Con muelle	24" (61cm)	●
ARMPIVOTH			✓		32" (81,3cm)	●
ARMPIVOT			✗	Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)	●
ARMPIVOTV2			✗		32" (81,3cm)	●
ARMPIVSTND		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)	●
ARMPIVWALL		Montaje en pared	✓	Con muelle	30" (76,2cm)	●
ARMWALLDS			✓	✗	27" (68,6cm)	●
ARMWALLS			✓		27" (68,6cm)	●
ARMWALL			✗		27" (68,6cm)	●
ARMCBCL		Colgador de pared de cubículo	✗	Ajuste a lo largo del mástil	30" (76,2cm)	●
MONSTADJD		Soporte elevador para monitor	✗	Modular	32" (81,3cm)	●
MONSTADJDL			✗		32" (81,3cm)	●
ARMUNONB			Soporte para escritorio/mesa	✓	Con muelle	27" (68,6cm)
ARMDUAL		Soporte para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	24" (61cm)	●
ARMSLIMDUO			✓	Con muelle	30" (76,2cm)	●
ARMBARDUO		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	24" (61cm)	●
ARMDUAL30		Soporte para escritorio/mesa	✓	Con muelle	30" (76,2cm)	●●
ARMDUALV		Soporte para escritorio/mesa	✗	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●
ARMBARDUOV		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✗		27" (68,6cm)	●
ARMTRIO		Soporte para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	24" (61cm)	●
ARMBARTRIO		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✓		27" (68,6cm)	●
ARMQUAD		Soporte para escritorio/mesa	✓	Ajuste a lo largo del mástil	27" (68,6cm)	●
ARMBARQUAD		Soporte (vertical) para escritorio/mesa	✓		27" (68,6cm)	●

Thunderbolt 3								
N.º de producto	Pantallas	Salidas de vídeo	4K	Entrega de alimentación	Número de puertos USB y otros puertos	Puerto(s) USB de carga rápida	Estilo	
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	4K 60Hz dual	15W (solo MacBook Pro)	2xUSB-A / 1xUSB-C	✓	Horizontal Gris y negro	
TB3DK2DPWUE				✗				
TB3DK2DPPDUE				Sí (85W)				
USB-C (5Gbps)								
DK30BACDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A		Vertical u horizontal Negro y plateado	
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 60Hz)	Sí (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C	✓	Horizontal Negro	
DK30CH2DPPDU		2x DisplayPort, HDMI	Doble vídeo DP 4K a 60 Hz + HDMI 4K a 30 Hz		4xUSB-A / 1xUSB-C		Horizontal Negro y plateado	
WiGig o USB-C								
DKWG30DHPDU		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz) al conectar mediante USB-C	Sí (60W; USB-C solamente)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)	✓	Vertical Negro y plateado	
USB 3.0 - A (5Gbps)								
USB3VDOCK4DP		DisplayPort	Un solo monitor (4K 30Hz)	✗	3xUSB-A	✓	Horizontal Negro y plateado	
USB3VDOCKD		DVI	✗		3xUSB-A		Horizontal Negro y plateado	
USB3VDOCKH		HDMI	✗		3xUSB-A		Horizontal Negro y plateado	
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)		4xUSB-A	Horizontal Negro		
USB3SDOCKDD		2x DVI, HDMI, VGA	✗		5xUSB-A	Vertical u horizontal Negro y plateado		
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2x USB-A (3.0) / 4x USB-A (2.0)	✗	Vertical Negro	
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3xUSB-A	✗	Horizontal Negro	
USB3DOCKH2DP		2x DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)		5xUSB-A	✓	Horizontal Negro y plateado	
USB 3.0 - A (5Gbps) - 2x ordenadores portátiles								
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Un solo monitor (4K 30Hz)		✗	5xUSB-A	✓	Horizontal Negro y plateado
Thunderbolt 2								
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Un monitor (4K 60Hz)	✗	4xUSB-A	✓	Horizontal Plateado	
TB2DOCK4K2DP		2x DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4xUSB-A		Horizontal Plateado	

Más de 3000 productos que soportan más de 200 tecnologías

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

Cables

A/V (audio y vídeo)
Redes
USB-C y Thunderbolt 3
Carga



Adaptadores de monitor

USB-C y Thunderbolt 3
USB-A
DisplayPort y Mini DisplayPort
HDMI y DVI



Redes

Transceptores SFP
Adaptadores de red para ordenadores portátiles
Tarjetas de red para servidores
y ordenadores de sobremesa
Conversores de Medios Ethernet



Montaje de monitores y Ergonomía

Soportes para estación de trabajo
Soportes para sala de juntas
Mobiliario ergonómico



Almacenamiento de Datos

Recuperación, Clonado y Limpieza de Datos
Almacenamiento interno y externo
Conversores y adaptadores



Conectividad de A/V

Extensores
Conversores y escaladores
Multiplicadores y conmutadores
Captura de vídeo



Docking Stations Universales

Docking Stations Universales USB-A
USB-C y Thunderbolt
Adaptadores multipuertos



Conmutadores KVM y Cables

Conmutadores KVM
empresariales y de sobremesa
Extensores KVM
Cables KVM



Racks y Armarios de servidores

Accesorios y bandejas para racks de servidores
Racks y armarios para montaje en pared
Racks y armarios de marco abierto



Tarjetas y periféricos

Tarjetas serie, adaptadores, extensores
Conectividad para ordenadores de sobremesa
Extensores y tarjetas USB
Concentradores USB-A
Concentradores USB-C y Thunderbolt

