

2018

GUIDE DE CONNECTIVITÉ

LE POINT SUR LES DERNIÈRES
TECHNOLOGIES DE CONNEXION



Comprend
3 outils de
recherche de
produits

DÉCOUVREZ LES PERFORMANCES
DE LA TECHNOLOGIE USB-C

CONNECTEZ VOS APPAREILS
À VOS ÉCRANS SANS LIMITES

THUNDERBOLT 3 : UNE TECHNOLOGIE
PERFORMANTE, PORTABLE ET PRATIQUE

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
FLEXIBLE ET CONFORTABLE

GÉREZ ET ÉTENDEZ
VOTRE RÉSEAU

OUTILS INDISPENSABLES POUR
LES TRAVAILLEURS ITINÉRANTS

L'ESPACE DE TRAVAIL MODERNE

SALLES DE RÉUNION MODERNES

LA STATION D'ACCUEIL IDÉALE

Message de Paul Seed



Bienvenue dans notre nouveau guide de connectivité, un catalogue qui vise à vous informer des dernières technologies, tendances et des nouveaux produits de connectivité destinés aux professionnels du marché IT.

L'adoption de la norme USB-C continue de s'accélérer. Ce nouveau type de connecteur est désormais intégré en série par de nombreux fabricants d'appareils comme HP, Dell, Lenovo et Apple, qui ont choisi de remplacer les anciens ports de certains modèles par de nouveaux ports USB Type-C.

D'après les estimations, plus de 50 % des nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB Type-C d'ici le 1er trimestre 2018. Pour connecter leurs ordinateurs portables USB-C à des appareils équipés d'anciens types de connecteurs, les utilisateurs devront se procurer des adaptateurs, des câbles et des convertisseurs afin d'assurer la transition vers cette nouvelle technologie.

Nos équipes de Recherche & développement ont déployé tout leur savoir-faire pour identifier et créer les produits dont vous aurez besoin pour utiliser vos appareils USB-C en permanence. Notre gamme comprend déjà plus de 100 produits USB-C et s'enrichit de nouveaux accessoires chaque semaine.

Dans ce guide, vous découvrirez des solutions incomparables permettant d'optimiser votre productivité et votre efficacité dans une multitude d'environnements, de la salle de conférence au bureau. Nous y présentons également notre « adaptateur pour présentations » résolument unique. Il s'agit d'un nouveau produit StarTech.com qui vous permettra de ne plus jamais être interrompu pendant vos présentations.

Cordialement,

Paul Seed
PDG/Cofondateur
StarTech.com

StarTech.com fait de vous un héros de l'informatique en vous permettant d'identifier, de trouver, d'obtenir et d'utiliser facilement les solutions de connectivité dont vous avez besoin. **Voici comment :**

★ Plus de 3 000 produits compatibles avec plus de 200 technologies

Des modèles les plus anciens aux plus récents, nous proposons tous les produits dont vous avez besoin pour utiliser vos solutions, auprès d'un fournisseur unique

🔧 Des outils et des ressources permettant un réel gain de temps

Accédez à l'assistant de connexion ConXit, aux grilles de compatibilité des marques et à d'autres outils uniques pour simplifier votre travail

💬 Une assistance 24 / 24 h

Bénéficiez d'un support avant et après vente GRATUIT pour obtenir toutes les informations et tous les produits dont vous avez besoin



Vous avez besoin d'aide pour connecter un appareil ?



Chat en direct



E-mail



Téléphone

www.startech.com/fr/support

Contenu

4 L'espace de travail moderne

6 Un environnement de travail flexible et confortable

8 Connectez vos appareils à vos écrans sans limites

10 La station d'accueil idéale

12 Gérez et étendez votre réseau

14 Thunderbolt 3

ARTICLE À LA UNE

16 Découvrez les performances de la technologie USB-C


18 Salles de réunion modernes

20 Outils indispensables pour les travailleurs itinérants

22 Grilles de recherche rapide



USB-C et Thunderbolt 3
Supports d'écran
Stations d'accueil PC



L'espace de travail moderne : quand la connectivité s'associe au confort

Restez connecté en toute tranquillité dans tous les espaces de travail grâce à notre vaste gamme de stations d'accueil PC, supports écran et hubs de charge.



Connexion à un poste de travail

Un seul câble USB-C vous permet de connecter votre ordinateur portable et des périphériques supplémentaires à un poste de travail double affichage.



**Station d'accueil PC double affichage
USB-C avec Power Delivery.**
MST30C2DPPD

Élargissez votre poste de travail avec deux écrans grâce au **support pour deux écrans**.
ARMDUAL



Vous recherchez un modèle pour un ou trois écrans ?



Transformez votre ordinateur portable en un **poste de travail compact** où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s).
DKT30CHV



Créez un poste de travail ultra HD hautes performances avec notre **station d'accueil PC à trois écrans** qui permet de prendre en charge quatre écrans, dont un DisplayPort 4K.
USB3DOCKH2DP



Optimisez l'espace grâce à notre **support écran suspendu pour cloison** pour un seul écran.
ARMCBCL

Laissez-vous tenter par notre **support pour trois écrans de bureau** pour un gain d'espace et une productivité optimale.
ARMTRIO

Rechargez vos batteries

Ce **hub USB 7 ports** et ses deux ports de charge rapide vous permettent de vous connecter aux appareils USB de votre bureau tout en chargeant rapidement votre téléphone ou tablette.
ST93007U2C



2 ports de charge rapide

Améliorez votre confort

Alternez position assise et position debout en toute simplicité, et profitez d'une meilleure ergonomie grâce à ce **poste de travail debout**.
ARMSTS



Ajoutez un écran

Gardez un poste de travail bien ordonné et réduisez les coûts en combinant vos câbles et adaptateurs. Connectez votre appareil ou votre station d'accueil PC directement à un écran grâce à nos câbles adaptateurs vidéo.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT VERS DVI

HDDVIMM2M

HDMI VERS DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT VERS USB-C



Un environnement de travail flexible et confortable

Nos supports écran peu encombrants s'associent parfaitement à nos bureaux debout pour vous offrir un espace de travail confortable et facile à régler tout en améliorant votre productivité.

Ce bureau peut être doté de deux bras ou supports écran, la solution idéale pour améliorer la productivité, le confort et la santé de l'utilisateur.

Le grand **poste de travail debout** est une solution rentable, réglable et ergonomique qui satisfera vos besoins de confort au travail.

ARMSTSLG

 S'intègre facilement dans une cloison classique



Grâce à un affichage sur plusieurs écrans, étudiez des documents complexes, créez des lignes de codes ou modifiez du contenu en toute simplicité.

Libérez de l'espace, personnalisez la position de votre écran et créez le poste de travail le plus adapté à vos besoins grâce à nos **supports pour écrans multiples**.

ARMQUAD 
ARMTRIO 
ARMDUAL30 



L'importance d'une bonne ergonomie

 Les troubles musculaires du dos sont à l'origine de **33%** de tous les arrêts de travail pour maladie.¹

 Le coût total estimé de l'absentéisme au travail en Amérique du Nord et en Angleterre était de 16.6 milliards de Dollars en 2012.²

 Les coûts engendrés pour une Entreprise dont les employés souffrent de maux de dos sont extrêmement importants.³



Réduit les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos.

Pour une position plus confortable et ergonomique, associez-lui notre tout nouveau **tapis anti-fatigue**. Le polyuréthane de grande qualité offre un rembourrage résistant sur lequel s'appuyer.

STSMAT



Ce support écran robuste détache votre écran de votre bureau.

Ajustez la position de votre écran selon vos envies avec ce **bras d'écran pour bureau**.

ARMPIVOTHD

 Réglages faciles de la hauteur

 Conception en aluminium robuste



Élevez votre écran à hauteur d'yeux avec notre nouveau **rehausseur d'écran à hauteur réglable**.

MONSTADJDL



Connectez vos appareils à vos écrans sans limites

Des produits les plus anciens aux solutions de connectivité dernier cri, StarTech.com vous offre un choix d'adaptateurs vidéo inégalable. Améliorez votre productivité en vous connectant facilement à plusieurs écrans, ou transformez votre prochaine présentation sur vidéoprojecteur en promenade de santé grâce à la fonctionnalité plug-and-play.



Découvrez notre nouvel adaptateur pour présentations.

N'ayez plus peur du mode Veille et concentrez-vous sur votre public.

Notre adaptateur pour présentations dispose d'une fonctionnalité exclusive : un commutateur qui vous permet de passer en mode Présentateur pour empêcher votre ordinateur portable de se mettre en veille lorsqu'il est connecté à un vidéoprojecteur. Cet adaptateur convient parfaitement aux salles de conférence où votre ordinateur portable pourrait passer en veille pendant les longues réunions.

→ Lorsque le commutateur est activé, l'écran de l'ordinateur portable n'entre pas en veille.

HDMI
VGA

CDP2HD4K60SA
CDP2VGASA



1 Affichez votre appareil compatible DisplayPort sur un vidéoprojecteur ou écran VGA.
DP2VGA2

2 Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur ou écran HDMI grâce au port Mini DisplayPort de votre ordinateur portable.
MDP2HDMI

3 Affichez l'écran de votre ordinateur portable USB-C sur un vidéoprojecteur ou écran VGA.
CDP2VGA



Connectez votre MacBook ou ordinateur portable Windows Thunderbolt 3 à deux écrans DisplayPort haute résolution 4K60 grâce à notre **adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort**.

TB3DP2T



Optimisez votre productivité avec ce **répartiteur multi-écran USB-C vers DisplayPort** en connectant votre ordinateur portable à deux écrans.

MSTCDP122DP




Cet élégant **adaptateur 4 en 1** connecte votre ordinateur USB-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort en toute simplicité.
CDPVGDVHDMDP



Connectez votre ordinateur à quatre écrans et gérez facilement plusieurs tâches à la fois grâce à ce **répartiteur multi-écran DisplayPort vers DisplayPort**.

MSTDPA124DP



Ces câbles adaptateurs vous offrent une solution rentable et peu encombrante pour connecter votre ordinateur portable ou votre station d'accueil PC directement sur votre écran.

Mini DisplayPort vers HDMI
DisplayPort à DVI
USB-C vers DisplayPort



Pour en savoir plus : www.startech.com/fr/adaptateurs-videos

La station d'accueil idéale!

Nos stations d'accueil répondront parfaitement à tous vos besoins.

Recherchez-vous une grande polyvalence pour votre poste de travail? Grâce à notre large gamme de stations d'accueil universelles, transformez en un clin d'oeil votre ordinateur portable en station de travail performante.



Connectivité pratique et compatible



Créez un poste de travail ultra-performant et chargez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 dans la foulée. Cette **station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 double 4K** optimise la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable Windows.

TB3DK2DPPDUE



Augmentez votre productivité comme jamais auparavant avec notre **station d'accueil PC à trois écrans USB-C** exclusive. Alimentez votre ordinateur portable tout en profitant de vos trois écrans.

DK30CH2DPPDU



Transformez votre MacBook Thunderbolt 2 en station à deux écrans, et connectez en plus des appareils supplémentaires grâce à la **station d'accueil PC Thunderbolt 2 4K**.

TB2DOCK4KDHC



Cette **station d'accueil PC WiGig** vous permet d'installer votre ordinateur portable grâce à la technologie WiGig® sans fil ou via une connexion par câble USB-C.

DKWG30DPHPDU



Les adaptateurs multi-ports constituent les meilleurs accessoires mobiles pour ordinateurs portables



Alimentez et chargez votre ordinateur portable tout en installant un espace de travail en un clin d'oeil grâce à cet **adaptateur multi-ports USB-C avec Power Delivery**.

DKT30CHPD



Pour en savoir plus : www.startech.com/fr/stations-d-accueil

Hubs USB

Nous saurons satisfaire tous vos besoins de hubs USB.



Hub USB 3.0 4 ports avec Power Delivery - USB-C
HB30C4AFPD

4 PORTS USB TYPE-A



Hub USB 3.0 3 ports et Gigabit Ethernet - USB-C
HB30C3A1GE

3 PORTS USB TYPE-A



Hub USB 3.0 10 ports avec ports de charge et de synchronisation
ST103008U2C

Hub industriel USB 3.0 10 ports
ST1030USBM



Gérez et étendez votre réseau

Améliorez les performances et la fiabilité de votre réseau.

Nos SFP sont non seulement garantis à vie et 100 % conformes aux normes MSA, mais n'ont également rien à envier aux marques OEM en termes de performance et de fiabilité.



Nos SFP offrent les atouts suivants :

- Spécifications OEM exactes
- Conformité avec les normes MSA et du secteur
- Produits entièrement testés pour des performances garanties
- Garantie à vie avec assistance technique
- Coût économique par rapport aux SFP OEM
- Marque de confiance

QSFP+ 40G compatible Cisco


SFP+ 10G compatible HP

SFP+ 10G compatible Juniper

QSFP40GLR4ST

J9150AST

EXSFP10GESRS



Connectez-vous à votre réseau en toute confiance.

Connectez-vous en toute sérénité à votre réseau grâce à notre gamme complète de câbles réseau.

Nos **câbles à fibre optique** permettent d'effectuer des transferts de données rapides et fiables vers votre réseau.

A50FBLCLC2	Câble patch à fibre optique duplex multimode 10 Gb
SMFIBLCLC1	Câble patch à fibre optique duplex monomode 1 m
FIBLCST3	Câble patch à fibre optique duplex multimode 3 m

Utilisez notre large gamme de **câbles patch CAT6** pour établir des connexions réseau Gigabit avec des appareils compatibles PoE.

N6PATC3MBL	Bleu 3 m
N6PATC50CMGR	Gris 50 cm
N6PATC2MGR	Gris 2 m

Caractéristiques des câbles réseau :

- Large éventail de types de connecteurs et de coloris
- Longueurs variées
- Entièrement testés
- Couverts par une garantie à vie

Découvrez notre gamme complète de câbles CAT6 et fibre optique :
www.startech.com/fr/Cables/Reseau

Nous proposons une large gamme de solutions de gestion de réseau visant à faciliter vos connexions et à étendre la portée de votre réseau.

Que vous souhaitiez améliorer la connexion sans fil de votre ordinateur portable ou établir une connexion filaire entre deux bâtiments, StarTech.com a la solution qu'il vous faut.

Remplacez, améliorez ou établissez une connexion réseau filaire.

Accédez à des réseaux filaires ou sans fil fiables n'importe où grâce à notre gamme complète d'adaptateurs réseau pour ordinateur portable.



1	USB433ACD1X1	USB-A vers WiFi
2	US1GC30B	USB-C vers Gigabit Ethernet
3	USB31000S	USB-C vers Gigabit Ethernet

Caractéristiques des adaptateurs réseau USB :

- Accès au réseau simplifié pour les appareils dotés de ports USB
- Transferts de fichiers rapides grâce à la prise en charge de la bande passante Gigabit sur les réseaux Gigabit Ethernet (GbE) et Fast Ethernet (10/100)
- Conception entièrement pensée pour la mobilité

Découvrez notre gamme complète d'adaptateurs réseau pour ordinateur portable :
www.startech.com/fr/Entree-sortie-industrielle/adaptateurs-reseau-usb

Étendez, gérez ou mettez à niveau votre réseau.

Gérez efficacement votre équipement réseau grâce à notre sélection de commutateurs, d'extendeurs et de NIC.



Déployez ou étendez des réseaux grâce à ce **commutateur géré**, permettant d'ajouter huit ports Gigabit Ethernet et deux slots SFP fibre optique.

IES101G2SFPW



Convertissez et établissez des connexions réseau sur une distance maximale de 20 km grâce à notre **convertisseur de média cuivre à fibre optique Gigabit Ethernet**.

ET91000SM20



Créez un nouveau réseau 10G cuivre sur votre serveur ou votre station de travail grâce à cette **carte réseau**, qui intègre la puissante puce Intel X550-AT.

ST10000SPEXI

Découvrez toute notre gamme de SFP :

www.startech.com/fr/SFPs

Thunderbolt 3 : une technologie performante, portable et pratique

La technologie Thunderbolt™3 est une technologie d'E/S monocâble capable de transformer votre ordinateur portable en poste de travail performant. Offrant un débit de données quatre fois supérieur et une bande passante vidéo deux fois supérieure à tout autre câble, elle permet de charger un appareil à une puissance maximale de 100 W et crée de nouvelles connexions malgré la limitation du nombre de ports.

La norme Thunderbolt 3 est une connexion tout-en-un qui combine toutes les technologies indispensables en un seul port. Il s'agit de la connexion la plus performante à ce jour, mais également de la plus pratique si vous disposez des adaptateurs et des accessoires adéquats.

Thunderbolt 3, l'USB-C qui se charge de tout



Des performances sans précédent

- 4K 4K** 2 écrans 4K 60 Hz (ou un écran 5K)
- 4x** Bande passante de 40 Gbit/s
- 10 GBE** Connexion réseau 10 GbE entre deux ordinateurs Thunderbolt 3
- 4x** Débit de données quatre fois supérieur et bande passante vidéo deux fois supérieur à tout autre câble
- 100 W** Chargement d'ordinateur portable jusqu'à 100 W
- PCIe** Possibilité d'équiper un ordinateur portable de n'importe quelle carte PCIe * via un châssis PCIe Thunderbolt 3


Compatibilité universelle

Un même port peut accueillir des appareils Thunderbolt, tout type d'écran (à l'aide d'adaptateurs) ainsi que des milliards d'appareils USB.

Connecteur USB-C

Le connecteur USB-C compact et réversible permet d'alimenter et de charger un ordinateur portable.

Bandé passante



Produits Thunderbolt 3 de StarTech.com



Stations d'accueil PC

Cette **station d'accueil PC Thunderbolt 3 double 4K avec Power Delivery** optimise la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable Windows.

TB3DK2DPPDUE

Plus d'infos : www.startech.com/fr/docks-tb3

Pour en savoir plus : www.startech.com/fr/usb-c/Thunderbolt-3

Avantages de la technologie Thunderbolt 3:

- Accédez à des fichiers volumineux non compressés, tels que des vidéos et des images, et modifiez-les à la volée pour assurer une production dynamique sur site
- Transférez un film 4K en moins de trente secondes, ou une vidéo 4K GoPro® de 3 heures en moins d'une minute
- Montez des vidéos 4K sur un écran et prévisualisez le résultat en mode plein écran sur le second écran 4K
- Connectez et déconnectez rapidement vos appareils de la station d'accueil, avec un seul câble pour les périphériques, les deux écrans 4K et le chargement de l'ordinateur portable
- Installez jusqu'à six appareils en série

Adaptateurs vidéo

Connectez un MacBook Pro ou un ordinateur portable Windows Thunderbolt 3 à deux écrans 4K 60 Hz grâce à notre **adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort**.



TB32DP2T

Plus d'infos : www.startech.com/fr/adaptateurs-tb3

Câbles et adaptateurs

Notre **adaptateur pour ancien équipement** permet de connecter des appareils Thunderbolt de 1re et de 2e génération à un ordinateur portable Thunderbolt 3.



TBT3TBTADAP

Plus d'infos : www.startech.com/fr/cables-tb3



Découvrez les performances de la technologie USB-C

Un nouveau type de connecteur a été développé pour les ordinateurs, les périphériques et les appareils mobiles : le connecteur USB-C. Cette technologie, également connue sous le nom d'USB Type-C, est bien plus performante que la technologie USB. **Contrairement à ses prédecesseurs, le connecteur USB-C profite de nombreux avantages :**



Compatible avec de nombreuses technologies.

La prise en charge de modes alternatifs est l'une des innovations majeures de la technologie USB-C. Cette norme permet le transfert des protocoles DisplayPort, HDMI et Thunderbolt 3 via USB.



Alimente et charge votre ordinateur portable.

Le connecteur USB-C délivre un courant d'alimentation maximal de 100 W aux systèmes informatiques mobiles compatibles, ce qui le rend idéal pour les tablettes et les ordinateurs portables.



Bandé passante améliorée.

Le connecteur prend en charge une bande passante maximale de 10 Gbit/s via USB 3.1 et de 40 Gbit/s via Thunderbolt 3.



Conception compacte et réversible.

Le connecteur USB-C dispose d'une conception compacte adaptée à tous types d'appareils (y compris aux appareils mobiles) et réversible pour faciliter les connexions.



Cette **station d'accueil PC USB-C pour trois écrans** vous permet de connecter trois écrans 4K tout en chargeant votre ordinateur portable.

DK30CH2DPPDU



Trois écrans



USB-C Power Delivery



Adaptateur multiport USB
avec prise en charge native de la vidéo, ports GbE et ports USB 3.0.
DKT30CHPDW



Nos **adaptateurs pour présentations** exclusifs empêchent votre ordinateur portable d'entrer en mode veille pendant une présentation.

HDMI **CDP2HD4K60SA**
VGA **CDP2VGASA**



Cet **adaptateur USB-C vers USB-A** permet la prise en charge des normes USB 2.0 et USB 3.0 sur un port USB-C.
USB31CAADP



Bénéficiez d'un débit de 10 Gbit/s USB 3.1 grâce à cet **adaptateur USB-C vers SATA 2,5"**.
USB31CSAT3CB

Vu ses capacités, le connecteur USB-C devrait s'imposer dans le monde entier dans les années à venir. En réalité, la plupart des ordinateurs portables et des téléphones disposent déjà de ports USB-C ou vont bientôt en intégrer.

Grâce à sa gamme complète de connecteurs USB-C et son service client réputé dans le monde entier, StarTech.com vous permet de connecter vos appareils USB-C en toute simplicité.



Le saviez-vous ?

Les périphériques USB-C fonctionnent également sur le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable.

Solutions de connectivité pratiques

pour les salles de réunion modernes

Créez un espace de réunion permettant d'organiser des réunions et des présentations homogènes avec vos collaborateurs.



Connectez un ordinateur portable

Le nouvel **adaptateur pour présentations** est un accessoire unique pensé pour les salles de conférence.



1 Doté d'un bouton « Mode Présentateur », cet **adaptateur vidéo USB-C** empêche votre ordinateur de se mettre en veille pendant vos longues présentations.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA

Connectez un ordinateur portable à un écran ou à un vidéoprojecteur HDMI en toute simplicité.

Facilitez la connexion entre les anciens et les nouveaux modèles lors de la transition vers les ordinateurs portables USB-C grâce à notre **câble de conversion HDMI pour salle de conférence**.

CMDDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Installez un écran

NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

Installez vos grands écrans de valeur en toute confiance grâce à nos nouveaux **supports muraux pour téléviseur**.



3 Support mural pour téléviseur 32 à 70" FLATPNLWALL
Support mural pour téléviseur multidirectionnel FPWARTB2
Support de plafond pour téléviseur FLATPNLCEIL

4 Station de charge à 7 ports USB. ST7CU35122



Réduisez l'encombrement grâce à cette solution tout-en-un



2 Le **boîtier pour table de conférence** offre de nombreuses options de connexion audio/vidéo : VGA, HDMI, Mini DisplayPort, etc.

BOX4HDECP

Une salle de conférence digne de ce nom doit proposer de nombreuses options de connectivité.

Nos câbles HDMI et DisplayPort de haute qualité permettent de raccorder n'importe quel appareil, peuvent être tirés à travers les murs et contribuent à réduire l'encombrement global de la salle de conférence.



HDMM15M Câble HDMI 15 m
HDMM30MA Câble HDMI actif 30 m
DISPL15MA Câble DisplayPort actif 15 m

Outils indispensables pour les travailleurs itinérants



Facilitez vos voyages d'affaires grâce à des solutions de connectivité simples. Découvrez nos accessoires pensés pour la mobilité, qui permettent aux travailleurs itinérants de se connecter n'importe où en toute simplicité.



Productivité mobile

Créez un poste de travail fonctionnel où que vous soyez et connectez-vous aux ports HDMI ou VGA, GbE et USB-A grâce à l'**adaptateur multi-ports USB**.



1 USB-C vers HDMI ou VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV



2 USB 3.0 vers HDMI ou VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV



3 USB-C vers HDMI, USB-A, USB-C
CDP2HDUACP



Une solution de connectivité pratique pour des présentations sans effort

Nos **adaptateurs de voyage A/V** vous permettent de connecter votre ordinateur portable à pratiquement tout type d'écran ou de vidéoprojecteur.



USB-C vers VGA, DVI ou HDMI
CDPVGDVHDB



HDMI vers DisplayPort, VGA ou DVI
HD2DPVGADVI



Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI
MDPVGVHD4K



DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI
DP2VGDVHD

Solutions d'alimentation, de charge et d'accès

Chargez et synchronisez votre téléphone, votre tablette ainsi que d'autres appareils grâce à notre large gamme de câbles de chargement.



USBLT1MWS
USB2AC2M
LTUB1MBK
USB31C5C1M

LIGHTNING
USB-C
LIGHTNING / MICRO USB
USB-C | POWER DELIVERY



Recherche de produits USB-C

Des exigences de connectivité simples à hautes performances, nos solutions vous permettent de tirer facilement le meilleur parti de vos appareils compatibles USB-C.



Le saviez-vous ?

Les périphériques USB-C fonctionnent également sur le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable

Adaptateurs vidéo et câbles					
Référence	Type de connecteur	Résolution maximale	Format	Couleur	Power Delivery
CDP2DP	USB-C vers DP	4K 60 Hz	Adaptateur	●	
CDP2DPW			Adaptateur	○	
CDP2DPMM1MB			Câble - 1 m	●	
CDP2DPMM6B			Câble - 2 m	●	
CDP2DVI	USB-C vers DVI	1920 x 1200	Adaptateur	●	
CDP2DVIW			Adaptateur	○	
CDP2DVIMM1MB			Câble - 1 m	●	
CDP2DVIMM2MB			Câble - 1,8 m	●	
CDP2HD4K60	USB-C vers HDMI	4K 60 Hz	Adaptateur	●	
CDP2HD4K60SA ★			Adaptateur	●	
CDP2HD4K60W			Adaptateur	○	
CDP2HDUCP			Adaptateur	●	
CDP2HDUCPW			Adaptateur	○	
CDP2HD		4K 30 Hz	Adaptateur	●	
CDP2HDMM1MB			Câble - 1 m	●	
CDP2HDMM2MB			Câble - 2 m	●	
CDP2HDW		1920 x 1200	Adaptateur	○	
CMDPHD2H	USB-C/HDMI/Mini DP vers HDMI	4K 30 Hz	Câble - 2 m	●	
CDP2VGA	USB-C vers VGA	1920 x 1200	Adaptateur	●	
CDP2VGAMM1MB			Câble - 1 m	●	
CDP2VGAMM2MB			Câble - 2 m	●	
CDP2VGASA ★			Adaptateur	●	
CDP2VGAUCP		1920 x 1200	Adaptateur	●	
CDP2VGAUCPW			Adaptateur	○	
CDP2VGAW			Adaptateur	○	

★ Mode Présentateur

Adaptateurs multiport et de voyage A/V									
Référence	HDMI	VGA	DVI	Mini DP	Ports hub USB	Gigabit Ethernet	Power Delivery	Couleur	
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓						●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓						●
CDPVGDVHMDP	✓	✓	✓	✓					○
DKT30CHPD	✓					2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓					2	✓	✓	○
CDP2HDUACP	✓				✓		✓		●
CDP2HDUACPW	✓				✓		✓		○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓		●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓	✓		○

Stations d'accueil PC									
Référence	Écrans	Sorties vidéo	4K Assistance	Power Delivery	Nombres de ports USB	Gigabit Ethernet	Port(s) USB de charge rapide	Prise en charge du système d'exploitation	Couleur
DKWG30DPHPU		DisplayPort HDMI	Écran simple (4K 30 Hz) lorsqu'il est connecté par USB-C	Oui (60W ; USB-C uniquement)	2x USB-A (3.0)/2x USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPDU		2x Display Port HDMI	Double DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz	Oui (60W)	4x USB-A/1x USB-C			Windows® macOS	●
MST30C2DPPD		DisplayPort HDMI	Écran simple (4K 30 Hz)	Oui (60W)	3x USB-A / 1x USB-C	✓	✓	Windows®	●
USB3SDOCKDD		DVI HDMI VGA	✗		5x USB-A			Windows® Chrome OS™	●



Recherche de produits USB-C

Des exigences de connectivité simples à hautes performances, nos solutions vous permettent de tirer facilement le meilleur parti de vos appareils compatibles USB-C.

Hubs						
Référence	Ports USB	Port(s) de charge rapide	Gigabit Ethernet	Power Delivery	Couleur	Source d'alimentation
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Adaptateur secteur optionnel inclus
HB30C4AFS	4x USB-A	4x ports de charge et de synchronisation			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x ports de charge et de synchronisation			●	
HB30C1A1CPD	1x USB-A 1x USB-C		✓	●	●	
HB30C3A1CFBW	3x USB-A 1x USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	
HB30C3AGEPD	3x USB-A	✓	✓	●		
HB30C3APD			✓	●		
HB30C3APDW			✓	○		
HB30C3A1GEA		✓		○		
HB30C4AFPD	4x USB-A		✓	●		
HB30C4AB				●		
HB30C4ABW				○		

Adaptateurs Gigabit Ethernet				
Référence	Gigabit Ethernet	Ports USB	Power Delivery	Couleur
US1GC30PD	1		✓	●
US1GC303APD		3	✓	●
US1GC301AU		1		●
US1GC30A				●
US1GC30B				●
US1GC30W				○
US1GC301AU2R		2	1	●

Remarque : tous les adaptateurs USB-C Gigabit Ethernet sont compatibles avec le port Thunderbolt 3.

Boîtiers de disque dur					
Référence	Type de bus	Type de boîtier	Nombre de boîtier	Épaisseur de boîtier maximale	Caractéristiques particulières
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gb/s	mSATA	2		RAID
S252BU313R				12,5 mm	RAID et ventilateur
S251BPU31C3		SATA 2,5"	1	9,5 mm	
S251BU31315				15 mm	
S251BU31C3CB				9,5 mm	
SM21BMU31C3		M.2 (NGFF ; clé B)			

Lecteur/enregistreur de carte					
Référence	Type de bus	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 (5 Gb/s)	Double slot			
CFASTRWU3C	USB 3.0 (5 Gb/s)			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 (5 Gb/s)	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 (5 Gb/s)	✓	✓		

Câbles Thunderbolt 3						
Référence	Vitesse de transfert Thunderbolt 3	Longueur	Couleur	Version USB	Prise en charge de DisplayPort Alt Mode	Capacités Power Delivery
TBLT34MM50CM	40 Gb/s	0,5 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gb/s	✓	100 W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	20 Gb/s	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gb/s	✓	60 W
TBLT3MM1MW			○			
TBLT3MM2M	20 Gb/s	2 m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gb/s	✓	60 W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40 Gb/s	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gb/s	✗	100 W
TBLT3MM2MA		2 m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gb/s		60 W

Les câbles Thunderbolt 3 peuvent être utilisés comme des câbles USB-C à des vitesses USB.



Recherche de supports écran

Découvrez notre large gamme de supports écran et trouvez celui adapté à votre espace de travail.

Référence	Écrans	Type	Bras articulé	Réglage de la hauteur	Taille maximale d'écran	Couleur
ARMSLIM		Support de bureau	✓	Assisté par un ressort	26in	●
ARMPIVOTB			✓	Poteau réglable	27in	●
ARMPIVOTE			✓	Assisté par un ressort	24in	●
ARMPIVOTHD			✓		32in	●
ARMPIVOT			✗	Poteau réglable	30in	●
ARMPIVOTV2			✗		32in	●
ARMPIVSTND		Support de bureau	✗	Poteau réglable	30in	●
ARMPIVWALL		Support mural	✓	Assisté par un ressort	30in	●
ARMWALLD5			✓		27in	●
ARMWALLS			✓	✗	27in	●
ARMWALL			✗		27in	●
ARMCBCL			✗	Poteau réglable	30in	●
MONSTADJD		Rehausseur d'écran	✗	Modulaire	32in	●
MONSTADJDL			✗		32in	●
ARMUNONB		Support de bureau	✓	Assisté par un ressort	27in	●
ARMDUAL		Support de bureau	✓	Poteau réglable	24in	●
ARMSLIMDUO			✓	Assisté par un ressort	30in	●
ARMBARDUO		Support de bureau	✗	Poteau réglable	24in	●
ARMDUAL30		Support de bureau	✓	Assisté par un ressort	30in	●
ARMDUALV		Support de bureau	✗	Poteau réglable	27in	●
ARMBARDUOV	superposé	Support de bureau	✗		27in	●
ARMTRIO		Support de bureau	✓	Poteau réglable	24in	●
ARMBARTRIO2		Support de bureau	✓		27in	●
ARMQUAD		Support de bureau	✓	Poteau réglable	27in	●
ARMBARQUAD		Support de bureau	✓		27in	●



Recherche de station d'accueil PC

Trouvez votre bonheur dans notre large sélection de stations d'accueil PC.

Thunderbolt 3							
Référence	Écrans	Sorties vidéo	4K	Power Delivery	Nombre de ports USB et d'autres ports	Port(s) USB de charge rapide	Style
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Double 4K 60 Hz	15 W (MacBook Pro uniquement)	2x USB-A / 1x USB-C	✓	Horizontal Noir et gris
TB3DK2DPWUE				✗			
TB3DK2DPPDUE				Oui (85 W)			
USB-C (5 Gb/s)							
USB3SDOCKDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A	✓	Vertical ou horizontal Noir et argent
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Écran simple (4K 60 Hz)	Oui (60 W)	3x USB-A / 1x USB-C		
DK30CH2DPPDU		2x DisplayPort, HDMI	Double DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz		4x USB-A / 1x USB-C		
WiGig ou USB-C							
DKWG30DPHPU		DisplayPort, HDMI	Écran simple (4K 30 Hz) - lorsqu'il est connecté par USB-C	Oui (60 W ; USB-C uniquement)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)	✓	Vertical Noir et argent
USB 3.0 - A (5 Gb/s)							
USB3VDOCKD		DVI	✗	✗	3x USB-A	✓	Horizontal Noir et argent
DK30A2DH		2x DisplayPort 2x HDMI	Double moniteur (4K 60Hz)		6x USB-A		
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Écran simple (4K 30 Hz)		4x USB-A		
USB3SDOCKDD		2x DVI, HDMI, VGA	✗		5x USB-A	✗	Vertical ou horizontal Noir et argent
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2x USB-A (3.0) / 4x USB-A (2.0)		
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3x USB-A		
USB3DOCKH2DP		2x DisplayPort, HDMI	Écran simple (4K 30 Hz)		5x USB-A	✓	Horizontal Noir et argent
USB 3.0 - A (5 Gb/s) - 2x ordinateurs portables							
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Écran simple (4K 30 Hz)	✗	5x USB-A	✓	Horizontal Noir et argent
Thunderbolt 2							
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Écran simple (4K 60 Hz)	✗	4x USB-A	✓	Horizontal Argent
TB2DOCK4K2DP		2x DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4x USB-A		Horizontal Argent

Plus de 3 000 produits prenant en charge plus de 200 technologies différentes

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

Câbles

Audio/vidéo
Gestion de réseau
USB-C et Thunderbolt 3
Charge



Adaptateurs vidéo

USB-C et Thunderbolt 3
USB-A
DisplayPort et Mini DisplayPort
HDMI et DVI



Gestion de réseau

Transceivers SFP
Adaptateurs réseau ordinateur portable
Cartes réseau serveur et ordinateur de bureau
Convertisseurs de média Ethernet



Supports écran et ergonomies

Supports poste de travail
Supports salle de conférence
Meubles ergonomiques



Stockage de données

Récupération de données, création d'images, assainissement
Stockage interne et externe
Convertisseurs et adaptateurs



Connectivité audio/vidéo

Extendeurs
Convertisseurs et scalers
Répartiteurs et commutateurs
Acquisition vidéo



Stations d'accueil universelles

Stations d'accueil universelles USB-A
USB-C et Thunderbolt
Adaptateurs multi-ports



Commutateurs et câbles KVM

Commutateurs KVM ordinateur de bureau et entreprise
Extendeurs KVM
Câbles KVM



Racks et armoires serveurs

Étagères et accessoires de rack
Racks et armoires serveurs muraux
Racks et armoires à cadre ouvert



Cartes et périphériques

Cartes série, adaptateurs, extendeurs
Connectivité ordinateur de bureau
Cartes et extendeurs USB
Hubs USB-A
Hubs USB-C et Thunderbolt

