

2018

# GUIDA ALLA CONNETTIVITÀ

TUTTI I SEGRETI DELLE SOLUZIONI  
TECNOLOGICHE PER LA CONNESSIONE



Con tre sezioni  
dedicate alla ricerca  
dei prodotti

SCOPRI LE PRESTAZIONI  
DELLA TECNOLOGIA USB-C

COLLEGA QUALSIASI  
DISPOSITIVO A UN DISPLAY

THUNDERBOLT 3: POTENTE,  
PRATICA, PORTATILE

UNA STAZIONE DI LAVORO  
DISEGNATA PER IL TUO COMFORT

GESTISCI ED ESTENDI  
LA RETE

STRUMENTI INDISPENSABILI  
PER CHI È SEMPRE IN VIAGGIO

LE WORKSTATION MODERNE

SALE RIUNIONI MODERNE

LA DOCK GIUSTA

## La parola a Paul



Benvenuto! Quello che hai tra le mani è il nuovo numero della Guida alla connettività, la rivista che ti tiene informato sulle ultime novità riguardanti le tecnologie, le tendenze e i prodotti più importanti per i professionisti IT.

L'adozione dello standard USB-C procede a un ritmo sempre più serrato. Questo nuovo tipo di connettore è diventato ormai un'opzione standard nei dispositivi di molti brand, come HP, Dell, Lenovo e Apple, che hanno sostituito le porte obsolete di alcuni modelli con nuove porte USB Type-C.

Secondo le stime, all'inizio del 2018 oltre il 50% dei nuovi modelli di computer laptop avrà una porta USB Type-C integrata. A questi computer gli utenti dovranno collegare dispositivi con connettori obsoleti e pertanto aumenterà la richiesta di adattatori, cavi e convertitori capaci di colmare il divario tra i nuovi e i precedenti standard.

Per garantirti una connessione USB-C sempre perfetta, i nostri team Market Research e Product Development si sono impegnati a fondo per individuare e sviluppare prodotti che anticipano le tue esigenze. Al momento sono disponibili oltre 100 prodotti USB-C, un numero che aumenta ogni settimana.

In questa guida troverai soluzioni esclusive per ottimizzare la produttività e l'efficienza in diversi ambienti, dalla sala riunioni al back office. Potrai inoltre scoprire un nuovo prodotto StarTech.com: l'eccezionale adattatore con modalità Presentazione, che ti consentirà di tenere le tue presentazioni senza interruzioni.

Buon proseguimento,

*Paul*

**Paul Seed**  
CEO/co-fondatore  
StarTech.com

StarTech.com ti aiuta a individuare, trovare, reperire e utilizzare i componenti necessari per la connettività, per diventare un esperto delle tecnologie IT. **Scopri come.**

### ★ Più di 3000 prodotti che supportano 200 tecnologie

Dalle tecnologie meno recenti alle soluzioni all'avanguardia, tutti i prodotti necessari per realizzare le tue soluzioni, offerti da un unico fornitore

### 🔧 Risorse e strumenti per risparmiare tempo

ConXit Connection Wizard, schede di compatibilità tra i brand e altri strumenti esclusivi che semplificano il lavoro

### 💬 Assistenza 24 ore su 24

Accesso gratuito al supporto pre e post-vendita, per avere tutte le informazioni e i prodotti di cui hai bisogno



Ti serve una mano per realizzare la connessione?



[www.startech.com/it/support](http://www.startech.com/it/support)

# Contenuti

- 4 Le workstation moderne
- 6 Una Stazione di Lavoro Disegnata per il tuo Comfort
- 8 Collega qualsiasi dispositivo a un display
- 10 La dock giusta
- 12 Gestisci ed estendi la rete
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Scopri le prestazioni della tecnologia USB-C
- 18 Sale riunioni moderne
- 20 Strumenti indispensabili per chi è sempre in viaggio
- 22 **Schede di ricerca rapida**  
USB-C e Thunderbolt 3  
Supporti per display  
Docking Station

ARTICOLO DI COPERTINA



# Nelle workstation moderne la connettività incontra il comfort

Con un'ampia scelta di docking station, supporti per monitor e hub di ricarica puoi creare uno spazio di lavoro confortevole, personalizzato e sempre connesso.



## Collegamento a una workstation

Basta un singolo cavo USB-C per collegare il computer laptop a una workstation con due monitor e altri dispositivi.



**Docking station USB-C per due monitor con tecnologia Power Delivery.**  
MST30C2DPPD

Con il **supporto per due monitor** puoi ampliare lo spazio di lavoro mantenendo lo stesso numero di display.



1

ARMDUAL

## Cerchi una soluzione da uno o tre monitor?



Consente di trasformare un laptop in una **workstation compatta** ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps).

DKT30CHV

Se hai un solo display, puoi risparmiare spazio utilizzando la **staffa per monitor da appendere nelle cabine**.

ARMCBCL



Crea una workstation ad alte prestazioni con tecnologia Ultra HD utilizzando questa **docking station per tre monitor**, in grado di supportare quattro display, tra cui un monitor 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP

Se vuoi aumentare al massimo la produttività e lo spazio sulla scrivania, prova la **staffa da scrivania per tre monitor**.

ARMTRIO



## Alimentazione

Collega i dispositivi USB alla scrivania e ricarica velocemente il telefono o il tablet utilizzando questo **hub USB a 7 porte** (2 di ricarica rapida).

ST93007U2C



3

**2 porte di ricarica rapida**

## Lavora con il massimo comfort

La **workstation seduto/in piedi** ti consente di cambiare facilmente posizione e lavorare in un ambiente più ergonomico.

ARMSTS



## Aggiungi un monitor

Combinando cavi e adattatori puoi realizzare una workstation ordinata e risparmiare sui costi. I cavi adattatori video consentono di collegare un dispositivo o una docking station direttamente a un monitor.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT A DVI

HDDVIMM2M

HDMI A DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT A USB-C



# Una Stazione di Lavoro Disegnata per il tuo Comfort

I supporti per monitor consentono di risparmiare spazio e possono essere combinati con le scrivanie seduto/in piedi personalizzabili per realizzare una workstation più confortevole e produttiva.

La scrivania è in grado di sostenere due staffe o due supporti per monitor, migliorando nel complesso la produttività, il comfort e il benessere dei dipendenti.

La spaziosa **workstation seduto/in piedi** offre una soluzione ergonomica, regolabile e a basso costo per migliorare il comfort dell'area di lavoro.

ARMSTSLG


 Facile da installare nelle cabine tradizionali



La possibilità di consultare diversi schermi consente di esaminare documenti complessi, scrivere codici efficaci o modificare rapidamente i contenuti.

Con i **supporti multi-monitor** puoi liberare spazio sulla scrivania, personalizzare la posizione del monitor e creare uno spazio di lavoro ottimale.

ARMQUAD   
 ARMTRIO   
 ARMDUAL30 



**Perché è importante scegliere una soluzione ergonomica**

-  Disturbi Muscoloscheletrici rappresentano **33%** di tutti i casi di infortuni sul lavoro<sup>1</sup>
-  Il costo diretto stimato di assenteismo in CA/US/GB e di 16,6 miliardi nel 2012<sup>2</sup>
-  Il costo MSD's<sup>1</sup> per ogni 100 dipendenti costa circa \$103,000 annuali.<sup>3</sup>



Poliuretano di primissima qualità

Allevia la tensione ai piedi, alle ginocchia, al bacino e alla schiena.

Per un sostegno più confortevole ed ergonomico, scegli anche il nuovo **tappetino antifatica**. La base imbottita resistente all'uso è realizzata in poliuretano espanso di primissima qualità.

STSMAT




Con questo supporto robusto puoi installare il monitor sopra la scrivania.

Personalizza la posizione del monitor con **la staffa per il montaggio su scrivania**.

ARMPIVOTHD

 Altezza facilmente regolabile

 Struttura in alluminio per carichi pesanti



Cassetto incluso

Alza il monitor al livello dello sguardo con il nuovo **rialzo per monitor ad altezza regolabile**.

MONSTADJDL

# Collega qualsiasi dispositivo a un display

Dalle tecnologie meno recenti alle connessioni di ultima generazione, StarTech.com offre la più vasta scelta di adattatori per display. Diventa più produttivo collegando diversi monitor al computer o associa un proiettore in modalità plug-and-play per esporre con successo la tua presentazione.

**NUOVO!** Introduzione al nuovo adattatore per le presentazioni.

**Concentrati sul pubblico. A tenere sveglio il computer, ci pensiamo noi.**

L'adattatore per le presentazioni è dotato di un esclusivo interruttore per la modalità Presentazione che tiene attivo il computer laptop quando è collegato a un proiettore. È l'accessorio ideale da usare nelle sale riunioni se un incontro si protrae per molto tempo e i computer laptop rischiano di passare alla modalità di risparmio energetico.

Quando l'interruttore è acceso, il display del computer laptop collegato non entra in modalità sospensione.

HDMI CDP2HD4K60SA  
VGA CDP2VGASA



- 1 Trasmetti i contenuti del tuo dispositivo DisplayPort su un monitor o un proiettore VGA. **DP2VGA2**
- 2 Collega un monitor o un proiettore HDMI tramite la porta Mini DisplayPort del computer laptop. **MDP2HDMI**
- 3 Proietta lo schermo del computer laptop USB-C su un monitor o con un proiettore VGA. **CDP2VGA**



Con questo elegante **adattatore 4 in 1** puoi collegare comodamente un computer USB-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. **CDPVGDVHDMDP**



Puoi usare i cavi adattatori per collegare il computer laptop o la docking station direttamente al monitor, risparmiando sui costi e senza ingombro di cavi.

Mini DisplayPort a HDMI MDP2HDMM2MB  
DisplayPort a DVI DP2DVIMM10  
USB-C a DisplayPort CDP2DPMM6B



**Diventa subito più produttivo** usando diversi monitor.



Con l'**adattatore Thunderbolt 3 a due monitor DisplayPort** puoi collegare un computer laptop Windows o un dispositivo MacBook con tecnologia Thunderbolt 3 a due monitor 4K a 60 Hz, dotati di tecnologia DisplayPort e risoluzione elevata.

**TB32DP2T**



Aumenta al massimo la produttività con lo **splitter multi-monitor USB-C a DisplayPort**, che consente di collegare il computer laptop a due monitor.

**MSTCDP122DP**



Con questo **splitter multi-monitor DisplayPort a DisplayPort** puoi collegare il computer a quattro display e svolgere varie attività contemporaneamente con la massima facilità.

**MSTDP124DP**

# La dock giusta

Abbiamo la docking station più adatta a ogni esigenza.

Per i requisiti specifici della tua workstation serve una soluzione versatile. Scegli tra un'ampia gamma di docking station universali e trova la soluzione perfetta che ti consentirà di trasformare un semplice laptop nella workstation dei tuoi sogni.



## Connessioni comode e compatibili



Realizza una workstation perfetta ad alte prestazioni, con opzioni di ricarica per computer laptop Thunderbolt 3. Con la **docking station 4K Thunderbolt™ 3 per due monitor** puoi espandere al massimo le funzionalità di connessione del tuo computer laptop Windows o MacBook.

TB3DK2DPPDU

Due monitor 4K

Power Delivery USB-C



Raggiungi un nuovo livello di produttività con l'esclusiva **docking station USB-C per tre monitor**, che consente di collegare tre display e ricaricare al contempo il computer laptop.

DK30CH2DPPDU

Tre monitor

Power Delivery USB-C



Con la **docking station 4K Thunderbolt 2** puoi ampliare le potenzialità del tuo MacBook Thunderbolt 2 collegandolo a due monitor e ad altri dispositivi.

TB2DOCK4KDHC

Due monitor



Con questa **docking station WiGig** puoi collegare il computer laptop a una rete wireless sfruttando la tecnologia WiGig® o tramite una connessione via cavo USB-C.

DKWG30DPPDU

Tecnologia WiGig Due monitor

Gli adattatori multi-porta sono l'accessorio ideale da portare sempre insieme al computer laptop



Con il nuovo **adattatore multi-porta USB-C, dotato di tecnologia Power Delivery**, puoi alimentare o ricaricare il computer laptop creando una workstation pronta all'uso.

DKT30CHPD

GbE

4K 4K HDMI Power Delivery USB-C

## Hub USB

Abbiamo l'hub USB più adatto a ogni configurazione e a ogni esigenza.



**Hub USB 3.0 a 4 porte con alimentazione - USB-C**  
HB30C4AFPD

4 PORTE USB TYPE-A



**Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C**  
HB30C3A1GE

3 PORTE USB TYPE-A

**Hub USB 3.0 a 10 porte con porte di ricarica e sincronizzazione**  
ST103008U2C



**Hub USB 3.0 a 10 porte per uso industriale**  
ST1030USBM



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.startech.com/it/hub-usb](http://www.startech.com/it/hub-usb)

# Gestisci ed estendi la rete

Migliora le prestazioni e l'affidabilità della rete.

I moduli SFP sono coperti da una garanzia a vita, sono in linea con gli standard MSA, ma soprattutto non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in termini di prestazioni e affidabilità.



## Caratteristiche dei moduli SFP:

- Conformità a specifiche OEM esigenti
- Conformità agli standard del settore MSA
- Totalmente collaudati per prestazioni garantite
- Garanzia a vita con supporto tecnico
- Risparmio sui costi rispetto ai moduli SFP degli OEM
- Brand affidabile

QSFP+ da 40 Gigabit compatibile con Cisco	QSFP40GLR4ST
SFP+ da 10 Gigabit compatibile con HP	J9150AST
SFP+ da 10 Gigabit compatibile con Juniper	EXSFP10GESRS

Scopri la linea completa di moduli SFP:  
[www.startech.com/it/SFPs](http://www.startech.com/it/SFPs)

Collegati alla rete con la massima tranquillità.

Con la gamma completa di cavi di rete Startech puoi collegarti alla rete con la massima tranquillità.



I **cavi in fibra** assicurano un trasferimento dei dati veloce e affidabile all'interno della rete.

A50FBLCLC2	Cavo patch in fibra ottica, duplex multimodale da 10 Gb
SMFIBLCLC1	Cavo patch in fibra ottica, duplex monomodale da 1 m
FIBLCST3	Cavo patch in fibra ottica, duplex multimodale da 3 m



I **cavi patch CAT6**, disponibili in numerosi modelli, consentono di stabilire connessioni di rete Gigabit con tecnologia PoE.

N6PATC3MBL	Blu da 3 m
N6PATC50CMGR	Grigio da 50 cm
N6PATC2MGR	Grigio da 2 m

## Caratteristiche dei cavi di rete:

- Ampia scelta di colori e tipi di connettori
- Disponibili in diverse lunghezze
- Totalmente collaudati
- Coperti da garanzia a vita
- 100% Rame

Scopri la linea completa di cavi in fibra e cavi patch CAT6:  
[www.startech.com/it/Cavi/Rete](http://www.startech.com/it/Cavi/Rete)

StarTech.com offre numerose soluzioni di rete che semplificano le connessioni e ne estendono la portata.

Dall'aggiornamento della connessione wireless del computer laptop all'estensione di un segnale wireless tra edifici diversi, con StarTech.com sei sempre connesso.

Sostituisci, aggiorna o aggiungi una connessione di rete cablata.

Con l'ampia gamma di adattatori di rete per computer laptop prodotti da Startech.com, puoi accedere a reti affidabili, sia wireless che cablate, ovunque ti trovi.



1 USB433ACD1X1	USB-A a WiFi
2 US16C30B	USB-C a Gigabit Ethernet
3 USB31000S	USB-C a Gigabit Ethernet

## Caratteristiche dell'adattatore di rete USB:

- Accesso semplificato alla rete per i dispositivi USB
- Trasferimento rapido dei file grazie al supporto effettivo per la larghezza di banda Gigabit con reti Gigabit Ethernet (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
- Design estremamente portatile pensato per gli spostamenti

Scopri la linea completa di adattatori di rete per computer laptop:  
[www.startech.com/it/Ingressi-uscite-reti/adattatori-rete-usb](http://www.startech.com/it/Ingressi-uscite-reti/adattatori-rete-usb)

Dimensiona, gestisci o aggiorna la rete.

Scegli gli switch, gli extender e le schede NIC di Startech per gestire al meglio le apparecchiature di rete.



Implementa o dimensiona la rete con questo **switch gestito**, che ti consente di aggiungere otto porte Gigabit Ethernet e due slot SFP per connessioni in fibra.  
**IES101G2SFPW**



Grazie al **convertitore multimediale da rame a fibra per connessioni Gigabit Ethernet** puoi convertire le connessioni di rete ed estenderle fino a 20 km.  
**ET91000SM20**




Aggiorna il server o la workstation per connessioni 10G su cablaggi in rame con questa **scheda di rete** che integra il potente chip Intel X550-AT.  
**ST10000SPEXI**

Scopri la linea completa di soluzioni per la gestione delle reti:  
[www.startech.com/it/Ingressi-uscite-reti](http://www.startech.com/it/Ingressi-uscite-reti)

# Thunderbolt 3: potente, pratica, portatile



Thunderbolt™3 è una tecnologia I/O a singolo cavo capace di trasformare un computer laptop in una potente workstation. Rispetto a qualsiasi altro cavo, offre una larghezza di banda quattro volte superiore per il trasferimento dei dati e due volte superiore per il trasferimento dei video; inoltre eroga fino a 100 W di potenza per la ricarica del sistema, trasformando i limiti inerenti alle porte dei computer in nuove opportunità di connessione.

La connessione Thunderbolt 3 racchiude tutte le tecnologie più importanti in una singola porta. È la più versatile disponibile sul mercato e, probabilmente, la più comoda e pratica, se si scelgono gli accessori e gli adattatori giusti.



Thunderbolt 3 è l'USB-C per tutte le connessioni

## Prestazioni esclusive

-  2 display 4K a 60 Hz (o un display 5K)
-  Larghezza di banda a 40 Gbps
-  Connessione di rete 10 GbE tra due computer Thunderbolt 3
-  Larghezza di banda quattro volte superiore per il trasferimento dei dati e due volte superiore per il trasferimento di video rispetto a qualsiasi altro cavo
-  Potenza di ricarica del computer laptop fino a 100 W
-  Aggiunta di una scheda PCIe a un computer laptop  
\* tramite lo chassis PCIe Thunderbolt 3


## Compatibilità universale

Una singola porta per il collegamento di dispositivi Thunderbolt, qualsiasi modello di display (con adattatore) e un numero infinito di dispositivi USB.

## Connettore USB-C

Il connettore USB-C, compatto e reversibile, consente di alimentare e ricaricare il computer laptop.

## Larghezza di banda



Prodotti Thunderbolt 3 da StarTech.com



## Docking Station

Con la **docking station 4K Thunderbolt 3 per due monitor con Power Delivery** puoi potenziare al massimo le funzionalità di connessione del tuo computer laptop Windows o MacBook.

**TB3DK2DPPDUE**

Visualizza ulteriori informazioni: [www.startech.com/it/dock-tb3](http://www.startech.com/it/dock-tb3)

## Con la tecnologia Thunderbolt 3, puoi:

- Accedere e modificare velocemente file non compressi di grandi dimensioni, come video e immagini, per le produzioni in loco che procedono a ritmo serrato
- Trasferire un film 4K in meno di 30 secondi o 3 ore di video 4K GoPro® in meno di un minuto
- Modificare un video 4K su un display e visualizzare un'anteprima del video a schermo intero sul secondo display 4K
- Connettere e disconnettere velocemente due monitor 4K con un singolo cavo per periferiche, ricaricando contemporaneamente il computer laptop
- Concatenare fino a sei dispositivi

## Adattatori per display

Collega un computer laptop MacBook Pro o Windows Thunderbolt 3 a due display 4K a 60 Hz con l'**adattatore Thunderbolt 3 a due monitor DisplayPort**.

**TB32DP2T**

Visualizza ulteriori informazioni: [www.startech.com/it/adattatori-tb3](http://www.startech.com/it/adattatori-tb3)



## Cavi e adattatori

Gli **adattatori di precedente generazione** consentono di collegare un computer laptop Thunderbolt 3 a dispositivi con tecnologia Thunderbolt 1 e 2.

**TBT3TBTADAP**

Visualizza ulteriori informazioni: [www.startech.com/it/cavi-tb3](http://www.startech.com/it/cavi-tb3)





# Scopri le prestazioni della tecnologia USB-C

È arrivato un nuovo connettore per computer, periferiche e dispositivi mobili: il connettore USB-C. Questa tecnologia, nota anche come USB Type-C, supera di gran lunga lo standard USB. **A differenza dei modelli precedenti, il connettore USB-C offre numerosi vantaggi:**



## Supporta più tecnologie.

Il cambiamento più importante introdotto dalla tecnologia USB-C è probabilmente la compatibilità con Alternate Modes. La specifica Alt Mode consente il trasferimento dei protocolli DisplayPort, HDMI e Thunderbolt 3 su una connessione USB.



## Supporta una larghezza di banda superiore.

Il connettore supporta larghezze di banda di 10 Gbps con tecnologia USB 3.1 e 40 Gbps con tecnologia Thunderbolt 3.



## Alimenta e ricarica il computer laptop.

Il connettore USB-C eroga fino a 100 W di potenza ai sistemi laptop compatibili, risultando perfetto per tablet e computer laptop.



## Design compatto e reversibile.

Il connettore USB-C è caratterizzato da un design esclusivo e compatto, ideale per qualsiasi dispositivo (compresi i dispositivi mobili), ed è reversibile per consentire connessioni semplificate.



Con questa **docking station video USB-C per tre display** puoi collegare tre monitor 4K e ricaricare contemporaneamente il tuo computer laptop.

**DK30CH2DPPDU**



Tre monitor



Power Delivery USB-C



## Adattatore multiporta USB-C

con supporto nativo dei video, GbE e porte USB 3.0.

**DKT30CHPDW**



Gli esclusivi **adattatori con modalità Presentazione** evitano che il computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione.

**HDMI CDP2HD4K60SA**

**VGA CDP2VGA**



Il connettore USB-C supporta le tecnologie USB 2.0 e USB 3.0 con l'impiego di questo **adattatore USB-C a USB-A.**

**USB31CAADP**



Sfrutta le velocità a 10 Gbps offerte dalla tecnologia USB 3.1 con questo **adattatore USB-C a SATA da 2,5".**

**USB31CSAT3CB**

Con queste funzionalità, l'USB-C diventerà il connettore più diffuso al mondo nei prossimi anni. Molti dei principali modelli di telefoni e computer laptop, infatti, hanno già introdotto o aggiunto porte USB-C.

StarTech.com offre la gamma più completa di prodotti per la connettività USB-C e un supporto affidabile globale, per connessioni semplificate a qualsiasi dispositivo USB-C.

Parla con un consulente tecnico

☎ 00 800 917 993 🗨 [www.startech.com/it/chat](http://www.startech.com/it/chat)

Ulteriori informazioni: [www.startech.com/it/usb-c](http://www.startech.com/it/usb-c)



## Non tutti sanno che...

Le periferiche USB-C sono compatibili anche con le porte Thunderbolt 3 del computer laptop.

# Sale riunioni moderne con connessioni dedicate

Configura uno spazio comune per tenere riunioni e presentazioni perfette insieme ai tuoi colleghi.




## Collegamento a un computer laptop

Il nuovo **adattatore con modalità Presentazione** è un accessorio esclusivo pensato per i requisiti delle sale riunioni.

- Grazie a un interruttore per la modalità Presentazione, questo **adattatore display USB-C** mantiene il computer in funzione durante le presentazioni più lunghe.

HDMI CDP2HD4K60SA VGA CDP2VGASA



Connessione del computer laptop a un proiettore o un display HDMI con la massima praticità.

Con l'arrivo dei computer laptop USB-C, scegli il **cavo convertitore HDMI per sale riunioni** per connettere senza problemi i modelli di nuova e di precedente generazione.

CMDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT



Dimentica il disordine con questa soluzione completa

- Il **box da tavolo conferenza** consente svariate opzioni di connettività AV, ad esempio VGA, HDMI e Mini DisplayPort.

BOX4HDECP



## Per installare un display NUOVA LINEA DI PRODOTTI

Con i nuovi **supporti TV da parete** puoi installare display costosi di grandi dimensioni in assoluta sicurezza.



- Supporto TV da parete (32"-70") FLATPNLWALL**

**Supporto TV da parete completamente articolabile FPWARTB2**

**Supporto per TV da soffitto FLATPNLCEIL**

## Batteria sempre carica

Ricarica simultanea di più dispositivi mobili

- Stazione di ricarica USB a 7 porte. ST7CU35122**



## Una sala riunioni non è completa senza connessioni.

I cavi DisplayPort e HDMI di alta qualità offerti da Startech consentono di collegare qualsiasi dispositivo, possono essere instradati all'interno delle pareti e migliorano l'ordine generale della sala riunioni.



HDMM15M Cavo HDMI da 15 m  
HDMM30MA Cavo HDMI attivo da 30 m  
DISPL15MA Cavo DisplayPort attivo da 15 m

# Strumenti indispensabili per chi è sempre in viaggio

Soluzioni semplici per la connettività che trasformano un viaggio di lavoro in un viaggio di piacere. Dai un'occhiata agli accessori indispensabili per chi è sempre in viaggio, pensati per la mobilità e per consentire connessioni semplificate.

## La produttività non si ferma mai

Organizza una workstation funzionale ovunque ti trovi e collegati a un display con tecnologia HDMI o VGA, GbE e USB-A grazie all'**adattatore USB multi-porta**.

- 1 USB-C a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE DKT30CHV
- 2 USB 3.0 a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE USB3SMDOCKHV
- 3 USB-C a HDMI, USB-A, USB-C CDP2HDUACP



1



2



3

Power Delivery USB-C

## Connessioni dedicate per presentazioni perfette

Gli **adattatori A/V da viaggio** consentono di collegare il computer laptop a qualsiasi monitor o proiettore.



USB-C a VGA, DVI o HDMI  
CDPVGDVHDB



HDMI a DisplayPort, VGA, o DVI  
HD2DPVGADVI



Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI  
MDPVGDVHD4K



DisplayPort a VGA, DVI o HDMI  
DP2VGDVHD


## Alimenta, ricarica e accedi ai dispositivi

Con l'ampia gamma di cavi di ricarica Startech puoi caricare e sincronizzare il telefono, il tablet e altri dispositivi.



USBLT1MWS  
USB2AC2M  
LTUB1MBK  
USB31C5C1M

LIGHTNING  
USB-C  
LIGHTNING / MICRO USB  
USB-C | POWER DELIVERY



## Ricerca prodotti USB-C

Dai requisiti di connettività più semplici all'esigenza di prestazioni elevate, i nostri prodotti consentono di utilizzare al meglio i dispositivi dotati di tecnologia USB-C.



### Non tutti sanno che...

Le periferiche USB-C sono compatibili anche con le porte Thunderbolt 3 del computer laptop

### Cavi e adattatori per display

Numero di serie	Tipo di connettore	Risoluzione massima	Formato	Colore	Power Delivery
CDP2DP	USB-C a DisplayPort	4K a 60 Hz	Adattatore	●	
CDP2DPW			Adattatore	○	
CDP2DPM1MB			Cavo - 1 m	●	
CDP2DPM6B			Cavo - 2 m	●	
CDP2DVI	USB-C a DVI	1920x1200	Adattatore	●	
CDP2DVIW			Adattatore	○	
CDP2DVI1MB			Cavo - 1 m	●	
CDP2DVI2MB			Cavo - 1,8 m	●	
CDP2HD4K60	USB-C a HDMI	4K a 60 Hz	Adattatore	●	
CDP2HD4K60SA ★			Adattatore	●	
CDP2HD4K60W			Adattatore	○	
CDP2HDUCP			Adattatore	●	✓
CDP2HDUCPW			Adattatore	○	
CDP2HD		4K a 30 Hz	Adattatore	●	
CDP2HD1MB			Cavo - 1 m	●	
CDP2HD2MB			Cavo - 2 m	●	
CDP2HDW		1920x1200	Adattatore	○	
CMDPHD2H		USB-C/HDMI/mDP a HDMI	4K a 30 Hz	Cavo - 2 m	●
CDP2VGA	USB-C a VGA	1920x1200	Adattatore	●	
CDP2VGAM1MB			Cavo - 1 m	●	
CDP2VGAM2MB			Cavo - 2 m	●	
CDP2VGASA ★			Adattatore	●	
CDP2VGAUCP			Adattatore	●	✓
CDP2VGAUCPW			Adattatore	○	
CDP2VGAW			Adattatore	○	

★ Modalità Presentazione

### Adattatori A/V da viaggio e multiporta

Numero di serie	HDMI	VGA	DVI	mDP	Porte hub USB	Gigabit Ethernet	Power Delivery	Colore
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HUAACP	✓				✓		✓	●
CDP2HUAACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

### Docking Station

Numero di serie	Display	Uscite video	4K Supporto	Power Delivery	Numero di porte USB	Gigabit Ethernet	Porte USB per la ricarica veloce	Sistemi operativi supportati	Colore
DKWG30DPPDU	2	HDMI Display Port	Monitor singolo (4K a 30 Hz) se collegato tramite USB-C	Sì (60 W; solo USB-C)	2 USB-A (3.0)/2 USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPDU	3	2 HDMI Display Port	h	Sì (60 W)	4 USB-A/1 USB-C		✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	HDMI Display Port	Monitor singolo (4K a 30 Hz)	Sì (60 W)	3 USB-A/1 USB-C	✓	✓	Windows®	●
USB3SDOCKDD	2	DVI HDMI VGA	✗		5 USB-A			Windows® Chrome OS™	●



## Ricerca prodotti **USB-C**

Dai requisiti di connettività più semplici all'esigenza di prestazioni elevate, i nostri prodotti consentono di utilizzare al meglio i dispositivi dotati di tecnologia USB-C.

Hub						
Numero di serie	Porte USB	Porte per la ricarica veloce	Gigabit Ethernet	Power Delivery	Colore	Sorgente di alimentazione
HB30C3A1GE	3 USB-A		✓		●	Include un adattatore CA facoltativo
HB30C4AFS	4 USB-A	4 porte di ricarica e sincronizzazione			●	
HB30C3A1CFS	3 USB-A 1 USB-C	3 porte di ricarica e sincronizzazione			●	
HB30C1A1CPD	1 USB-A 1 USB-C			✓	●●	Alimentazione tramite USB
HB30C3A1CFBW	3 USB-A 1 USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3 USB-A 1 USB-C				●	
HB30C3AGEPD	3 USB-A		✓	✓	●	
HB30C3APD				✓	●	
HB30C3APDW				✓	○	
HB30C3A1GEA			✓		○	
HB30C4AFPD	4 USB-A			✓	●	
HB30C4AB					●	
HB30C4ABW					○	

Adattatori Gigabit Ethernet					
Numero di serie	Gigabit Ethernet	Porte USB	Power Delivery	Colore	
US1GC30PD	1		✓	●	
US1GC303APD		3	✓	●	
US1GC301AU		1		●	
US1GC30A				●	
US1GC30B				●	
US1GC30W				○	
US1GC301AU2R		2	1		●

Nota: tutti gli adattatori Gigabit Ethernet USB-C di StarTech.com sono compatibili con le porte Thunderbolt 3.

Box esterni per unità disco					
Numero di serie	Tipo di bus	Tipo di unità	Numero di unità	Altezza max unità	Funzioni speciali
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	MSATA	2		RAID
S252BU313R		SATA da 2,5"		12,5 mm	RAID e ventola
S251BPU31C3			1	9,5 mm	
S251BU31315				15 mm	
S251BU31C3CB				9,5 mm	
SM21BMU31C3			M.2 (NGFF; chiave B)		

Lettore/scrittore per schede					
Numero di serie	Tipo di bus	SD	Micro SD	CFast	Compact Flash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	Due slot			
CFASTRWU3C	USB 3.0 (5 Gbps)			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		

Cavi Thunderbolt 3						
Numero di serie	Velocità di trasferimento Thunderbolt 3	Lunghezza	Colore	Versione USB	Supporto DisplayPort Alternate Mode	Funzionalità Power Delivery
TBLT34MM50CM	40 Gbps	0,5 m	●	USB 3.1 Gen 2 -10 Gbps	✓	100 W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	20 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM1MW			○			100 W
TBLT3MM2M	20 Gbps	2 m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✗	100 W
TBLT3MM2MA		2 m	●			USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps

I cavi Thunderbolt 3 possono essere utilizzati come cavi USB-C alla velocità della tecnologia USB.



## Ricerca supporti per display

Esplora i numerosi modelli di supporti per display e trova la soluzione giusta per il tuo ambiente di lavoro.



## Ricerca docking station

Trova il modello che fa per te nella nostra ampia gamma di docking station universali.

Numero di serie	Display	Tipo	Staffa articolabile	Regolazione dell'altezza	Dimensioni max monitor	Colore
ARMSLIM		Supporto da montare alla scrivania	✓	Dispositivo a molla	66 cm	●
ARMPIVOTB			✓	Regolazione dell'asta	69 cm	●
ARMPIVOTE			✓	Dispositivo a molla	60 cm	●
ARMPIVOTH			✓		81 cm	●
ARMPIVOT			✗	Regolazione dell'asta	76 cm	●
ARMPIVOTV2			✗		81 cm	●
ARMPIVSTND		Supporto da collocare sopra la scrivania	✗	Regolazione dell'asta	76 cm	●
ARMPIVWALL		Montaggio a parete	✓	Dispositivo a molla	76 cm	●
ARMWALLDS			✓		✗	69 cm
ARMWALLS			✓	69 cm		●
ARMWALL			✗	69 cm	●	
ARMCBCL		Staffa da parete per armadetto	✗	Regolazione dell'asta	76 cm	●
MONSTADJD		Alzata per monitor	✗	Modulare	81 cm	●
MONSTADJDL					81 cm	●
ARMUNONB			Supporto da montare alla scrivania	✓	Dispositivo a molla	69 cm
ARMDUAL		Supporto da montare alla scrivania	✓	Regolazione dell'asta	60 cm	●
ARMSLIMDUO			✓	Dispositivo a molla	76 cm	●
ARMBARDUO		Supporto da collocare sopra la scrivania	✗	Regolazione dell'asta	60 cm	●
ARMDUAL30	 affiancati o impilati	Supporto da montare alla scrivania	✓	Dispositivo a molla	76 cm	●●
ARMDUALV	 impilati	Supporto da montare alla scrivania	✗	Regolazione dell'asta	69 cm	●
ARMBARDUOV		Supporto da collocare sopra la scrivania	✗		69 cm	●
ARMTRIO		Supporto da montare alla scrivania	✓	Regolazione dell'asta	60 cm	●
ARMBARTRIO2		Supporto da collocare sopra la scrivania	✓		69 cm	●
ARMQUAD		Supporto da montare alla scrivania	✓	Regolazione dell'asta	69 cm	●
ARMBARQUAD		Supporto da collocare sopra la scrivania	✓		69 cm	●

Thunderbolt 3							
Numero di serie	Display	Uscite video	4K	Power Delivery	Numero di porte USB e di altro tipo	Porte USB per la ricarica veloce	Stile
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Due 4K a 60 Hz	15 W (solo MacBook Pro)	2 USB-A/1 USB-C	✓	Orizzontale Grigio e Nero
TB3DK2DPWUE				✗			
TB3DK2DPPDUE				Sì (85 W)			
USB-C (5 Gbps)							
USB3SDOCKDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5 USB-A		Verticale o orizzontale Nero e argento
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Monitor singolo (4K a 60 Hz)	Sì (60 W)	3 USB-A/1 USB-C	✓	Orizzontale Nero
DK30CH2DPPDU		2 DisplayPort, HDMI	Due Display Port 4K a 60 Hz + HDMI 4K a 30 Hz		4 USB-A/1 USB-C		Orizzontale Nero e argento
WiGig o USB-C							
DKWG30DPPDU		DisplayPort, HDMI	Monitor singolo (4K a 30 Hz) - se collegato tramite USB-C	Sì (60 W; solo USB-C)	2 USB-A (3.0)/ 2 USB-A (2.0)	✓	Verticale Nero e argento
USB 3.0 - A (5 Gbps)							
USB3VDOCKD		DVI	✗	✗	3 USB-A		Orizzontale Nero e argento
DK30A2DH		2x DisplayPort 2x HDMI	Doppio monitor (4K 60Hz)		6 USB-A	✓	Orizzontale Nero e argento
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Monitor singolo (4K a 30 Hz)		4 USB-A		Orizzontale Nero
USB3SDOCKDD		2 DVI, HDMI, VGA	✗		5 USB-A		Verticale o orizzontale Nero e argento
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2 USB-A (3.0) / 4 USB-A (2.0)	✗	Verticale Nero
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3 USB-A		Orizzontale Nero
USB3DOCKH2DP		2 DisplayPort, HDMI	Monitor singolo (4K a 30 Hz)		5 USB-A	✓	Orizzontale Nero e argento
USB 3.0 - A (5 Gbps) - 2 computer laptop							
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Monitor singolo (4K a 30 Hz)	✗	5 USB-A	✓	Orizzontale Nero e argento
Thunderbolt 2							
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Monitor singolo (4K a 60 Hz)	✗	4 USB-A	✓	Orizzontale Argento
TB2DOCK4K2DP		2 DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4 USB-A		Orizzontale Argento

Più di 3000 prodotti che supportano oltre 200 tecnologie diverse

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

## Cavi

AV  
Connettività  
USB-C e Thunderbolt 3  
Ricarica



## Adattatori per Display

USB-C e Thunderbolt 3  
USB-A  
DisplayPort e Mini DisplayPort  
HDMI e DVI



## Connettività

Ricetrasmittitori SFP  
Adattatori di rete per computer laptop  
Schede di rete per server e computer desktop  
Media-converter Ethernet



## Supporti per Display

Supporti per workstation  
Supporti per sale riunioni  
Arredi ergonomici



## Immagazzina Dati

Recupero, imaging e cancellazione dei dati  
Archiviazione interna ed esterna  
Convertitori e adattatori



## Connettività AV

Prolunghe  
Convertitori e scaler  
Splitter e regolatori switching  
Acquisizione video



## Docking Station Universali

Docking Station Universali USB-A  
USB-C e Thunderbolt  
Adattatori multi-porta




## Switch KVM & Cavi

Switch KVM di classe enterprise  
e per computer desktop  
Extender KVM  
Cavi KVM



## Enclosure e Rack

Ripiani e accessori per rack  
Box esterni e rack con montaggio a parete  
Box esterni e rack a telaio aperto



## Schede e periferiche

Schede seriali, adattatori, prolunghe  
Connettività per computer desktop  
Extender e schede USB  
Hub USB-A  
Hub USB-C e Thunderbolt

