

2018

# ANSLUTNINGSGUIDE

EN ÖVERBLICK FRÅN DEN INRE KRETSEN  
OM TEKNISKA ANSLUTNINGSLÖSNINGAR



NJUT AV USB-C-PRESTANDA

KOPPLA ALLA ENHETER  
TILL ALLA SKÄRMAR

THUNDERBOLT 3: KRAFTIG,  
BÄRBAR, PRAKTISK

EN FLEXIBEL ARBETSSTATION  
DESIGNAD FÖR KOMFORT

HANTERA OCH UTVIDGA  
DITT NÄTVERK

MÅSTE-HA-VERKTYG FÖR  
ALLA ROAD WARRIORS

DEN MODERNA  
ARBETSSTATIONEN

MODERNA  
SAMMANTRÄDESRUM

DEN PERFEKTA  
DOCKNINGSTATIONEN

## Meddelande från Paul



Välkommen till vår senaste Anslutningsguide, en publikation avsedd att hålla dig informerad om de senaste teknikerna, trenderna och produkterna - ett måste för alla IT-proffs.

Spridningen av USB-C fortsätter att växa. Denna nya anslutningstyp är idag standard hos många tillverkare, inklusive HP, Dell, Lenovo och Apple, som har bytt mot de nya USB-typ C-portarna i vissa modeller.

I början av 2018 uppskattas det att över 50% av alla nya bärbara datorer kommer att ha inbyggda USB Type-C portar. Då användare måste ansluta sina bärbara USB-C-datorer till enheter med äldre anslutningstyper kommer behovet av adaptrar, kablar och konverterare för nya och äldre standarder att växa.

För att alltid garantera din USB-C-anslutning har våra marknadsundersöknings- och produktutvecklingsteam jobbat hårt med att identifiera och skapa de produkter du behöver innan du inser att du behöver dem. Vi har nu över 100 USB-C-produkter och nya lanseringar görs varje vecka.

I den här guiden får du veta mer om unika lösningar för att maximera produktivitet och effektivitet hela vägen från styrelserummet till back office. Vi har också den exklusiva "Presentation Adapter", en ny StarTech.com-produkt som garanterar att dina presentationer aldrig mer kommer att behöva avbrytas.

Med vänliga hälsningar,

*Paul*

**Paul Seed**  
CEO/Medgrundare  
StarTech.com

StarTech.com gör dig till en IT-stjärna genom att göra det lätt att identifiera, hitta, hämta och använda de anslutningsverktyg du behöver. **Så här fungerar det:**

- ★ **Över 3 000 produkter med stöd för 200 tekniker**  
Från det äldsta till det allra senaste - alla produkter du behöver för att aktivera dina enheter från en enda praktisk källa
- 🔧 **Tidsbesparande verktyg och resurser**  
ConXit-anslutningsguiden, märkeskompatibilitetsnät och andra exklusiva verktyg för att göra ditt jobb enklare
- 💬 **Dygnet runt-support**  
Tillgång till GRATIS support före och efter försäljning garanterar att du får den information och de produkter du behöver



Behöver du hjälp med din anslutning?



[www.startech.com/se/support](http://www.startech.com/se/support)

## Innehåll

- 4 Den moderna arbetsstationen
- 6 En flexibel arbetsstation designad för komfort
- 8 Koppla alla enheter till alla skärmar
- 10 Den perfekta dockningsstationen
- 12 Hantera och utvidga ditt nätverk
- 14 Thunderbolt 3
- 16 Njut av USB-C-prestanda **FÖRSTASIDESNYHET**
- 18 Moderna sammanträdesrum
- 20 Måste-ha-verktyg för alla road warriors
- 22 **Snabbsökningsnät**  
USB-C och Thunderbolt 3  
Skärmmontering  
Dockningsstationer





# Den moderna arbetsstationen

## Konnektivitet med komfort

Vårt breda utbud av dockningsstationer, skärmrack och laddningshubbar garanterar din konnektivitet och komfort oavsett hur du konfigurerar din arbetsplats.



## Anslut till en arbetsstation

Använd en enda USB-C-kabel för anslutning av din bärbara dator till dubbla skärmar tillsammans med andra enheter.



**USB-C dockningsstation med Power Delivery för dubbla skärmar.**

MST30C2DPPD

Skapa en större arbetsyta med två skärmar med **Dubbel monitormontering.**

ARMDUAL



Letar du efter ett alternativ med bara en skärm eller med tre skärmar?



Gör om din bärbara dator till en **kompakt arbetsstation** var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps).

DKT30CHV

Använd vår utrymmesbesparande **Hängande båsrack** för en skärm.

ARMCBCL



Skapa en ultra HD arbetsstation med högprestanda med vår **Triple Monitor Dockningstation** med stöd för fyra displayer, inklusive en 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP

Pröva vår **Skrivbordsmonterad trippel monitorarm** för frigjord skrivbordsyta och förbättrad effektivitet.

ARMTRIO



## Strömföra

Använd denna **7-ports USB-hubb** med två snabbbladdningsportar för anslutning av dina USB-enheter samtidigt som du snabbbladdrar din telefon eller läsplatta.

ST93007U2C



3

Två snabbbladdningsportar

## Arbeta bekvämt

Växla mellan sittande och stående och arbeta mer ergonomiskt med vår **sitta/stå-arbetsstation.**

ARMSTS



## Lägg till en skärm

Organisera din arbetsplats genom att kombinera kablar och adapterar. Använd våra videoadapterkablar för anslutning av din enhet eller dockningsstation direkt till en skärm.



MDP2DVIMM6BS

MINI DISPLAYPORT TILL HDMI

HDDVIMM2M

HDMI TILL DVI

CDP2DPMM6B

DISPLAYPORT TILL USB-C





# En flexibel arbetsstation Designad för komfort

Våra utrymmesbesparande skärmrack passar med våra lättjusterade sitta/stå-bord för bekvämare och produktivare arbetsstationer.

Detta bord har stöd för två skärmrack eller -armar, för förhöjd produktivitet, komfort och hälsa för de anställda.

Den stora **sitta/stå-arbetsstationen** är en kostnadseffektiv, justerbar och ergonomisk lösning för den som vill ha en bekvämare arbetsplats.

ARMSTSLG

 Lätt att installera i ett vanligt kontorsbås




Med enkel åtkomst till flera skärmar kan du snabbt och enkelt analysera komplexa dokument, skapa superkoder och redigera innehåll.


Frigör utrymme, placera skärmar efter behov och skapa en proffsig arbetsplats med våra **flerskrämsrack**.


ARMQUAD   
 ARMTRIO   
 ARMDUAL30 



## Varför ergonomi är så viktigt

 Muskel- och skelettbesvär utgjorde 33 % av alla arbetsskador och -sjukdomsfall<sup>1</sup>

 Uppskattade direkta kostnader för frånvaro i CA/US/UK var 16,6 miljarder under 2012<sup>2</sup>

 För varje 100 medarbetare kostar muskel och skelettbesvär arbetsgivare ungefär 103 000 \$ årligen<sup>3</sup>



Premium polyuretan

Minskad belastning på fötter, knän, höfter och rygg.

Använd vår nya **anti-trötthet-matta** för ytterligare komfort och ergonomiskt stöd. Premium polyuretan ger en hållbar kudde att stå på.

STSMAT



Ett stadigt skärmrack för att frigöra skrivbordsutrymme.

Ställ in bildskärmens läge med denna **skärmarm för skrivbordsmontering**.

ARMPIVOTHD

 Enkel höjdjustering  Tillverkad av kraftig aluminium



Inbyggd låda

Lyft skärmen till ögonnivå med vår nya **Skärmlyftare med höjdjustering**.

MONSTADJDL

# Koppla alla enheter till alla skärmar

Från föråldrad till ultramodern anslutningsteknik - StarTech.com har det största utbudet av skärmadapterar. Enkel anslutning av flera skärmar för förhöjd produktivitet, eller plug-and-play med alla projektorer som garanti för att nästa presentation går smidigt.

**NY!** Vi introducerar vår nya Presentationsadapter.

Vi ser till att din dator inte somnar. Publiken är ditt problem.

Vår presentationsadapter har en unik presentationslägesbrytare som håller din dator vaken så länge den är ansluten till en projektor. Denna adapter är perfekt för långa styrelsemöten när datorn brukar gå in i viloläget.

🔘 Så länge brytaren är i påslaget läge går datorn inte in i viloläget.

HDMI	CDP2HD4K60SA
VGA	CDP2VGASA



1 Anslut din DisplayPort-aktiverade enhet till en VGA-projektor eller -monitor.  
**DP2VGA2**

2 Anslut din bärbara dator till en HDMI-projektor eller monitor via datorns Mini DisplayPort.  
**MDP2HDMI**

3 Koppla din bärbara datorskärm med USB-C-port vidare till en VGA-projektor eller monitor.  
**CDP2VGA**



Denna behändiga **4-i-1-adapter** ansluter din USB-C-dator till skärmar med anslutningsformaten VGA, DVI-, HDMI® och Mini DisplayPort.  
**CDPVGDVHMDP**

Flera skärmar direkt för en produktivtetsboost.



Anslut Thunderbolt 3 MacBook eller bärbar dator med Windows till två high-resolution 4K60 DisplayPort-monitorer med vår **Thunderbolt 3 till Dual DisplayPort-adapter**.  
**TB32DP2T**



Maximera din produktivitet med vår **USB-C till DisplayPort Multi-Monitor Splitter** för anslutning av två skärmar till din bärbara dator.  
**MSTCDP122DP**



Anslut fyra skärmar till din dator och underlätta multitasking med denna **DisplayPort till DisplayPort Multi-Monitor Splitter**.  
**MSTDP124DP**



Använd adapterkablar för ett ekonomiskt och oskrymmande sätt att ansluta din bärbara dator eller dockningsstation direkt till skärmen.

Mini DisplayPort till HDMI	MDP2HDMM2MB
DisplayPort till DVI	DP2DVIMM10
USB-C till DisplayPort	CDP2DPMM6B





# Den perfekta dockningsstationen

Oavsett dina behov har vi den perfekta dockningsstationen för dig.

Dina unika arbetsbehov kräver mångsidighet. Med vårt utbud av universella dockningsstationer är det lätt att förvandla vilken bärbar dator som helst till den perfekta arbetsstationen.



## Bekväm och enkel konnektivitet



Få den ultimata arbetsstationen samtidigt som du laddar din Thunderbolt 3 bärbara dator. Med denna **Thunderbolt™ 3 Dual-4K dockningsstation** maximerar du anslutningsförmågan för MacBooks och Windowsdatorer.

TB3DK2DPPDU

Dubbla 4K-skärmar USB-C Power Delivery



Förbättra din produktivitet med vår unika **USB-C Triple Monitor dockningsstation**, för anslutning av tre skärmar samtidigt som du laddar din bärbara dator.

DK30CH2DPPDU

Tre skärmar USB-C Power Delivery



Koppla din Thunderbolt 2-utrustade MacBook till dubbla monitorer och till andra enheter med vår **Thunderbolt 2 4K dockningsstation**.

TB2DOCK4KDHC

Dubbla monitorer



Med denna **WiGig dockningsstation** kopplar du din bärbara dator via trådlös WiGig®-teknik eller via en USB-C kabelanslutning.

DKWG30DPPDU

WiGig-teknik Dubbla monitorer

## Multiportsadapterar är det perfekta resetillbehöret för den bärbara datorn



Strömför och ladda din bärbara dator samtidigt som du omgående skapar en ny arbetsstation med vår nya **USB-C multiportsadapter med Power Delivery**.

DKT30CHPD

4K 4K HDMI USB-C Power Delivery

## USB-hubbar

Vi har den rätta USB-hubben för dig, oavsett utrustning och behov.



**4-Portars USB 3.0-hubb med Power Delivery - USB-C**  
HB30C4AFPD

4 USB TYPE-A-PORTAR



**3-portars USB 3.0-hubb med Gigabit Ethernet - USB-C**  
HB30C3A1GE

3 USB TYPE-A-PORTAR

**10-portars USB 3.0-hubb med laddnings- och synkroniseringsportar**

ST103008U2C

**10-portars USB 3.0 proffshubb**

ST1030USBM



Lär dig mera: [www.startech.com/se/usb-hubb](http://www.startech.com/se/usb-hubb)

# Hantera och utvidga ditt nätverk

Vi har ett brett utbud av nätverkslösningar som gör det enkelt att ansluta till eller utöka ditt nätverks räckvidd.

Vare sig du behöver uppgradera din trådlösa anslutning på din bärbara dator eller förlänga en trådbunden signal mellan byggnader så har vi lösningen.

## Förbättra ditt nätverks prestanda och tillförlitlighet.

Våra SFP-enheter täcks inte bara av vår livstidsgaranti och överensstämmer med gällande MSA-standarder - de matchar även OEM-märken vad gäller prestanda och tillförlitlighet.



### Med våra SFP-enheter får du:

- Exakta OEM-specifikationer
- MSA- och branschstandarder
- Fullt testade produkter för garanterad prestanda
- Livstidsgaranti med teknisk support
- Kostnadsbesparande jämfört med OEM SFP
- Ett märke du kan lita på

Cisco-kompatibel 40G QSFP+	QSFP40GLR4ST
HP-kompatibel 10G SFP+	J9150AST
Juniper-kompatibel 10G SFP+	EXSFP10GESRS

Se hela vårt utbud av SFP-enheter:  
[www.startech.com/se/sfps](http://www.startech.com/se/sfps)

## Anslut säkert till ditt nätverk.

Anslut säkert till ditt nätverk med vårt breda utbud av nätverkskablar.



Snabb och tillförlitlig nätverksdataöverföring med våra **fiberkablar**.

A50FBLCLC2	10Gb Multimode Duplex Fiberpatchkabel
SMFIBLCLC1	1 m Single Mode Duplex Fiberpatchkabel
FIBLCST3	3 m Multimode Duplex Fiberpatchkabel



Använd vårt breda sortiment av **CAT6-patchkablar** för PoE-kompatibla gigabitnätverksanslutningar.

N6PATC3MBL	3 m blå
N6PATC50CMGR	50 cm grå
N6PATC2MGR	2 m grå

### Nätverkskabelns fördelar:

- Ett stort utbud av anslutningstyper och färger
- Olika längder
- Fullständigt testad
- Livstidsgaranti

Se hela sortimentet med CAT6- och fiberkablar:  
[www.startech.com/se/Kablar/Natverk](http://www.startech.com/se/Kablar/Natverk)

## Byt ut, uppgradera eller lägg till en trådbunden nätverksanslutning.

Få tillgång till pålitliga trådbundna eller trådlösa nätverk var som helst med vårt breda utbud av nätverksadapterar för bärbara datorer.



1 USB433ACD1X1	USB-A till WiFi
2 US1GC30B	USB-C till Gigabit Ethernet
3 USB31000S	USB-C till Gigabit Ethernet

### USB-nätverksadapterns fördelar:

- Enkel nätverksåtkomst för USB-enheter
- Snabba filöverföringar med fullt stöd för Gigabit-bandbredd för Gigabit Ethernet (GbE) eller Fast Ethernet (10/100) nätverk
- Extremt portabla designar för de tillfällen då du är på språng

Se hela vårt sortiment av nätverksadapterar för bärbara datorer:  
[www.startech.com/se/Natverkande-IO/usb-natverksadapterar](http://www.startech.com/se/Natverkande-IO/usb-natverksadapterar)

## Skala, hantera eller uppgradera ditt nätverk.

Använd vårt urval av strömbrytare, extenderar och NIC för en effektiv hantering av din nätverksutrustning.



Implementera eller skala nätverk genom att lägga till åtta Gigabit Ethernet-portar och två fiber-SFP-fack med denna **Styrda omkopplare**.  
**IES101G2SFPW**



Använd vår **Gigabit Ethernet koppar-till-Fibre mediakonverterare** för att konvertera och förlänga nätverksanslutningar upp till 20 km.  
**ET91000SM20**



Uppgradera din server eller arbetsstation med 10G koptarnätverk med detta **Nätverkskort** med Intel X550-AT-chip.  
**ST10000SPEXI**


Se hela vårt sortiment av nätverkslösningar:  
[www.startech.com/se/Natverkande-IO](http://www.startech.com/se/Natverkande-IO)



# Thunderbolt 3: Kraftig, bärbar, praktisk

Thunderbolt™3 är den single-cable I/O-teknik som kan förvandla din bärbara dator till en kraftfull arbetsstation. Fyra gånger mer data och dubbel videobandbredd jämfört med alla andra kablar och upp till 100W systemladdning så att portbegränsningar förvandlas till anslutningsmöjligheter.

Thunderbolt 3 är en allt-i-ett-anslutning som koncentrerar alla nödvändiga teknologier till en enda port. Den mest kompletta anslutningen hittills, och med rätt adaptrar och tillbehör, förmodligen den mest praktiska.



Thunderbolt 3 är USB-C-anslutningen som klarar allt

## Oöverträffade prestanda

-  2 x 4K @60Hz (eller enkel 5K-display)
-  40 Gbps bandbredd
-  10 GbE nätverksanslutning mellan två Thunderbolt 3-datorer
-  4x data och 2x videobandbredd jämfört med alla andra kablar
-  Bärbart datorsystem som laddar upp till 100W
-  Lägg till valfritt PCIe-kort till en bärbar dator  
\* via ett Thunderbolt 3 PCIe-chassi


## Universell kompatibilitet

En enda port som kan ansluta till Thunderbolt-enheter, valfri bildskärm (via adaptrar) och obegränsade USB-enheter.

## USB-C-kontakt

Använd den kompakta och reversibla USB-C-kontakten till att strömföra och ladda din bärbara dator.

## Bandbredd



Thunderbolt 3-produkter från StarTech.com



## Dockningsstationer

Med denna **Thunderbolt 3 dubbla 4K dockningsstation med Power Delivery** maximerar du anslutningsförmågan för MacBooks och bärbara Windowsdatorer.

**TB3DK2DPPDUE**

Se mer: [www.startech.com/se/tb3-dockningsstationer](http://www.startech.com/se/tb3-dockningsstationer)

## Med Thunderbolt 3 kan du:

- Nå och redigera stora okomprimerade filer som till exempel videor och bilder i farten för dynamiska produktioner på plats
- Överföra en 4K-film på mindre än 30 sekunder, eller 3 timmars 4K GoPro®-video på mindre än en minut
- Redigera 4K-video på en skärm med en videogranskning i full storlek på den andra 4K-skärmen
- Docka och koppla loss snabbt med en enda kabel för kringutrustning, dubbla 4K-skärmar och laddning av bärbar dator
- Kedjekoppla upp till sex enheter

## Skärmadaptrar

Anslut en bärbar MacBook Pro eller Windowsdator med Thunderbolt 3 till dubbla 4K-skärmar på 60Hz med vår **Thunderbolt 3 till Dual DisplayPort-adaptrar**.

**TB32DP2T**

Se mer: [www.startech.com/se/tb3-adaptrar](http://www.startech.com/se/tb3-adaptrar)



## Kablar och adaptrar

Med vår **Legacy Adapter** kan du koppla en bärbar Thunderbolt 3-dator till Thunderbolt 1- och 2-enheter.

**TBT3TBTADAP**

Se mer: [www.startech.com/se/tb3-kablar](http://www.startech.com/se/tb3-kablar)





# Njut av USB-C-prestanda

En ny anslutning för datorer, kringutrustning och mobila enheter har anlänt, USB-C-kontakten. Den kallas även för USB Type-C och är mycket mer än bara USB. **USB-C-kontakten har en rad fördelar jämfört med sina föregångare:**



## Flerformatsstöd.

Den kanske viktigaste fördelen med USB-C är kompatibiliteten med Alternate Modes. Alt Mode-läget tillåter att DisplayPort, HDMI och Thunderbolt 3-protokoll överförs via en USB-anslutning.



## Mer bandbredd.

Anslutningen stöder bandbredd på 10 Gbps med USB 3.1 och 40 Gbps med Thunderbolt 3.



## Strömför och laddar din bärbara dator.

USB-C kan leverera upp till 100W till kompatibla bärbara datorsystem. Detta gör att formatet passar perfekt för läsplattor och bärbara datorer.



## Kompakt design och reversibel.

USB-C-kontakten har en unik kompakt design som passar alla enheter (inklusive mobila enheter) och är reversibel för smidigare anslutning.



Med denna **Trippel 4K-skärm USB-C dockningsstation för bärbara datorer** kan du ansluta tre 4K-skärmar samtidigt som du laddar din bärbara dator.

**DK30CH2DPPDU**



Tre skärmar



USB-C Power Delivery



## USB-C multiportadapter

med nativt videostöd, GbE och USB 3.0-portar.

**DKT30CHPDW**



Våra unika **Presentationsadapterar**, håller din dator vaken under presentationen.

**HDMI** CDP2HD4K60SA  
**VGA** CDP2VGASA



USB-C stöder USB 2.0 och USB 3.0 med den här **USB-C till USB-A-adaptern.**

**USB31CAADP**



Dra nytta av USB 3.1-hastigheter på 10 Gbps med den här **USB-C till 2,5" SATA-adaptern.**

**USB31CSAT3CB**

Med tanke på dess kapacitet kan USB-C förväntas bli världsledande under kommande år. Faktum är att många populära tillverkare av bärbara datorer och mobiltelefoner redan har gått över till USB-C.

Med det mest omfattande produktutbudet för USB-C-anslutningar samt pålitlig support världen över gör StarTech.com det enkelt att ansluta USB-C-enheter.



## Visste du att?

USB-C-kringutrustning kan också anslutas till din bärbara dators Thunderbolt 3-port.

# Moderna sammansammanträdesrum med smart konnektivitet

Organisera en mötesplats för ostörda sammanträden.



## Anslut en bärbar dator

Den nya **Presentationsadaptern** - ett unikt hjälpmedel specialanpassat för styrelserummet.

- 1 Genom att aktivera det särskilda presentationsläget håller den här **USB-C skärmadaptern** din dator vaken under längre presentationer.



**HDMI** CDP2HD4K60SA **VGA** CDP2VGASA

Smidig anslutning av valfri bärbar dator till en HDMI-skärm eller -projektor.



Vid övergång till bärbara USB-C-datorer, se till att både gamla och nya modeller lätt kan anslutas med vår **Boardroom HDMI konverteringskabel**.

CMDPHD2HD

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Mindre trassel med den här allt-i-ett-lösningen.

- 2 Vår **Konferensbordslåda** erbjuder en mängd olika A/V anslutningsalternativ som VGA, HDMI och Mini DisplayPort.

BOX4HDECP



## Installera en skärm **NY PRODUKT SERIE**

Installera dyrbara storskrämsdisplayer utan risk med våra nya **TV-väggrack**.



- 3 **TV-väggrack från 32" till 70"**  
FLATPNLWALL  
**Full Motion TV-väggrack**  
FPWARTB2  
**TV-takmontering**  
FLATPNLCEIL

## Håll den laddad

Ladda flera mobila enheter samtidigt.

- 4 **USB-laddningsstation med 7 portar.**  
ST7CU35122



## Inget styrelserum är komplett utan ordentliga anslutningsmöjligheter

Våra högkvalitativa HDMI- eller DisplayPort-kablar ansluter till alla enheter, kan dras genom väggen och minskar sladdtrasslet i styrelserummet.



HDMM15M 15 m HDMI-kabel  
HDMM30MA 30 m aktiv HDMI-kabel  
DISPL15MA 15 m aktiv DisplayPort-kabel



# Måste-ha-verktyg för varje road warrior

Enkla anslutningslösningar för problemfria affärsresor. Kolla in våra måste-ha-verktyg för rörlighet och anslutning för alla road warriors var de än befinner sig.

## Produktivitet på resande fot

Sätt upp en väl fungerande arbetsstation var du än befinner dig och anslut till en HDMI- eller VGA-skärm, GbE och USB-A med en **USB Multi-Port-adapter**.

- 1 **USB-C till HDMI eller VGA, USB 3.0, GbE**  
DKT30CHV
- 2 **USB-3.0 till HDMI eller VGA, USB 3.0, GbE**  
USB3SMDOCKHV
- 3 **USB-C till HDMI, USB-A, USB-C**  
CDP2HDUACP



1



2



3

USB-C Power Delivery

Praktisk konnektivitet för problemfria presentationer  
Med våra **A/V-reseadaptar** ansluter du din bärbara dator till i stort sett alla projektorer och skärmar.



USB-C till VGA, DVI eller HDMI  
CDPVGDVHDB



HDMI till DisplayPort, VGA, or DVI  
HD2DPVGADVI




Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI  
MDPVGDVHD4K



DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI  
DP2VGDVHD


## Strömför, ladda och få åtkomst till olika enheter

Ladda och synka din telefon, läsplatta eller andra enheter med vårt stora utbud av laddningskablar.



USBLT1MWS  
USB2AC2M  
LTUB1MBK  
USB31C5C1M

LIGHTNING  
USB-C  
LIGHTNING / MICRO USB  
USB-C | POWER DELIVERY



## USB-C produktsökverktyg

Från krav för enkel till högpresterande anslutning gör våra lösningar det enkelt för dig att få ut mesta möjliga av dina enheter med USB-C.



### Visste du att?

USB-C-kringutrustning kan också anslutas till din bärbara dators Thunderbolt 3-port

### Skärmapprtar och kablar

Artikelnummer	Kontakttyp	Maximal upplösning	Format	Färg	Strömtillförsel
CDP2DP	USB-C till DP	4K 60Hz	Adapter	●	
CDP2DPW			Adapter	○	
CDP2DPMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2DPMM6B			Kabel – 2 m	●	
CDP2DVI	USB-C till DVI	1920x1200	Adapter	●	
CDP2DVIW			Adapter	○	
CDP2DVIMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2DVIMM2MB			Kabel – 1,8 m	●	
CDP2HD4K60	USB-C till HDMI	4K 60Hz	Adapter	●	✓
CDP2HD4K60SA ★			Adapter	●	
CDP2HD4K60W			Adapter	○	
CDP2HDUCP			Adapter	●	
CDP2HDUCPW		Adapter	○		
CDP2HD		4K 30Hz	Adapter	●	
CDP2HDMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2HDMM2MB			Kabel – 2 m	●	
CDP2HDW		1920x1200	Adapter	○	
CMDPHD2H		USB-C/HDMI/mDP till HDMI	4K 30Hz	Kabel – 2 m	
CDP2VGA	USB-C till VGA	1920x1200	Adapter	●	✓
CDP2VGAMM1MB			Kabel – 1 m	●	
CDP2VGAMM2MB			Kabel – 2 m	●	
CDP2VGASA ★			Adapter	●	
CDP2VGAUCP			Adapter	●	
CDP2VGAUCPW			Adapter	○	
CDP2VGAW	Adapter	○			

★ Presentationsläge

### Multiportadapter och A/V-reseadapter

Artikelnummer	HDMI	VGA	DVI	mDP	USB-hubbportar	Gigabit Ethernet	Strömtillförsel	Färg
CDPVGDVHDB	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDBP	✓	✓	✓					●
CDPVGDVHDMDP	✓	✓	✓	✓				○
DKT30CHPD	✓				2	✓	✓	●
DKT30CHPDW	✓				2	✓	✓	○
CDP2HDUACP	✓				✓		✓	●
CDP2HDUACPW	✓				✓		✓	○
CDP2VGAUACP		✓			✓		✓	●
DKT30CHV	✓	✓			✓	✓		●
DKT30CDVPD			✓		✓	✓	✓	○
DKT30CHD	✓				✓	✓		●
DKT30CHVW	✓	✓			✓	✓		○

### Dockningsstationer

Artikelnummer	Skärmar	Videoutgångar	4K-stöd	Strömtillförsel	Antal USB-portar	Gigabit Ethernet	Snabbladdande USB-port(ar)	OS-stöd	Färg
DKW30DPPDU	2	DisplayPort HDMI	Enkel skärm (4K 30Hz) när den är inkopplad via USB-C	Ja (60W; endast USB-C)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)			Windows®	●
DK30CH2DPPDU	2	2x DisplayPort HDMI	Dubbel DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz	Ja (60W)	4xUSB-A / 1xUSB-C	✓	✓	Windows® macOS	●
MST30C2DPPD	2	DisplayPort HDMI	Enkel skärm (4K 30Hz)	Ja (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C			Windows®	●
USB3SDOCKDD	2	DVI HDMI VGA	✗		5xUSB-A			Windows® Chrome OS™	●





## USB-C produktsökverktyg

Från krav för enkel till högpresterande anslutning gör våra lösningar det enkelt för dig att få ut mesta möjliga av dina enheter med USB-C.

Hubbar						
Artikelnummer	USB-portar	Snabbladdande port(ar)	Gigabit Ethernet	Strömtillförsel	Färg	Strömkälla
HB30C3A1GE	3x USB-A		✓		●	Valfri AC-adapter medföljer
HB30C4AFS	4x USB-A	4x ladda & synka portar			●	
HB30C3A1CFS	3x USB-A 1x USB-C	3x ladda & synka portar			●	
HB30C1A1CPD	1x USB-A 1x USB-C			✓	●●	USB-driven
HB30C3A1CFBW	3x USB-A 1x USB-C				○	
HB30C3A1CFB	3x USB-A 1x USB-C				●	
HB30C3AGEPD	3x USB-A		✓	✓	●	
HB30C3APD				✓	●	
HB30C3APDW				✓	○	
HB30C3A1GEA			✓		○	
HB30C4AFPD	4x USB-A			✓	●	
HB30C4AB					●	
HB30C4ABW					○	

Gigabit ethernetadapterar					
Artikelnummer	Gigabit Ethernet	USB-portar	Strömtillförsel	Färg	
US1GC30PD	1		✓	●	
US1GC303APD		3	✓	●	
US1GC301AU		1		●	
US1GC30A				●	
US1GC30B				●	
US1GC30W				○	
US1GC301AU2R		2	1		●

Obs: Alla USB-C gigabit ethernetadapterar från StarTech.com är kompatibla med Thunderbolt 3 port.

Hårddiskabinett					
Artikelnummer	Busstyp	Enhetstyp	Antal enheter	Maximal enhetshöjd	Specialfunktioner
SMS2BU31C3R	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	mSATA	2		RAID
S252BU313R		2,5" SATA		1	12,5 mm
S251BPU31C3			9,5 mm		
S251BU31315			15 mm		
S251BU31C3CB			9,5 mm		
SM21BMU31C3			M.2 (NGFF; B-Key)		

Kortläsare/-skrivare					
Artikelnummer	Busstyp	SD	Micro SD	CFast	CompactFlash
2SD4FCRU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	Dubbelplats			
CFASTRWU3C	USB 3.0 (5 Gbps)			✓	
FCREADU3C	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		✓
SDMSDRWU3AC	USB 3.0 (5 Gbps)	✓	✓		

Thunderbolt 3-kablar						
Artikelnummer	Thunderbolt 3 överföringshastighet	Längd	Färg	USB-version	DisplayPort Alt läggessupport	Strömkapacitet
TBLT34MM50CM	40 Gbps	0,5 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✓	100 W
TBLT34MM50CW			○			
TBLT3MM1M	40 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM1MW			○			100 W
TBLT3MM2M	40 Gbps	2 m	●	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps	✓	60 W
TBLT3MM2MW			○			
TBLT3MM1MA	40 Gbps	1 m	●	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps	✗	100 W
TBLT3MM2MA		2 m	●			USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps

Thunderbolt 3-kablar kan användas som USB-C-kablar vid USB-hastigheter.



## Skärmmontering sökverktyg

Se vårt breda sortiment med skärmmonteringar och hitta den rätta för dig och din arbetsyta.



## Dockningsstation sökverktyg

Hitta den perfekta produkten i vårt breda sortiment av universella dockningsstationer.

Artikelnummer	Skärmar	Typ	Ledad monitorarm	Höjjustering	Max skärmstorlek	Färg
ARMSLIM		Skrivbordsmontering	✓	Med fjädrar	26"	●
ARMPIVOTB			✓	Justera längs pelaren	27"	●
ARMPIVOTE			✓	Med fjädrar	24"	●
ARMPIVOTHD			✓		32"	●
ARMPIVOT			✗	Justera längs pelaren	30"	●
ARMPIVOTV2			✗	32"	●	
ARMPIVSTND		Skrivbordsstativ	✗	Justera längs pelaren	30"	●
ARMPIVWALL		Väggmontering	✓	Med fjädrar	30"	●
ARMWALLDS			✓	✗	27"	●
ARMWALLS			✓		27"	●
ARMWALL			✗	27"	●	
ARMCBCL		Vägghängare för hytt	✗	Justera längs pelaren	30"	●
MONSTADJD		Skärmhöjare	✗	Modulär	32"	●
MONSTADJDL			✗		32"	●
ARMUNONB			Skrivbordsmontering	✓	Med fjädrar	27"
ARMDUAL		Skrivbordsmontering	✓	Justera längs pelaren	24"	●
ARMSLIMDUO			✓	Med fjädrar	30"	●
ARMBARDUO		Skrivbordsstativ	✗	Justera längs pelaren	24"	●
ARMDUAL30		sida vid sida eller staplade	Skrivbordsmontering	✓	Med fjädrar	30"
ARMDUALV		Skrivbordsmontering	✗	Justera längs pelaren	27"	●
ARMBARDUOV		staplade	Skrivbordsstativ		✗	27"
ARMTRIO		Skrivbordsmontering	✓	Justera längs pelaren	24"	●
ARMBARTRIO2		Skrivbordsstativ	✓		27"	●
ARMQUAD		Skrivbordsmontering	✓	Justera längs pelaren	27"	●
ARMBARQUAD		Skrivbordsstativ	✓		27"	●

Thunderbolt 3							
Artikelnummer	Skärmar	Videoutgångar	4K	Strömtillförsel	Antal USB-portar & andra portar	Snabbladdande USB-port(ar)	Stil
TB3DKDPMWUE		DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB-C)	Dubbel 4K 60Hz	15 W (Endast MacBook Pro)	2xUSB-A / 1xUSB-C	✓	Horisontell Grå och svart
TB3DK2DPWUE				✗			
TB3DK2DPPDUE				Ja (85W)			
USB-C (5 Gbps)							
USB3SDOCKDD		DVI, HDMI, VGA	✗	✗	5x USB-A	✓	Vertikal eller horisontell Svart & silver
MST30C2DPPD		DisplayPort, HDMI	Enkelskärm (4K 60Hz)	Ja (60W)	3xUSB-A / 1xUSB-C		Horisontell Svart
DK30CH2DPPDU		2x DisplayPort, HDMI	Dubbel DP 4K 60 Hz + HDMI 4K 30 Hz		4xUSB-A / 1xUSB-C	Horisontell Svart & silver	
WiGig eller USB-C							
DKWG30DPPDU		DisplayPort, HDMI	Enkelskärm (4K 30Hz) – när den är inkopplad via USB-C	Ja (60W; endast USB-C)	2x USB-A (3.0) / 2x USB-A (2.0)	✓	Vertikal Svart & silver
USB 3.0 - A (5 Gbps)							
USB3VDOCKD		DVI	✗	✗	3xUSB-A	✓	Horisontell Svart & silver
DK30A2DH		2x DisplayPort, 2x HDMI	Dubbel skärm (4K 60Hz)		6xUSB-A		Horisontell Svart & silver
USB3DOCKHDPC		DisplayPort, HDMI	Enkelskärm (4K 30Hz)		4xUSB-A	Horisontell Svart	
USB3SDOCKDD		2x DVI, HDMI, VGA	✗		5xUSB-A	Vertikal eller horisontell Svart & silver	
USB3SDOCKHD		HDMI, DVI, VGA	✗		2x USB-A (3.0) / 4x USB-A (2.0)	✗	Vertikal Svart
USB3SDOCKHDV		HDMI, DVI, VGA	✗		3xUSB-A	✗	Horisontell Svart
USB3DOCKH2DP		2x DisplayPort, HDMI	Enkelskärm (4K 30Hz)		5xUSB-A	✓	Horisontell Svart & silver
USB 3.0 - A (5 Gbps) – 2x bärbara datorer							
USB3DDOCKFT		DisplayPort, HDMI	Enkelskärm (4K 30Hz)	✗	5xUSB-A	✓	Horisontell Svart & silver
Thunderbolt 2							
TB2DOCK4KDHC		HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt	Enkelskärm (4K 60Hz)	✗	4xUSB-A	✓	Horisontell Silver
TB2DOCK4K2DP		2x DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt			4xUSB-A	Horisontell Silver	




Över 3 000 produkter med stöd för över 200 olika tekniker

USB-C · Thunderbolt 3 · DisplayPort · HDMI · HDBaseT · SFP · RJ-45 · SATA · Bluetooth · Apple Lightning

## Kablar

A/V  
Nätverk  
USB-C och Thunderbolt 3  
Ladda



## Skärmadaptrar

USB-C och Thunderbolt 3  
USB-A  
DisplayPort och Mini DisplayPort  
HDMI och DVI



## Nätverkande

SFP-sändtagare  
Nätverksadaptar för bärbar dator  
Kort för stationär dator- och servernätverk  
Ethernet-mediakonverterare



## Skärmrack och ergonomi

Arbetsstationsrack  
Styrelserumsrack  
Ergonomiska möbler



## Datalagring

Dataåterhämtning, bildbehandling, sanering  
Intern och extern lagring  
Konverterare och adaptar



## AV-anslutningar

Förlängare  
Konverterare och brytare  
Splitters och switchrar  
Videoinspelning



## Universell dockningsstation

USB-A-universella dockningsstationer  
USB-C och Thunderbolt  
Multiportadaptar




## KVM-switchar & Kablar

KVM-brytare för stationär dator och företag  
KVM-förlängare  
KVM-kablar



## Serverhyllor & Kabinett

Rackhyllor & tillbehör  
Vägg rack och höljen  
Öppna ramrack och höljen



## Tilläggskort & kringutrustning

Seriekort, adaptar, förlängare  
Skrivbordsanslutningar  
USB-kort och förlängare  
USB-A-hubbar  
USB-C och Thunderbolt-hubbar

