

Adaptador USB de DisplayPort® a HDMI® con sonido

DP2HDMIUSBA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1 x Adaptador DisplayPort® a HDMI®
- 1 x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema


- Un ordenador equipado con DisplayPort® Multimodo (DP++) con un puerto DisplayPort® disponible
- Un ordenador con un puerto USB disponible
- Un dispositivo HDMI®

Instalación

1. Asegúrese de que el ordenador y el dispositivo de visualización se encuentren apagados.
2. Conecte el conector DisplayPort® al puerto de entrada de vídeo del ordenador.
3. Conecte el conector USB del adaptador a un puerto USB disponible en el ordenador.
4. Conecte un cable HDMI® macho/macho estándar (no incluido) al adaptador y a un conector HDMI® disponible en el dispositivo de visualización que desea conectar.
5. Encienda el dispositivo de visualización HDMI®.
6. Encienda el ordenador. El LED de Encendido del adaptador debería iluminarse.
7. El ordenador debería detectar el dispositivo de visualización automáticamente. La instalación de los controladores u otros requisitos especiales de instalación dependerán del dispositivo de visualización que usted conecte al adaptador USB. Consulte la documentación de su dispositivo de visualización para mayores detalles.
8. El sistema operativo también debería detectar e instalar automáticamente el nuevo dispositivo de salida de audio.
9. Si desea transmitir audio a través de HDMI®, verifique las propiedades de audio de su sistema operativo para asegurarse de que el adaptador USB se encuentre configurado como dispositivo de audio por defecto del sistema.

NOTA: Esta configuración deshabilitará la salida de audio por parlantes y/o auriculares conectados al ordenador.

10. Si usted no desea transmitir audio a través de HDMI®, vuelva a seleccionar el dispositivo de audio original como la salida de audio por defecto (p. ej., una tarjeta de sonido) de su sistema.



*El producto real podría variar de la fotografía

Especificaciones

Interface	DisplayPort 1.1a USB 2.0
Señal de vídeo	HDMI (1.3b) de alta velocidad
Conectores	1 x DisplayPort macho 1 x HDMI hembra 1 x USB macho tipo A
LEDs	1 x Encendido
Largo del cable integrado	61cm / 2ft
Resolución Máxima de Vídeo	1920x1200 / 1080p
Soporte para audio	Sí - LPCM de 2 canales
Soporte para HDCP	Sí
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Humedad	10% ~ 85% RH
Dimensiones	80mm x 56mm x 12mm
Peso	103g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 3 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.