

**Supporto da Parete per TV a schermo piatto
da 32" a 70" – TV a LCD, LED o Plasma**



**il prodotto reale può variare dalle foto*

Manuale di istruzioni

SKU#: FLATPNLWALL

Per informazioni aggiornate, specifiche tecniche e supporto per
questo prodotto, si prega di visitare il sito: www.startech.com/FLATPNLWALL

Revisione manuale: 05/21/2020

Avvertenze

Assemblare il prodotto rispettando le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare danni a persone o proprietà.

Verificare che il peso del monitor non superi la capacità di supporto del prodotto. In caso di superamento della capacità di supporto potrebbero verificarsi danni a persone o apparecchiature. Il prodotto è in grado di supportare i seguenti pesi: 75 kg.

Non utilizzare il prodotto in presenza di parti mancanti o danneggiate. Le caratteristiche dei muri sono variabili ed è importante verificare che la struttura muraria e l'hardware di montaggio in uso siano in grado di supportare adeguatamente le apparecchiature montate. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare danni a persone o proprietà. La struttura muraria deve essere in grado di supportare un peso almeno quattro volte superiore a quello dell'apparecchiatura montata.

L'hardware di montaggio incluso con il prodotto potrebbe non essere adeguato ad alcune strutture murarie. Se l'utente non dispone delle competenze necessarie per agganciare il prodotto alla struttura muraria in uso, dovrà contattare un professionista edile per installare il supporto a parete o ottenere istruzioni di montaggio per la struttura muraria in uso.


Indice

Avvertenze	i
Introduzione	1
Diagrammi dei prodotti	1
Dimensioni del prodotto	2
Specifiche tecniche	3
Contenuto della confezione	4
Requisiti	5
Installazione	5
Fissare la staffa da parete al muro	6
Selezionare l'hardware di montaggio appropriato	7
Fissare le staffe al televisore	9
Fissare il televisore alla staffa da parete	11
Regolare l'inclinazione del televisore	12
Supporto tecnico	13
Informazioni sulla garanzia	13
Limitazione di responsabilità	13

Introduzione


Il prodotto FLATPNLWALL offre un modo sicuro per montare a parete qualsiasi televisore a schermo piatto da 32 a 75 pollici. Il supporto a parete sostiene televisori che pesano fino a 75 kg (165 lb.)

Diagramma del prodotto







Componenti	
1	piastra di fissaggio a parete
2	staffa destra
3	staffa sinistra













Dimensioni del prodotto



Specifiche tecniche

Tipologia di misura	Misura
<p>Schema dei fori di montaggio VESA</p> 	<p>200x200 300x300 400x200 400x400 600x400 700x400</p>
<p>Capacità di peso</p> 	<p>Fino a 75 kg (165 lb.)</p>
<p>Inclinazione</p> 	<p>da + 15° a - 15°</p>
<p>Dimensioni dello schermo</p> 	<p>da 813 a 1905 mm (da 32 a 75 pollici)</p>

Contenuto della confezione

 <p>Piastra di fissaggio a parete Qtà: Uno</p>	 <p>Staffa sinistra Qtà: Uno</p>	 <p>Staffa destra Qtà: Uno</p>	 <p>Chiave a brugola Qtà: Uno</p>
 <p>Viti M5x14 mm Qtà: Quattro</p>	 <p>Viti M6x14 mm Qtà: Quattro</p>	 <p>Viti M6x30 mm Qtà: Quattro</p>	 <p>Viti M8x30 mm Qtà: Quattro</p>
 <p>Viti M8x50 mm Qtà: Quattro</p>	 <p>Rondelle Qtà: Quattro</p>	 <p>Distanziali corti Qtà: Otto</p>	 <p>Distanziali lunghi Qtà: Otto</p>

			
Viti 6,3x55 mm Qtà: Sei	Tassello di fissaggio per cemento Qtà: Sei	Rondelle piane Qtà: Sei	Manuale di istruzioni Qtà: Uno

Requisiti

I requisiti sono soggetti a modifiche. Per i requisiti più recenti, visitare il sito:

<https://www.startech.com/it/supporti-display-ergonomici/supporti-tv/supporto-parete-tv~FLATPNLWALL>

- Un televisore a schermo piatto che sia compatibile con supporto VESA
- Un cacciavite a croce

Installazione

Attenzione! Assicurarsi che il peso del televisore non superi la capacità di carico di questo prodotto. Se si supera la capacità di peso, si potrebbero verificare lesioni personali o danni al prodotto. Questo prodotto può sostenere il seguente peso: Fino a 75 kg (165 lb.).

Fissare la staffa da parete al muro


Attenzione! Il supporto a parete è progettato per essere installato su un perno di legno, cemento armato, o muro in blocchi di cemento. La struttura del muro dovrebbe essere in grado di sostenere almeno quattro volte il peso dell'attrezzatura montata. L'hardware di montaggio incluso con questo prodotto potrebbe non essere adeguato per l'installazione su determinate pareti. Se non si dispone delle competenze necessarie per il fissaggio di questo prodotto, contattare un professionista per installare il supporto a parete o per fornire istruzioni di montaggio specifiche in base alla struttura della vostra parete. La mancata osservanza di tali istruzioni può causare lesioni personali e/o danni all'attrezzatura.

1. Usare una matita per segnare la posizione sul muro dove si vuole fissare il supporto da parete.

Nota: è possibile utilizzare i fori o le fessure della piastra di fissaggio a parete per fissarla al muro.

2. Seguire i passi appropriati per il tipo di parete a cui si sta fissando il supporto e fissare la piastra di fissaggio (1) alla parete.

Fori di montaggio e scanalature



Fori di montaggio e scanalature

Selezionare l'hardware di montaggio appropriato

Per adattarsi ai diversi design dei televisori, FLATPNLWALL viene fornito con tre set di viti di diverse lunghezze e diametri e due misure di distanziatori.

Per selezionare la combinazione di componenti di montaggio da utilizzare per il fissaggio della staffa alla TV, completate quanto segue:

- Determinare se il retro del televisore è a filo o incassato.
- Determinare la profondità dei fori di montaggio sul televisore.
- Determinare il diametro dei fori di montaggio sul televisore.
- Consultare le immagini di sotto per vedere le diverse combinazioni di hardware disponibili e scegliete quello che funziona meglio con la vostra TV.

Nota: *Se si utilizza un televisore con superficie di montaggio a filo, non è necessario utilizzare i distanziatori forniti.*

Le seguenti dimensioni delle viti funzionano con una **superficie di montaggio a filo**:

M5x14 mm



o

M6x14 mm



Le seguenti combinazioni di hardware funzionano con una **superficie di montaggio incassata**:

M6x30 mm



o




M8x30 mm



o

Le seguenti combinazioni di hardware funzionano con una **superficie di montaggio incassata**:

M8x50 mm



o



o



Fissare le staffe al televisore

Quando si fissano le staffe al televisore, assicurarsi che le manopole sulle staffe siano rivolte verso l'esterno. (figura 1)




figura 1

Attenzione! Non stringere eccessivamente le viti. Se si incontra resistenza mentre si stringono le viti, fermare il fissaggio. In caso contrario, si potrebbero verificare danni alle TV.

1. Se si monta un televisore con una superficie di montaggio incassata, posizionare i distanziatori sopra i fori di montaggio sul retro del televisore.
2. Con le manopole rivolte verso l'esterno, posizionare le staffe di sinistra (2) e di destra (3) in modo che i fori sulle staffe siano allineati con i fori di montaggio o i distanziatori sul retro della TV.
3. Posizionare le quattro rondelle (10) sui fori delle staffe destra e sinistra. (figura 2)

Note: Ci sono piccoli e grandi fori nelle rondelle per adattarsi alle diverse dimensioni delle viti.

4. Inserire le viti nelle rondelle, le staffe destra e sinistra, i distanziatori (se richiesto) e nel retro della TV.
5. Serrare le viti con un cacciavite. (figura 2)








figura 2

Fissare il televisore alla staffa da parete

Attenzione! Appendere la TV è un lavoro per due persone.
Non tentare di fissare la TV da soli.



Sollevare con cautela il televisore e agganciare l'hardware di montaggio sulle staffe di sinistra e di destra sulla piastra di fissaggio a parete. (figura 3)

Utilizzare la chiave a brugola (4) e serrare le viti nella parte inferiore dell'hardware di montaggio in entrambe le staffe. (figura 4)




figura 3





figura 4



Regolare l'inclinazione del televisore

1. Per regolare l'inclinazione del televisore, allentare le manopole di regolazione dell'inclinazione situate sul lato di ciascuna delle staffe. (figura 5)
2. Regolare il televisore all'angolazione che si desidera e poi stringere le manopole di regolazione dell'inclinazione.




figura 5

Supporto tecnico

L'assistenza tecnica a vita di StarTech.com è parte integrante del nostro impegno a fornire soluzioni leader del settore. Se avete bisogno di aiuto per il vostro prodotto, visitate il sito: www.startech.com/support per accedere alla nostra ampia selezione di strumenti online, documentazione e download.

Per i driver/software più recenti, visitare il sito <https://www.startech.com/it/driver-e-download>.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni di garanzia del prodotto, si prega di fare riferimento a <https://www.startech.com/it/norme-di-garanzia>.

Limitazione di responsabilità

In nessun caso la responsabilità di StarTech.com Ltd. e StarTech.com USA LLP (o dei loro funzionari, amministratori, dipendenti o agenti) per eventuali danni (diretti o indiretti, straordinari, penali, incidentali, consequenziali o di altro tipo), perdita di profitti, perdita di affari, o qualsiasi perdita pecuniaria, derivante da o connessa all'uso del prodotto superiore al prezzo effettivo pagato per il prodotto. Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali. Se tali leggi sono applicabili, le limitazioni o esclusioni contenute nella presente dichiarazione potrebbero non essere applicabili a voi.

Uso di marchi, marchi registrati e altri nomi e simboli protetti

Questo manuale può fare riferimento a marchi di fabbrica, marchi registrati e altri nomi protetti e/o simboli di società terze non collegati in alcun modo a StarTech.com.

Dove si verificano questi riferimenti sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano un'approvazione di un prodotto o servizio da parte di StarTech.com, o un'approvazione dei prodotti ai quali si applica il presente manuale da parte della società terza in questione. Independentemente da qualsiasi riconoscimento diretto in altre parti del corpo del presente documento, StarTech.com con la presente riconosce che tutti i marchi di fabbrica, i marchi registrati, i marchi di servizio e altri marchi protetti, i nomi e/o i simboli contenuti nel presente manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

Difficile da trovare reso facile. A StarTech.com questo non è uno slogan. È una promessa.

StarTech.com è il negozio in cui potete reperire tutti i componenti di connettività di cui avete bisogno.

Dalla tecnologia più recente ai prodotti legacy - e tutte le parti per collegare il vecchio e il nuovo - possiamo aiutarvi a trovare i componenti giusti per connettere le vostre soluzioni.

Con noi puoi trovare facilmente i componenti desiderati e riceverli rapidamente dovunque vengano richiesti. È sufficiente contattare uno dei nostri consulenti tecnici o visitare il nostro sito web per essere indirizzati ai prodotti richiesti in pochi istanti.

Per informazioni complete su tutti i prodotti StarTech.com e per accedere a risorse esclusive e a strumenti che ti consentono di risparmiare tempo, visita il sito web <https://www.startech.com/it/>.

StarTech.com è un'azienda certificata ISO 9001 che produce componenti tecnologici e per la connettività. StarTech.com, fondata nel 1985, opera sul mercato mondiale e ha sedi operative negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Taiwan.

Recensioni

Condividi le tue esperienze con i prodotti StarTech.com, incluse applicazioni per i prodotti e setup, cosa amate dei prodotti e possibili opportunità di miglioramento.

StarTech.com Ltd.

45 Artisans Cres.
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

FR: [fr.startech.com](https://www.startech.com/fr)

DE: [de.startech.com](https://www.startech.com/de)

StarTech.com LLP

2500 Creekside Pkwy.
Lockbourne, Ohio
43137
U.S.A.

ES: [es.startech.com](https://www.startech.com/es)

NL: [nl.startech.com](https://www.startech.com/nl)

StarTech.com Ltd.

Unit B, Pinnacle
15 Gowerton Rd.,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

IT: [it.startech.com](https://www.startech.com/it)

JP: [jp.startech.com](https://www.startech.com/jp)