

Convertidor HDMI® a Video Compuesto con Audio

HD2VID

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1x Convertidor de Video HDMI® a Video Compuesto
- 1x Adaptador de Alimentación Universal
- 4x Conectores de Adaptador Alimentación (NA/RU/UE,AUS)
- 1x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Fuente de Video HDMI
- Dispositivo de Visualización de Video Compuesto
- Tomacorriente Disponible
- Cable HDMI tipo A
- Cable de Video RCA
- Opcional: Cable de Audio Estéreo RCA

Instalación

Instalación de hardware

1. Asegúrese de que todos los dispositivos y componentes estén apagados antes de instalar el convertidor de video.
2. Conecte la fuente de video a la entrada del convertidor utilizando un cable estándar HDMI (no incluido).
3. Conecte el dispositivo de visualización al convertidor usando un cable de video compuesto RCA macho/macho (no incluido).
4. Si se usa audio a HDMI, conecte los cables de audio RCA estéreo desde el convertidor hacia un receptor de audio/altavoces.
5. Conecte el adaptador de corriente en el convertidor. El indicador LED se encenderá de forma estable y sostenida.
6. Encienda el dispositivo de visualización de video compuesto.
7. Encienda la fuente de video HDMI.
8. Presione el botón "NTSC/PAL" en la parte superior del convertidor de video para que el menú de pantalla (OSD) aparezca. Esto mostrará las señales de entrada y salidas. Presione el botón otra vez mientras que el OSD esté visible, alternando entre los modos NTSC y PAL.

Presione y sostenga el botón NTSC/PAL durante 3 segundos para conmutar entre los modos de barrido bajo y alto. Esto encojerá y estirará la imagen para adaptarse mejor a su pantalla.



*El producto real podría variar de la fotografía

Instalación de los Controladores

Este convertidor es un dispositivo de hardware externo, así que no se requiere la instalación de software/controladores.

Señal de Entrada de Video	HDMI Estándar (1.2) DVI 1.0
Señal de Entrada de Video	Video Compuesto
Conectores	1 x HDMI tipo A hembra 1 x RCA Video Compuesto hembra 2 x RCA Audio Estéreo hembra 1 x DC de Alimentación
LEDs	1x Encendido
Sistemas de Video Compatibles	NTSC, PAL
Resoluciones de Video Soportadas (Entrada)	HD: 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC: 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Resoluciones de Video Soportadas (Salida)	480i, 576p
Soporte HDCP	Yes (v1.1)
Audio Soportado	LPCM 2-Ch, 48KHz
Material de la Carcasa	Plástico
Adaptador de Alimentación	5V DC, 1000mA, centro positivo, conector tipo M
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	20% ~ 90% RH
Dimensiones (LxAlxA)	65.0mm x 114.0mm x 26.0mm
Peso	120g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.