

Tarjeta de Sonido Estéreo Externa USB con Salida SPDIF

ICUSBAUDIO2D

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1x Adaptador USB de Audio Estéreo
- 1x Manual de Instrucciones
- 1x CD de Controladores

Requisitos del Sistema

- Puerto USB Disponible

Instalación

Instalación del Hardware

1. Conecte el cable USB del adaptador a un puerto USB disponible de su computadora.
2. Windows® o Mac OS detectará e instalará automáticamente los controladores necesarios.
3. Conecte el dispositivo deseado ya sea a la Salida de 3.5 mm o a la Salida Combo de Línea/SPDIF de 3.5 mm.

NOTA: Las salidas de este dispositivo no están diseñadas para ser utilizadas simultáneamente. Si se conectan al mismo tiempo la salida de línea/SPDIF y la salida analógica de 3.5mm, sólo esta última estará activa.

4. (Opcional) Ajuste el interruptor de ecualización de sonido del adaptador a su nivel de preferencia, en una de las siguientes posiciones:

- Bass - Reforzamiento de los Sonidos Bajos.
- Direct- Sonido directo (sin ecualización).
- Treble - Reforzamiento de los Sonidos Agudos.

NOTA: Si no se produce entrada/salida de sonido del dispositivo al conectarlo, verifique la configuración de audio de su PC, con el fin de asegurarse que está debidamente ajustada para utilizar el Adaptador como un dispositivo de entrada/salida de sonido.




*El producto real podría variar de la fotografía

Instalación del Software (Sólo para Windows)

La tarjeta de sonido USB incluye software adicional para la transferencia de audio AC3 por intermedio de SPDIF. Si su aplicación requiere de sonido 5.1, este software le permitirá transferir sonido AC3 a un amplificador/decodificador externo a través de la interfaz SPDIF.

1. Inserte el CD suministrado en su unidad de DVD/CD-ROM.
2. Vaya a la carpeta x:\VÍA\VT1630-SPDIFPassThru y haga doble clic en Setup.exe.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación y reinicie la computadora si se le indica.



Especificaciones

Interfaz Host	USB 2.0
Chipset	VIA - VT1630A
Conectores	2x 3.5mm Mini-Jack Hembra 1x 3.5mm / Mini-Toslink (SPDIF) Hembra 1x USB A Macho
Especificaciones de Audio	96KHz/24bit Hi-Fi USB Audio
Adaptador de Alimentación	Alimentado por USB
Material de la Carcasa	Plástico
Temperatura de Operación	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	10~90% RH (Sin-Condensación)
Dimensiones	47 x 46 x 16 mm
Longitud de Cable	405 mm
Peso	34g
Sistemas Operativos Compatibles	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (Probado hasta 10.8) Linux

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.