

Adaptateur Montage de Disque IDE à SATA

IDE2SAT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenu de l'Emballage

- 1 x Adaptateur IDE à SATA
- 1 x Câble d'Alimentation (1 x LP4 à 1x LP4 + 1 x SP4)
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requise


- Ordinateur hôte avec connexion IDE disponible
- Disque dur SATA (DVD, DVD-RAM, CD-RW etc.)
- Câble disque IDE 40-broches

Installation

Veillez noter : Si vous souhaitez utiliser le disque SATA installé en tant que périphérique de démarrage, veuillez vous assurer qu'il est désigné pour fonctionner en mode Maître.


1. Éteignez l'ordinateur hôte.
2. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur et assurez-vous que le lecteur est fixé au boîtier, comme vous le feriez pour l'installation de tout disque dur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation qui accompagnait la tour centrale de l'ordinateur au moment de l'achat.
3. Utilisation du jumper (cavalier, marqué J3) prévu sur le circuit imprimé, sélectionnez le mode sous lequel le disque dur SATA en cours d'installation fonctionnera (S pour Esclave, M pour Master – éteignez le circuit imprimé pour la désignation des marquages).
4. Branchez le lecteur SATA au circuit imprimé en utilisant l'alimentation et les ports de données désignées SATA, en insérant le connecteur fourni par le circuit imprimé dans les ports fournis par le disque.
5. Branchez le connecteur d'alimentation LP4 isolé à l'alimentation de l'ordinateur. Branchez le connecteur d'alimentation SP4 fourni par le connecteur d'alimentation au connecteur d'alimentation sur le port d'alimentation d'IDE2SAT.
6. Branchez le connecteur IDE du circuit imprimé d'IDE2SAT sur un port disponible IDE sur la carte mère, en utilisant un câble IDE 40 broches (non inclus). Veuillez noter l'orientation de la broche 1, désignée sur le circuit avec une petite flèche.
7. Remettez le capot du boîtier, et mettez sous tension l'ordinateur hôte. Veuillez faire tous les ajustements nécessaires dans le BIOS système. Veuillez vous référer à la documentation qui accompagnait le système informatique ou la carte mère ou moment de l'achat si vous souhaitez plus d'informations sur comment désigner les disques maître et esclave, ainsi que sur la séquence de démarrage.

Vue Avant



*Le produit actuel peut varier de la photos

Vue Arrière



Spécifications

Connecteurs	1 X IDE 44 Mâle 1 X SP4 Mâle 1 X SATA Data 7 pin Femelle 1 X SATA Power Femelle
Chipset	Marvell 88SA8052
Température de Fonctionnement	5°C ~ 50°C (40°F ~ 122°F)
Température de Stockage	-25°C ~ 80°C (-13°F ~ 176°F)
Humidité	15% ~ 90% RH
Dimensions	75.5mm x 20.0mm x 23.0mm

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.