

## Soporte Universal Giratorio para Monitores LCD VESA en Rack o Gabinete 19 pulgadas

RKLCDBKT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com


IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenido de la Caja



- 1 x Soporte giratorio para monitores LCD RKLCDBK
- 1 x Placa posterior para Montaje del Rack
- 4 x Tornillos para gabinete M5
- 4 x Tuercas para gabinete M5
- 2 x Tornillos M4
- 4 x Tornillos de montaje para el monitor LCD
- 1 x Guía de Instalación



\*El producto real podría variar de la fotografía

### Installation


1. Coloque el monitor LCD hacia abajo, de manera que los soportes VESA MIS-D queden perfilados hacia arriba.
2. Coloque el soporte giratorio sobre el monitor LCD, asegurándose de que los dos ganchos ubicados en la placa trasera apunten hacia la parte superior del monitor LCD. Alinee los agujeros para tornillos de los soportes VESA del monitor con los agujeros del soporte giratorio y ajuste los tornillos de montaje incluidos con el producto.



3. Monte la placa posterior en un rack de 19" de ancho y ajústela con los tornillos y tuercas M5 incluidas con el producto. El extremo con bisagras posee dos agujeros de montaje y los tornillos de bloqueo colocados en el extremo opuesto deben ajustarse con tuercas M5.

4. Una vez que la placa posterior esté debidamente asegurada al rack/ gabinete, los ganchos del soporte giratorio deberían estar alineados con los orificios cuadrados de la placa posterior. Una tuerca M4 viene pre-instalada a la parte posterior del soporte giratorio, justo donde debería instalarse el tornillo que lo sujetará a la placa posterior.

5. Conecte todos los cables de video y alimentación necesarios, pasándolos a través de cualquiera de las 4 aberturas grandes para pasaje de cables de la placa posterior.



## Especificaciones

Soporte Giratorio Universal para Montaje de Monitores LCD en racks o gabinetes de 19 pulgadas

<b>Descripción</b>	Soporte Giratorio Universal para Montaje de Monitores LCD en racks o gabinetes de 19 pulgadas
<b>Altura de Montaje</b>	4U
<b>Material</b>	SPCC
<b>Color</b>	Negro
<b>Capacidad de Soporte</b>	16kg
<b>Ancho Interno</b>	425.45mm / 16.75in
<b>Dimensiones (AnxAlxD)</b>	485.6mm x 311.0mm x 122.0mm
<b>Peso Neto</b>	2.74kg
<b>Estándares</b>	EIA-310D, MIS-D 75, MIS-D 100

\* Compatible con monitores de 19" o monitores más pequeños 4:3 y monitores de pantalla ancha de 17" o más pequeños.

### Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

### Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de Por Vida.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

### Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.