

## Support de fixation LCD pivotant pour rack 48 cm/19 pouces

RKLCDBKT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com


IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage



- 1 x Support Pivotant LCD
- 1 x Plateau de Montage Rack
- 4 x Vis à Bois M5
- 4 x écrous à Cage
- 2 x Vis M4
- 4 x Vis de Montage LCD
- 1 x Guide d'Installation



\*Le produit actuel peut varier de la photos


### Installation

1. Placez le moniteur LCD face contre terre, de façon à ce que les montages VESA MIS-D soient vers le haut.
2. Placez le support pivotant sur le dessus de l'écran LCD, en s'assurant que les deux crochets du plateau arrière soient vers le haut de l'écran LCD. Alignez les points de fixation VESA du moniteur avec les points de fixation sur le support pivotant et fixez-le avec les vis de montage LCD fournies.



3. Montez le plateau arrière dans un rack de 19" de large en utilisant les vis à bois M5 et les écrous à cage M5 fournis. Le côté charnière a deux points de fixation et les vis de blocage de l'autre côté nécessitent un écrou à cage M5.

4. Une fois que le plateau de montage est solidement installé dans le rack/meuble, les crochets sur le plateau arrière du support pivotant doivent s'insérer dans le plateau de montage. Un écrou M4 est pré-installé en bas du support pivotant, où les vis doivent être installées depuis l'arrière du plateau de montage pour être fixer ensemble.



5. Connectez n'importe quels câbles vidéo et électriques requis, cela peut être fait avec l'une des quatre ouvertures pour câbles dans le plateau mural.



## Spécifications

<b>Description</b>	Support de Montage LCD VESA Pivotant Universel pour Rack ou Meuble 19"
<b>Taille de Montage</b>	4U
<b>Matériel</b>	SPCC
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Capacité de Poids</b>	16kg
<b>Largeur Interne</b>	425.45mm
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	485.6mm x 311.0mm x 122.0mm
<b>Poids Net</b>	2.74kg
<b>Standards</b>	EIA-310D, MIS-D 75, MIS-D 100

**\*Compatible avec des moniteurs 4:3 19" ou plus petits et des moniteurs 16:9 17" ou plus petits.**

### Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/](http://www.startech.com/) support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

### Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie à vie.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

### Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.