

Adaptador DisplayPort™ MultiMonitor (Triple Head)

SP123DP

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1x Adaptador Multimonitor DisplayPort
- 1x Adaptador de Alimentación
- 1x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Computadora con Tarjeta de Video DisplayPort
- Monitor o Dispositivo de Visualización DisplayPort
- Tomacorriente disponible
- Cables DisplayPort (macho/macho)

Resoluciones de Video Compatibles

Dos Monitores		Tres Monitores	
Ajuste del PC	Cada Monitor	Ajuste del PC	Cada Monitor
3840 x 1200	1920 x 1200	3840 x 800	1280 x 800
2560 x 1024	1280 x 1024	3849 x 1024	1280 x 1024
2048 x 768	1024 x 768	3072 x 768	1024 x 768
3360 x 1050	1680 x 1050	2400 x 600	800 x 600
2880 x 900	1440 x 900	4080 x 768	1360 x 768
1600 x 600	800 x 600	3840 x 720	1280 x 720
1280 x 480	640 x 480	2160 x 480	720 x 480
2800 x 1050	1400 x 1050	3840 x 960	1280 x 960

Instalación

1. Asegúrese que la computadora y los monitores/dispositivos de visualización estén apagados.
2. Utilizando un cable DisplayPort estándar conecte el adaptador multimonitor al conector DisplayPort de la computadora anfitrión.
3. Conecte los monitores/dispositivos de visualización en los conectores DisplayPort numerados. Asegúrese de conectarlos en orden, sin omitir puertos.
4. Conecte el adaptador de alimentación al adaptador multimonitor.
5. Encienda los dispositivos de visualización.
6. Encienda la computadora host.
7. El sistema operativo detectará automáticamente el adaptador multimonitor y clonará o extenderá la imagen en los monitores.
8. Para cambiar el modo de resolución, hágalo por intermedio de las propiedades del sistema operativo que está utilizando. Para utilizar el modo de clonado, ajuste la resolución de pantalla igual o menor a la resolución del monitor conectado de menor resolución. Ajuste la resolución más alta para utilizar el modo de extensión de escritorio (Span).

Especificaciones

Señal de Video	DisplayPort 1.1a
Número de Puertos	3
Conectores Externos	4 x DisplayPort hembra 1 x DC Alimentación
LEDs	1x Encendido
Resolución Máxima de Video	Una Pantalla: 1920x1200 Dos Pantallas: 3840x1200 Tres Pantallas: 3840x1024
Cumple con HDCP	Si
Material de la Carcasa	Metal
Adaptador de Alimentación	5V DC, 2000mA, centro positivo, conector tipo N
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	0% ~ 90% RH
Dimensiones (LxAlxA)	131.0mm x 65.0mm x 26.0mm
Peso	131.0mm x 65.0mm x 26.0mm

Este producto es para ser utilizado con computadoras listadas o equipo ITE

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.