

ST122VGAU

Manuel d'Instruction

Commutateur Vidéo VGA

**Commutateur Automatique
Vidéo VGA à 2 Ports**

StarTech.com
Hard-to-find made easy

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Introduction	1
Contenu de l'Emballage	1
Configuration	1
Vue Avant	2
Vue Arrière.....	2
Installation	3
Installation Matérielle.....	3
Installation Logicielle	3
Guide d'utilisation	3
Spécifications	4
Support Technique	5
Informations sur la Garantie	5

Introduction

Le Commutateur Automatique VGA ST122VGAU vous permet de partager un seul écran entre deux ordinateurs et prioriser vos signaux VGA. Le commutateur dispose d'une entrée VGA primaire et secondaire et transmet automatiquement le signal vidéo de l'entrée primaire. Lorsque le signal de l'entrée primaire est coupé ou mis hors tension, le commutateur passe automatiquement au signal vidéo de l'entrée secondaire.


Contenu de l'Emballage

- 1 x Commutateur Vidéo ST122VGAU
- 1 x Adaptateur d'Alimentation
- 1 x Manuel d'Instruction


Configuration

- Dispositif d'affichage VGA
- Source(s) vidéo VGA

Vue Avant



Vue Arrière



Installation

Installation Matérielle

1. Brancher un écran VGA au connecteur de sortie VGA sur le Commutateur Vidéo. Mettre l'écran sous tension.
2. Connecter un câble VGA Mâle / Mâle de la source vidéo VGA (carte graphique de l'ordinateur) au Port 1 (Entrée VGA) sur le commutateur vidéo. Ce qui correspond à l'Entrée Primaire, celle qui sera automatiquement sélectionnée lors de la présence d'un signal vidéo.
3. Connecter un câble VGA Mâle / Mâle de la deuxième source vidéo VGA au Port 2 (Entrée VGA) sur le commutateur vidéo. Ce qui correspond à l'Entrée Secondaire, celle qui sera automatiquement sélectionnée si un signal vidéo n'est pas présent sur l'Entrée Primaire.
4. Brancher l'adaptateur d'alimentation au Commutateur Vidéo.
5. Allumer les sources vidéo VGA l'une à la fois. Le témoin lumineux sur le panneau avant s'allumera lorsqu'un signal vidéo sera détecté sur chaque entrée.

Installation Logicielle

Aucune installation logicielle ou pilote n'est nécessaire.

Guide d'Utilisation

L'Entrée Primaire est priorisée lors de la présence d'un signal vidéo. Lorsque le signal vidéo n'est plus présent sur l'Entrée Primaire, le Commutateur Vidéo basculera automatiquement sur l'Entrée Secondaire. Une fois le signal vidéo rétabli sur l'Entrée Primaire, le Commutateur Vidéo bascule à nouveau sur celle-ci.

L'entrée sélectionnée sur le Commutateur Vidéo peut être choisie manuellement en utilisant les boutons du panneau avant. Appuyer sur le bouton "Select" pour choisir manuellement l'entrée désirée. Cette sélection restera en vigueur jusqu'à la détection d'une déconnexion ou reconnexion d'un signal vidéo sur l'Entrée Primaire.

Spécifications

Signal Vidéo	VGA (RGB)
Nombre de Ports	2
Connecteurs	3 x DE-15 VGA Femelle 1 x Alimentation
Résolution Vidéo Maximale	1920x1440
Bande Passante Vidéo	250MHz
Prise en Charge DDC	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB(Port primaire seulement)
Matériau du Boîtier	Métal
Adaptateur d'Alimentation	9V DC, 300mA, centre positif
Dimensions	130.0mm x 76.0mm x 42.0mm
Poids	400g

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

StarTech.com

Hard-to-find **made easy**

StarTech.com a développé depuis 1985 des solutions faciles, fournissant des solutions de haute qualité à une diversité de clients TI et A/V qui englobe de nombreux canaux, y compris le gouvernement, l'éducation et les installations industrielles pour n'en nommer que quelques-uns. Nous offrons un choix inégalé de pièces d'ordinateur, de câbles, de produits A/V, des solutions de gestion de serveur et KVM, desservant le monde entier grâce à nos implantations aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taiwan.

Visitez **www.startech.com** aujourd'hui pour des informations complètes sur tous nos produits et un accès exclusif aux outils interactifs tels que le câble Finder, les pièces Finder et le Guide de référence KVM.