

Switch KVM de 2 Puertos DVI con USB y Cables

SV211KDVI

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1x Switch DVI USB
- 2x Cables de 1.2m Combo DVI, Audio y de Micrófono
- 2x Cables USB de 1.2m
- 1x Adaptador de Alimentación
- 1x Manual de Instrucciones


Requisitos del Sistema

- 2 computadoras PC o Mac con DVI y control por USB
- Sistema operativo compatible con USB
- Teclado de 104 teclas estándar con cable USB
- Mouse de 3 botones con cable USB
- Monitor DVI

Instalación

1. Conecte el teclado y el mouse USB a los puertos de la consola que están situados en la parte frontal del switch.
2. Conecte un monitor DVI en la parte frontal del switch KVM.
3. **OPCIONAL:** Conecte los altavoces y el micrófono a los conectores de audio de la parte frontal del switch KVM.
4. **OPCIONAL:** Conecte sus dispositivos USB adicionales a los puertos USB de la parte frontal del interruptor KVM.
5. Conecte el adaptador de alimentación al KVM y el otro extremo a un tomacorriente disponible.
6. Utilizando los cables incluidos, conecte los sistemas host a los conectores situados en las etiquetas "Computer 1" y "Computer 2" de la parte trasera del switch KVM.
7. Encienda la computadora 1 primero, con el fin de asegurarse de la plena compatibilidad de los periféricos conectados.
8. Conmute a la computadora 2 y luego enciéndala. A continuación usted será capaz de conmutar libremente entre las computadoras.


Vista Frontal



StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Vista Trasera



1	Puerto de Entrada de Micrófono
2	Puerto de Entrada de Altavoces
3	Puerto de Consola DVI (Salida)
4	Puertos USB Compartidos de Consola
5	Puertos del Hub USB
6	Botón de Encendido
7	Conector de Alimentación 5VDC
8	Salida USB a Computadora 2
9	Entrada DVI de Computadora 2
10	Salida USB a Computadora 1
11	Entrada DVI de Computadora 2

Especificaciones

Número de Puertos	2
Conectores de Consola	1 x DVI-I hembra 4 x USB tipo A hembra 1 x 3.5mm jack de mic hembra 1 x 3.5mm de altavoces jack hembra
Conectores de Computadora (por puerto)	1 x DVI-I hembra 1 x USB tipo B hembra
LEDs	1 x Selección de Computadora/ Encendido
Resolución Máxima de Video	1920x1200 (digital) 2048x1536 (análogo)
Soporte de Audio	Si
Conectable en Cascada	No
Adaptador de Alimentación	5VDC, 2000mA, conector tipo N
Material de la Carcasa	Plástico
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	0% ~ 90% RH
Dimensiones	154.0mm x 65.5mm x 27.0mm

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.