

Commutateur KVM à câble 2 ports VGA USB avec commutateur à distance – Alimentation par USB

SV211USB



* Le produit réel peut être différent de celui des photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour consulter les informations les plus récentes, consultez www.startech.com

Déclaration de conformité de la FCC (Commission fédérale des communications)

Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles des installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'une installation particulière ne cause pas d'interférence. Si cet équipement est la cause d'interférences nuisibles avec la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Demander de l'assistance à un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Utilisation des marques de commerce, marques déposées et autres noms et symboles protégés

Il peut arriver que ce manuel fasse référence à des marques de commerce, à des marques de commerce déposées et à d'autres noms ou symboles protégés de sociétés sans lien avec StarTech.com. Dans ce cas, ces références ne constituent que des exemples et ne correspondent en aucun cas à l'approbation d'un produit ou d'un service par StarTech.com, ni à la promotion du ou des produits au moyen du manuel de la société tierce en question. Indépendamment de toute mention directe dans le texte de ce document, StarTech.com reconnaît par la présente que toutes les marques de commerces, marques déposées, marques de service et autres noms ou symboles protégés mentionnés dans ce manuel et les documents associés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contenu

Introduction	1
Contenu de l'emballage.....	1
Configuration du système.....	1
Installation	1
Fonctionnement	3
Guide rapide des raccourcis clavier	3
Spécifications	5
Assistance technique	6
Informations de garantie	6

Introduction

Contenu de l'emballage

- 1 commutateur KVM
- 1 CD de logiciel
- 1 manuel d'instruction


Configuration du système

- Sortie vidéo VGA et connexion USB disponibles
- Ecran avec jeu de périphériques clavier et souris USB

Installation

1. Avant de brancher le commutateur KVM, insérez le CD d'installation inclus dans le lecteur DVD ou CD de chaque ordinateur.
2. Si la lecture automatique démarre, choisissez l'option de navigation ou d'ouverture du dossier. Vous pouvez aussi accéder aux fichiers sur le CD en ouvrant Mon ordinateur, en double-cliquant sur le lecteur CD/DVD et en exécutant Autorun.exe.
3. Cliquez sur l'option d'installation logicielle qui convient à votre système et choisissez les ports disponibles (KVM 2 ports – Mac ou Windows). Vous devrez alors cliquer plusieurs fois sur Suivant pour terminer l'installation.
4. Une fois l'installation achevée, une nouvelle icône de barre système (Windows) ou une nouvelle application (Mac OS) s'affiche avec les indicateurs suivants.
5. Branchez votre écran VGA, votre clavier et votre souris dans les ports disponibles du commutateur KVM.

6. Branchez les câbles KVM fixés à l'ordinateur 1.



7. Effectuez les mêmes branchements à l'ordinateur 2.



Fonctionnement

Voici trois méthodes pour changer d'ordinateur à partir de votre commutateur KVM :

1. **Bouton QuickSwitch** – Commande filaire à distance pour déclencher directement la commutation. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour passer d'un ordinateur à l'autre.
2. **Logiciel KVM Switching** (pour Windows et Mac) – Voir les détails ci-dessous dans « Le Guide rapide ».
3. **Raccourcis clavier** – Dans Windows, la combinaison de touches pour commuter entre les ordinateurs est « Arrêt défil., Arrêt défil. ». En ce qui concerne Mac, consultez Définition de la séquence du raccourci dans le Guide rapide.
Remarque : Si vous prenez plus de deux secondes pour effectuer la séquence du raccourci clavier, elle ne sera pas validée.

Guide rapide des raccourcis clavier

Commande	Logiciel de commutation	Description
Sélectionner port PC	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner l'ordinateur disponible vers lequel la commutation est possible.	Sélectionne le port PC actif
Port PC précédent	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner l'ordinateur disponible vers lequel la commutation est possible.	Sélectionne le port PC connecté précédent
Port PC suivant	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner l'ordinateur disponible vers lequel la commutation est possible.	Sélectionne le port PC connecté suivant
Définition de la séquence du raccourci	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner la boîte de dialogue Paramètres (Windows) / Configuration (Mac OS).	Le raccourci programmable pour sélectionner l'ordinateur est « Ctrl + Alt + [touche de commande] ». Sur Mac, vous pouvez utiliser un raccourci programmable plutôt que la touche Arrêt défil.

Signal sonore	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis cocher la case « Turn on Buzzer ».	Le signal sonore fonctionnera entre les activités du commutateur KVM
Sur station d'accueil (Mac uniquement)	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner « Keep in Dock ».	L'icône KVM Switching est affichée sur la barre système de votre bureau
Ouvrir lors de la connexion (Mac uniquement)	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner « Open at login ».	Exécute le logiciel Switcher lors de la connexion
Balayage automatique	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner Start Auto-Scan pour activer le balayage automatique.	Balayage automatique avec navigation rapide à l'écran de chaque port connecté (décalage par défaut de 10 secondes)
Balayage automatique avec décalage programmable	Cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner une plage de temps pour le balayage automatique.	Balayage automatique avec décalage programme compris entre 10 et 60 secondes
Arrêter balayage automatique	Pendant le balayage automatique, cliquer avec le bouton droit sur l'icône KVM Switching pour ouvrir le menu, puis sélectionner Stop Auto-Scan pour désactiver ce dernier.	Met fin à l'activité de balayage automatique

Spécifications

Connecteurs de la console	1 VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) femelle 2 USB A (4 broches) femelles
Connecteurs d'ordinateur (par port)	1 VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) mâle 1 USB 2.0 (4 broches) mâle
LED	2 indicateurs de sélection du PC
Modes de commutation	Bouton-poussoir, raccourci clavier, logiciel
Résolution maximum	2048 x 1536
Prise en charge audio	Non
Affichage à l'écran	Non
Installation en cascade	Non
Montage en rack	Non
Type de boîtier	Plastique
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Longueur de câble	0,85 m (câble KVM fixé) 1,4 m (commutateur à distance)
Dimensions (L x l x H)	88 x 66 x 23 mm
Poids	380 g

Assistance technique

L'assistance technique à vie fait partie intégrale de l'engagement de StarTech.com à fournir les meilleures solutions de l'industrie. Pour tout besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/fr/support-produit et accédez à notre sélection complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour découvrir les pilotes/logiciels les plus récents, consultez www.startech.com/fr/telechargements.

Informations de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans.

Par ailleurs, StarTech.com garantit ses produits contre tout défaut de matériel et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date d'achat initiale. Pendant cette période, les produits peuvent être renvoyés pour être réparés ou remplacés par des produits équivalents à notre discrétion. Cette garantie couvre uniquement les coûts des pièces et de la main-d'œuvre. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre les défauts ou les dommages causés par une mauvaise utilisation, un emploi abusif, une altération ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas, la responsabilité de StarTech.com Ltd. et StarTech.com USA LLP (ou de leurs cadres, directeurs, employés ou agents) ne pourra être engagée en cas de dommages (qu'ils soient directs ou indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, consécutifs ou autre), perte de profits, pertes commerciales ou autre perte pécuniaire découlant ou liés à l'utilisation du produit excédant le prix actuel payé pour le produit. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Si de telles lois sont en vigueur, les limitations ou les exclusions contenues aux présentes peuvent ne pas vous concerner.

Le difficile-à-trouver à portée de main. Chez StarTech.com, ceci n'est pas une devise, mais bien une promesse.

StarTech.com est votre guichet unique pour toutes les pièces de connectique qu'il vous faut. Des technologies les plus récentes aux plus anciennes – en passant par toute la connectique qui relie les anciens et les nouveaux produits – nous pouvons vous aider à trouver la connectique dont vous avez besoin.

Nous vous aidons à trouver les pièces facilement, et nous les livrons rapidement où vous le désirez. Consultez l'un de nos conseillers techniques ou visitez notre site Web. Vous serez branché sur les produits qu'il vous faut en un rien de temps.

Visitez www.startech.com pour obtenir les détails complets de tous les produits StarTech.com et pour avoir accès à des ressources exclusives et des outils qui vous feront gagner du temps.

StarTech.com est un fabricant homologué ISO 9001 de pièces de connectique et de technologie. Créée en 1985, StarTech.com est présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taiwan, et dessert le marché mondial.