

Docking Station USB 2.0 para Disco Duro IDE y SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas

UNIDOCK2U

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1x Dock para disco duro UNIDOCK2U
- 1x Cable IDE
- 1x Cable adaptador IDE de 40-pines a 44-pines
- 1x Cable de alimentación LP4
- 1x Cable USB A a B
- 1x Adaptador de alimentación universal
- 3x Cables de alimentación (NA/RU/UE)
- 1 x Manual de instrucciones

Requisitos del Sistema

- Sistema de computación con puerto USB disponible
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7, o Apple® Mac OS® 9.2 o superior o Linux®

Instalación

Instalación del Hardware

1. Conecte la alimentación y el cable USB del lado trasero del dock para disco duro a un tomacorriente de energía y al puerto USB en la computadora, respectivamente.
2. Si está conectando un disco duro SATA, simplemente inserte el disco dentro de la ranura superior para cargarlo en el dock para disco duro. Asegúrese de que los conectores en el disco duro están de cara a la misma esquina, tal como el recorte en la puerta de la ranura para el disco.
3. Si está conectando un disco duro IDE de 3.5", conecte el cable IDE corto (IDE ribbon cable) y el conector de alimentación molex LP4, separado, al lado frontal del dock. Después conecte el disco duro de 3.5" al cable IDE y al conector LP4.
Si está utilizando un disco duro IDE de 2.5" con un conector de 44-pines, conecte el cable adaptador de 40-pines a 44-pines incluido, con un conector LP4 integrado al frente del dock. Después conecte el disco duro de 2.5" al cable IDE.
4. Una vez que el/los disco(s) duro(s) estén conectados, presione el botón de encendido en la parte superior del dock.
5. El/los discos duros deberían ser detectados automáticamente por el sistema operativo.

Vista Frontal



Vista Trasera



*El producto real podría variar de la fotografía

Instalación del Software

Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 9.2 o superior o Linux

No se requiere la instalación de un controlador para estos sistemas operativos, pues este dock para disco duro está soportado en forma nativa y los controladores se encuentran previamente instalados.

Especificaciones

Interfaz de Bus	USB 2.0
Conectores	<p>Frente: 1 x IDE macho 40-pines 1 x LP4 molex 4-pines</p> <p>Parte superior: 1 x SATA 7+15</p> <p>Parte trasera: 1 x USB tipo B 1 x Adaptador de Alimentación</p>
Chipset ID	JMicron JM20337
Compatibilidad de Disco Duro	SATA de 2.5" o 3.5" y de 1.5 o 3.0 Gb/s Disco duro IDE de 2.5" o 3.5"
Adaptador de Energía	12VDC, 3A, centro positivo
Dimensiones	145.0mm x 93.0mm x 145.0mm
Peso	413g
Sistemas Operativos Compatibles	Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 9.2 o superior, Linux

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.