

Convertisseur de Format Vidéo DVI à VGA

DVI2VGACON

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*Le produit actuel peut varier de la photos

Contenu de l'Emballage


- 1 x Convertisseur de format vidéo
- 1 x Câble vidéo DVI-D
- 1 x Câble adaptateur USB à Alimentation DC
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requite

- Source vidéo DVI-D
- écran/affichage compatible VGA

Installation

1. Connectez le câble DVI-D inclus de la sortie vidéo sur l'appareil source à l'entrée DVI du DVI2VGACON.
2. Connectez un câble VGA (non inclus) de la sortie VGA du DVI2VGACON, jusqu'à l'entrée VGA sur votre moniteur/écran.
3. Branchez le câble adaptateur USB à Alimentation DC de l'ordinateur au DVI2VGACON.
4. Mettez sous tension l'écran et le périphérique source. La LED de l'appareil doit s'allumer pour indiquer qu'il reçoit un signal.



Spécifications

Format Entrée	DVI-D (numérique)
Format Sortie	VGA (RGBHV)
Connecteurs	1 x DVI-I femelle 1 x DE-15 VGA femelle 1 x Alimentation DC
Résolutions Vidéo Supportées	800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1680x1050 1920x1080 1920x1200
émulation DDC2B	Oui
LED	1 x Alimentation/Signal
Adaptateur Secteur	5V DC, prise de type M
Température de Fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de Stockage	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humidité	0% ~ 80% HR
Dimensions	90.0 mm x 48.0 mm x 23.6 mm
Poids	60 g

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.