

Adaptador USB para tarjetas de memoria/multimedia

FCREADMICRO

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com





*El producto puede variar del de la fotografía

Instalación

1. Asegúrese de que el ordenador al que conectará el Adaptador USB. Inserte el conector USB tipo A del adaptador FCREADMICRO en un puerto USB disponible en el ordenador.
2. El sistema operativo del ordenador reconocerá al Adaptador de Tarjetas, e instalará los controladores necesarios automáticamente. Note que al conectar el Adaptador de tarjetas, el LED de conexión se iluminará de rojo, y permanecerá encendido hasta que el Adaptador sea retirado del ordenador, o el sistema operativo lo autorice a desconectar el dispositivo.

Para asegurarse de que el Adaptador FCREADMICRO ha sido instalado correctamente en el ordenador huésped:

- A. **En Windows®**, abra el Panel de Control y haga doble clic en **Sistema** (Inicio -> Panel de Control-> Sistema). Haga clic en la pestaña **Hardware** del **Administrador de dispositivos**. Aquí, encontrará un Dispositivo de almacenamiento USB genérico listado bajo Unidades de disco, y un Volumen genérico, bajo Dispositivos de almacenamiento USB.
- B. **En sistemas operativos MAC**, abra la carpeta **Perfil de Sistema** (Aplicaciones -> Utilidades -> Perfil de Sistema). Haga clic en **Hardware**, y luego en **USB**. En el panel superior derecho, haga clic en **Puerto USB de alta velocidad**. Aquí, debería encontrar listado un dispositivo **Lector USB**.



Extracción Segura

Para prevenir daños contra el contenido de la tarjeta de memoria, por favor, asegúrese de seguir el procedimiento adecuado para quitar dispositivos de almacenamiento del sistema operativo que esté utilizando.

- **En Windows®**, el icono para quitar hardware de forma segura aparecerá en cuanto conecte el Adaptador USB. Haga clic con el botón derecho sobre el icono, y seleccione **Quitar hardware de forma segura**. Cuando aparezca la ventana correspondiente, seleccione **Dispositivo de almacenamiento masivo USB**, y luego haga clic en **Detener**. Al ejecutar esta acción, se abrirá la ventana **Expulsar dispositivo de almacenamiento masivo USB**. Seleccione nuevamente Dispositivo de almacenamiento masivo USB, y haga clic en **Aceptar**. Espere hasta que el sistema operativo le notifique que puede retirar el dispositivo.
- **En sistemas operativos MAC**, las tarjetas de memoria conectadas al equipo a través del Adaptador USB, aparecerán en el escritorio como discos rígidos. Para retirarla/s de manera segura, simplemente haga clic sobre el icono de la tarjeta que desea expulsar y arrástrela hasta la **Papelera**.

ADVERTENCIA: Tenga a bien considerar que al retirar tarjetas de memoria conectadas al Adaptador FCREADMICRO, es necesario quitar/expulsar el dispositivo del sistema operativo (p.ej., en Windows, utilizando la función Extracción segura de dispositivos). En caso contrario, pone en riesgo perder sus archivos, o dañar la tarjeta de memoria o el Adaptador USB de manera permanente. Revise la sección **Extracción segura** (en el reverso) para obtener más detalles.

Especificaciones

Formatos de tarjeta de memoria/multimedia soportados	Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG, MS Micro (M2), Micro SD, Mini SD, RS MMC/MMC 4.0, Ultra II SD, Extreme SD, Extreme II SD, T-Flash (No requiere adaptador)
Factor de Forma	USB
Soporte para sistemas operativos	Windows 98SE/ME/2000/XP/7/Vista y Mac OS 9 y superior
Tipo de conector	1 x USB A Macho
Tasa máxima de transferencia de datos	480000 Kbps

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegar a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de dos años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.